



Philips TrueLine askılı: Gerçek ıřık hattı

TrueLine, askılı

Mimarlar üzerinde alıřtıkları yerlerin i mimarisine uygun aydınlatma özmlerine ihtiya duyuyor. Zarif bir tasarımın yanı sıra yüksek düzey aydınlatma özellięi istiyorlar. Proje firmaları, ofis aydınlatma normlarıyla uyumlu olacak řekilde doęru ıřık düzeyini elde etmenin yanı sıra enerji tasarrufu yapabilmelerini saęlayacak aydınlatma armatrlerine ihtiya duyuyor. TrueLine, suspended her iki gereksinimi de karřılayabiliyor. TrueLine'ın sıva altı modeli de mevcuttur.

Faydaları

- Sıralı aydınlatma armatr iin son derece yüksek verimlilik
- Ofis uyumlu aydınlatma
- Geleceęe hazır, öleklenebilir akıllı ofis özellikleri
- Interact baęlı aydınlatma sistemi ile uyumlu
- Srdrlebilir bina tasarımını ve enerji tasarruflu sbvansiyon kriterlerini destekler

Özellikler

- 100 lm/W üzerinde aydınlatma verimi
- Ofis aydınlatma normları ile uyumlu
- Baęımsız ve lineer hatlar
- Sıva altı model de mevcuttur
- Direkt ve endirek aydınlatma
- Homojen ıřık daęılımı
- Geleceęe yönelik: PoE

Uygulama

- Ofisler
- Eęitim
- Perakende

Güvenlik ve uyarılar


- Ürün IPX0 koruma sınıfında olup su girişine karşı koruması yoktur. Bu nedenle aydınlatma armatürünün monte edileceği çevrenin uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve aydınlatma armatürleri su girişine maruz kalırsa, Philips / Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

Versions



SP530P with U4 BK sensor

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connectio-side-view-2

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
Optik sistem türü	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Maksimum dim seviyesi	1%

Mekanik ve Muhafaza

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 – +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) – EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Işık akısı toleransı	+/-10%

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	115 lm/W	4.100 lm
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	141 lm/W	4.300 lm
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	139 lm/W	3.400 lm
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	141 lm/W	6.200 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	44 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Yerleşik kontrol
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Yerleşik kontrol
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alüminyum
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alüminyum

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alüminyum
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Siyah

Acil Durumda Çalıştırma

Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil	
		Durum	Acil durum aydınlatması
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Evet	DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Evet	DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması




Order Code	Full Product Name	Merkezi Acil	
		Durum	Acil durum aydınlatması
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Evet	DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	-	-

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103161

Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103167

Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103171

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103270

