



Philips TrueLine lắp treo: Dòng ánh sáng trung thực

TrueLine, suspended

Các kiến trúc sư cần một giải pháp chiếu sáng phù hợp với kiến trúc nội thất của không gian mà họ đang cải thiện. Khách hàng tìm kiếm một dải đèn với thiết kế thanh thoát, ánh sáng mạnh mẽ và khả năng sáng tạo không giới hạn. Philips TrueLine là đèn chiếu sáng tuyến tính linh hoạt dành cho các ứng dụng văn phòng trong nhà, cung cấp chất lượng tuyệt vời cùng lời hứa nâng cấp bền vững trong tương lai. Các nhà thiết kế cần đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, đồng thời cung cấp mức độ ánh sáng phù hợp. TrueLine luôn đáp ứng được cả hai yêu cầu này. Không chỉ tuân thủ Tiêu chuẩn Xây dựng WELL về Ánh sáng, bề mặt TrueLine còn được xếp hạng UGR<19, tuân thủ mọi tiêu chuẩn văn phòng (OC). TrueLine cũng có phiên bản gắn nổi và gắn âm. Tất cả các loại đèn trong dòng này đều có nhiều độ dài, hình dạng, màu sắc và công suất phát sáng khác nhau. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa trong thiết kế và khả năng không giới hạn. Đèn TrueLine cũng là sự lựa chọn bền vững, phù hợp với tương lai với hiệu suất cao lên tới 174 lm/W và tùy chọn nâng cấp lên kết nối và điều khiển không dây.

Lợi ích

- Hiệu suất cực cao đối với đèn máng
- Chiếu sáng tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng
- Các chức năng dành cho văn phòng thông minh, có thể thay đổi quy mô, sẵn sàng cho tương lai
- Tương thích với hệ thống chiếu sáng được kết nối với phần mềm Interact
- Hỗ trợ thiết kế công trình bền vững và tiêu chí trợ cấp tiết kiệm năng lượng

Tính năng

- Chiều sáng đồng đều cùng khả năng kiểm soát độ chói ưu việt ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Hiệu suất tốt nhất trong phân khúc lên đến 174 lm/W với sản phẩm Siêu hiệu quả của chúng tôi
- Các phiên bản 3000K, 4000K và Ánh sáng trắng điều chỉnh, tất cả đều có CRI > 90; công nghệ Bio-up & siêu hiệu quả với CRI > 80
- Tuổi thọ cao: 50.000 giờ ở L90
- Cảm biến tích hợp/trình điều khiển không dây để thu thập dữ liệu, sự hiện diện của con người, điều chỉnh ánh sáng ban ngày và tìm đường
- Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường (EPD)
- Các tùy chọn âm tường, treo và lắp nổi, bao gồm tất cả phụ kiện

Ứng dụng

- Văn phòng
- Giáo dục
- Cửa hàng bán lẻ

Cảnh báo và An toàn


- Sản phẩm này đạt chuẩn IPX0 và do đó không được bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng cần kiểm tra kỹ môi trường lắp đặt đèn.
- Trong trường hợp không tuân thủ khuyến nghị và đèn bị thấm nước, Philips/Signify sẽ không đảm bảo thiết bị hỏng một cách an toàn, đồng thời chế độ bảo hành sản phẩm sẽ không còn hiệu lực.

Phiên bản



TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU

Bản vẽ kích thước



TrueLine, suspended

Chi tiết sản phẩm



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U0




TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Biểu đồ phân bố ánh sáng



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169

