



# Flexible y elegante

## SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P es una opción de iluminación lineal flexible para oficinas que se adapta perfectamente a diversos espacios, como espacios de oficina y educativas. Ofrece una amplia gama de tamaños, con anchos de 35/60/90/120 mm y longitudes de 600/1200/1500 mm, lo que permite su uso en múltiples aplicaciones. Sus formas geométricas contribuyen a crear espacios diferenciados y únicos. Gracias a su diseño especialmente pensado, garantiza una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos. Además, para ciertos modelos, está disponible la opción UGR19 mediante una solución personalizada a fin de brindar un ambiente de oficina con un confort visual mejorado.

### Beneficios

- Alto lm/W ofrece un mejor ahorro energético
- Ancho flexible que ofrece la posibilidad de adaptarse a diversos espacios de cielo
- Interfaces Dali e Interact disponibles para un control fácil del sistema
- Oferta de UGR baja para confort visual
- Múltiples instalaciones de montaje y formas geométricas para responder a diversas aplicaciones.
- Mecanismo de fácil instalación y diseño modular que permiten ahorrar tiempo de instalación y mantenimiento.

### Características


- Eficiencia del sistema: máx. 130 lm/W
- Ancho del producto con opciones de 35/60/90/120 mm
- CRI 80 y 90 disponibles
- Vida útil: 50.000 horas (L70 a Ta = 25°C)
- UGR19 disponible para ciertos tipos a través de una solución personalizada
- Mecanismo fácil (deslizar y clic) para una instalación rápida y continua

# SlimBalance G3


## Aplicaciones

- Oficina de planta abierta
- Área pública de interior
- Sala de reuniones/capacitaciones
- Biblioteca


## Versions



## Plano de dimensiones






Plano de dimensiones





SP570 W6L120 SD shop drawing




SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing




SP570 W6L150 SD shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing




Plano de dimensiones




SP570 W6L60 SD shop drawing



| Product Type<br>Modelo | Length (mm)<br>Longitud | Width (mm)<br>Anchura | Height (mm)<br>Alto |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| LADW6.LC               | 68.9                    | 60                    | 7.52                |
| LADW12.LC              | 68.9                    | 60                    | 8.52                |
| LADW12.LC              | 68.9                    | 60                    | 8.52                |



SP570 W6L60 SD shop drawing




SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing

SlimBalance G3

Plano de dimensiones



SP570 W6L60 SD shop drawing

Detalles del producto

SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



| Información general                  |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Equipo                               | -                                       |
| Operación y aspectos eléctricos      |                                         |
| Clase de protección IEC              | Clase de seguridad I                    |
| Frecuencia de línea                  | 50 or 60 Hz                             |
| Mecánica y carcasa                   |                                         |
| Código de protección de impacto mec. | IK03                                    |
| Código de protección de ingreso      | IP20                                    |
| Aprobación y aplicación              |                                         |
| Marca CE                             | Sí                                      |
| Marca ENEC                           | -                                       |
| Prueba de resplandor del cable       | Temperatura de 650 °C, duración de 30 s |

Información general

| Order Code   | Full Product Name               | Controlador incluido | Cantidad de unidades de equipos | Etiqueta de Servicio |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 911401502043 | SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W | Sí                   | 1 unidad                        | -                    |
| 911401534842 | SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401537342 | SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401534642 | SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401534742 | SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401537142 | SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401537242 | SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401538542 | SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401540142 | SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU  | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401502343 | SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W | Sí                   | 1 unidad                        | -                    |
| 911401534442 | SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU   | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401534542 | SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU   | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401536942 | SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU   | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401537042 | SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU   | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401538442 | SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD   | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401539342 | SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU   | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401539942 | SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU   | Sí                   | 1 unidad                        | Sí                   |
| 911401502243 | SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W  | Sí                   | 1 unidad                        | -                    |
| 911401501943 | SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W  | Sí                   | 1 unidad                        | -                    |
| 911401572042 | RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401574042 | RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401566042 | RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401566942 | RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401567442 | RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401567542 | RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401568742 | RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401570942 | RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401571242 | RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401565942 | RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401566842 | RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401567242 | RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401567342 | RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401568642 | RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401570842 | RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401571142 | RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA  | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401565842 | RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401566742 | RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401567042 | RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401567142 | RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401568542 | RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401570742 | RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA   | -                    | -                               | Sí                   |
| 911401571042 | RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA   | -                    | -                               | Sí                   |

Información técnica sobre la luz (1/2)

| Order Code   | Full Product<br>Name                     | Ángulo<br>de haz<br>de la<br>fuente<br>de luz | Temperatura de<br>color<br>correlacionada<br>(nominal) | Índice de<br>producción<br>de color<br>(IRC) | Eficacia<br>lumínica<br>(promedio)<br>(nominal) |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                          |                                               |                                                        |                                              |                                                 |
| 911401502043 | SP570X<br>LED40/940<br>L120W6 SD L1<br>W | 120 °                                         | 4000 K                                                 | ≥90                                          | 125 lm/W                                        |
| 911401534842 | SP570P<br>LED50/840<br>L150W6 SD<br>PSU  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 132 lm/W                                        |
| 911401537342 | SP570P<br>LED50/840<br>L150W6 CD<br>PSU  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 132 lm/W                                        |
| 911401534642 | SP570P<br>LED40/840<br>L120W6 SD<br>PSU  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 138 lm/W                                        |
| 911401534742 | SP570P<br>LED25/840<br>L120W6 SD<br>PSU  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 141 lm/W                                        |
| 911401537142 | SP570P<br>LED40/840<br>L120W6 CD<br>PSU  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 133 lm/W                                        |
| 911401537242 | SP570P<br>LED25/840<br>L120W6 CD<br>PSU  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 139 lm/W                                        |
| 911401538542 | SP570P<br>LED40/940<br>L120W6 CD<br>PSD  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 90                                           | 123 lm/W                                        |
| 911401540142 | SP571P<br>LED40/840<br>L120W6 CD<br>PSU  | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 136 lm/W                                        |
| 911401502343 | SP570X<br>LED40/940<br>L120W6 CD L1<br>W | 120 °                                         | 4000 K                                                 | ≥90                                          | 122 lm/W                                        |
| 911401534442 | SP570P<br>LED20/840<br>L60W6 SD PSU      | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 119 lm/W                                        |
| 911401534542 | SP570P<br>LED12/840<br>L60W6 SD PSU      | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 125 lm/W                                        |

| Order Code   | Full Product<br>Name                    | Ángulo<br>de haz<br>de la<br>fuente<br>de luz | Temperatura de<br>color<br>correlacionada<br>(nominal) | Índice de<br>producción<br>de color<br>(IRC) | Eficacia<br>lumínica<br>(promedio)<br>(nominal) |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                         |                                               |                                                        |                                              |                                                 |
| 911401536942 | SP570P<br>LED20/840<br>L60W6 CD PSU     | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 119 lm/W                                        |
| 911401537042 | SP570P<br>LED12/840<br>L60W6 CD PSU     | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 125 lm/W                                        |
| 911401538442 | SP570P<br>LED20/940<br>L60W6 CD PSD     | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 90                                           | 111 lm/W                                        |
| 911401539342 | SP571P<br>LED20/840<br>L60W6 SD PSU     | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 148 lm/W                                        |
| 911401539942 | SP571P<br>LED20/840<br>L60W6 CD PSU     | 120 °                                         | 4000 K                                                 | 80                                           | 148 lm/W                                        |
| 911401502243 | SP570X<br>LED20/940<br>L60W6 CD L1<br>W | 120 °                                         | 4000 K                                                 | ≥90                                          | 122 lm/W                                        |
| 911401501943 | SP570X<br>LED20/940<br>L60W6 SD L1 W    | 120 °                                         | 4000 K                                                 | ≥90                                          | 122 lm/W                                        |
| 911401572042 | RC570B<br>LED40/940<br>L60W6 PSD LC     | 116 °                                         | 4000 K                                                 | >90                                          | 119 lm/W                                        |
| 911401574042 | RC570B<br>LED40/840<br>L60W6 PSU LC     | 116 °                                         | 4000 K                                                 | >80                                          | 133 lm/W                                        |
| 911401566042 | RC570B<br>LED50/840<br>L150W6 SD<br>PSU | 116 °                                         | 4000 K                                                 | >80                                          | 132 lm/W                                        |
| 911401566942 | RC570B<br>LED50/940<br>L150W6 SD<br>PSD | 116 °                                         | 4000 K                                                 | >90                                          | 110 lm/W                                        |
| 911401567442 | RC570B<br>LED50/840<br>L150W6 CD<br>PSU | 116 °                                         | 4000 K                                                 | >80                                          | 132 lm/W                                        |
| 911401567542 | RC570B<br>LED31/840<br>L150W6 CD<br>PSU | 116 °                                         | 4000 K                                                 | >80                                          | 138 lm/W                                        |
| 911401568742 | RC570B<br>LED50/940                     | 116 °                                         | 4000 K                                                 | >90                                          | 110 lm/W                                        |

| Order Code   | Full Product Name              | Ángulo de haz de la fuente de luz | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|              | L150W6 CD PSD                  |                                   |                                               |                                     |                                        |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD | 116 °                             | Tunable White                                 | >90                                 | 126 lm/W                               |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD | 116 °                             | Tunable White                                 | >90                                 | 122 lm/W                               |
| 911401570942 | RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 129 lm/W                               |
| 911401571242 | RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 126 lm/W                               |
| 911401565942 | RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU | 116 °                             | 4000 K                                        | >80                                 | 135 lm/W                               |
| 911401566842 | RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 122 lm/W                               |
| 911401567242 | RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU | 116 °                             | 4000 K                                        | >80                                 | 135 lm/W                               |
| 911401567342 | RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU | 116 °                             | 4000 K                                        | >80                                 | 141 lm/W                               |
| 911401568642 | RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 122 lm/W                               |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW               | 116 °                             | Tunable White                                 | >90                                 | 123 lm/W                               |

| Order Code   | Full Product Name              | Ángulo de haz de la fuente de luz | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|              | L120W6 SD PSD                  |                                   |                                               |                                     |                                        |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD | 116 °                             | Tunable White                                 | >90                                 | 120 lm/W                               |
| 911401570842 | RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 129 lm/W                               |
| 911401571142 | RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 125 lm/W                               |
| 911401565842 | RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU  | 116 °                             | 4000 K                                        | >80                                 | 119 lm/W                               |
| 911401566742 | RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD  | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 111 lm/W                               |
| 911401567042 | RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU  | 116 °                             | 4000 K                                        | >80                                 | 119 lm/W                               |
| 911401567142 | RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU  | 116 °                             | 4000 K                                        | >80                                 | 125 lm/W                               |
| 911401568542 | RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD  | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 111 lm/W                               |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD  | 116 °                             | Tunable White                                 | >90                                 | 110 lm/W                               |
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD  | 116 °                             | Tunable White                                 | >90                                 | 110 lm/W                               |
| 911401570742 | RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA  | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 111 lm/W                               |
| 911401571042 | RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA  | 116 °                             | 4000 K                                        | >90                                 | 111 lm/W                               |

Información técnica sobre la luz (2/2)



| Order Code   | Full Product Name                  | Flujo luminoso | Cantidad de fuentes |                              |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
|              |                                    |                | de luz              | Tipo óptico                  |
| 911401502043 | SP570X LED40/940<br>L120W6 SD L1 W | 4.130 lm       | 1                   | Ópalo                        |
| 911401534842 | SP570P LED50/840<br>L150W6 SD PSU  | 5.344 lm       | 2                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401537342 | SP570P LED50/840<br>L150W6 CD PSU  | 5.340 lm       | 2                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401534642 | SP570P LED40/840<br>L120W6 SD PSU  | 4.400 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401534742 | SP570P LED25/840<br>L120W6 SD PSU  | 2.600 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401537142 | SP570P LED40/840<br>L120W6 CD PSU  | 4.270 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401537242 | SP570P LED25/840<br>L120W6 CD PSU  | 2.570 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401538542 | SP570P LED40/940<br>L120W6 CD PSD  | 4.130 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401540142 | SP571P LED40/840<br>L120W6 CD PSU  | 4.020 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401502343 | SP570X LED40/940<br>L120W6 CD L1 W | 4.010 lm       | 1                   | Ópalo                        |
| 911401534442 | SP570P LED20/840<br>L60W6 SD PSU   | 2.080 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401534542 | SP570P LED12/840<br>L60W6 SD PSU   | 1.250 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401536942 | SP570P LED20/840<br>L60W6 CD PSU   | 2.080 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401537042 | SP570P LED12/840<br>L60W6 CD PSU   | 1.250 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401538442 | SP570P LED20/940<br>L60W6 CD PSD   | 1.950 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401539342 | SP571P LED20/840<br>L60W6 SD PSU   | 2.070 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401539942 | SP571P LED20/840<br>L60W6 CD PSU   | 2.070 lm       | 1                   | Ángulo de haz de luz de 100° |
| 911401502243 | SP570X LED20/940<br>L60W6 CD L1 W  | 1.950 lm       | 1                   | Ópalo                        |
| 911401501943 | SP570X LED20/940<br>L60W6 SD L1 W  | 1.950 lm       | 1                   | Ópalo                        |
| 911401572042 | RC570B LED40/940<br>L60W6 PSD LC   | 3.880 lm       | -                   | -                            |
| 911401574042 | RC570B LED40/840<br>L60W6 PSU LC   | 4.130 lm       | -                   | -                            |
| 911401566042 | RC570B LED50/840<br>L150W6 SD PSU  | 5.344 lm       | -                   | -                            |
| 911401566942 | RC570B LED50/940<br>L150W6 SD PSD  | 4.580 lm       | -                   | -                            |
| 911401567442 | RC570B LED50/840<br>L150W6 CD PSU  | 5.344 lm       | -                   | -                            |

| Order Code   | Full Product Name                 | Flujo luminoso | Cantidad de fuentes |             |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
|              |                                   |                | de luz              | Tipo óptico |
| 911401567542 | RC570B LED31/840<br>L150W6 CD PSU | 3.250 lm       | -                   | -           |
| 911401568742 | RC570B LED50/940<br>L150W6 CD PSD | 4.580 lm       | -                   | -           |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW<br>L150W6 SD PSD | 5.170 lm       | -                   | -           |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW<br>L150W6 CD PSD | 5.020 lm       | -                   | -           |
| 911401570942 | RC570X LED50/940<br>L150W6 SD WIA | 5.170 lm       | -                   | -           |
| 911401571242 | RC570X LED50/940<br>L150W6 CD WIA | 5.020 lm       | -                   | -           |
| 911401565942 | RC570B LED40/840<br>L120W6 SD PSU | 4.400 lm       | -                   | -           |
| 911401566842 | RC570B LED40/940<br>L120W6 SD PSD | 4.136 lm       | -                   | -           |
| 911401567242 | RC570B LED40/840<br>L120W6 CD PSU | 4.400 lm       | -                   | -           |
| 911401567342 | RC570B LED25/840<br>L120W6 CD PSU | 2.600 lm       | -                   | -           |
| 911401568642 | RC570B LED40/940<br>L120W6 CD PSD | 4.136 lm       | -                   | -           |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW<br>L120W6 SD PSD | 4.130 lm       | -                   | -           |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW<br>L120W6 CD PSD | 4.010 lm       | -                   | -           |
| 911401570842 | RC570X LED40/940<br>L120W6 SD WIA | 4.130 lm       | -                   | -           |
| 911401571142 | RC570X LED40/940<br>L120W6 CD WIA | 4.010 lm       | -                   | -           |
| 911401565842 | RC570B LED20/840<br>L60W6 SD PSU  | 2.080 lm       | -                   | -           |
| 911401566742 | RC570B LED20/940<br>L60W6 SD PSD  | 1.950 lm       | -                   | -           |
| 911401567042 | RC570B LED20/840<br>L60W6 CD PSU  | 2.080 lm       | -                   | -           |
| 911401567142 | RC570B LED12/840<br>L60W6 CD PSU  | 1.250 lm       | -                   | -           |
| 911401568542 | RC570B LED20/940<br>L60W6 CD PSD  | 1.950 lm       | -                   | -           |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW<br>L60W6 SD PSD  | 1.950 lm       | -                   | -           |
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW<br>L60W6 CD PSD  | 1.950 lm       | -                   | -           |
| 911401570742 | RC570X LED20/940<br>L60W6 SD WIA  | 1.950 lm       | -                   | -           |
| 911401571042 | RC570X LED20/940<br>L60W6 CD WIA  | 1.950 lm       | -                   | -           |

Operación y aspectos eléctricos

| Order Code   | Full Product Name               | Voltaje de entrada | Consumo de energía | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 911401502043 | SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W | 220 a 240 V        | 33 W               | No aplica                                     |
| 911401534842 | SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU  | 220 a 240 V        | 40,5 W             | No                                            |
| 911401537342 | SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU  | 220 a 240 V        | 40,5 W             | No                                            |
| 911401534642 | SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU  | 220 a 240 V        | 32 W               | No                                            |
| 911401534742 | SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU  | 220 a 240 V        | 18,5 W             | No                                            |
| 911401537142 | SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU  | 220 a 240 V        | 32 W               | No                                            |
| 911401537242 | SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU  | 220 a 240 V        | 18,5 W             | No                                            |
| 911401538542 | SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD  | 220 a 240 V        | 33,5 W             | No                                            |
| 911401540142 | SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU  | 220 a 240 V        | 29,5 W             | No                                            |
| 911401502343 | SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W | 220 a 240 V        | 33 W               | No aplica                                     |
| 911401534442 | SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU   | 220 a 240 V        | 17,5 W             | No                                            |
| 911401534542 | SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU   | 220 a 240 V        | 10 W               | No                                            |
| 911401536942 | SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU   | 220 a 240 V        | 17,5 W             | No                                            |
| 911401537042 | SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU   | 220 a 240 V        | 10 W               | No                                            |
| 911401538442 | SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD   | 220 a 240 V        | 17,5 W             | No                                            |
| 911401539342 | SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU   | 220 a 240 V        | 14 W               | No                                            |
| 911401539942 | SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU   | 220 a 240 V        | 14 W               | No                                            |
| 911401502243 | SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W  | 220 a 240 V        | 16 W               | No aplica                                     |
| 911401501943 | SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W  | 220 a 240 V        | 16 W               | No aplica                                     |
| 911401572042 | RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC   | 220-240 V          | 32,5 W             | -                                             |
| 911401574042 | RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC   | 220-240 V          | 31 W               | -                                             |
| 911401566042 | RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU  | 220-240 V          | 40,5 W             | -                                             |
| 911401566942 | RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD  | 220-240 V          | 41,5 W             | -                                             |
| 911401567442 | RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU  | 220-240 V          | 40,5 W             | -                                             |

| Order Code   | Full Product Name              | Voltaje de entrada | Consumo de energía | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio |
|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 911401567542 | RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU | 220-240 V          | 23,5 W             | -                                             |
| 911401568742 | RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD | 220-240 V          | 41,5 W             | -                                             |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD | 220-240 V          | 41 W               | -                                             |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD | 220-240 V          | 41 W               | -                                             |
| 911401570942 | RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA | 220-240 V          | 40 W               | -                                             |
| 911401571242 | RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA | 220-240 V          | 40 W               | -                                             |
| 911401565942 | RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU | 220-240 V          | 32,5 W             | -                                             |
| 911401566842 | RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD | 220-240 V          | 34 W               | -                                             |
| 911401567242 | RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU | 220-240 V          | 32,5 W             | -                                             |
| 911401567342 | RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU | 220-240 V          | 18,5 W             | -                                             |
| 911401568642 | RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD | 220-240 V          | 34 W               | -                                             |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD | 220-240 V          | 33,5 W             | -                                             |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD | 220-240 V          | 33,5 W             | -                                             |
| 911401570842 | RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA | 220-240 V          | 32 W               | -                                             |
| 911401571142 | RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA | 220-240 V          | 32 W               | -                                             |
| 911401565842 | RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU  | 220-240 V          | 17,5 W             | -                                             |
| 911401566742 | RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD  | 220-240 V          | 17,5 W             | -                                             |
| 911401567042 | RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU  | 220-240 V          | 17,5 W             | -                                             |
| 911401567142 | RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU  | 220-240 V          | 10 W               | -                                             |
| 911401568542 | RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD  | 220-240 V          | 17,5 W             | -                                             |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD  | 220-240 V          | 17,7 W             | -                                             |
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD  | 220-240 V          | 17,7 W             | -                                             |
| 911401570742 | RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA  | 220-240 V          | 17,5 W             | -                                             |
| 911401571042 | RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA  | 220-240 V          | 17,5 W             | -                                             |

Controles y atenuación

| Order Code   | Full Product Name               | Regulable                            | Nivel de regulación máximo |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 911401502043 | SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W | Regulación de intensidad inalámbrica | 1%                         |
| 911401534842 | SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU  | No                                   | No aplica                  |
| 911401537342 | SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU  | No                                   | No aplica                  |
| 911401534642 | SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU  | No                                   | No aplica                  |
| 911401534742 | SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU  | No                                   | No aplica                  |
| 911401537142 | SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU  | No                                   | No aplica                  |
| 911401537242 | SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU  | No                                   | No aplica                  |
| 911401538542 | SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD  | DALI                                 | 1%                         |
| 911401540142 | SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU  | No                                   | No aplica                  |
| 911401502343 | SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W | Regulación de intensidad inalámbrica | 1%                         |
| 911401534442 | SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU   | No                                   | No aplica                  |
| 911401534542 | SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU   | No                                   | No aplica                  |
| 911401536942 | SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU   | No                                   | No aplica                  |
| 911401537042 | SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU   | No                                   | No aplica                  |
| 911401538442 | SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD   | DALI                                 | 3%                         |
| 911401539342 | SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU   | No                                   | No aplica                  |
| 911401539942 | SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU   | No                                   | No aplica                  |
| 911401502243 | SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W  | Regulación de intensidad inalámbrica | 1%                         |
| 911401501943 | SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W  | Regulación de intensidad inalámbrica | 1%                         |
| 911401572042 | RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC   | DALI                                 | -                          |
| 911401574042 | RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC   | -                                    | -                          |
| 911401566042 | RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU  | -                                    | -                          |
| 911401566942 | RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD  | DALI                                 | -                          |

| Order Code   | Full Product Name              | Regulable                            | Nivel de regulación máximo |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 911401567442 | RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU | -                                    | -                          |
| 911401567542 | RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU | -                                    | -                          |
| 911401568742 | RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD | DALI                                 | -                          |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD | DALI                                 | -                          |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD | DALI                                 | -                          |
| 911401570942 | RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA | Regulación de intensidad inalámbrica | -                          |
| 911401571242 | RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA | Regulación de intensidad inalámbrica | -                          |
| 911401565942 | RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU | -                                    | -                          |
| 911401566842 | RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD | DALI                                 | -                          |
| 911401567242 | RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU | -                                    | -                          |
| 911401567342 | RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU | -                                    | -                          |
| 911401568642 | RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD | DALI                                 | -                          |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD | DALI                                 | -                          |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD | DALI                                 | -                          |
| 911401570842 | RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA | Regulación de intensidad inalámbrica | -                          |
| 911401571142 | RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA | Regulación de intensidad inalámbrica | -                          |
| 911401565842 | RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU  | -                                    | -                          |
| 911401566742 | RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD  | DALI                                 | -                          |
| 911401567042 | RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU  | -                                    | -                          |
| 911401567142 | RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU  | -                                    | -                          |
| 911401568542 | RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD  | DALI                                 | -                          |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD  | DALI                                 | -                          |
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD  | DALI                                 | -                          |

| Order Code   | Full Product Name             | Regulable                            | Nivel de regulación máximo |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 911401570742 | RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA | Regulación de intensidad inalámbrica | -                          |

| Order Code   | Full Product Name             | Regulable                            | Nivel de regulación máximo |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 911401571042 | RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA | Regulación de intensidad inalámbrica | -                          |

Mecánica y carcasa

| Order Code   | Full Product Name               | Tipo de cubierta óptica                         | Color de la carcasa |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 911401502043 | SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W | Recipiente/cubierta de policarbonato            | Blanco RAL 9003     |
| 911401534842 | SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401537342 | SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401534642 | SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401534742 | SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401537142 | SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401537242 | SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401538542 | SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401540142 | SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU  | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401502343 | SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W | Recipiente/cubierta de policarbonato            | Blanco RAL 9003     |
| 911401534442 | SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU   | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401534542 | SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU   | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401536942 | SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU   | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401537042 | SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU   | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401538442 | SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD   | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401539342 | SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU   | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401539942 | SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU   | Ópalo                                           | Blanco              |
| 911401502243 | SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W  | Recipiente/cubierta de policarbonato            | Blanco RAL 9003     |
| 911401501943 | SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W  | Recipiente/cubierta de policarbonato            | Blanco RAL 9003     |
| 911401572042 | RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC   | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401574042 | RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC   | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |

| Order Code   | Full Product Name              | Tipo de cubierta óptica                         | Color de la carcasa |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 911401566042 | RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401566942 | RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401567442 | RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401567542 | RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401568742 | RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401570942 | RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401571242 | RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401565942 | RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401566842 | RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401567242 | RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401567342 | RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401568642 | RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401570842 | RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401571142 | RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401565842 | RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU  | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401566742 | RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD  | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401567042 | RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU  | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |

| Order Code   | Full Product Name             | Tipo de cubierta óptica                         | Color de la carcasa |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 911401567142 | RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401568542 | RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |

| Order Code   | Full Product Name             | Tipo de cubierta óptica                         | Color de la carcasa |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401570742 | RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |
| 911401571042 | RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado | Blanco RAL 9003     |

Aprobación y aplicación

| Order Code   | Full Product Name               | Rango de temperatura ambiente | Marca de inflamabilidad                             |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 911401502043 | SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W | -20 °C a 40 °C                | -                                                   |
| 911401534842 | SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401537342 | SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401534642 | SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401534742 | SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401537142 | SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401537242 | SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401538542 | SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401540142 | SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401502343 | SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W | -20 °C a 40 °C                | -                                                   |
| 911401534442 | SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU   | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401534542 | SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU   | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401536942 | SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU   | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |

| Order Code   | Full Product Name              | Rango de temperatura ambiente | Marca de inflamabilidad                             |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 911401537042 | SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401538442 | SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401539342 | SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401539942 | SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU  | -20 °C a 40 °C                | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401502243 | SP570X LED20/940 L60W6 CD L1 W | -20 °C a 40 °C                | -                                                   |
| 911401501943 | SP570X LED20/940 L60W6 SD L1 W | -20 °C a 40 °C                | -                                                   |
| 911401572042 | RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC  | -20 a +40 °C                  | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401574042 | RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC  | -20 a +40 °C                  | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401566042 | RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU | -20 a +40 °C                  | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401566942 | RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD | -20 a +40 °C                  | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401567442 | RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU | -20 a +40 °C                  | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401567542 | RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU | -20 a +40 °C                  | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401568742 | RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD | -20 a +40 °C                  | Para montaje en superficies normalmente inflamables |

| Order Code   | Full Product Name              | Rango de temperatura |                                                     |
|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                | ambiente             | Marca de inflamabilidad                             |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401570942 | RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401571242 | RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401565942 | RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401566842 | RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401567242 | RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401567342 | RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401568642 | RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

| Order Code   | Full Product Name               | Tolerancia del        |                |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|              |                                 | Cromaticidad inicial  | flujo luminoso |
| 911401502043 | SP570X LED40/940 L120W6 SD L1 W | (0.3859,0.3772)SDCM≤4 | -10% / +10%    |
| 911401534842 | SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401537342 | SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401534642 | SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401534742 | SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401537142 | SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |

| Order Code   | Full Product Name              | Rango de temperatura |                                                     |
|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                                | ambiente             | Marca de inflamabilidad                             |
| 911401570842 | RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401571142 | RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401565842 | RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401566742 | RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401567042 | RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401567142 | RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401568542 | RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401570742 | RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |
| 911401571042 | RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA  | -20 a +40 °C         | Para montaje en superficies normalmente inflamables |

| Order Code   | Full Product Name               | Tolerancia del        |                |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
|              |                                 | Cromaticidad inicial  | flujo luminoso |
| 911401537242 | SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401538542 | SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401540142 | SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU  | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401502343 | SP570X LED40/940 L120W6 CD L1 W | (0.3859,0.3772)SDCM≤4 | -10% / +10%    |
| 911401534442 | SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU   | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |
| 911401534542 | SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU   | SDCM≤=4               | -10% / +10%    |

| Order Code   | Full Product Name                 | Cromaticidad inicial  | Tolerancia del flujo luminoso |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 911401536942 | SP570P LED20/840 L60W6<br>CD PSU  | SDCM<=4               | -10% / +10%                   |
| 911401537042 | SP570P LED12/840 L60W6<br>CD PSU  | SDCM<=4               | -10% / +10%                   |
| 911401538442 | SP570P LED20/940 L60W6<br>CD PSD  | SDCM<=4               | -10% / +10%                   |
| 911401539342 | SP571P LED20/840 L60W6<br>SD PSU  | SDCM<=4               | -10% / +10%                   |
| 911401539942 | SP571P LED20/840 L60W6<br>CD PSU  | SDCM<=4               | -10% / +10%                   |
| 911401502243 | SP570X LED20/940 L60W6<br>CD L1 W | (0.3859,0.3772)SDCM≤4 | -10% / +10%                   |
| 911401501943 | SP570X LED20/940 L60W6<br>SD L1 W | (0.3859,0.3772)SDCM≤4 | -10% / +10%                   |
| 911401572042 | RC570B LED40/940 L60W6<br>PSD LC  | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401574042 | RC570B LED40/840 L60W6<br>PSU LC  | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401566042 | RC570B LED50/840 L150W6<br>SD PSU | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401566942 | RC570B LED50/940 L150W6<br>SD PSD | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401567442 | RC570B LED50/840 L150W6<br>CD PSU | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401567542 | RC570B LED31/840 L150W6<br>CD PSU | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401568742 | RC570B LED50/940 L150W6<br>CD PSD | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401569342 | RC570B LED50/9TW L150W6<br>SD PSD | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401569642 | RC570B LED50/9TW L150W6<br>CD PSD | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401570942 | RC570X LED50/940 L150W6<br>SD WIA | SDCM<=4               | +/-10%                        |
| 911401571242 | RC570X LED50/940 L150W6<br>CD WIA | SDCM<=4               | +/-10%                        |

| Order Code   | Full Product Name                 | Cromaticidad inicial | Tolerancia del flujo luminoso |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 911401565942 | RC570B LED40/840 L120W6<br>SD PSU | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401566842 | RC570B LED40/940 L120W6<br>SD PSD | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401567242 | RC570B LED40/840 L120W6<br>CD PSU | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401567342 | RC570B LED25/840 L120W6<br>CD PSU | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401568642 | RC570B LED40/940 L120W6<br>CD PSD | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401569242 | RC570B LED40/9TW L120W6<br>SD PSD | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401569542 | RC570B LED40/9TW L120W6<br>CD PSD | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401570842 | RC570X LED40/940 L120W6<br>SD WIA | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401571142 | RC570X LED40/940 L120W6<br>CD WIA | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401565842 | RC570B LED20/840 L60W6<br>SD PSU  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401566742 | RC570B LED20/940 L60W6<br>SD PSD  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401567042 | RC570B LED20/840 L60W6<br>CD PSU  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401567142 | RC570B LED12/840 L60W6<br>CD PSU  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401568542 | RC570B LED20/940 L60W6<br>CD PSD  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401569142 | RC570B LED20/9TW L60W6<br>SD PSD  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401569442 | RC570B LED20/9TW L60W6<br>CD PSD  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401570742 | RC570X LED20/940 L60W6<br>SD WIA  | SDCM<=4              | +/-10%                        |
| 911401571042 | RC570X LED20/940 L60W6<br>CD WIA  | SDCM<=4              | +/-10%                        |

