


SlimBalance Symphony

SP570



Buat ruangan Anda lebih harmonis

SlimBalance Symphony SP570P Curve merupakan solusi kurva fleksibel yang cocok untuk berbagai ruang seperti kantor, ruang rapat, gym, dan fasilitas pendidikan. Tersedia pilihan standar 1/4 lingkaran, 1/2 lingkaran, 3/4 lingkaran, dan lingkaran penuh. Selain penawaran standar ini, SlimBalance Symphony SP570P Curve memungkinkan pengaturan sudut secara fleksibel dari 22,5 derajat hingga 360 derajat. Berkat desain strukturnya yang khusus, produk ini menawarkan pemasangan dan perawatan yang cepat dan mudah.

Benefits

- Solusi fleksibel untuk menyediakan struktur yang diinginkan dan membantu memadukan luminer secara sempurna ke dalam lingkungan serta menciptakan desain pencahayaan yang inspiratif untuk ruang indoor.
- Efikasi sistem maksimal 130 lm/W untuk penghematan energi yang lebih tinggi
- Instalasi dan perawatan yang mudah untuk menghemat waktu kerja di lokasi

Applications

- Kantor
- Supermarket

- Retail
- Gim
- area lain dalam ruangan dengan langit-langit terbuka


Features


- Opsi sudut lengkung dan diameter yang sangat fleksibel untuk kebutuhan penyesuaian
- Efikasi sistem yang tinggi untuk penghematan energi yang lebih baik
- Koneksi cepat dan tanpa menggunakan alat antara kurva dan linier untuk memudahkan perawatan.

Versions




Dimensional drawing







SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD



SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD



SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD



SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU

Informasi Umum

Alat	-
Driver tercakup	Ya

Teknis Lampu

Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	≥80
Sudut sumber cahaya	120 °
Tipe optik	Opal

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Mekanis dan Housing

Warna Housing	RAL 9006 Putih
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM < 4

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Jumlah unit alat
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	1 unit
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	1 unit
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	1 unit
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	1 unit
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	1 unit
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	1 unit
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	1 unit
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	1 unit
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	2 unit
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	2 unit
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	2 unit
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	2 unit
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	1 unit
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	1 unit
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	1 unit
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	1 unit

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Jumlah sumber cahaya
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	3.280 lm	136,66666666666666 lm/W	4
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	4.110 lm	139,32203389830508 lm/W	4
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	3.280 lm	131,2 lm/W	4
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	4.110 lm	130,47619047619048 lm/W	4
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	9.860 lm	142,8985507246377 lm/W	12
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	12.330 lm	144,21052631578948 lm/W	12
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	9.860 lm	141,8705035971223 lm/W	12
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	12.330 lm	141,72413793103448 lm/W	12
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	13.150 lm	136,97916666666666 lm/W	16
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	16.440 lm	143,58078602620088 lm/W	16
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	13.150 lm	139,15343915343917 lm/W	16
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	16.440 lm	139,91489361702128 lm/W	16
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	6.570 lm	142,82608695652175 lm/W	8
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	8.220 lm	142,95652173913044 lm/W	8
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	6.570 lm	138,31578947368422 lm/W	8
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	8.220 lm	140,51282051282053 lm/W	8

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	24 W
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	29,5 W
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	25,5 W
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	31,5 W
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	69 W
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	85,5 W
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	69,5 W
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	87 W
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	96 W
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	114,5 W
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	94,5 W
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	117,5 W
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	46 W
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	57,5 W
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	47,5 W
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	58,5 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%