



Buat ruangan Anda lebih harmonis

SlimBalance Symphony

SlimBalance Symphony SP570P Curve merupakan solusi kurva fleksibel yang cocok untuk berbagai ruang seperti kantor, ruang rapat, gym, dan fasilitas pendidikan. Tersedia pilihan standar 1/4 lingkaran, 1/2 lingkaran, 3/4 lingkaran, dan lingkaran penuh. Selain penawaran standar ini, SlimBalance Symphony SP570P Curve memungkinkan pengaturan sudut secara fleksibel dari 22,5 derajat hingga 360 derajat. Berkat desain strukturnya yang khusus, produk ini menawarkan pemasangan dan perawatan yang cepat dan mudah.

Benefits

- Solusi fleksibel untuk menyediakan struktur yang diinginkan dan membantu memadukan lumener secara sempurna ke dalam lingkungan serta menciptakan desain pencahayaan yang inspiratif untuk ruang indoor.
- Efikasi sistem maksimal 130 lm/W untuk penghematan energi yang lebih tinggi
- Instalasi dan perawatan yang mudah untuk menghemat waktu kerja di lokasi

Features


- Opsi sudut lengkung dan diameter yang sangat fleksibel untuk kebutuhan penyesuaian
- Efikasi sistem yang tinggi untuk penghematan energi yang lebih baik
- Koneksi cepat dan tanpa menggunakan alat antara kurva dan linier untuk memudahkan perawatan.

Application

- Kantor
- Supermarket
- Retail
- Gim
- area lain dalam ruangan dengan langit-langit terbuka

SlimBalance Symphony

Dimensional drawing



SlimBalance Symphony

Informasi Umum

Driver tercapuk	Ya
Alat	-

Teknis Lampu

Sudut sumber cahaya	120 °
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	≥80
Tipe optik	Opal

Pengoperasian dan Kelistrikan

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat
Warna Housing	RAL 9006 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Kromatisitas awal	SDCM < 4
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Jumlah unit alat
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	1 unit
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	1 unit
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	1 unit
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	1 unit
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	1 unit
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	1 unit
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	1 unit
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	1 unit
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	2 unit
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	2 unit
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	2 unit
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	2 unit
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	1 unit
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	1 unit
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	1 unit
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	1 unit

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	136,66666666666666 lm/W	3.280 lm	4
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	139,32203389830508 lm/W	4.110 lm	4
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	131,2 lm/W	3.280 lm	4

Order Code	Full Product Name	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	130,47619047619048 lm/W	4.110 lm	4
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	142,8985507246377 lm/W	9.860 lm	12
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	144,21052631578948 lm/W	12.330 lm	12

SlimBalance Symphony

Order Code	Full Product Name	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	141,8705035971223 lm/W	9.860 lm	12
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	141,72413793103448 lm/W	12.330 lm	12
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	136,97916666666666 lm/W	13.150 lm	16
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	143,58078602620088 lm/W	16.440 lm	16
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	139,15343915343917 lm/W	13.150 lm	16

Order Code	Full Product Name	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	139,91489361702128 lm/W	16.440 lm	16
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	142,82608695652175 lm/W	6.570 lm	8
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	142,95652173913044 lm/W	8.220 lm	8
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	138,31578947368422 lm/W	6.570 lm	8
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	140,51282051282053 lm/W	8.220 lm	8

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	24 W
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	29,5 W
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	25,5 W
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	31,5 W
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	69 W
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	85,5 W
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	69,5 W
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	87 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	96 W
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	114,5 W
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	94,5 W
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	117,5 W
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	46 W
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	57,5 W
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	47,5 W
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	58,5 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401557846	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558246	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558646	SP570P LED32/840 D120W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401559046	SP570P LED41/840 D150W6 90 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557646	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558046	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558446	SP570P LED98/840 D120W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558846	SP570P LED123/840 D150W6 270 SD CRV PSD	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401557546	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401557946	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558346	SP570P LED131/840 D120W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558746	SP570P LED164/840 D150W6 360 SD CRV PSD	DALI	1%
911401557746	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558146	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSU	Tetap	Tidak berlaku
911401558546	SP570P LED65/840 D120W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%
911401558946	SP570P LED82/840 D150W6 180 SD CRV PSD	DALI	1%

SlimBalance Symphony

