



照明設計的冒險從現在開始

ModiFly 懸掛式

ModiFly 是照明設計最新的行動派選項。這種下一代照明創新面面俱到：當代造型、自由不受限制的設計和無可爭議的性能表現。ModiFly 設計簡潔不失精緻，風格適合各種空間，包括重視視覺舒適度和設計連續性的開放式辦公室、教育和零售環境。

优点

- 完全銜接 Bi-Link、Tri-Link 和 Quad-Link 設計，提供無限的設計選擇
- 垂直導光技術，照明分佈可控，同時具有向上和向下照明效果
- 3 種可用長度 (600mm/1200mm/1500mm) 適合大多數室內辦公室應用

特点

- 備有 600mm、1200mm、1500mm 等長度可選。
- 多種驅動程序和系統可供選擇，包括 PSU、Dali、Interact 和 Tunable White
- 多種流明燈具組合，1800lm/600mm 到 4800lm/1500mm 等範圍

应用

- 辦公室照明
- 時尚照明
- 旅館照明
- 銀行照明

ModiFly 懸掛式

Versions



ModiFly

ModiFly

产品详细



一般資訊	
客戶服務標籤	是
照明技術	
相關色溫 (標稱)	4000 K
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
機械與外罩	
光學罩類型	聚乙烯甲基丙烯酸酯鉢/外蓋
外罩色彩	鉛與白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
易燃性標誌	-
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401589332	SP800P LED21/840 L60W6 CD	≥80	120 lm/W	2,100 lm
911401590032	SP800P LED20/940 L60W6 CD PSD	≥90	112 lm/W	2,000 lm
911401590332	SP800P LED21/840 L60W6 SD	≥80	120 lm/W	2,100 lm
911401590432	SP800P LED21/840 L60W6 SD PSD	≥80	120 lm/W	2,100 lm
911401589432	SP800P LED21/840 L60W6 CD PSD	≥80	120 lm/W	2,100 lm
911401589732	SP800P LED52/840 L150W6 CD	≥80	115 lm/W	5,200 lm
911401589832	SP800P LED52/840 L150W6 CD PSD	≥80	115 lm/W	5,200 lm
911401590732	SP800P LED52/840 L150W6 SD	≥80	115 lm/W	5,200 lm
911401590832	SP800P LED52/840 L150W6 SD PSD	≥80	115 lm/W	5,200 lm
911401591032	SP800P LED20/940 L60W6 SD PSD	≥90	112 lm/W	2,000 lm
911401589532	SP800P LED41/840 L120W6 CD	≥80	120 lm/W	4,100 lm
911401589632	SP800P LED41/840 L120W6 CD PSD	≥80	120 lm/W	4,100 lm
911401590232	SP800P LED38/940 L120W6 CD PSD	≥90	112 lm/W	3,800 lm
911401590532	SP800P LED41/840 L120W6 SD	≥80	120 lm/W	4,100 lm
911401590632	SP800P LED41/840 L120W6 SD PSD	≥80	120 lm/W	4,100 lm
911401591232	SP800P LED38/940 L120W6 SD PSD	≥90	112 lm/W	3,800 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401589332	SP800P LED21/840 L60W6 CD	17.5 W
911401590032	SP800P LED20/940 L60W6 CD PSD	17.5 W
911401590332	SP800P LED21/840 L60W6 SD	17.5 W
911401590432	SP800P LED21/840 L60W6 SD PSD	17.5 W
911401589432	SP800P LED21/840 L60W6 CD PSD	17.5 W
911401589732	SP800P LED52/840 L150W6 CD	46.5 W
911401589832	SP800P LED52/840 L150W6 CD PSD	43 W
911401590732	SP800P LED52/840 L150W6 SD	46.5 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401590832	SP800P LED52/840 L150W6 SD PSD	43 W
911401591032	SP800P LED20/940 L60W6 SD PSD	17.5 W
911401589532	SP800P LED41/840 L120W6 CD	34.8 W
911401589632	SP800P LED41/840 L120W6 CD PSD	34 W
911401590232	SP800P LED38/940 L120W6 CD PSD	34 W
911401590532	SP800P LED41/840 L120W6 SD	34.8 W
911401590632	SP800P LED41/840 L120W6 SD PSD	34 W
911401591232	SP800P LED38/940 L120W6 SD PSD	34 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401589332	SP800P LED21/840 L60W6 CD	否
911401590032	SP800P LED20/940 L60W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401590332	SP800P LED21/840 L60W6 SD	否
911401590432	SP800P LED21/840 L60W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401589432	SP800P LED21/840 L60W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401589732	SP800P LED52/840 L150W6 CD	否
911401589832	SP800P LED52/840 L150W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401590732	SP800P LED52/840 L150W6 SD	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401590832	SP800P LED52/840 L150W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401591032	SP800P LED20/940 L60W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401589532	SP800P LED41/840 L120W6 CD	否
911401589632	SP800P LED41/840 L120W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401590232	SP800P LED38/940 L120W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401590532	SP800P LED41/840 L120W6 SD	否
911401590632	SP800P LED41/840 L120W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)
911401591232	SP800P LED38/940 L120W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401589332	SP800P LED21/840 L60W6 CD	0.3818,0.3796
911401590032	SP800P LED20/940 L60W6 CD PSD	0.3828, 0.3806
911401590332	SP800P LED21/840 L60W6 SD	0.3818,0.3796
911401590432	SP800P LED21/840 L60W6 SD PSD	0.3818,0.3796
911401589432	SP800P LED21/840 L60W6 CD PSD	0.3818,0.3796
911401589732	SP800P LED52/840 L150W6 CD	0.3818,0.3796
911401589832	SP800P LED52/840 L150W6 CD PSD	0.3818,0.3796
911401590732	SP800P LED52/840 L150W6 SD	0.3818,0.3796

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401590832	SP800P LED52/840 L150W6 SD PSD	0.3818,0.3796
911401591032	SP800P LED20/940 L60W6 SD PSD	0.3828, 0.3804
911401589532	SP800P LED41/840 L120W6 CD	0.3818,0.3796
911401589632	SP800P LED41/840 L120W6 CD PSD	0.3818,0.3796
911401590232	SP800P LED38/940 L120W6 CD PSD	0.3828, 0.3805
911401590532	SP800P LED41/840 L120W6 SD	0.3818,0.3796
911401590632	SP800P LED41/840 L120W6 SD PSD	0.3818,0.3796
911401591232	SP800P LED38/940 L120W6 SD PSD	0.3828, 0.3803

