



Kompaktní bodové LED svítidlo, které je tou správnou volbou pro úsporu energie

Maloobchodníci neustále hledají způsoby, jak zmenšit svou ekologickou stopu a snížit náklady na energii. Tento projektor StoreFit nabízí cestu, jak bez většího úsilí nahradit běžná svítidla CDM svítidly LED, a tím výrazně snížit spotřebu energie. Decentní a kompaktní provedení zajišťuje, že projektory StoreFit působí v prodejnách nenápadně, takže se nakupující mohou soustředit na zboží dostupné v regálech. Tento cenově dostupný bodový projektor LED vám umožní okamžitě začít snižovat náklady na energii.

Výhody

- Velice nenápadné díky malé hlavě
- Ideální LED náhrada běžných CDM svítidel
- Nízká počáteční investice

Applications

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Obchody s módou

Vlastnosti

- Až 3 900 lm
- Varianty s bílou a černou konečnou úpravou
- K dodání s teplotou chromatičnosti 3000 K, 4000 K a 3000 K PremiumWhite
- K dodání s reflektorem se středním nebo širokým vyzařovacím úhlem
- Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se modulů LED nebo reflektoru.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

Versions

StoreFit ST210Y side view




StoreFit ST210Y





StoreFit ST210Y on Coreline trunking



Rozměrové výkresy




ST210T 27S/830 WIA MB WH



ST210Y 39S/830 DIA MB WH

Detaily o výrobku

StoreFit ST210T, black



Obecné informace

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
-----------------------------------	------------

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,5
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadníkových jednotek
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 jednotky
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 jednotky
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 jednotky
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 jednotky
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 jednotky
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 jednotky
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 jednotky
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 jednotky
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 jednotky
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 jednotky
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 jednotky
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 jednotky
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 jednotky
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 jednotky
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 jednotka
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 jednotka
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 jednotka
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 jednotka
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 jednotka
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 jednotka
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 jednotka
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 jednotka
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 jednotka
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 jednotka
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 jednotka
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 jednotka
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 jednotka
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 jednotka
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 jednotka
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 jednotka
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 jednotka
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 jednotka
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 jednotka
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 jednotka
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 jednotka
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 jednotka
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 jednotka
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 jednotka
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 jednotka

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)	Typ optiky
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3 900 lm	3000 K	79 lm/W	>90	Střední paprsek
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3 900 lm	3000 K	79 lm/W	>90	Střední paprsek
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	5 400 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Střední paprsek
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	5 400 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Střední paprsek
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	5 600 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Střední paprsek
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	5 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Střední paprsek
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	5 400 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Střední paprsek
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	5 400 lm	3000 K	139 lm/W	>90	Střední paprsek
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	4 100 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Střední paprsek
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	8 200 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Střední paprsek
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	8 400 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Střední paprsek
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	8 400 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Střední paprsek
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	8 000 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Střední paprsek
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	8 000 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Střední paprsek
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Střední paprsek
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Široké vyzařování
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Střední paprsek
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Široké vyzařování
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Střední paprsek
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Široké vyzařování
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Střední paprsek
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Široké vyzařování
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Střední paprsek
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Široké vyzařování
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Střední paprsek
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Široké vyzařování
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Široké vyzařování
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Střední paprsek
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Široké vyzařování
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Střední paprsek
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Široké vyzařování
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Střední paprsek
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Široké vyzařování
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Střední paprsek
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Široké vyzařování
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Střední paprsek
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Široké vyzařování
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	2 800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Střední paprsek
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	2 800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Široké vyzařování

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	49 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	39 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	39 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	39 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	39 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	40 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	40 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	29 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	58 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	58 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	58 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	62 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	62 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	20 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29,5 W
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	21 W
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	21 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	30,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	30,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	29,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	29,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	20 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	29,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	21 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	21 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	30,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	30,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	21 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	21 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Ano	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Ano	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Ano	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Ano	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Ano	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Ano	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Ano	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Ne	Není k dispozici
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Ne	Není k dispozici
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Ne	Není k dispozici
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Ne	Není k dispozici
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Ne	Není k dispozici
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Ne	Není k dispozici
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Ne	Není k dispozici
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Ne	Není k dispozici
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Ano	Není k dispozici
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Ano	Není k dispozici
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Ano	Není k dispozici
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Ano	Není k dispozici
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Ne	Není k dispozici
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Ne	Není k dispozici
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Ne	Není k dispozici
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Ne	Není k dispozici
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Ne	Není k dispozici
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Ano	Není k dispozici
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Ano	Není k dispozici
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Ano	Není k dispozici
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Ano	Není k dispozici
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Ano	Není k dispozici
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Ano	Není k dispozici

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Bílá
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Bílá
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Bílá
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Bílá
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Bílá
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Bílá
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Bílá
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Bílá
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Bílá
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Bílá
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Bílá
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Bílá
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Bílá
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Bílá
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Černá
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Černá
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Černá
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Černá
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Černá
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Černá
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Černá
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Černá
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Černá
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Černá
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Černá
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Černá
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Bílá
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Bílá
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Bílá
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Bílá
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Bílá
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Bílá
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Bílá
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Bílá
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Bílá
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Bílá
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Bílá
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Bílá
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Bílá

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T

