



Kompakt og energibesparende LED spot

StoreFit Skinnespot

Detailhandelen søger løbende måder at reducere den miljømæssige påvirkning og energiomkostningerne på. Med ST210 kan traditionelle CDM-armaturer nemt udskiftes med LED, hvilket leder til et signifikant lavere strømforbrug. Det underspillede og kompakte design reducerer produktets synlighed i butikken og fjerner ikke kundernes opmærksomhed fra varerne. Som en budgetvenlig LED-projektør giver denne spot dig mulighed for at reducere strømforbruget med det samme.

Fordele

- Det lille spothoved gør designet meget diskret
- Perfekt LED-erstatning til traditionelle CDM-armaturer
- Lav startinvestering

Funktioner

- Op til 3900 lm
- Vælg mellem en hvid eller sort finish (ST201T og ST210Y)
- Fås i 3000 K, 4000 K og PremiumWhite 3000 K
- Mulighed for mellembred eller bred strålerefleksor

Anvendelsesområder

- Nærbutikker
- Supermarkeder og købmandsbutikker
- Modebutikker

Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt.
- Produktet være slukket og nedkølet under vedligeholdelse
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Versions





StoreFit ST210Y side view



StoreFit ST210Y

Målskitse



Oplysninger om produktet

StoreFit ST210T, black



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,5
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
910505102068	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 enheder
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 enhed
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 enhed
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 enhed
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 enhed

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910505102068	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	147 lm/W	8.400 lm	Mellem strålevinkel
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	134 lm/W	2.700 lm	Bred strålevinkel
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	140 lm/W	2.800 lm	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	134 lm/W	2.700 lm	Bred strålevinkel
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	140 lm/W	2.800 lm	Bred strålevinkel

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102068	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	58 W
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505102068	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Ja	1%
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nej	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102068	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Hvid
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Sort
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Sort

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Hvid
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Hvid

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102068	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102068	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T

