



Kompakter LED-Spot, der sich ideal für Energieeinsparungen eignet

Einzelhändler suchen immer nach Möglichkeiten, ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren. Mit der ST210 können sie konventionelle CDM-Leuchten mühelos durch LED ersetzen und dadurch einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch erzielen. Das unauffällige und kompakte Design verringert die Sichtbarkeit des Produkts im Geschäft und lenkt die Aufmerksamkeit des Käufers auf die Waren. Mit diesem kostengünstigen LED-Stromschienenstrahler können Sie sofort Stromkosten einsparen.

Vorteile

- Sehr unauffälliges Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf
- Perfekter LED-Austauschartikel für konventionelle CDM-Leuchten
- Geringe Anschaffungskosten

Applications

- Lebensmittelgeschäfte
- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
- Modefachgeschäfte

Merkmale

- Bis zu 3.900 lm
- In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich
- Verfügbar mit 3.000 K, 4.000 K und PremiumWhite 3.000 K
- Erhältlich mit einem tief-/breitstrahlenden oder breitstrahlenden Reflektor

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren von LED oder Reflektor ist untersagt.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions

StoreFit ST210Y side view




StoreFit ST210Y





StoreFit ST210Y on Coreline trunking



Abmessungsskizzen



ST210T 27S/830 WIA WB BK



ST210Y 27S/830 DIA MB WH

Produktdetails

StoreFit ST210T, black



Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
8718699982768	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 Einheiten
8718699982775	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 Einheiten
8718699982782	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 Einheiten
8718699982799	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 Einheiten
8718699982805	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 Einheiten
8718699982812	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 Einheiten
8718699982829	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 Einheiten
8718699982836	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 Einheiten
8718699982843	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 Einheiten
8718699982867	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 Einheiten
8718699982874	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 Einheiten
8718699982881	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 Einheiten
8718699982898	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 Einheiten
8718699982904	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 Einheiten
8718699982621	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Einheit
8718699982638	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Einheit
8718699982669	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Einheit
8718699982676	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Einheit
8718699982706	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Einheit
8718699982713	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Einheit
8718699982744	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Einheit
8718699982751	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Einheit
8720169011885	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Einheit
8720169011892	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Einheit
8720169011922	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Einheit
8720169011939	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Einheit
8720169011960	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Einheit
8720169011977	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Einheit
8720169011120	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Einheit
8720169011137	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Einheit
8718699982614	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Einheit
8718699982645	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Einheit
8718699982652	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Einheit
8718699982683	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Einheit
8718699982690	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Einheit
8718699982720	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Einheit
8718699982737	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Einheit
8720169011861	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Einheit
8720169011878	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Einheit
8720169011908	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Einheit
8720169011915	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Einheit

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
8720169011946	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Einheit
8720169011953	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Einheit
8720169011984	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Einheit
8720169011991	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Einheit

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8718699982768	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3.900 lm	3000 K	79 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982775	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3.900 lm	3000 K	79 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982782	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	5.400 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982799	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	5.400 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982805	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	5.600 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982812	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	5.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982829	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	5.400 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982836	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	5.400 lm	3000 K	139 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982843	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	4.100 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982867	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	8.200 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982874	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	8.400 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982881	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	8.400 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982898	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	8.000 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982904	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	8.000 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982621	ST210T 27S/830 PSU MB BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982638	ST210T 27S/830 PSU WB BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699982669	ST210T 39S/830 PSU MB BK	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982676	ST210T 39S/830 PSU WB BK	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699982706	ST210T 27S/840 PSU MB BK	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982713	ST210T 27S/840 PSU WB BK	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699982744	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982751	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011885	ST210T 27S/830 WIA MB BK	2.700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011892	ST210T 27S/830 WIA WB BK	2.700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011922	ST210T 39S/830 WIA MB BK	4.100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011939	ST210T 39S/830 WIA WB BK	4.100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011960	ST210T 27S/840 WIA MB BK	2.800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011977	ST210T 27S/840 WIA WB BK	2.800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011120	ST210T 39S/840 WIA MB BK	4.200 lm	4000 K	138 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011137	ST210T 39S/840 WIA WB BK	4.200 lm	4000 K	138 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699982614	ST210T 27S/830 PSU WB WH	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699982645	ST210T 39S/830 PSU MB WH	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982652	ST210T 39S/830 PSU WB WH	4.100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8718699982683	ST210T 27S/840 PSU MB WH	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982690	ST210T 27S/840 PSU WB WH	2.800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699982720	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699982737	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4.200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011861	ST210T 27S/830 WIA MB WH	2.700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011878	ST210T 27S/830 WIA WB WH	2.700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011908	ST210T 39S/830 WIA MB WH	4.100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011915	ST210T 39S/830 WIA WB WH	4.100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011946	ST210T 27S/840 WIA MB WH	2.800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011953	ST210T 27S/840 WIA WB WH	2.800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169011984	ST210T 39S/840 WIA MB WH	4.200 lm	4000 K	138 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169011991	ST210T 39S/840 WIA WB WH	4.200 lm	4000 K	138 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8718699982768	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
8718699982775	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	49 W
8718699982782	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	39 W
8718699982799	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	39 W
8718699982805	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	39 W
8718699982812	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	39 W
8718699982829	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	40 W
8718699982836	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	40 W
8718699982843	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	29 W
8718699982867	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	58 W
8718699982874	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	58 W
8718699982881	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	58 W
8718699982898	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	62 W
8718699982904	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	62 W
8718699982621	ST210T 27S/830 PSU MB BK	20 W
8718699982638	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
8718699982669	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29,5 W
8718699982676	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29,5 W
8718699982706	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W
8718699982713	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W
8718699982744	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29,5 W
8718699982751	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29,5 W
8720169011885	ST210T 27S/830 WIA MB BK	21 W
8720169011892	ST210T 27S/830 WIA WB BK	21 W
8720169011922	ST210T 39S/830 WIA MB BK	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169011939	ST210T 39S/830 WIA WB BK	30,5 W
8720169011960	ST210T 27S/840 WIA MB BK	21 W
8720169011977	ST210T 27S/840 WIA WB BK	21 W
8720169011120	ST210T 39S/840 WIA MB BK	30,5 W
8720169011137	ST210T 39S/840 WIA WB BK	30,5 W
8718699982614	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
8718699982645	ST210T 39S/830 PSU MB WH	29,5 W
8718699982652	ST210T 39S/830 PSU WB WH	29,5 W
8718699982683	ST210T 27S/840 PSU MB WH	20 W
8718699982690	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W
8718699982720	ST210T 39S/840 PSU MB WH	29,5 W
8718699982737	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29,5 W
8720169011861	ST210T 27S/830 WIA MB WH	21 W
8720169011878	ST210T 27S/830 WIA WB WH	21 W
8720169011908	ST210T 39S/830 WIA MB WH	30,5 W
8720169011915	ST210T 39S/830 WIA WB WH	30,5 W
8720169011946	ST210T 27S/840 WIA MB WH	21 W
8720169011953	ST210T 27S/840 WIA WB WH	21 W
8720169011984	ST210T 39S/840 WIA MB WH	30,5 W
8720169011991	ST210T 39S/840 WIA WB WH	30,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8718699982768	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982775	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Ja	1%
8718699982782	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982799	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Ja	1%
8718699982805	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982812	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Ja	1%
8718699982829	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982836	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Ja	1%
8718699982843	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982867	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Ja	1%
8718699982874	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982881	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Ja	1%
8718699982898	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982904	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Ja	1%
8718699982621	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699982638	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699982669	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699982676	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699982706	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8718699982713	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699982744	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699982751	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169011885	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
8720169011892	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar
8720169011922	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
8720169011939	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar
8720169011960	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
8720169011977	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar
8720169011120	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
8720169011137	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar
8718699982614	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982645	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982652	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982683	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982690	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982720	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699982737	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169011861	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
8720169011878	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar
8720169011908	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
8720169011915	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar
8720169011946	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
8720169011953	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar
8720169011984	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
8720169011991	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8718699982768	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Weiß
8718699982775	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Weiß
8718699982782	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Weiß
8718699982799	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Weiß
8718699982805	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Weiß
8718699982812	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Weiß
8718699982829	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Weiß
8718699982836	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Weiß
8718699982843	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Weiß
8718699982867	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Weiß
8718699982874	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Weiß
8718699982881	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Weiß
8718699982898	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8718699982904	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Weiß
8718699982621	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Schwarz
8718699982638	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Schwarz
8718699982669	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Schwarz
8718699982676	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Schwarz
8718699982706	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Schwarz
8718699982713	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Schwarz
8718699982744	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Schwarz
8718699982751	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Schwarz
8720169011885	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Schwarz
8720169011892	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Schwarz
8720169011922	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Schwarz
8720169011939	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Schwarz
8720169011960	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Schwarz
8720169011977	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Schwarz
8720169011120	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Schwarz
8720169011137	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Schwarz
8718699982614	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Weiß
8718699982645	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Weiß
8718699982652	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Weiß
8718699982683	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Weiß
8718699982690	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Weiß
8718699982720	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Weiß
8718699982737	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Weiß
8720169011861	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Weiß
8720169011878	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Weiß
8720169011908	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Weiß
8720169011915	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Weiß
8720169011946	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Weiß
8720169011953	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Weiß
8720169011984	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Weiß
8720169011991	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8718699982768	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
8718699982775	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
8718699982782	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699982799	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699982805	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
8718699982812	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
8718699982829	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8718699982836	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
8718699982843	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699982867	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699982874	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
8718699982881	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
8718699982898	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
8718699982904	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
8718699982621	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
8718699982638	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
8718699982669	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
8718699982676	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
8718699982706	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
8718699982713	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
8718699982744	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
8718699982751	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
8720169011885	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
8720169011892	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
8720169011922	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
8720169011939	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
8720169011960	ST210T 27S/840 WIA MB BK	(0.382,0.380)<3
8720169011977	ST210T 27S/840 WIA WB BK	(0.382,0.380)<3
8720169011120	ST210T 39S/840 WIA MB BK	(0.382,0.380)<3
8720169011137	ST210T 39S/840 WIA WB BK	(0.382,0.380)<3
8718699982614	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
8718699982645	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699982652	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
8718699982683	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
8718699982690	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699982720	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
8718699982737	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
8720169011861	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
8720169011878	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
8720169011908	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
8720169011915	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
8720169011946	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
8720169011953	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3
8720169011984	ST210T 39S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
8720169011991	ST210T 39S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718699982768	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718699982775	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
8718699982782	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
8718699982799	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y
8718699982805	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
8718699982812	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
8718699982829	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
8718699982836	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
8718699982843	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
8718699982867	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
8718699982874	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
8718699982881	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
8718699982898	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
8718699982904	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
8718699982621	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
8718699982638	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
8718699982669	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
8718699982676	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
8718699982706	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
8718699982713	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
8718699982744	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
8718699982751	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
8720169011885	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T
8720169011892	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T
8720169011922	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
8720169011939	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
8720169011960	ST210T 27S/840 WIA MB BK	ST210T
8720169011977	ST210T 27S/840 WIA WB BK	ST210T
8720169011120	ST210T 39S/840 WIA MB BK	ST210T
8720169011137	ST210T 39S/840 WIA WB BK	ST210T
8718699982614	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
8718699982645	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
8718699982652	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
8718699982683	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
8718699982690	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
8718699982720	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
8718699982737	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
8720169011861	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T
8720169011878	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
8720169011908	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
8720169011915	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T
8720169011946	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
8720169011953	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T
8720169011984	ST210T 39S/840 WIA MB WH	ST210T
8720169011991	ST210T 39S/840 WIA WB WH	ST210T

