



# Kompakter LED-Spot, der sich ideal für Energieeinsparungen eignet

## StoreFit

Einzelhändler suchen immer nach Möglichkeiten, ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren. Mit der ST210 können sie konventionelle CDM-Leuchten mühelos durch LED ersetzen und dadurch einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch erzielen. Das unauffällige und kompakte Design verringert die Sichtbarkeit des Produkts im Geschäft und lenkt die Aufmerksamkeit des Käufers auf die Waren. Mit diesem kostengünstigen LED-Stromschienenstrahler können Sie sofort Stromkosten einsparen.

### Vorteile

- Sehr unauffälliges Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf
- Perfekter LED-Austauschartikel für konventionelle CDM-Leuchten
- Geringe Anschaffungskosten

### Merkmale

- Bis zu 3.900 lm
- In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich
- Verfügbar mit 3.000 K, 4.000 K und PremiumWhite 3.000 K
- Erhältlich mit einem tief-/breitstrahlenden oder breitstrahlenden Reflektor



### Anwendung

- Lebensmittelgeschäfte
- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
- Modefachgeschäfte

## Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren von LED oder Reflektor ist untersagt.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Abmessungsskizzen



## Produktdetails

StoreFit ST210T, black



**Allgemeine Informationen**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Betriebsgerät inklusive  | Ja   |
| Lichtquelle austauschbar | Nein |
| Service Tag              | Ja   |

**Lichttechnische Daten**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 Grad |
|-------------------------------------|----------|

**Betrieb und Elektrik**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| IEC-Schutzklasse                           | Schutzklasse II |
| Eingangsspannung                           | 220 bis 240 V   |
| Netzfrequenz                               | 50 to 60 Hz     |
| Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten | Nein            |

**Mechanik und Gehäuse**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 |
| Schutzart (IP)        | IP20 |

**Genehmigung und Anwendung**

|                                                         |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich                              | +10 bis +35 °C                                                           |
| CE-Zeichen                                              | Ja                                                                       |
| ENEC-Zeichen                                            | ENEC-Zeichen                                                             |
| Entflammbarkeitszeichen                                 | Zur Montage auf<br>normal<br>entflammbare<br>Oberflächen (F-<br>Zeichen) |
| Glühfadentest                                           | Temperatur: 650<br>°C, Dauer: 30 s                                       |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert<br>gemäß EN 61000-3-3 | 1                                                                        |
| Messung der Sichtbarkeit des<br>Stroboskopeffekts (SVM) | 0,5                                                                      |

**Initialkennwerte (IEC-konform)**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
|--------------------|--------|

**Allgemeine Informationen**

| Order Code | Full Product Name          | Anzahl Betriebsgeräte |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 98276800   | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98277500   | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98278200   | ST210Y 27S/830 PSU MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98279900   | ST210Y 27S/830 DIA MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98280500   | ST210Y 27S/840 PSU MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98281200   | ST210Y 27S/840 DIA MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98282900   | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | 2 Einheiten           |
| 98283600   | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | 2 Einheiten           |
| 98284300   | ST210Y 39S/830 PSU MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98286700   | ST210Y 39S/830 DIA MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98287400   | ST210Y 39S/840 PSU MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98288100   | ST210Y 39S/840 DIA MB WH   | 2 Einheiten           |
| 98289800   | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | 2 Einheiten           |
| 98290400   | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | 2 Einheiten           |
| 98262100   | ST210T 27S/830 PSU MB BK   | Einheit               |
| 98263800   | ST210T 27S/830 PSU WB BK   | Einheit               |
| 98266900   | ST210T 39S/830 PSU MB BK   | Einheit               |
| 98267600   | ST210T 39S/830 PSU WB BK   | Einheit               |
| 98270600   | ST210T 27S/840 PSU MB BK   | Einheit               |
| 98271300   | ST210T 27S/840 PSU WB BK   | Einheit               |
| 98274400   | ST210T 39S/840 PSU MB BK   | Einheit               |
| 98275100   | ST210T 39S/840 PSU WB BK   | Einheit               |
| 01188500   | ST210T 27S/830 WIA MB BK   | Einheit               |
| 01189200   | ST210T 27S/830 WIA WB BK   | Einheit               |
| 01192200   | ST210T 39S/830 WIA MB BK   | Einheit               |
| 01193900   | ST210T 39S/830 WIA WB BK   | Einheit               |
| 01196000   | ST210T 27S/840 WIA MB BK   | Einheit               |
| 01197700   | ST210T 27S/840 WIA WB BK   | Einheit               |
| 01112000   | ST210T 39S/840 WIA MB BK   | Einheit               |
| 01113700   | ST210T 39S/840 WIA WB BK   | Einheit               |
| 98261400   | ST210T 27S/830 PSU WB WH   | Einheit               |
| 98264500   | ST210T 39S/830 PSU MB WH   | Einheit               |
| 98265200   | ST210T 39S/830 PSU WB WH   | Einheit               |
| 98268300   | ST210T 27S/840 PSU MB WH   | Einheit               |
| 98269000   | ST210T 27S/840 PSU WB WH   | Einheit               |
| 98272000   | ST210T 39S/840 PSU MB WH   | Einheit               |
| 98273700   | ST210T 39S/840 PSU WB WH   | Einheit               |
| 01186100   | ST210T 27S/830 WIA MB WH   | Einheit               |
| 01187800   | ST210T 27S/830 WIA WB WH   | Einheit               |
| 01190800   | ST210T 39S/830 WIA MB WH   | Einheit               |
| 01191500   | ST210T 39S/830 WIA WB WH   | Einheit               |
| 01194600   | ST210T 27S/840 WIA MB WH   | Einheit               |
| 01195300   | ST210T 27S/840 WIA WB WH   | Einheit               |
| 01198400   | ST210T 39S/840 WIA MB WH   | Einheit               |
| 01199100   | ST210T 39S/840 WIA WB WH   | Einheit               |

**Lichttechnische Daten (1/2)**

| Full     |                                         |                |                     |                   |            | Full     |                                         |                |                     |                   |            |
|----------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|
| Order    | Product                                 | Ähnlichste     | Farbwiedergabeindex | Nennlichtausbeute |            | Order    | Product                                 | Ähnlichste     | Farbwiedergabeindex | Nennlichtausbeute |            |
| Code     | Name                                    | Farbtemperatur | (CRI)               | (Nom)             | Lichtstrom | Code     | Name                                    | Farbtemperatur | (CRI)               | (Nom)             | Lichtstrom |
| 98276800 | ST210Y<br>19S/FM<br>T PSU<br>MB WH      | 3000 K         | >90                 | 79 lm/W           | 3.900 lm   | 98289800 | ST210Y<br>39S/<br>PW930<br>PSU<br>MB WH | 3000 K         | >90                 | 130 lm/W          | 8.000 lm   |
| 98277500 | ST210Y<br>19S/FM<br>T DIA<br>MB WH      | 3000 K         | >90                 | 79 lm/W           | 3.900 lm   | 98290400 | ST210Y<br>39S/<br>PW930<br>DIA MB<br>WH | 3000 K         | >90                 | 130 lm/W          | 8.000 lm   |
| 98278200 | ST210Y<br>27S/83<br>O PSU<br>MB WH      | 3000 K         | >80                 | 136 lm/W          | 5.400 lm   | 98262100 | ST210T<br>27S/83<br>O PSU<br>MB BK      | 3000 K         | >80                 | 134 lm/W          | 2.700 lm   |
| 98279900 | ST210Y<br>27S/83<br>O DIA<br>MB WH      | 3000 K         | >80                 | 136 lm/W          | 5.400 lm   | 98263800 | ST210T<br>27S/83<br>O PSU<br>WB BK      | 3000 K         | >80                 | 134 lm/W          | 2.700 lm   |
| 98280500 | ST210Y<br>27S/84<br>O PSU<br>MB WH      | 4000 K         | >80                 | 142 lm/W          | 5.600 lm   | 98266900 | ST210T<br>39S/83<br>O PSU<br>MB BK      | 3000 K         | >80                 | 139 lm/W          | 4.100 lm   |
| 98281200 | ST210Y<br>27S/84<br>O DIA<br>MB WH      | 4000 K         | >80                 | 143 lm/W          | 5.600 lm   | 98267600 | ST210T<br>39S/83<br>O PSU<br>WB BK      | 3000 K         | >80                 | 139 lm/W          | 4.100 lm   |
| 98282900 | ST210Y<br>27S/<br>PW930<br>PSU<br>MB WH | 3000 K         | >90                 | 134 lm/W          | 5.400 lm   | 98270600 | ST210T<br>27S/84<br>O PSU<br>MB BK      | 4000 K         | >80                 | 140 lm/W          | 2.800 lm   |
| 98283600 | ST210Y<br>27S/<br>PW930<br>DIA MB<br>WH | 3000 K         | >90                 | 139 lm/W          | 5.400 lm   | 98271300 | ST210T<br>27S/84<br>O PSU<br>WB BK      | 4000 K         | >80                 | 140 lm/W          | 2.800 lm   |
| 98284300 | ST210Y<br>39S/83<br>O PSU<br>MB WH      | 3000 K         | >80                 | 142 lm/W          | 4.100 lm   | 98274400 | ST210T<br>39S/84<br>O PSU<br>MB BK      | 4000 K         | >80                 | 144 lm/W          | 4.200 lm   |
| 98286700 | ST210Y<br>39S/83<br>O DIA<br>MB WH      | 3000 K         | >80                 | 142 lm/W          | 8.200 lm   | 98275100 | ST210T<br>39S/84<br>O PSU<br>WB BK      | 4000 K         | >80                 | 144 lm/W          | 4.200 lm   |
| 98287400 | ST210Y<br>39S/84<br>O PSU<br>MB WH      | 4000 K         | >80                 | 147 lm/W          | 8.400 lm   | 01188500 | ST210T<br>27S/83<br>O WIA<br>MB BK      | 3000 K         | >80                 | 128 lm/W          | 2.700 lm   |
| 98288100 | ST210Y<br>39S/84<br>O DIA<br>MB WH      | 4000 K         | >80                 | 147 lm/W          | 8.400 lm   | 01189200 | ST210T<br>27S/83<br>O WIA<br>WB BK      | 3000 K         | >80                 | 128 lm/W          | 2.700 lm   |

| Order Code | Full Product Name               | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Order Code     | Full Product Name               | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 01192200   | ST210T 39S/83<br>0 WIA<br>MB BK | 3000 K                    | >80                       | 134 lm/W                | 4.100 lm   | 0 PSU<br>WB WH |                                 |                           |                           |                         |            |
| 01193900   | ST210T 39S/83<br>0 WIA<br>WB BK | 3000 K                    | >80                       | 134 lm/W                | 4.100 lm   | 98272000       | ST210T 39S/84<br>0 PSU<br>MB WH | 4000 K                    | >80                       | 144 lm/W                | 4.200 lm   |
| 01196000   | ST210T 27S/84<br>0 WIA<br>MB BK | 4000 K                    | >80                       | 133 lm/W                | 2.800 lm   | 98273700       | ST210T 39S/84<br>0 PSU<br>MB WH | 4000 K                    | >80                       | 144 lm/W                | 4.200 lm   |
| 01197700   | ST210T 27S/84<br>0 WIA<br>WB BK | 4000 K                    | >80                       | 133 lm/W                | 2.800 lm   | 01186100       | ST210T 27S/83<br>0 WIA<br>MB WH | 3000 K                    | >80                       | 128 lm/W                | 2.700 lm   |
| 01112000   | ST210T 39S/84<br>0 WIA<br>MB BK | 4000 K                    | >80                       | 138 lm/W                | 4.200 lm   | 01187800       | ST210T 27S/83<br>0 WIA<br>MB WH | 3000 K                    | >80                       | 128 lm/W                | 2.700 lm   |
| 01113700   | ST210T 39S/84<br>0 WIA<br>WB BK | 4000 K                    | >80                       | 138 lm/W                | 4.200 lm   | 01190800       | ST210T 39S/83<br>0 WIA<br>MB WH | 3000 K                    | >80                       | 134 lm/W                | 4.100 lm   |
| 98261400   | ST210T 27S/83<br>0 PSU<br>WB WH | 3000 K                    | >80                       | 134 lm/W                | 2.700 lm   | 01191500       | ST210T 39S/83<br>0 WIA<br>MB WH | 3000 K                    | >80                       | 134 lm/W                | 4.100 lm   |
| 98264500   | ST210T 39S/83<br>0 PSU<br>MB WH | 3000 K                    | >80                       | 139 lm/W                | 4.100 lm   | 01194600       | ST210T 27S/84<br>0 WIA<br>MB WH | 4000 K                    | >80                       | 133 lm/W                | 2.800 lm   |
| 98265200   | ST210T 39S/83<br>0 PSU<br>WB WH | 3000 K                    | >80                       | 139 lm/W                | 4.100 lm   | 01195300       | ST210T 27S/84<br>0 WIA<br>WB WH | 4000 K                    | >80                       | 133 lm/W                | 2.800 lm   |
| 98268300   | ST210T 27S/84<br>0 PSU<br>MB WH | 4000 K                    | >80                       | 140 lm/W                | 2.800 lm   | 01198400       | ST210T 39S/84<br>0 WIA<br>MB WH | 4000 K                    | >80                       | 138 lm/W                | 4.200 lm   |
| 98269000   | ST210T 27S/84                   | 4000 K                    | >80                       | 140 lm/W                | 2.800 lm   | 01199100       | ST210T 39S/84<br>0 WIA<br>WB WH | 4000 K                    | >80                       | 138 lm/W                | 4.200 lm   |

## Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name        | Optik                   | Order Code | Full Product Name          | Optik                   |
|------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| 98276800   | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) | 98280500   | ST210Y 27S/840 PSU MB WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98277500   | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) | 98281200   | ST210Y 27S/840 DIA MB WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98278200   | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) | 98282900   | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98279900   | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) | 98283600   | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |

| Order Code | Full Product Name          | Optik                   |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 98284300   | ST210Y 39S/830 PSU MB WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98286700   | ST210Y 39S/830 DIA MB WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98287400   | ST210Y 39S/840 PSU MB WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98288100   | ST210Y 39S/840 DIA MB WH   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98289800   | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98290400   | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98262100   | ST210T 27S/830 PSU MB BK   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98263800   | ST210T 27S/830 PSU WB BK   | Breitstrahlend (WB)     |
| 98266900   | ST210T 39S/830 PSU MB BK   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98267600   | ST210T 39S/830 PSU WB BK   | Breitstrahlend (WB)     |
| 98270600   | ST210T 27S/840 PSU MB BK   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98271300   | ST210T 27S/840 PSU WB BK   | Breitstrahlend (WB)     |
| 98274400   | ST210T 39S/840 PSU MB BK   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98275100   | ST210T 39S/840 PSU WB BK   | Breitstrahlend (WB)     |
| 01188500   | ST210T 27S/830 WIA MB BK   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 01189200   | ST210T 27S/830 WIA WB BK   | Breitstrahlend (WB)     |
| 01192200   | ST210T 39S/830 WIA MB BK   | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 01193900   | ST210T 39S/830 WIA WB BK   | Breitstrahlend (WB)     |
| 01196000   | ST210T 27S/840 WIA MB BK   | Tiefbreitstrahlend (MB) |

| Order Code | Full Product Name        | Optik                   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 01197700   | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Breitstrahlend (WB)     |
| 01112000   | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 01113700   | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Breitstrahlend (WB)     |
| 98261400   | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Breitstrahlend (WB)     |
| 98264500   | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98265200   | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Breitstrahlend (WB)     |
| 98268300   | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98269000   | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Breitstrahlend (WB)     |
| 98272000   | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 98273700   | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Breitstrahlend (WB)     |
| 01186100   | ST210T 27S/830 WIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 01187800   | ST210T 27S/830 WIA WB WH | Breitstrahlend (WB)     |
| 01190800   | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 01191500   | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Breitstrahlend (WB)     |
| 01194600   | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 01195300   | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Breitstrahlend (WB)     |
| 01198400   | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Tiefbreitstrahlend (MB) |
| 01199100   | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Breitstrahlend (WB)     |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name          | Systemleistung |
|------------|----------------------------|----------------|
| 98276800   | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH   | 50 W           |
| 98277500   | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH   | 49 W           |
| 98278200   | ST210Y 27S/830 PSU MB WH   | 39 W           |
| 98279900   | ST210Y 27S/830 DIA MB WH   | 39 W           |
| 98280500   | ST210Y 27S/840 PSU MB WH   | 39 W           |
| 98281200   | ST210Y 27S/840 DIA MB WH   | 39 W           |
| 98282900   | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | 40 W           |
| 98283600   | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | 40 W           |
| 98284300   | ST210Y 39S/830 PSU MB WH   | 29 W           |
| 98286700   | ST210Y 39S/830 DIA MB WH   | 58 W           |
| 98287400   | ST210Y 39S/840 PSU MB WH   | 58 W           |
| 98288100   | ST210Y 39S/840 DIA MB WH   | 58 W           |
| 98289800   | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | 62 W           |
| 98290400   | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | 62 W           |
| 98262100   | ST210T 27S/830 PSU MB BK   | 20 W           |
| 98263800   | ST210T 27S/830 PSU WB BK   | 20 W           |
| 98266900   | ST210T 39S/830 PSU MB BK   | 29,5 W         |
| 98267600   | ST210T 39S/830 PSU WB BK   | 29,5 W         |
| 98270600   | ST210T 27S/840 PSU MB BK   | 20 W           |
| 98271300   | ST210T 27S/840 PSU WB BK   | 20 W           |
| 98274400   | ST210T 39S/840 PSU MB BK   | 29,5 W         |
| 98275100   | ST210T 39S/840 PSU WB BK   | 29,5 W         |
| 01188500   | ST210T 27S/830 WIA MB BK   | 21 W           |

| Order Code | Full Product Name        | Systemleistung |
|------------|--------------------------|----------------|
| 01189200   | ST210T 27S/830 WIA WB BK | 21 W           |
| 01192200   | ST210T 39S/830 WIA MB BK | 30,5 W         |
| 01193900   | ST210T 39S/830 WIA WB BK | 30,5 W         |
| 01196000   | ST210T 27S/840 WIA MB BK | 21 W           |
| 01197700   | ST210T 27S/840 WIA WB BK | 21 W           |
| 01112000   | ST210T 39S/840 WIA MB BK | 30,5 W         |
| 01113700   | ST210T 39S/840 WIA WB BK | 30,5 W         |
| 98261400   | ST210T 27S/830 PSU WB WH | 20 W           |
| 98264500   | ST210T 39S/830 PSU MB WH | 29,5 W         |
| 98265200   | ST210T 39S/830 PSU WB WH | 29,5 W         |
| 98268300   | ST210T 27S/840 PSU MB WH | 20 W           |
| 98269000   | ST210T 27S/840 PSU WB WH | 20 W           |
| 98272000   | ST210T 39S/840 PSU MB WH | 29,5 W         |
| 98273700   | ST210T 39S/840 PSU WB WH | 29,5 W         |
| 01186100   | ST210T 27S/830 WIA MB WH | 21 W           |
| 01187800   | ST210T 27S/830 WIA WB WH | 21 W           |
| 01190800   | ST210T 39S/830 WIA MB WH | 30,5 W         |
| 01191500   | ST210T 39S/830 WIA WB WH | 30,5 W         |
| 01194600   | ST210T 27S/840 WIA MB WH | 21 W           |
| 01195300   | ST210T 27S/840 WIA WB WH | 21 W           |
| 01198400   | ST210T 39S/840 WIA MB WH | 30,5 W         |
| 01199100   | ST210T 39S/840 WIA WB WH | 30,5 W         |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name        | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|--------------------------|---------|---------------------|
| 98276800   | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name        | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|--------------------------|---------|---------------------|
| 98277500   | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Ja      | 1%                  |

| Order Code | Full Product Name          | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|----------------------------|---------|---------------------|
| 98278200   | ST210Y 27S/830 PSU MB WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98279900   | ST210Y 27S/830 DIA MB WH   | Ja      | 1%                  |
| 98280500   | ST210Y 27S/840 PSU MB WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98281200   | ST210Y 27S/840 DIA MB WH   | Ja      | 1%                  |
| 98282900   | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98283600   | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Ja      | 1%                  |
| 98284300   | ST210Y 39S/830 PSU MB WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98286700   | ST210Y 39S/830 DIA MB WH   | Ja      | 1%                  |
| 98287400   | ST210Y 39S/840 PSU MB WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98288100   | ST210Y 39S/840 DIA MB WH   | Ja      | 1%                  |
| 98289800   | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98290400   | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Ja      | 1%                  |
| 98262100   | ST210T 27S/830 PSU MB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98263800   | ST210T 27S/830 PSU WB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98266900   | ST210T 39S/830 PSU MB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98267600   | ST210T 39S/830 PSU WB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98270600   | ST210T 27S/840 PSU MB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98271300   | ST210T 27S/840 PSU WB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98274400   | ST210T 39S/840 PSU MB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98275100   | ST210T 39S/840 PSU WB BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 01188500   | ST210T 27S/830 WIA MB BK   | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01189200   | ST210T 27S/830 WIA WB BK   | Ja      | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name        | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|--------------------------|---------|---------------------|
| 01192200   | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01193900   | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01196000   | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01197700   | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01112000   | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01113700   | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 98261400   | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98264500   | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98265200   | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98268300   | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98269000   | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98272000   | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 98273700   | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 01186100   | ST210T 27S/830 WIA MB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01187800   | ST210T 27S/830 WIA WB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01190800   | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01191500   | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01194600   | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01195300   | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01198400   | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 01199100   | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Ja      | Nicht anwendbar     |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name          | Gehäusefarbe |
|------------|----------------------------|--------------|
| 98276800   | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH   | Weiß         |
| 98277500   | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH   | Weiß         |
| 98278200   | ST210Y 27S/830 PSU MB WH   | Weiß         |
| 98279900   | ST210Y 27S/830 DIA MB WH   | Weiß         |
| 98280500   | ST210Y 27S/840 PSU MB WH   | Weiß         |
| 98281200   | ST210Y 27S/840 DIA MB WH   | Weiß         |
| 98282900   | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Weiß         |
| 98283600   | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Weiß         |
| 98284300   | ST210Y 39S/830 PSU MB WH   | Weiß         |
| 98286700   | ST210Y 39S/830 DIA MB WH   | Weiß         |
| 98287400   | ST210Y 39S/840 PSU MB WH   | Weiß         |
| 98288100   | ST210Y 39S/840 DIA MB WH   | Weiß         |
| 98289800   | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Weiß         |
| 98290400   | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Weiß         |
| 98262100   | ST210T 27S/830 PSU MB BK   | Schwarz      |
| 98263800   | ST210T 27S/830 PSU WB BK   | Schwarz      |
| 98266900   | ST210T 39S/830 PSU MB BK   | Schwarz      |
| 98267600   | ST210T 39S/830 PSU WB BK   | Schwarz      |
| 98270600   | ST210T 27S/840 PSU MB BK   | Schwarz      |
| 98271300   | ST210T 27S/840 PSU WB BK   | Schwarz      |
| 98274400   | ST210T 39S/840 PSU MB BK   | Schwarz      |
| 98275100   | ST210T 39S/840 PSU WB BK   | Schwarz      |
| 01188500   | ST210T 27S/830 WIA MB BK   | Schwarz      |

| Order Code | Full Product Name        | Gehäusefarbe |
|------------|--------------------------|--------------|
| 01189200   | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Schwarz      |
| 01192200   | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Schwarz      |
| 01193900   | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Schwarz      |
| 01196000   | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Schwarz      |
| 01197700   | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Schwarz      |
| 01112000   | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Schwarz      |
| 01113700   | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Schwarz      |
| 98261400   | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Weiß         |
| 98264500   | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Weiß         |
| 98265200   | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Weiß         |
| 98268300   | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Weiß         |
| 98269000   | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Weiß         |
| 98272000   | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Weiß         |
| 98273700   | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Weiß         |
| 01186100   | ST210T 27S/830 WIA MB WH | Weiß         |
| 01187800   | ST210T 27S/830 WIA WB WH | Weiß         |
| 01190800   | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Weiß         |
| 01191500   | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Weiß         |
| 01194600   | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Weiß         |
| 01195300   | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Weiß         |
| 01198400   | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Weiß         |
| 01199100   | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Weiß         |

Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name          | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 98276800   | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH   | (0.457,0.385)<3           |
| 98277500   | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH   | (0.457,0.385)<3           |
| 98278200   | ST210Y 27S/830 PSU MB WH   | (0.434,0.403)<3           |
| 98279900   | ST210Y 27S/830 DIA MB WH   | (0.434,0.403)<3           |
| 98280500   | ST210Y 27S/840 PSU MB WH   | (0.382,0.380)<3           |
| 98281200   | ST210Y 27S/840 DIA MB WH   | (0.382,0.380)<3           |
| 98282900   | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | (0.422,0.386)<2           |
| 98283600   | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | (0.422,0.386)<2           |
| 98284300   | ST210Y 39S/830 PSU MB WH   | (0.434,0.403)<3           |
| 98286700   | ST210Y 39S/830 DIA MB WH   | (0.434,0.403)<3           |
| 98287400   | ST210Y 39S/840 PSU MB WH   | (0.382,0.380)<3           |
| 98288100   | ST210Y 39S/840 DIA MB WH   | (0.382,0.380)<3           |
| 98289800   | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | (0.422,0.386)<2           |
| 98290400   | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | (0.422,0.386)<2           |
| 98262100   | ST210T 27S/830 PSU MB BK   | (0.434,0.403)<3           |
| 98263800   | ST210T 27S/830 PSU WB BK   | (0.434,0.403)<3           |
| 98266900   | ST210T 39S/830 PSU MB BK   | (0.434,0.403)<3           |
| 98267600   | ST210T 39S/830 PSU WB BK   | (0.434,0.403)<3           |
| 98270600   | ST210T 27S/840 PSU MB BK   | (0.382,0.380)<3           |
| 98271300   | ST210T 27S/840 PSU WB BK   | (0.382,0.380)<3           |
| 98274400   | ST210T 39S/840 PSU MB BK   | (0.382,0.380)<3           |
| 98275100   | ST210T 39S/840 PSU WB BK   | (0.382,0.380)<3           |
| 01188500   | ST210T 27S/830 WIA MB BK   | (0.434,0.403)<3           |

| Order Code | Full Product Name        | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|--------------------------|---------------------------|
| 01189200   | ST210T 27S/830 WIA WB BK | (0.434,0.403)<3           |
| 01192200   | ST210T 39S/830 WIA MB BK | (0.434,0.403)<3           |
| 01193900   | ST210T 39S/830 WIA WB BK | (0.434,0.403)<3           |
| 01196000   | ST210T 27S/840 WIA MB BK | (0.382,0.380)<3           |
| 01197700   | ST210T 27S/840 WIA WB BK | (0.382,0.380)<3           |
| 01112000   | ST210T 39S/840 WIA MB BK | (0.382,0.380)<3           |
| 01113700   | ST210T 39S/840 WIA WB BK | (0.382,0.380)<3           |
| 98261400   | ST210T 27S/830 PSU WB WH | (0.434,0.403)<3           |
| 98264500   | ST210T 39S/830 PSU MB WH | (0.434,0.403)<3           |
| 98265200   | ST210T 39S/830 PSU WB WH | (0.434,0.403)<3           |
| 98268300   | ST210T 27S/840 PSU MB WH | (0.382,0.380)<3           |
| 98269000   | ST210T 27S/840 PSU WB WH | (0.382,0.380)<3           |
| 98272000   | ST210T 39S/840 PSU MB WH | (0.382,0.380)<3           |
| 98273700   | ST210T 39S/840 PSU WB WH | (0.382,0.380)<3           |
| 01186100   | ST210T 27S/830 WIA MB WH | (0.434,0.403)<3           |
| 01187800   | ST210T 27S/830 WIA WB WH | (0.434,0.403)<3           |
| 01190800   | ST210T 39S/830 WIA MB WH | (0.434,0.403)<3           |
| 01191500   | ST210T 39S/830 WIA WB WH | (0.434,0.403)<3           |
| 01194600   | ST210T 27S/840 WIA MB WH | (0.382,0.380)<3           |
| 01195300   | ST210T 27S/840 WIA WB WH | (0.382,0.380)<3           |
| 01198400   | ST210T 39S/840 WIA MB WH | (0.382,0.380)<3           |
| 01199100   | ST210T 39S/840 WIA WB WH | (0.382,0.380)<3           |

Produktdaten

| Order Code | Full Product Name          | Produktfamiliencode |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 98276800   | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH   | ST210Y              |
| 98277500   | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH   | ST210Y              |
| 98278200   | ST210Y 27S/830 PSU MB WH   | ST210Y              |
| 98279900   | ST210Y 27S/830 DIA MB WH   | ST210Y              |
| 98280500   | ST210Y 27S/840 PSU MB WH   | ST210Y              |
| 98281200   | ST210Y 27S/840 DIA MB WH   | ST210Y              |
| 98282900   | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | ST210Y              |
| 98283600   | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | ST210Y              |
| 98284300   | ST210Y 39S/830 PSU MB WH   | ST210Y              |
| 98286700   | ST210Y 39S/830 DIA MB WH   | ST210Y              |
| 98287400   | ST210Y 39S/840 PSU MB WH   | ST210Y              |
| 98288100   | ST210Y 39S/840 DIA MB WH   | ST210Y              |
| 98289800   | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | ST210Y              |
| 98290400   | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | ST210Y              |
| 98262100   | ST210T 27S/830 PSU MB BK   | ST210T              |
| 98263800   | ST210T 27S/830 PSU WB BK   | ST210T              |
| 98266900   | ST210T 39S/830 PSU MB BK   | ST210T              |
| 98267600   | ST210T 39S/830 PSU WB BK   | ST210T              |
| 98270600   | ST210T 27S/840 PSU MB BK   | ST210T              |
| 98271300   | ST210T 27S/840 PSU WB BK   | ST210T              |
| 98274400   | ST210T 39S/840 PSU MB BK   | ST210T              |
| 98275100   | ST210T 39S/840 PSU WB BK   | ST210T              |
| 01188500   | ST210T 27S/830 WIA MB BK   | ST210T              |

| Order Code | Full Product Name        | Produktfamiliencode |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 01189200   | ST210T 27S/830 WIA WB BK | ST210T              |
| 01192200   | ST210T 39S/830 WIA MB BK | ST210T              |
| 01193900   | ST210T 39S/830 WIA WB BK | ST210T              |
| 01196000   | ST210T 27S/840 WIA MB BK | ST210T              |
| 01197700   | ST210T 27S/840 WIA WB BK | ST210T              |
| 01112000   | ST210T 39S/840 WIA MB BK | ST210T              |
| 01113700   | ST210T 39S/840 WIA WB BK | ST210T              |
| 98261400   | ST210T 27S/830 PSU WB WH | ST210T              |
| 98264500   | ST210T 39S/830 PSU MB WH | ST210T              |
| 98265200   | ST210T 39S/830 PSU WB WH | ST210T              |
| 98268300   | ST210T 27S/840 PSU MB WH | ST210T              |
| 98269000   | ST210T 27S/840 PSU WB WH | ST210T              |
| 98272000   | ST210T 39S/840 PSU MB WH | ST210T              |
| 98273700   | ST210T 39S/840 PSU WB WH | ST210T              |
| 01186100   | ST210T 27S/830 WIA MB WH | ST210T              |
| 01187800   | ST210T 27S/830 WIA WB WH | ST210T              |
| 01190800   | ST210T 39S/830 WIA MB WH | ST210T              |
| 01191500   | ST210T 39S/830 WIA WB WH | ST210T              |
| 01194600   | ST210T 27S/840 WIA MB WH | ST210T              |
| 01195300   | ST210T 27S/840 WIA WB WH | ST210T              |
| 01198400   | ST210T 39S/840 WIA MB WH | ST210T              |
| 01199100   | ST210T 39S/840 WIA WB WH | ST210T              |

