



Philips StoreFit – energiaa säästävä kompakti LED-kohdevalaisin

Jälleenmyyjät etsivät jatkuvasti uusia tapoja vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja energiakustannuksia. Tämän StoreFit-virtakiskokohdevalaisimen ansiosta perinteiset CDM-valaisimet voidaan vaivattomasti korvata LED-valaisimilla, mikä vähentää merkittävästi virrankulutusta. Huomaamaton ja kompakti rakenne vähentää StoreFit-kohdevalaisimien näkyvyyttä myymälässä ja saa ostajan huomion kiinnittymään tuotteisiin. Tämän edullisen LED-kohdevalaisimen ansiosta saadaan välittömästi energiasäästöjä.

Hyödyt

- Pienikokoisen spottipään ansiosta valaisin on hyvin huomaamaton
- Täydellinen ledivaihtoehto perinteisille CDM-valaisimille
- Pieni alkuinvestointi


Applications

- Päivittäistavarakaupat
- Supermarketit ja hypermarketit
- Muotimyymälät


Ominaisuudet

- Jopa 3 900 lm
- Valitse valkoinen tai musta viimeistely (ST201T ja ST210Y)
- Värilämpötilavaihtoehdot: 3 000 K, 4 000 K ja PremiumWhite 3 000 K
- Keskileveäkeilainen tai leveäkeilainen heijastinvaihtoehto
- Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

Versions



Mittapiirros



ST210T 27S/840 PSU WB BK

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	20 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,5
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	ST210T [STOREFIT]
--------------------	-------------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	2 700 lm	3000 K	134 lm/W
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	2 800 lm	4000 K	140 lm/W
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	2 700 lm	3000 K	134 lm/W
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	2 800 lm	4000 K	140 lm/W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Musta
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Musta
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Valkoinen
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3