



Spot LED compact favorisant les économies d'énergie

StoreFit

Les détaillants sont toujours à la recherche de solutions pour réduire leur empreinte environnementale et leurs coûts énergétiques. Avec ce projecteur StoreFit, les luminaires CDM conventionnels peuvent être remplacés facilement par des LED, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Le design fin et compact permet de fondre le projecteur StoreFit dans le décor du magasin tandis que l'éclairage seul attire l'attention des acheteurs sur les marchandises en vente. Avec ce projecteur LED abordable, vous commencerez immédiatement à faire des économies d'énergie.

Avantages

- La petite tête de spot offre un design très discret
- L'alternative à LED parfaite pour les luminaires CDM classiques
- Faible investissement initial

Fonctions

- Jusqu'à 3 900 lm
- Choisissez parmi une finition blanche ou noire (ST201T et ST210Y)
- Disponible en 3 000 K, 4 000 K et PremiumWhite 3 000 K
- Options de réflecteur à faisceau semi-extensif ou à faisceau extensif



Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Boutiques de mode

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

StoreFit ST210T, black



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 unités
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 unités
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 unités
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 unités
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 unités
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 unités
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 unités
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 unités
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 unités
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 unités
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 unités
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 unités
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 unités
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 unités
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 unité
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 unité
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 unité
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 unité
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 unité
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 unité
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 unité
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 unité
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 unité
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 unité
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 unité
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 unité
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	1 unité
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	1 unité
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	1 unité
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	1 unité
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 unité
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 unité
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 unité
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 unité
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 unité
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 unité
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 unité
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 unité
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 unité
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 unité
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 unité
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 unité
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 unité
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	1 unité
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	1 unité

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de	Efficacité lumineuse (nominale)	
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3000 K	>90	79 lm/W	3'900 lm
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3000 K	>90	79 lm/W	3'900 lm
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	5'400 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	5'400 lm
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	142 lm/W	5'600 lm
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	143 lm/W	5'600 lm
98282900	ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	134 lm/W	5'400 lm
98283600	ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	139 lm/W	5'400 lm
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4'100 lm
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	8'200 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	147 lm/W	8'400 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	147 lm/W	8'400 lm
98289800	ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	130 lm/W	8'000 lm
98290400	ST210Y 39S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	130 lm/W	8'000 lm
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	134 lm/W	2'700 lm
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	134 lm/W	2'700 lm
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	139 lm/W	4'100 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	139 lm/W	4'100 lm
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	140 lm/W	2'800 lm
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	140 lm/W	2'800 lm
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	144 lm/W	4'200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de	Efficacité lumineuse (nominale)	
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	144 lm/W	4'200 lm
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	128 lm/W	2'700 lm
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	128 lm/W	2'700 lm
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	134 lm/W	4'100 lm
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	134 lm/W	4'100 lm
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	4000 K	>80	133 lm/W	2'800 lm
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	4000 K	>80	133 lm/W	2'800 lm
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	4000 K	>80	138 lm/W	4'200 lm
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	4000 K	>80	138 lm/W	4'200 lm
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	2'700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4'100 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4'100 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	140 lm/W	2'800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	140 lm/W	2'800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	144 lm/W	4'200 lm
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	144 lm/W	4'200 lm
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	128 lm/W	2'700 lm
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	128 lm/W	2'700 lm
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	134 lm/W	4'100 lm
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	4'100 lm
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	4000 K	>80	133 lm/W	2'800 lm
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	4000 K	>80	133 lm/W	2'800 lm
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	4000 K	>80	138 lm/W	4'200 lm
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	4'200 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Faisceau semi-intensif	01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Faisceau extensif
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Faisceau semi-intensif	01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Faisceau semi-intensif
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif	01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Faisceau extensif
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif	01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Faisceau semi-intensif
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif	01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Faisceau extensif
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif	01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Faisceau semi-intensif
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif	01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Faisceau extensif
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif	98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Faisceau extensif
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif	98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif	98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Faisceau extensif
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif	98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif	98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Faisceau extensif
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif	98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Faisceau semi-intensif
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Faisceau semi-intensif	98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Faisceau extensif
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Faisceau semi-intensif	01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Faisceau semi-intensif
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Faisceau extensif	01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Faisceau extensif
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Faisceau semi-intensif	01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Faisceau semi-intensif
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Faisceau extensif	01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Faisceau extensif
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Faisceau semi-intensif	01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Faisceau semi-intensif
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Faisceau extensif	01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Faisceau extensif
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Faisceau semi-intensif	01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Faisceau semi-intensif
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Faisceau extensif	01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Faisceau extensif
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Faisceau semi-intensif			

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W	01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	21 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	49 W	01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	30.5 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	39 W	01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	30.5 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	39 W	01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	21 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	39 W	01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	21 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	39 W	01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	30.5 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	40 W	01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	30.5 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	40 W	98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	29 W	98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	29.5 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	58 W	98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	29.5 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	58 W	98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	20 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	58 W	98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	62 W	98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	29.5 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	62 W	98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29.5 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	20 W	01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	21 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W	01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	21 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29.5 W	01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	30.5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29.5 W	01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	30.5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W	01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	21 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W	01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	21 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29.5 W	01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	30.5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29.5 W	01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	30.5 W
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	21 W			

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Non	Non applicable
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Oui	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Non	Non applicable
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Oui	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Non	Non applicable
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Oui	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Non	Non applicable
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Oui	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Non	Non applicable
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Oui	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Non	Non applicable
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Oui	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Non	Non applicable
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Oui	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Non	Non applicable
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Non	Non applicable
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Non	Non applicable
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Non	Non applicable
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Non	Non applicable
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Non	Non applicable
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Oui	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Oui	Non applicable
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Oui	Non applicable
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Oui	Non applicable
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Oui	Non applicable
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Oui	Non applicable
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Oui	Non applicable
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Oui	Non applicable
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Non	Non applicable
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Non	Non applicable
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Non	Non applicable
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Non	Non applicable
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Non	Non applicable
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Non	Non applicable
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Non	Non applicable
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Oui	Non applicable
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Oui	Non applicable
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Oui	Non applicable
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Oui	Non applicable
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Oui	Non applicable
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Oui	Non applicable
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Oui	Non applicable
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Oui	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Blanc
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Blanc
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Blanc
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Blanc
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Blanc
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Blanc
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Blanc
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Blanc
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Blanc
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Blanc
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Blanc
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Blanc
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Blanc
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Blanc
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Noir
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Noir
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Noir
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Noir
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Noir
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Noir
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Noir
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Noir
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Noir
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Noir
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Noir
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Noir
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Noir
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Noir
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Noir
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Blanc
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Blanc
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Blanc
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Blanc
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Blanc
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Blanc
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Blanc
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Blanc
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Blanc
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Blanc
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Blanc
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Blanc
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	(0.382,0.380)<3
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	(0.382,0.380)<3
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	(0.382,0.380)<3
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	(0.382,0.380)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	ST210T
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	ST210T
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	ST210T
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	ST210T
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	ST210T

