



Kompakt LED-es szpotlámpa, amely kiváló energiamegtakarékos választás

A kiskereskedők mindig azt keresik, hogyan tudják csökkenteni környezeti lábnyomukat és energiaköltségeiket. Ezzel a StoreFit fényvetővel a hagyományos CDM-lámpatestek könnyedén LED-esekre cserélhetők, ami lényegesen kisebb teljesítményfelvételt eredményez. A finom, kompakt kialakításnak köszönhetően az üzletben alig lesz látható maga a StoreFit fényvető, a vásárlók figyelme pedig továbbra is a polcokon elérhető árukra irányulhat. Kedvező árú LED-es fényvetőként ez a szpotlámpa lehetővé teszi, hogy azonnal csökkentse energiaköltségeit.

Előnyök

- A kis méretű szpotfej nagyon visszafogott kialakítást eredményez
- A hagyományos CDM-lámpatestek tökéletes LED-es helyettesítője
- Alacsony bekerülési költség

Applications

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Divatüzletek

Szolgáltatások

- Akár 3900 lm
- Fehér és fekete felület (ST201T és ST210Y) közül választhat
- 3000, 4000 és PremiumWhite 3000 K-es változatban kapható
- Közepes vagy széles sugárzási szögű tükör választható

- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.

- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Versions

StoreFit ST210Y side view




StoreFit ST210Y





StoreFit ST210Y on Coreline trunking



Méretezett rajza




ST210T 27S/840 PSU MB WH



ST210Y 39S/840 PSU MB WH

Termék részletei

StoreFit ST210T, black



Általános információ

Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
------------------------------	---------

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtetégségek száma
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 egység
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 egység
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 egység
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 egység
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 egység
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 egység
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 egység
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 egység
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 egység
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 egység
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 egység
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 egység
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 egység
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 egység
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 egység
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 egység
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 egység
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 egység
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 egység
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 egység
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 egység
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 egység
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 egység
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 egység
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 egység
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 egység
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 egység
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 egység
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 egység
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 egység
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 egység
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 egység
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 egység
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 egység
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 egység
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 egység
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 egység
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 egység
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 egység

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (névle- ges)	Fényhasznosítás (név- leges) (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Az optika típusa
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3 900 lm	3000 K	79 lm/W	>90	Közepes sugárzási szög
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3 900 lm	3000 K	79 lm/W	>90	Közepes sugárzási szög
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	5 400 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	5 400 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	5 600 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	5 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	5 400 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Közepes sugárzási szög
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	5 400 lm	3000 K	139 lm/W	>90	Közepes sugárzási szög
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	4 100 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	8 200 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	8 400 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	8 400 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	8 000 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Közepes sugárzási szög
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	8 000 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Közepes sugárzási szög
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	4 100 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	2 800 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4 200 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	2 700 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	4 100 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	2 800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Közepes sugárzási szög
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	2 800 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	49 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	39 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	39 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	39 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	39 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	40 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	40 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	29 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	58 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	58 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	58 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	62 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	62 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	20 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29,5 W
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	21 W
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	21 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	30,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	30,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	29,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	29,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	20 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	29,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	21 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	21 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	30,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	30,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	21 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	21 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Igen	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Igen	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Igen	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Igen	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Igen	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Igen	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Igen	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Igen	Nem alkalmazható
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Igen	Nem alkalmazható
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Igen	Nem alkalmazható
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Igen	Nem alkalmazható
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Igen	Nem alkalmazható
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Igen	Nem alkalmazható
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Igen	Nem alkalmazható
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Igen	Nem alkalmazható
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Igen	Nem alkalmazható
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Igen	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Fehér
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Fehér
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Fehér
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Fehér
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Fehér
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Fehér
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Fehér
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Fehér
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Fehér
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Fehér
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Fehér
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Fehér
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Fehér
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Fehér
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Fekete
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Fekete
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Fekete
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Fekete
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Fekete
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Fekete
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Fekete
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Fekete
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Fekete
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Fekete
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Fekete
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Fekete
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Fehér
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Fehér
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Fehér
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Fehér
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Fehér
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Fehér
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Fehér
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Fehér
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Fehér
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Fehér
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Fehér
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Fehér
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T

