



Kompakt LED-es szpotlámpa, amely kiváló energiamegtakarékos választás

StoreFit

A kiskereskedők mindig azt keresik, hogyan tudják csökkenteni környezeti lábnyomukat és energiaköltségeiket. Ezzel a StoreFit fényvetővel a hagyományos CDM-lámpatestek könnyedén LED-esekre cserélhetők, ami lényegesen kisebb teljesítményfelvételt eredményez. A finom, kompakt kialakításnak köszönhetően az üzletben alig lesz látható maga a StoreFit fényvető, a vásárlók figyelme pedig továbbra is a polcokon elérhető árukra irányulhat. Kedvező árú LED-es fényvetőként ez a szpotlámpa lehetővé teszi, hogy azonnal csökkentse energiaköltségeit.

Előnyök

- A kis méretű szpotfej nagyon visszafogott kialakítást eredményez
- A hagyományos CDM-lámpatestek tökéletes LED-es helyettesítője
- Alacsony bekerülési költség

Szolgáltatások

- Akár 3900 lm
- Fehér és fekete felület (ST201T és ST210Y) közül választhat
- 3000, 4000 és PremiumWhite 3000 K-es változatban kapható
- Közepes vagy széles sugárzási szögű tükör választható



Alkalmazás

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Divatüzletek

Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Méretezett rajza



Termék részletei

StoreFit ST210T, black



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 egység
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 egység
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 egység
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 egység
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 egység
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 egység
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 egység
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 egység
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 egység
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 egység
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 egység
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 egység
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 egység
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 egység
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 egység
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 egység
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 egység
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 egység
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 egység
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 egység
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 egység
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 egység
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 egység
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 egység
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 egység
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 egység
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 egység
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 egység
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 egység
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 egység
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 egység
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 egység
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 egység
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 egység
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 egység
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 egység
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 egység
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 egység
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 egység

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
98276800	ST210Y 3000 K 19S/FMT PSU MB WH	>90	79 lm/W	3 900 lm	

Order	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI) (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
98277500	ST210Y 3000 K 19S/FMT DIA MB WH	>90	79 lm/W	3 900 lm	

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)		
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	5 400 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	5 400 lm
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	142 lm/W	5 600 lm
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	143 lm/W	5 600 lm
98282900	ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	134 lm/W	5 400 lm
98283600	ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	139 lm/W	5 400 lm
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4 100 lm
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	8 200 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	147 lm/W	8 400 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	147 lm/W	8 400 lm
98289800	ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	130 lm/W	8 000 lm
98290400	ST210Y 39S/ PW930	3000 K	>90	130 lm/W	8 000 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)		
	DIA MB WH				
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	134 lm/W	2 700 lm
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	134 lm/W	2 700 lm
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	2 700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	139 lm/W	4 100 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	140 lm/W	2 800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm
98273700	ST210T 39S/840	4000 K	>80	144 lm/W	4 200 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
	PSU WB WH				
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	128 lm/W	2 700 lm
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	4 100 lm
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	4000 K	>80	133 lm/W	2 800 lm
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	4000 K	>80	133 lm/W	2 800 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Közepes sugárzási szög
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Közepes sugárzási szög
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Közepes sugárzási szög
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Közepes sugárzási szög
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Közepes sugárzási szög
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Közepes sugárzási szög
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Közepes sugárzási szög
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Közepes sugárzási szög
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Széles sugárzási szög
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Közepes sugárzási szög
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Széles sugárzási szög
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Közepes sugárzási szög
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Közepes sugárzási szög
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Széles sugárzási szög
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Közepes sugárzási szög
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Széles sugárzási szög
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Közepes sugárzási szög
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Széles sugárzási szög
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Széles sugárzási szög
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Széles sugárzási szög
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Széles sugárzási szög
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Közepes sugárzási szög
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Széles sugárzási szög
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Közepes sugárzási szög
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Széles sugárzási szög
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Közepes sugárzási szög
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Széles sugárzási szög
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Közepes sugárzási szög
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	49 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	39 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	39 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	39 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	39 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	40 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	40 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	29 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	58 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	58 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	58 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	62 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	62 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	20 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	20 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	29,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	29,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	20 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	20 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	29,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	29,5 W
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	21 W
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	21 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	30,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	30,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	20 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	29,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	29,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	20 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	20 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	29,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	29,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	21 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	21 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	30,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	30,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	21 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	21 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Igen	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Igen	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Igen	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Igen	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Igen	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Igen	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Igen	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nem	Nem alkalmazható
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Igen	Nem alkalmazható
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Igen	Nem alkalmazható
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Igen	Nem alkalmazható
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Igen	Nem alkalmazható
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nem	Nem alkalmazható
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Igen	Nem alkalmazható
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Igen	Nem alkalmazható
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Igen	Nem alkalmazható
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Igen	Nem alkalmazható
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Igen	Nem alkalmazható
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Igen	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Fehér
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Fehér
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Fehér
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Fehér
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Fehér
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Fehér
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Fehér
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Fehér
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Fehér
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Fehér
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Fehér
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Fehér
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Fekete
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Fekete
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Fekete
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Fekete
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Fekete
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Fekete
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Fekete

Order Code	Full Product Name	Ház színe
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Fekete
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Fekete
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Fekete
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Fekete
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Fekete
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Fehér
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Fehér
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Fehér
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Fehér
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Fehér
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Fehér
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Fehér
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Fehér
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Fehér
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Fehér
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Fehér
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Fehér
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T

