



美學風格，全方位，品質可靠

GreenUp Track

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Track 產品系列提供完整的軌道燈解決方案，產品設計服膺美學，外觀輕巧，全面控制可用性和完整規格選項。提供出色的演色性和眩光控制效果，專為商店與飯店照明應用量身定制。

优点

- 產品設計深富美學，造型輕巧，符合整體概念。
- 滿足各種應用需求的全方位產品組合。
- 出色的演色性和視覺舒適度設計

特点

- 多種流明輸出、瓦數和光學裝置的組合選項。
- 完整的控制可用性，包括開/關、1-10v、triac 和 DALI。
- CRI 90、R9≥50
- UGR 19，遮光角 50°

应用

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明




GreenUp Track

Versions



GreenUp Track

二维绘图



照明技術

演色性指數 (CRI) >90

運轉與電力

輸入電壓 220-240 V

電網頻率 50 or 60 Hz

機械與外罩

光學罩類型 透鏡

機械衝擊保護規範 IK03

防水防塵規範 (IP) IP20

認證與應用

環境溫度範圍 -20 至 +40 °C

CE 標誌 無

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限 +/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	4000 K	90 lm/W	1,800 lm
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	3000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	3000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	4000 K	90 lm/W	1,800 lm
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	3000 K	93 lm/W	3,720 lm
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	3000 K	85 lm/W	850 lm
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	3000 K	93 lm/W	3,720 lm
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	4000 K	95 lm/W	3,800 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	保護等級 IEC	耗電量
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	安全等級 II	20 W
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	安全等級 I	10 W
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	安全等級 I	20 W
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	安全等級 I	10 W
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	安全等級 II	20 W

Order Code	Full Product Name	保護等級 IEC	耗電量
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	安全等級 II	20 W
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	安全等級 II	40 W
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	安全等級 II	10 W
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	安全等級 II	40 W
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	安全等級 II	40 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	否
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	是
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	是
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	是
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	否
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	否
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	否
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	否
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	否

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	外罩色彩
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	白色
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	白色
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	白色
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	黑色
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	黑色

Order Code	Full Product Name	外罩色彩
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	黑色
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	黑色
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	黑色
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	黑色
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	黑色

