

Esnek, Kapsamlı ve Güvenilir

GreenUp Magnetic Flex

Perakende ve konaklama sektöründe, seçenek kümelerinin bu özel uygulamalarda güçlü bir şekilde beklenen en önemli DNA'lardan biri olduğu net bir trend olarak görülmektedir. GreenUp Magnetic Flex, daha kolay ve esnek bir kurulum ve devreye alma yolunu destekleyen manyetik tasarıma sahip kapsamlı bir ürün ailesidir. Ürün çeşitliliği ve kontrol kullanılabilirliği ile eksiksiz bir seçenek yelpazesi sunar. GreenUp Magnetic Flex, aydınlatma büyülerini yaratmanız için size bolca esneklik sağlar.

Faydaları

- Kurulum ve hizmete alma işlemleri kolay ve esnektir.
- Çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı çözümler.
- İyi kontrol edilen parlama ve renksel geriverim performansı ile yüksek aydınlatma kalitesi.
- Kalite ve güvenilirlik garantilidir.

Özellikler

- Spot, geniş açılı, sarkıt, ızgara ışık ve eğilebilir ızgara dahil olmak üzere manyetik tasarıma sahip ürün çeşitliliği.
- Açma/kapama ve 1-10v dahil çoklu kontrol imkanı.
- CRI≥90, SDCM≤5

Uygulama

- Perakende
- Konaklama
- Moda

GreenUp Magnetic Flex



Versions



GreenUp Magnetic Flex

GreenUp Magnetic Flex

Boyutlu çizim



Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>90

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Hat Frekansı	- Hz

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Muhafaza Rengi	Siyah
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
51793699	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	40 lm/W	600 lm
52638999	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	89 lm/W	710 lm

Çalıştırma ve Elektrik

GreenUp Magnetic Flex

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
51793699	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	48 V	15 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
52638999	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
51793699	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
52638999	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	Evet

