



# 靈活彈性，全方位，穩定可靠

## GreenUp Magnetic Flex

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Magnetic Flex 是一套全方位產品系列，採用磁性設計，支援更輕鬆靈活的安裝和調試方式。提供了融合產品多樣性和控制可用性的完整選項。GreenUp Magnetic Flex 提供充分靈活彈性，讓您輕鬆打造魔幻燈光效果。

### 优点

- 安裝調試簡單，彈性靈活。
- 滿足各種應用需求的全方位產品組合。
- 照明品質極佳，眩光和演色性能完全受控。
- 保證品質和可靠性。

### 特点

- 搭配磁性設計的產品多樣性，包括聚光燈、投光照明、懸掛燈、格柵燈和可傾斜格柵。
- 多種控制可用性，包括開/關和 1-10v。
- CRI≥90、SDCM≤5

### 应用

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明

# GreenUp Magnetic Flex

## Versions









GreenUp Magnetic Flex

GreenUp Magnetic Flex






GreenUp Magnetic Flex

GreenUp Magnetic Flex

## 二维绘图



二维绘图



## 照明技術

演色性指數 (CRI) >90

## 運轉與電力

保護等級 IEC 安全等級 III

線路頻率 - Hz

## 機械與外罩

外罩色彩 黑色

機械衝擊保護規範 IK03

防水防塵規範 (IP) IP20

## 認證與應用

環境溫度範圍 -20 至 +40 °C

CE 標誌 無

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限 +/-10%

## 照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1,275 lm
911401558202	ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	89 lm/W	1,180 lm
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1,340 lm
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1,275 lm
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	1,050 lm
911401557802	ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	79 lm/W	1,180 lm
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1,340 lm
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	425 lm
911401558902	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB	3000 K	57 lm/W	285 lm
911401559002	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	69 lm/W	345 lm
911401559102	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB	3000 K	73 lm/W	365 lm
911401559202	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB	4000 K	90 lm/W	450 lm
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	92 lm/W	460 lm
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	97 lm/W	485 lm
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	4000 K	75 lm/W	675 lm
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	4000 K	75 lm/W	675 lm
911401557102	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB	3000 K	46 lm/W	470 lm
911401557202	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	65 lm/W	580 lm
911401557302	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB	3000 K	65 lm/W	580 lm
911401557402	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB	4000 K	61 lm/W	550 lm
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	4000 K	40 lm/W	600 lm
911401558602	ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP	3000 K	48 lm/W	740 lm
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	4000 K	54 lm/W	810 lm
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	560 lm
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	710 lm
911401558502	ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP	3000 K	51 lm/W	410 lm
911401558702	ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP	4000 K	57 lm/W	450 lm
911401556602	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	66 lm/W	400 lm
911401556702	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB	3000 K	72 lm/W	430 lm
911401556902	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	83 lm/W	500 lm
911401557002	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	85 lm/W	510 lm
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm
911401558302	ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	79 lm/W	710 lm

## 運轉與電力

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量	Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W	911401558902	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB	24 V	5 W
911401558202	ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W	911401559002	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	5 W
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W	911401559102	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB	24 V	5 W
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W	911401559202	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB	24 V	5 W
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	48 V	15 W	911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	5 W
911401557802	ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W	911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	5 W
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W	911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	48 V	9 W
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	48 V	5 W	911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	48 V	9 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401557102	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB	24 V	9 W
911401557202	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	9 W
911401557302	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB	24 V	9 W
911401557402	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB	24 V	9 W
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	9 W
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	9 W
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	48 V	15 W
911401558602	ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP	24 V	15 W
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	24 V	15 W
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	48 V	8 W
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401558502	ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP	24 V	8 W
911401558702	ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP	24 V	8 W
911401556602	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	6 W
911401556702	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB	24 V	6 W
911401556902	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	6 W
911401557002	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	6 W
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401558302	ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W

## 控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	否
911401558202	ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	否
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	否
911401557802	ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	否
911401558902	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB	是
911401559002	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401559102	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB	是
911401559202	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB	是
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	是
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	否
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	否
911401557102	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB	是
911401557202	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401557302	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401557402	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB	是
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	是
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	否
911401558602	ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP	是
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	是
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	否
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	否
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401558502	ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP	是
911401558702	ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP	是
911401556602	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401556702	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB	是
911401556902	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401557002	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB	是
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	否
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401558302	ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB	是

## 機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂錶/外蓋
911401558202	ST307M TG P15 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂錶/外蓋
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂錶/外蓋
911401557802	ST307M GD P15 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558902	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V NB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401559002	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401559102	ST307M SS P5 930 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401559202	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V NB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557102	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V NB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557202	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557302	ST307M ST P9 930 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557402	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V NB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558602	ST307M GL P15 930 PSR-E 1-10V OP	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂錶/外蓋

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂鉢/外蓋
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558502	ST307M GL P8 930 PSR-E 1-10V OP	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558702	ST307M GL P8 940 PSR-E 1-10V OP	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401556602	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401556702	ST307M ST P6 930 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401556902	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401557002	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	聚碳酸酯樹脂鉢/外蓋
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
911401558302	ST307M TG P8 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

