



Une solution polyvalente, flexible et abordable pour les applications de vente au détail

Projecteur GreenSpace Accent

Grâce à la gamme GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, pour un coût initial raisonnable. Les nouvelles optiques PerfectAccent apportent de l'éclat aux marchandises et améliorent le confort visuel des clients. Le projecteur GreenSpace Accent est parfaitement compatible avec les rails 3C et DALI, Coreline Trunking et Maxos fusion. L'installation et le repositionnement sont simples et rapides et ne nécessitent aucun outil. Pour les commerces alimentaires (supermarchés et hypermarchés) et les boutiques de mode, le projecteur GreenSpace Accent est disponible avec des teintes LED spéciales et des scénarios LED pour rayons alimentaires conçus pour mettre en valeur la marchandise exposée. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Un design épuré, robuste et neutre qui se fond dans les magasins
- Éclat accru et confort visuel des clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité énergétique élevée durant toute la durée de vie du produit

Projecteur GreenSpace Accent

Fonctions

- Installation et repositionnement sans outil sur Track (ST321T), Coreline Trunking (ST321Y, une version à tête de spot double) ou Maxos fusion (ST321S)
- Disponible avec un flux lumineux important, jusqu'à 4 900 lm, un large éventail d'optiques, une vitre de protection en option et des volets coupe-flux
- Teintes LED pour le commerce et recettes LED pour le rayon frais incluses
- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Disponible pour l'éclairage secteur normal (PSU), la gradation DALI simple (PSD), Interact compatible DALI (DIA) et la géolocalisation intérieure (DIA-VLC)

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Boutiques de mode


Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



Schéma dimensionnel



Projecteur GreenSpace Accent

Détails sur le produit



ST321T - GreenSpace Accent
Projector back view white




ST321Y - GreenSpace Accent
Projector Coreline trunking
connect



ST321T - GreenSpace Accent
Projector RPO plastic white

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST321T -
910505101353

