



Malý a udržitelný projektor s nádechem elegance a rafinovanosti

GreenSpace Evo Mini je udržitelný světelný projektor s nádechem elegance a rafinovanosti. Díky tomu je tento projektor ideální volbou v pohostinství a maloobchodech s módou. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností to dělá z GreenSpace Evo Mini udržitelnou volbu projektoru. Nové hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšenou jiskrou a lepším pohodlím pro oči nakupujících. Další přizpůsobení barev a textur je možné prostřednictvím Philips MyCreation

Výhody

- Elegantní a subtilní design se perfektně hodí do každé instalace
- Více třpytu a lepší pohodlí pro oči nakupujících díky hlubokým reflektorům PerfectAccent
- Prodloužená životnost produktu díky snadnému servisu a možnostem modernizace
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnost pomáhají dále snižovat uhlíkovou stopu produktu

Applications

- Móda
- Pohostinství
- Rezidenční oblasti

Vlastnosti

- Přístup k optice, LED a krycímu sklu bez použití nástrojů
- Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů

- Snížená uhlíková stopa díky vysoké účinnosti
- Vybaveno nejmodernějšími hlubokými reflektory PerfectAccent
- Vysoká flexibilita směřování, včetně nasvícení zespodu
- Možnosti připojení: stmívání DALI a kompatibilita se systémem Interact (DIA) a bezdrátová komunikace (WIA)
- Volitelné krycí sklo (doporučujeme používat v prašném prostředí)

- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Výrobek musí být instalován mimo dosah ruky. Manipulace s tímto výrobkem za tepla je možná pouze s ochrannými rukavicemi.

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey


Rozměrové výkresy



ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402



ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401



ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401

Detaily o výrobku



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ano

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadňkových jednotek
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Počet předřadňkových jednotek
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 jednotka
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 jednotka
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 jednotka
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 jednotka
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 jednotka
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 jednotky
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 jednotky
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 jednotky
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 jednotky
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 jednotka
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 jednotka
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 jednotky
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 jednotka
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 jednotka
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 jednotka
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 jednotka
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 jednotka
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 jednotky
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 jednotky
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 jednotky

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)	Typ optiky
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chro- maticnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)	Typ optiky
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Ano
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Ne
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Ano
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Ne
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Ne
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Ne
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Ne
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Ano
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Ne
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Ano
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Ano
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Ne
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Ne
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Ne
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Ne
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Ne
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Ano
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Ano
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Ano
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Ne
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Černá
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Černá
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Černá
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Černá
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Černá
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Černá
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Bílá
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Bílá
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Bílá
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Bílá
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Šedá
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Šedá
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Černá
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Bílá
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Bílá
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Bílá
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Bílá
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Bílá
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Bílá
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Šedá

Počáteční parametry (podle IEC)


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533