



Ein kleiner und nachhaltiger Strahler in schlankem, dezentem Design

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini ist ein nachhaltiger Lichtprojektor in einem schlanken, dezenten Design. Dies macht den Projektor zu einer idealen Wahl für Anwendungen im Gastgewerbe und im Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini zu einem nachhaltigen Strahler. Die neuen PerfectAccent Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden, die Farben und Texturen können über Philips MyCreation individuell angepasst werden.

Vorteile

- Das schlanke und dezente Design passt perfekt in jede Installation
- Mehr Glanz und verbesserter Komfort für die Augen der Kunden durch PerfectAccent Tiefenreflektoren
- Verlängern Sie die Nutzungsdauer des Produkts durch Wartungsfreundlichkeit und Upgrademöglichkeiten
- Die recycelten Materialien und die hohe Energieeffizienz tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck des Produkts weiter zu verringern.

GreenSpace Evo Mini

Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Geringerer CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz
- Ausgestattet mit hochmodernen, tiefen PerfectAccent Reflektoren
- Äußerst flexible Einstellung, einschließlich indirekter Beleuchtung
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)

Anwendung

- Modegeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe
- Wohnbereich

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.


Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black





ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

GreenSpace Evo Mini

Abmessungsskizzen



Produktdetails



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Ja

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse Schutzklasse II

Eingangsspannung 220-240 V

Netzfrequenz 50 to 60 Hz

Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK) IK02

Schutzart (IP) IP20

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung Nein

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich +10 bis +35 °C

CE-Zeichen Ja

ENEC-Zeichen ENEC-Zeichen

Entflammbarkeitszeichen -

Glühfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name | Anzahl Betriebsgeräte | Service Tag |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | Einheit | Ja |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK482 | Einheit | Ja |
| 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | Einheit | Ja |
| 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Einheit | Ja |
| 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | Einheit | Ja |
| 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | Einheit | Ja |
| 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | 2 Einheiten | - |
| 59032800 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481 | 2 Einheiten | - |
| 59033500 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481 | 2 Einheiten | - |
| 59034200 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481 | 2 Einheiten | - |
| 59018200 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 | Einheit | Ja |
| 59022900 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482 | Einheit | Ja |
| 59029800 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482 | 2 Einheiten | - |
| 59014400 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH481 | Einheit | Ja |
| 59015100 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481 | Einheit | Ja |
| 59021200 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | Einheit | Ja |
| 59025000 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481 | Einheit | Ja |
| 59026700 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481 | Einheit | Ja |
| 59027400 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481 | 2 Einheiten | - |
| 59028100 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 | 2 Einheiten | - |
| 59030400 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482 | 2 Einheiten | - |

Lichttechnische Daten (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | 3000 K | >90 | 100 lm/W | 1.200 lm | 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | 3000 K | >90 | 121 lm/W | 2.700 lm |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK482 | 4000 K | >80 | 147 lm/W | 1.700 lm | 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | 4000 K | >90 | 134 lm/W | 2.800 lm |
| 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | 3000 K | >90 | 105 lm/W | 2.100 lm | 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | 3000 K | >90 | 121 lm/W | 5.400 lm |
| 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB BK482 | 3000 K | >90 | 118 lm/W | 2.200 lm | | | | | | |

GreenSpace Evo Mini

| Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom | Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) | Lichtstrom |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 59032800 | ST332Y2 4000 K 27S/ PW940 DIA HNB WH481 | 4000 K | >90 | 124 lm/W | 5.600 lm | 59021200 | ST332T 3000 K 27S/830 PSU HNB WH481 | 3000 K | >80 | 126 lm/W | 2.800 lm |
| 59033500 | ST332Y2 3000 K 27S/830 PSU HNB WH481 | 3000 K | >80 | 126 lm/W | 5.600 lm | 59025000 | ST332T 3000 K 27S/ PW930 WIA HNB WH481 | 3000 K | >90 | 112 lm/W | 2.700 lm |
| 59034200 | ST332Y2 4000 K 27S/840 DIA HNB WH481 | 4000 K | >80 | 130 lm/W | 5.800 lm | 59026700 | ST332T 4000 K 27S/ PW940 WIA HNB WH481 | 4000 K | >90 | 116 lm/W | 2.700 lm |
| 59018200 | ST332T 4000 K 17S/ PW940 DIA HNB FG GR482 | 4000 K | >90 | 119 lm/W | 1.600 lm | 59027400 | ST332X2 3000 K 27S/ PW930 DIA HNB WH481 | 3000 K | >90 | 121 lm/W | 5.400 lm |
| 59022900 | ST332T 4000 K 27S/840 PSU HVWB GR482 | 4000 K | >80 | 126 lm/W | 2.900 lm | 59028100 | ST332X2 4000 K 27S/ PW940 PSU HNB WH481 | 4000 K | >90 | 124 lm/W | 5.600 lm |
| 59029800 | ST332X2 3000 K 27S/830 PSU HNB BK482 | 3000 K | >80 | 126 lm/W | 5.600 lm | 59030400 | ST332X2 4000 K 27S/840 DIA HNB GR482 | 4000 K | >80 | 130 lm/W | 5.800 lm |
| 59014400 | ST332T 3000 K 12S/830 PSU HNB WH481 | 3000 K | >80 | 132 lm/W | 1.300 lm | | | | | | |
| 59015100 | ST332T 3000 K 12S/ | 3000 K | >90 | 140 lm/W | 1.350 lm | | | | | | |

Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Optik | Order Code | Full Product Name | Optik |
|------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------------------------|---|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad | 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HNB BK482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HNB BK482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad | 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HNB FG BK482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |

GreenSpace Evo Mini

| Order Code | Full Product Name | Optik |
|------------|-----------------------------------|---|
| 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59032800 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59033500 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59034200 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59018200 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59022900 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482 | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad |
| 59029800 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |

| Order Code | Full Product Name | Optik |
|------------|---------------------------------|---|
| 59014400 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad |
| 59015100 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59021200 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59025000 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59026700 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59027400 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59028100 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 59030400 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482 | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | 11,8 W |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK482 | 11,7 W |
| 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | 20,3 W |
| 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482 | 18,8 W |
| 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | 20,7 W |
| 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | 20,7 W |
| 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | 44,6 W |
| 59032800 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481 | 44,6 W |
| 59033500 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481 | 44,6 W |
| 59034200 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481 | 44,6 W |
| 59018200 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 | 13,3 W |

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 59022900 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482 | 20,7 W |
| 59029800 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482 | 44,6 W |
| 59014400 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH481 | 10,1 W |
| 59015100 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481 | 9,7 W |
| 59021200 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | 20,7 W |
| 59025000 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481 | 24 W |
| 59026700 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481 | 24 W |
| 59027400 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481 | 44,6 W |
| 59028100 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 | 44,6 W |
| 59030400 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482 | 44,6 W |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|-----------------------------------|---------|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | Ja |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK482 | Nein |
| 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | Ja |
| 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Nein |
| 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | Nein |
| 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | Nein |
| 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | Nein |
| 59032800 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481 | Ja |
| 59033500 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481 | Nein |
| 59034200 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481 | Ja |
| 59018200 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 | Ja |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|---------------------------------|---------|
| 59022900 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482 | Nein |
| 59029800 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482 | Nein |
| 59014400 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH481 | Nein |
| 59015100 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481 | Nein |
| 59021200 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | Nein |
| 59025000 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481 | Ja |
| 59026700 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481 | Ja |
| 59027400 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481 | Ja |
| 59028100 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 | Nein |
| 59030400 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482 | Ja |

Mechanik und Gehäuse

GreenSpace Evo Mini

| Order Code | Full Product Name | Gehäusefarbe |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | Schwarz |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK482 | Schwarz |
| 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | Schwarz |
| 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Schwarz |
| 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | Schwarz |
| 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | Schwarz |
| 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | Weiß |
| 59032800 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481 | Weiß |
| 59033500 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481 | Weiß |
| 59034200 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481 | Weiß |
| 59018200 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 | Grau |

| Order Code | Full Product Name | Gehäusefarbe |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 59022900 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482 | Grau |
| 59029800 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482 | Schwarz |
| 59014400 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH481 | Weiß |
| 59015100 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481 | Weiß |
| 59021200 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | Weiß |
| 59025000 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481 | Weiß |
| 59026700 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481 | Weiß |
| 59027400 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481 | Weiß |
| 59028100 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 | Weiß |
| 59030400 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482 | Grau |

Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK482 | (0.382, 0.380) SDCM <3 |
| 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | (0.374, 0.364) SDCM <2 |
| 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59032800 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481 | (0.374, 0.364) SDCM <2 |
| 59033500 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481 | (0.434, 0.403) SDCM <3 |
| 59034200 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481 | (0.382, 0.380) SDCM <3 |
| 59018200 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 | (0.374, 0.364) SDCM <2 |


| Order Code | Full Product Name | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|---------------------------------|---------------------------|
| 59022900 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482 | (0.382, 0.380) SDCM <3 |
| 59029800 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482 | (0.434, 0.403) SDCM <3 |
| 59014400 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH481 | (0.434, 0.403) SDCM <3 |
| 59015100 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59021200 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | (0.434, 0.403) SDCM <3 |
| 59025000 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59026700 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481 | (0.374, 0.364) SDCM <2 |
| 59027400 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481 | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 59028100 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 | (0.374, 0.364) SDCM <2 |
| 59030400 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482 | (0.382, 0.380) SDCM <3 |

Produktdaten


| Order Code | Full Product Name | Produktfamiliencode |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 59016800 | ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482 | ST332T |
| 59017500 | ST332T 17S/840 PSU HMB BK482 | ST332T |
| 59019900 | ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482 | ST332T |
| 59020500 | ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482 | ST332T |
| 59023600 | ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482 | ST332T |
| 59024300 | ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482 | ST332T |
| 59031100 | ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481 | ST332Y2 |
| 59032800 | ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481 | ST332Y2 |
| 59033500 | ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481 | ST332Y2 |
| 59034200 | ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481 | ST332Y2 |
| 59018200 | ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482 | ST332T |

| Order Code | Full Product Name | Produktfamiliencode |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 59022900 | ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482 | ST332T |
| 59029800 | ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482 | ST332X2 |
| 59014400 | ST332T 12S/830 PSU HNB WH481 | ST332T |
| 59015100 | ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481 | ST332T |
| 59021200 | ST332T 27S/830 PSU HWB WH481 | ST332T |
| 59025000 | ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481 | ST332T |
| 59026700 | ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481 | ST332T |
| 59027400 | ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481 | ST332X2 |
| 59028100 | ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481 | ST332X2 |
| 59030400 | ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482 | ST332X2 |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537

GreenSpace Evo Mini


Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104532**



**Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104519**



**Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104533**

