



Pieni ja vastuullinen projektori, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu

GreenSpace Evo Mini on kestävä valaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu. Tämä tekee projektorista erinomaisen valinnan hotelleihin, ravintoloihin ja muotimyymälöihin. 3D-tulostettu kotelo on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrtomateriaaleista, kun taas jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Pyöreän rakenteensa ansiosta valaisin on päivitettävissä, uudelleenkäytettävä, täysin huollettava ja kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Ministä vastuullisen projektorivalinnan. Uudet syvät PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. Värejä ja tekstuureja voidaan räätälöidä lisää Philips MyCreationin avulla.

Hyödyt

- Tyylikäs ja hienovarainen muotoilu sopii täydellisesti mihin tahansa kohteeseen
- Enemmän loistetta ja asiakkaiden silmiä miellyttävä valo syvien PerfectAccent-heijastimien avulla
- Helppo huollettavuus ja päivitettävyyys pidentää tuotteen käyttöikää
- Kierrätysmateriaalit ja korkea energiatehokkuus pienentävät entisestään tuotteen hiilijalanjälkeä

Applications

- Muotimyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Asuinrakennukset

Ominaisuudet

- Optiikkaan, LED-valonlähteeseen ja etulasiin pääsee käsiksi ilman työkaluja
- Huollettavissa ja päivitettävissä yleisimmillä työkaluilla
- Pienempi hiilijalanjälki korkean tehokkuuden ansiosta
- Varustettu huippuluokan syvillä PerfectAccent-heijastimilla
- Erittäin laajat suuntausvaihtoehdot, mukaan lukien ylöspäin suuntautuva valo

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white

- Liitäntävaihtoehdot: Interact-yhteensopiva DALI (DIA) ja langaton (WIA)
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LED-valonlähteen tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava kosketusetäisyyden ulkopuolelle. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä


Mittapiirros



ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402



ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401



ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402

Tuotetiedot



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteiden lukumäärä
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 yksikkö

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteiden lukumäärä
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 yksikkö
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 yksikkö
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 yksikkö
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 yksikkö
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 yksikkö
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 yksikköä
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 yksikköä
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 yksikköä
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 yksikköä
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 yksikkö
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 yksikkö
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 yksikköä
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 yksikkö
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 yksikkö
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 yksikkö
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 yksikkö
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 yksikkö
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 yksikköä
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 yksikköä
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 yksikköä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Värilämpötila (nim.)	Valotehokuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väri­lämpö-tila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoi- stoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskilevää keila, 20–40 astetta

Käyttö- ja sähkö­ tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Kyllä
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Ei
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Kyllä
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Ei
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Ei
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Ei
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Ei
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Kyllä
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Ei
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Kyllä
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Kyllä
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Ei
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Ei
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Ei
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Ei
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Ei
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Kyllä
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Kyllä
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Kyllä
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Ei
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Musta
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Musta
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Musta
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Musta
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Musta
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Musta
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Valkoinen
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Valkoinen
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Valkoinen
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Valkoinen
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Harmaa
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Harmaa
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Musta
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Valkoinen
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Valkoinen
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Valkoinen
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Valkoinen
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Valkoinen
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Valkoinen
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Harmaa

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533