



Malý a udržateľný projektor v elegantnom, subtílnom dizajne

GreenSpace Evo Mini je udržateľný svetelný projektor s nádychom elegancie a rafinovanosti. Vďaka tomu je tento projektor ideálnou voľbou v pohostinstve a maloobchodoch s módou. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo Mini udržateľnú voľbu projektora. Nové hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a lepším pohodlím pre oči nakupujúcich. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

- Elegantný a jemný dizajn sa perfektne hodí do každej inštalácie
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

Applications

- Butiky
- Gastro zariadenia
- Obytné zóny

Vlastnosti

- Beznástrojový prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozširiteľné pomocou štandardných nástrojov

- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti
 - Vybavené najmodernejšími hlbokými reflektormi PerfectAccent
 - Veľmi veľká flexibilita nastavenia vyžarovania vrátane nasvietenia zospodu
 - Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA) a Wireless (WIA)
 - Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)
- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákná.
 - Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
 - Výrobok sa musí inštalovať mimo dosahu ruky. Keď je výrobok horúci, možno s ním manipulovať len pomocou izolovanej rukavice

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini
black



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, black



ST332T GreenSpace Evo Mini
white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, white




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos
fusion, grey

Rozmerový obrázok



ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402



ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Podrobnosti o produkte



ST332T GreenSpace Evo Mini
grey



GreenSpace Evo Mini is fully
serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332T GreenSpace Evo Mini
black

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Áno

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Mechanické časti a teleso

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
-----------------------------	-----

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 jednotka
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	1 jednotka
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	1 jednotka
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	1 jednotka
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	1 jednotka
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	2 jednotky
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	2 jednotky
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	2 jednotky
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	2 jednotky
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 jednotka
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	1 jednotka
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	2 jednotky
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 jednotka
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 jednotka
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	1 jednotka
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	1 jednotka
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	1 jednotka
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	2 jednotky
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	2 jednotky
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	2 jednotky

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Typ optiky
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	1 200 lm	3000 K	100 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	1 700 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	2 200 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	2 700 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	2 800 lm	4000 K	134 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	1 600 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Typ optiky
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	2 900 lm	4000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	5 600 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	1 300 lm	3000 K	132 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	1 350 lm	3000 K	140 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	2 800 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	2 700 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	2 700 lm	4000 K	116 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	5 400 lm	3000 K	121 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	5 600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	5 800 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	20,3 W
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	20,7 W
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	10,1 W
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	44,6 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Áno
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Nie
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Áno
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Nie
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Nie
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Nie
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Nie
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Áno
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Nie
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Áno
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Áno
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Nie
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Nie
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Nie
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Nie
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Nie
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Áno
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Áno
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Áno
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Nie
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	Čierna
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	Čierna
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	Čierna
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	Čierna
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	Čierna
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	Čierna
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	Biela
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	Biela
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	Biela
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	Biela
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	Sivá
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	Sivá
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	Čierna
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	Biela
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	Biela
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	Biela
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	Biela
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	Biela
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	Biela
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	Sivá

Počítačný výkon (súlad s požiadavkami IEC)


Order Code	Full Product Name	Počítačná chromatickosť
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	(0.374, 0.364) SDCM <2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	(0.382, 0.380) SDCM <3

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK402	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH401	ST332Y2

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402	ST332T
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH401	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH401	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH401	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402	ST332X2


Polar normal diagrams




ST332TI - 910505104528




ST332TI - 910505104530




ST332TI - 910505104529




ST332TI - 910505104534




ST332TI - 910505104531




ST332TI - 910505104527




ST332TI - 910505104525




ST332TI - 910505104518




ST332TI - 910505104536




ST332TI - 910505104520




ST332TI - 910505104521




ST332TI - 910505104523




ST332TI - 910505104522




ST332TI - 910505104524




ST332TI - 910505104535




ST332TI - 910505104538




ST332TI - 910505104526




ST332TI - 910505104537



ST332TI - 910505104532



ST332TI - 910505104519



ST332TI - 910505104533