



Malý a udržateľný projektor v elegantnom, subtílnom dizajne

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini je udržateľný svetelný projektor s nádychom elegancie a rafinovanosti. Vďaka tomu je tento projektor ideálnou voľbou v pohostinstve a maloobchodoch s módou. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svetidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo Mini udržateľnú voľbu projektora. Nové hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a lepším pohodlím pre oči nakupujúcich. Ďalšie prispôbenie farieb a textúr je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

- Elegančný a jemný dizajn sa perfektne hodí do každej inštalácie
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

Vlastnosti

- Beznástrojový prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozširiteľné pomocou štandardných nástrojov
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti
- Vybavené najmodernejšími hlbokými reflektormi PerfectAccent
- Veľmi veľká flexibilita nastavenia vyžarovania vrátane nasvietenia zospodu
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)

Aplikácie

- Butiky
- Gastro zariadenia
- Obytné zóny

Varovanie a ochrana

- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákn.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Výrobok sa musí inštalovať mimo dosahu ruky. Keď je výrobok horúci, možno s ním manipulovať len pomocou izolovanej rukavice


Versions



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220–240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka	Servisná značka
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 jednotka	Áno
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 jednotka	Áno
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 jednotka	Áno
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 jednotka	Áno
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 jednotka	Áno
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 jednotka	Áno
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 jednotky	-
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 jednotky	-
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 jednotky	-
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 jednotky	-
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 jednotka	Áno
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	1 jednotka	Áno
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 jednotky	-
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 jednotka	Áno
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 jednotka	Áno
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 jednotka	Áno
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 jednotka	Áno
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 jednotka	Áno
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 jednotky	-
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 jednotky	-
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 jednotky	-

Svetelné technické (1/2)

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	>90	100 lm/W	1 200 lm
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	147 lm/W	1 700 lm
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	>90	105 lm/W	2 100 lm
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	>90	118 lm/W	2 200 lm
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	>90	121 lm/W	2 700 lm
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	>90	134 lm/W	2 800 lm
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	4000 K	>90	119 lm/W	1 600 lm
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	4000 K	≥80	126 lm/W	2 900 lm

		Náhradná	Index		
		teplota	podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	3000 K	≥80	132 lm/W	1 300 lm
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	3000 K	>90	140 lm/W	1 350 lm
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	2 800 lm
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	3000 K	>90	112 lm/W	2 700 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,8 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	11,7 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	20,3 W

		Náhradná	Index		
		teplota	podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	4000 K	>90	116 lm/W	2 700 lm
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59022900	ST332T 27S/840 PSU HWB GR482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	18,8 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	20,7 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	20,7 W

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,6 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,6 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,6 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	13,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	20,7 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,6 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10,1 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,7 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	20,7 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,6 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,6 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Áno
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nie
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Áno
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nie
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nie
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nie
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nie
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Áno
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nie
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Áno
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nie
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nie
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nie
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nie
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nie
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Áno
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Áno
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Áno
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nie
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Čierna
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Čierna
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Čierna
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Čierna
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Čierna
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Čierna
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Biela
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Biela
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Biela
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Biela
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Sivá

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Sivá
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Čierna
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Biela
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Biela
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Biela
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Biela
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Biela
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Biela
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Biela
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Sivá

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104537



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI -
910505104533

