



En liten och hållbar strålkastare i en elegant, diskret design

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini är en hållbar spotlight med en elegant och diskret design. Det här gör spotten till ett idealiskt val för hotell och restaurang samt modebutiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten är GreenSpace Evo Mini ett hållbart val. Nya PerfectAccent deep spotlights säkerställer en gnistrande ljuseffekt och förbättrad ögonkomfort för kunden. Ytterligare anpassning av färger och texturer är möjligt med Philips MyCreation

Fördelar

- Den eleganta och diskreta designen passar perfekt i alla installationer
- PerfectAccent deep spotlights ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att ytterligare minska produktens koldioxidavtryck

GreenSpace Evo Mini

Funktioner

- Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- Utrustad med den senaste tekniken för PerfectAccent deep spotlights
- Mycket bred flexibilitet för inriktning, inklusive uppåtriktad belysning
- Anslutningsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Modebutiker
- Hotell och restaurang
- Bostadsområden

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Det är endast möjligt att hantera produkten med en isolerande handske när den är varm.

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

GreenSpace Evo Mini

Måttskiss



Produktinformation



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter	Service tag
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 enhet	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 enhet	Ja
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 enhet	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhet	Ja
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 enhet	Ja
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 enhet	Ja
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 enheter	-
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 enheter	-
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 enheter	-
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 enheter	-
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 enhet	Ja
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	1 enhet	Ja
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 enheter	-
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 enhet	Ja
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 enhet	Ja
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 enhet	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 enheter	-
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 enheter	-
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 enheter	-

Ljusteknik (1/2)

		Full	Korrelerad	Ljusutbyte	
		Product	färgtemperatur	(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	>90	100 lm/W	1 200 lm
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	147 lm/W	1 700 lm
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	>90	105 lm/W	2 100 lm
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU	3000 K	>90	118 lm/W	2 200 lm

		Full	Korrelerad	Ljusutbyte	
		Product	färgtemperatur	(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
	HMB FG BK482				
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	>90	121 lm/W	2 700 lm
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	>90	134 lm/W	2 800 lm
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm

	Full	Korrelerad		Ljusutbyte	
	Product	färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505104536	ST332Y2 27S/ PW940 DIA HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm
910505104522	ST332T 17S/ PW940 DIA HWB FG GR482	4000 K	>90	119 lm/W	1 600 lm
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	4000 K	≥80	126 lm/W	2 900 lm
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	3000 K	≥80	126 lm/W	5 600 lm
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	3000 K	≥80	132 lm/W	1 300 lm
910505104519	ST332T 12S/	3000 K	>90	140 lm/W	1 350 lm

	Full	Korrelerad		Ljusutbyte	
	Product	färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
	PW930 PSU HMB WH481				
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	3000 K	≥80	126 lm/W	2 800 lm
910505104529	ST332T 27S/ PW930 WIA HMB WH481	3000 K	>90	112 lm/W	2 700 lm
910505104530	ST332T 27S/ PW940 WIA HMB WH481	4000 K	>90	116 lm/W	2 700 lm
910505104531	ST332X2 27S/ PW930 DIA HWB WH481	3000 K	>90	121 lm/W	5 400 lm
910505104532	ST332X2 27S/ PW940 PSU HWB WH481	4000 K	>90	124 lm/W	5 600 lm
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	4000 K	≥80	130 lm/W	5 800 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Högre reflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Högre reflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Högrelekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Högrelekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,8 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	11,7 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	20,3 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	18,8 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	20,7 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	20,7 W
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,6 W
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,6 W
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,6 W
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	13,3 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nej
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nej
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nej
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nej
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nej
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Ja
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nej
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Ja
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Svart

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	20,7 W
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,6 W
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10,1 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,7 W
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	20,7 W
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,6 W
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,6 W

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nej
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nej
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nej
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nej
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nej
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nej
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Ja

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Svart

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Svart
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Svart
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Svart
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Svart
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Vit
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Vit
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Vit
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Vit
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Grå
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Grå

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Svart
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Vit
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Vit
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Vit
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Vit
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Vit
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Vit
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Vit
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Grå


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104533

