



Výkonné a udržitelné všestranné zařízení pro použití v maloobchodě

Projektor GreenSpace Evo

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilní projektor pro maloobchod s elegantním a neutrálním designem. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností tak projektor GreenSpace Evo představuje udržitelnou volbu. Reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt s vyšším prozářením a lepším pohodlím pro oči nakupujících. Technologie čoček OptiAccent (FPO) pro maximalizaci intenzity centrálního světla. GreenSpace Evo se dodává také v nejmodernějších ultraúčinných variantách a lze jej bez problémů integrovat do přípojníc 3C a DALI, systému CoreLine Trunking a Maxos fusion. Další přizpůsobení barev a textur je možné prostřednictvím aplikace Philips MyCreation.

Výhody

- Hodí se do obchodů s čistým a neutrálním designem
- Více lesku a větší pohodlí pro oči nakupujících díky reflektorům PerfectAccent
- Prodloužená životnost produktu díky snadnému servisu a možnostem modernizace
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnost pomáhají dále snižovat uhlíkovou stopu produktu

Projektor GreenSpace Evo

Vlastnosti

- Přístup k optice, LED a krycímu sklu bez použití nástrojů
- Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
- Snížená uhlíková stopa díky vysokému měrnému výkonu (k dispozici jsou ultraúčinné verze)
- Vybaveno nejmodernějšími reflektory PerfectAccent nebo technologií čoček OptiAccent (FPO)
- Technologie čoček OptiAccent (FPO) pro maximalizaci centrální intenzity, eliminaci rozptýleného světla/halo ve srovnání s tradičním LED a reflektorovým optickým systémem, a tím nabízí zvýraznění s vysokým kontrastem na rozdíl od plochého a neurčitého světelného efektu.
- Vysoká flexibilita směřování, včetně nasvícení zespodu
- Možnosti připojení: stmívání DALI (DIA) a interiérové polohování (DIA-VLC) a bezdrátová komunikace (WIA) kompatibilní se systémem Interact
- Volitelné krycí sklo (doporučujeme používat v prašném prostředí)

Aplikace

- Potraviny a velkoobchod
- Móda
- Čerpací stanice a samoobsluhy

Varování a bezpečnost

- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Výrobek musí být instalován mimo dosah ruky. Manipulace s tímto výrobkem za tepla je možná pouze s ochrannými rukavicemi.

Versions




ST333T GreenSpace Evo Projector grey


Projektor GreenSpace Evo

Rozměrové výkresy


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rose/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	149
275	FMT/Rose/FR	
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HFB/FR/PWB/HOCL/H/NOVLV	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VWB/OVLV	171
DIA			All	251
DIA/VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/FR	126
395	FR/PC930	149
495		

Detaily o výrobku



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Projektor GreenSpace Evo

Obecné informace

Včetně předřadníku Ano

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída II

Vstupní napětí 220 až 240 V

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

Vhodné pro náhodné spínání Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02

Kód ochrany proti vniknutí IP20

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz Ne

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty +10 až +25 °C

Značka CE Ano

Značka ENEC Značka ENEC

Značka hořlavosti -

Test žhavým drátem Teplota 650 °C, doba 30 s

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku +/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 jednotka
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 jednotka
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 jednotka
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 jednotka
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 jednotka
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 jednotka
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 jednotka
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 jednotka
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 jednotka
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 jednotka
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 jednotka
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 jednotka
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 jednotka
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 jednotka
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 jednotka
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 jednotka
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	>90	105 lm/W	2 100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	144 lm/W	2 700 lm
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	>80	149 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	>90	155 lm/W	2 700 lm
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	>90	144 lm/W	2 700 lm
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	111 lm/W	2 600 lm
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	90,5 lm/W	2 400 lm

Projektor GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	94,5 lm/W	2 700 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	117 lm/W	2 400 lm
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	143 lm/W	4 000 lm
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	>80	133 lm/W	4 000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	>90	155 lm/W	3 800 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	>90	143 lm/W	3 800 lm
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	129 lm/W	4 900 lm
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	135 lm/W	5 400 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	>90	123 lm/W	5 400 lm
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	136 lm/W	8 000 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	>90	128 lm/W	7 400 lm
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	>90	149 lm/W	2 800 lm
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	>90	143 lm/W	4 000 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Úzký paprsek
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Široké vyzařování
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyzařování
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Široké vyzařování
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	101 lm/W	1 900 lm
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	107 lm/W	2 200 lm
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	>90	124 lm/W	2 200 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	129 lm/W	2 700 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	132 lm/W	3 700 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	>90	115 lm/W	3 900 lm
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	>90	122 lm/W	5 000 lm
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	135 lm/W	5 400 lm
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	136 lm/W	8 000 lm
83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	132 lm/W	5 800 lm
83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	131 lm/W	7 600 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Střední paprsek
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Střední paprsek
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Střední paprsek
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Střední paprsek
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyzařování
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Široké vyzařování
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Projektor GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Široké vyzařování
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyzařování
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, obdélníkový paprsek
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyzařování
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, obdélníkový paprsek
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Široké vyzařování
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, obdélníkový paprsek
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, obdélníkový paprsek
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Široké vyzařování
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Široké vyzařování
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyzařování
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyzařování
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	26,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	28,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	20,5 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	44 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	58 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	18,8 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20,5 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	44 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	58 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Ne
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Ne
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Ne
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Ne
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ne
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ano
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ano
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ano
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ano
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Ne
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ano

Projektor GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ne
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ano
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Ne
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Ne
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ano
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Ne
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ano
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Ne
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Ne
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ano
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Ne
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Ne
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Ne
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Ne
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Ne
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Ne
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Ne
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Ne
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ano
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Bílá
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Bílá
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Bílá
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Bílá
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Bílá
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Bílá
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Bílá
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Bílá
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Bílá
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Bílá
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Bílá
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Bílá
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Bílá
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Bílá
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Bílá
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Bílá
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Bílá
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Bílá
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Šedá
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Šedá
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Černá
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Černá
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Černá
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Černá
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Černá
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Černá
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Černá
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Černá
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Bílá
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Bílá
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Černá
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Černá

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382, 0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343, 0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Projektor GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104621

