



En kraftigt, bæredygtig og fleksibel løsning til detailhandel

GreenSpace Evo-projektor

GreenSpace Evo Projector er en kraftfuld og fleksibel projektor til detailhandel med et subtilt, enkelt og neutralt design. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, genanvendeligt, fuldt servicebart og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo til et bæredygtigt projektorvalg. PerfectAccent-reflektorerne giver en lyseffekt, der føles behagelig for kunderne. GreenSpace Evo fås også i andre effektive varianter og kan nemt integreres på 3C- og DALI-skiner, CoreLine Trunking og Maxos fusion. Farverne og teksturerne kan tilpasses yderligere med Philips MyCreation

Fordele

- Passer ind i butikker med et enkelt og neutralt design
- PerfectAccent-reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Forlænger produktets levetid med nem servicevenlighed og opgraderingsmuligheder
- De genbrugsmaterialer og høj energieffektivitet hjælper yderligere med at reducere produktets CO₂-fodaftryk

GreenSpace Evo-projektor

Funktioner

- Adgang til optikken, LED og frontglas uden brug af værktøj
- Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer
- Reduceret CO2-fodaftryk på grund af høj effektivitet (ultra-effektive versioner tilgængelige)
- Udstyret med topmoderne PerfectAccent-reflektorer
- Bred tilretningsfleksibilitet, herunder opadrettet belysning
- Tilslutningsmuligheder: Interact kompatibel DALI (DIA), Indendørs positionering (DIA-VLC) og trådløs (WIA)
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)

Anvendelsesområder

- Supermarkeder og store detailbutikker
- Modebutikker
- Tankstationer og dagligvarebutikker

Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

Versions




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black

Målskitse

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/RB	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/RB	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



GreenSpace Evo-projektor

Målskitse



Oplysninger om produktet



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 enhed
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 enhed
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 enhed
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 enhed
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhed
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhed
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 enhed
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 enhed
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 enhed
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 enhed
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 enhed
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 enhed
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhed
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhed
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 enhed
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheder
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheder
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheder
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheder
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 enhed
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 enhed
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 enhed
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 enhed
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 enhed
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhed
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhed
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhed
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 enhed
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 enhed
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheder
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheder
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheder
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheder

Lysteknisk (1/2)

		Korreleret		Lyseffekt	
Order Code	Full Product Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	103 lm/W	2.100 lm
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	131 lm/W	2.800 lm
910505104597	ST333T 27S/830	3000 K	80	143 lm/W	2.700 lm

		Korreleret		Lyseffekt	
Order Code	Full Product Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	154 lm/W	2.800 lm
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU	3000 K	90	162 lm/W	2.800 lm

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
	HWB WH481				
910505104602	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	149 lm/W	2.800 lm
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	121 lm/W	2.800 lm
910505104606	ST333T 27S/FM T DIA MB FG WH481	3000 K	90	75 lm/W	2.600 lm
910505104607	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2.600 lm
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2.800 lm
910505104609	ST333T 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4.000 lm
910505104610	ST333T 39S/83 O DIA- VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4.000 lm
910505104614	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3.900 lm
910505104615	ST333T 39S/ PW930 UE DIA-	3000 K	90	147 lm/W	3.900 lm
Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
	VLC HWB WH481				
910505104616	ST333T 49S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	135 lm/W	4.900 lm
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
910505104623	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	139 lm/W	5.700 lm
910505104624	ST333Y2 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7.900 lm
910505104625	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	136 lm/W	7.700 lm
910505104603	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2.800 lm
910505104612	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4.000 lm
910505104592	ST333T 19S/FM T WIA HMB BK482	3000 K	90	74 lm/W	1.950 lm
910505104593	ST333T 19S/ ROSE WIA	2200 K	80	90 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)		Lyseffekt (nominel) Lysstrøm	
			Farvegengivelsesindeks (CRI)		
	HMB BK482				
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	124 lm/W	2.200 lm
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	145 lm/W	2.900 lm
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	125 lm/W	2.800 lm
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	135 lm/W	3.900 lm
910505104613	ST333T 39S/PC930	3000 K	90	118 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)		Lyseffekt (nominel) Lysstrøm	
			Farvegengivelsesindeks (CRI)		
	PSU WB BK482				
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5.000 lm
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7.900 lm
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5.700 lm
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	7.700 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Smalstrålende
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Mellem strålevinkel
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Mellem strålevinkel
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Mellem strålevinkel
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Mellem strålevinkel
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Bred strålevinkel

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	35,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nej
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nej
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nej
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nej
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nej
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Bred strålevinkel
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Bred strålevinkel
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Bred strålevinkel
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	26,5 W
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	21 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nej
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nej
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nej
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nej
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nej
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nej
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nej
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nej
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Hvid
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Hvid
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Hvid
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Hvid
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hvid
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Hvid
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Hvid
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Hvid
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Hvid
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Hvid
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Hvid
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Hvid
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hvid
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Hvid
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Hvid
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Hvid
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Hvid
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Hvid
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grå
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grå
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Sort
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Sort
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Sort
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Sort
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Sort
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Sort
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Sort
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Sort
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Hvid
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Hvid
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Sort
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Sort

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616


Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

