



# Ein leistungsstarkes und nachhaltiges Multitalent für die Anwendung im Einzelhandel

## GreenSpace Evo Strahler

GreenSpace Evo Projector ist ein leistungsstarker und flexibler Strahler für den Retail-Bereich mit einem dezenten und neutralen Design. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium gefertigt ist. Durch das zirkuläre Design ist die Leuchte aufrüstbar, wiederverwendbar, vollständig wartungsfähig und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo zu einer nachhaltigen Strahlerlösung. Die PerfectAccent-Reflektoren sorgen für einen Licht-Effekt mit erhöhter Brillanz und verbessertem Sehkomfort für Kundinnen und Kunden. Die OptiAccent-(FPO)-Linsentechnologie maximiert zudem die zentrale Lichtintensität. GreenSpace Evo ist auch in hochmodernen, ultraeffizienten Varianten erhältlich und lässt sich nahtlos auf 3-Phasen- und DALI-Stromschienen, CoreLine Trunking und Maxos fusion integrieren. Eine weitere Individualisierung von Farben und Oberflächen ist über Philips MyCreation möglich.

# GreenSpace Evo Strahler

## Vorteile

- Die Leuchte fügt sich mit ihrem klaren und zurückhaltenden Design unauffällig in Verkaufsflächen ein.
- PerfectAccent-Reflektoren sorgen für höhere Brillanz und verbessern gleichzeitig den Sehkomfort für Kundinnen und Kunden.
- Durch die einfache Wartung sowie die Möglichkeit zur Nachrüstung und Erweiterung lässt sich die Nutzungsdauer des Produkts verlängern.
- Der Einsatz recycelter Materialien in Kombination mit hoher Energieeffizienz trägt darüber hinaus dazu bei, den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des Produkts weiter zu reduzieren.

## Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Reduzierter CO<sub>2</sub>-Fußabdruck durch hohe Effizienz (ultra-effiziente Versionen erhältlich)
- Ausgestattet mit hochmodernen PerfectAccent-Reflektoren oder OptiAccent (FPO) Linsentechnologie
- OptiAccent (FPO) Linsentechnologie zur Maximierung der zentralen Intensität und zur Eliminierung von Streulicht/Halo im Vergleich zu einem herkömmlichen LED- und Reflektor-Optiksystem, wodurch eine hohe Kontrastakzentuierung im Gegensatz zu einem flachen und diffusen Lichteffekt ermöglicht wird.
- Äußerst flexible Einstellung, einschließlich indirekter Beleuchtung
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA), Indoor-Navigation (DIA-VLC) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)

## Anwendung

- Lebensmittel- und Großhandel
- Modegeschäfte
- Benzin und Convenience

## Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.

## Versions



ST333T GreenSpace Evo Projector  
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector  
white OptiAccent

# GreenSpace Evo Strahler

## Versions



ST333T GreenSpace Evo Projector  
black





ST333X2 GreenSpace Evo  
Projector double spotlight  
Maxos fusion, black

## Abmessungsskizzen



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FPO/ALL	162
	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	171
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	162
DIA			ALL	251
DIA-VLC				253
WIA				224

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	171
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	162
	DIA		ALL	251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
ALL FPO	ALL FPO	126
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495		

Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495		

## Produktdetails



ST333T GreenSpace Evo Projector  
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector  
white

# GreenSpace Evo Strahler

## Produktdetails



ST333T GreenSpace Evo Projector  
black

### Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Ja

### Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse Schutzklasse II

Netzfrequenz 50 to 60 Hz

Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten Nicht anwendbar

### Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK) IK02

Schutzart (IP) IP20

### Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung Nein

### Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich +10 bis +25 °C

CE-Zeichen Ja

ENEC-Zeichen ENEC-Zeichen

Entflammbarkeitszeichen -

Glühfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

### Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

### Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Einheit
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Einheit
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Einheit
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Einheit
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Einheit
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Einheit
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Einheit
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Einheit
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Einheit
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Einheit
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Einheit
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Einheit
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Einheit
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Einheit
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Einheit
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Einheit
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Einheit
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Einheit
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Einheit
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Einheit
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Einheit
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Einheit
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Einheit
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Einheit
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Einheit
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Einheit
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Einheit
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Einheit
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Einheit
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Einheit
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Einheit
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten

## Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	>90	105 lm/W	2.100 lm	59094600	ST333T 27S/ROSE	2200 K	80	94,5 lm/W	2.700 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2.800 lm	59095300	ST333T 27S/FR	5000 K	90	117 lm/W	2.400 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	144 lm/W	2.700 lm	59096000	ST333T 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	>80	143 lm/W	4.000 lm
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	>80	149 lm/W	2.800 lm	59097700	ST333T 39S/83 O DIA-VLC WB WH481	3000 K	>80	133 lm/W	4.000 lm
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	>90	155 lm/W	2.700 lm	83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	>90	155 lm/W	3.800 lm
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	>90	144 lm/W	2.700 lm	83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	>90	143 lm/W	3.800 lm
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	111 lm/W	2.600 lm	83503000	ST333T 49S/83	3000 K	>80	129 lm/W	4.900 lm
59093900	ST333T 27S/FM T DIA	3000 K	90	90,5 lm/W	2.400 lm						

# GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	0 PSU WB WH481					PW940 PSU HMB GR482				
83875800	ST333T 20S/ PC930 PSU FPO12 BK482	3000 K	>90	95 lm/W	1.900 lm	59099100 ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	>90	143 lm/W	4.000 lm
83877200	ST333T 27S/ PC930 PSU FPO18 BK482	3000 K	>90	102 lm/W	2.600 lm	83874100 ST333T 20S/ PW930 PSU FPO12 WH481	3000 K	>90	108 lm/W	1.950 lm
83880200	ST333T 27S/ PC930 PSU FPO24 BK482	3000 K	>90	110 lm/W	2.700 lm	83876500 ST333T 27S/ PW930 PSU FPO18 WH481	3000 K	>90	113 lm/W	2.600 lm
83890100	ST333T 35S/ PC930 PSU FPO36 BK482	3000 K	>90	111 lm/W	3.500 lm	83879900 ST333T 27S/ PW930 PSU FPO24 WH481	3000 K	>90	123 lm/W	2.700 lm
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	135 lm/W	5.400 lm	83879600 ST333T 27S/ PW930 WIA FPO24 WH481	3000 K	>90	108 lm/W	2.700 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	>90	123 lm/W	5.400 lm	83881900 ST333T 27S/ PW930 PSU FPO30 WH481	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm
83511500	ST333Y2 39S/83 0 PSU WB WH481	3000 K	>80	136 lm/W	8.000 lm	83887100 ST333T 35S/ PW930 PSU FPO28 WH481	3000 K	>90	109 lm/W	3.600 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	>90	128 lm/W	7.400 lm	83888800 ST333T 35S/ PW930 PSU	3000 K	>90	118 lm/W	3.600 lm
59090800	ST333T 27S/	4000 K	>90	149 lm/W	2.800 lm	PSU				

# GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrc	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	FPO36 WH481						HMB FG BK482				
83889500	ST333T 35S/ PW930 WIA FPO36 WH481	3000 K	>90	113 lm/W	3.600 lm	59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	132 lm/W	3.700 lm
59080900	ST333T 19S/FM T WIA HMB BK482	3000 K	90	101 lm/W	1.900 lm	83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	>90	115 lm/W	3.900 lm
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	107 lm/W	2.200 lm	83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	>90	122 lm/W	5.000 lm
						83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	135 lm/W	5.400 lm
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	>90	124 lm/W	2.200 lm	83507800	ST333X2 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	>80	136 lm/W	8.000 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	129 lm/W	2.700 lm	83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	132 lm/W	5.800 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU	3000 K	>90	117 lm/W	2.700 lm	83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	131 lm/W	7.600 lm

## Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Tiefstrahlend (NB)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad

Order Code	Full Product Name	Optik
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Tiefbreitstrahlend (MB)

## GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Optik
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Abstrahlungswinkel (12°)
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Abstrahlungswinkel (18°)
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Abstrahlungswinkel (24°)
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Abstrahlungswinkel (36°)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Breitstrahlend (WB)
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Abstrahlungswinkel (12°)
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Abstrahlungswinkel (18°)
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Abstrahlungswinkel (24°)

Order Code	Full Product Name	Optik
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Abstrahlungswinkel (24°)
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Abstrahlungswinkel (30°)
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Abstrahlungswinkel (30°)
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Abstrahlungswinkel (36°)
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Abstrahlungswinkel (36°)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Breitstrahlend (WB)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Breitstrahlend (WB)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Breitstrahlend (WB)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

### Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	220 bis 240 V	20 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	220 bis 240 V	21 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 bis 240 V	17,4 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	220 bis 240 V	23,5 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	220 bis 240 V	26,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	220 bis 240 V	28,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	220 bis 240 V	20,5 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	28 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	220 bis 240 V	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 bis 240 V	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 bis 240 V	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	38 W
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	210 bis 240 V	20 W
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	210 bis 240 V	25,5 W
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	210 bis 240 V	24,5 W
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	210 bis 240 V	31,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	40 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	220 bis 240 V	44 W
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	220 bis 240 V	58 W

## GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	220 bis 240 V	18,8 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	220 bis 240 V	28 W
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	210 bis 240 V	18 W
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	210 bis 240 V	23 W
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	210 bis 240 V	22 W
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	210 bis 240 V	25 W
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	210 bis 240 V	23 W
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	210 bis 240 V	33 W
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	210 bis 240 V	30,5 W
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	210 bis 240 V	32 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	220 bis 240 V	18,8 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	220 bis 240 V	20,5 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	220 bis 240 V	17,8 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	220 bis 240 V	21 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	220 bis 240 V	23 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	220 bis 240 V	28 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	220 bis 240 V	34 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	220 bis 240 V	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	40 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	220 bis 240 V	44 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	220 bis 240 V	58 W

### Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nein
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nein
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nein
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nein
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nein
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nein
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Nein
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Nein
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Nein
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Nein
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nein
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nein
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Nein
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Nein
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Nein
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Nein
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Nein
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Nein
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Nein
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Nein
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nein
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nein
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nein
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nein
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

### Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Weiß

## GreenSpace Evo Strahler

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Weiß
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Weiß
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Weiß
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Weiß
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Weiß
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Weiß
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Weiß
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Schwarz
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Schwarz
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Schwarz
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Schwarz
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grau

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grau
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Weiß
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Weiß
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Weiß
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Weiß
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Weiß
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Weiß
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Weiß
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Weiß
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Schwarz
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Schwarz
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Schwarz
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Schwarz
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Schwarz
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Schwarz
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz

### Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382, 0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343, 0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	(0.422, 0.386)
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	(0.422, 0.386)
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	(0.422, 0.386)
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	(0.422, 0.386)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	(0.422, 0.386)
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	(0.422, 0.386)
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	(0.422, 0.386)
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	(0.422, 0.386)
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)


### Produktdaten

# GreenSpace Evo Strahler


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	ST333T
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	ST333T
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	ST333T
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
83874100	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	ST333T
83876500	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	ST333T
83878900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	ST333T
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	ST333T
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	ST333T
83887100	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	ST333T
83888800	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	ST333T
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104987




Polar Normal (separate) - 910505104985




Polar Normal (separate) - 910505104988



Polar Normal (separate) - 910505104984




Polar Normal (separate) - 910505104989




Polar Normal (separate) - 910505104983


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104990




Polar Normal (separate) - 910505104996




Polar Normal (separate) - 910505104999




Polar Normal (separate) - 910505104997




Polar Normal (separate) - 910505104998




Polar Normal (separate) - 910505104986




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621**

## GreenSpace Evo Strahler

