



Une solution polyvalente puissante et durable pour les applications de vente au détail

Le projecteur GreenSpace Evo est un projecteur puissant et flexible pour le commerce de détail avec un design subtil et neutre. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à sa haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo un choix de projecteur durable. Les réflecteurs PerfectAccent sont la garantie d'un effet lumineux avec un éclat accru et un confort visuel amélioré pour les clients. La technologie de lentille OptiAccent (FPO) pour maximiser l'intensité lumineuse centrale. GreenSpace Evo est également disponible dans des variantes ultra-efficaces de pointe et s'intègre parfaitement aux rails 3C et DALI, CoreLine Trunking et Maxos fusion. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Se fond dans les magasins avec un design épuré et neutre
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Applications

- Commerces alimentaires et grandes surfaces
- Mode
- Stations-service

Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée (versions ultra-efficaces disponibles)
- Doté de réflecteurs PerfectAccent de pointe ou de la technologie de lentille OptiAccent (FPO)
- Technologie de lentille OptiAccent (FPO) permettant de maximiser l'intensité centrale, d'éliminer la lumière parasite/ halo par rapport à un système optique LED et réflecteur traditionnel, offrant ainsi une accentuation à contraste élevé plutôt qu'un effet lumineux plat et flou.

Versions

- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA), géolocalisation intérieure (DIA-VLC) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black OptiAccent



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white OptiAccent



ST333T GreenSpace Evo
Projector black



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black


Schéma dimensionnel

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	




ST333X2 27S/830 PSU WB WH481



ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481


Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FPO ALL	162
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC				251
WIA				253
			All	224



Flux	CCT	B (mm)
ALL FPO	ALL FPO	126
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC				251
WIA				253
			All	224



Flux	CCT	B (mm)
ALL FPO	ALL FPO	126
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Détails sur le produit



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

Informations générales

Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 unité
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 unité
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 unité
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 unité
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unité
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unité
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 unité
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 unité
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 unité
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 unité
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 unité
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 unité
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unité
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unité
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 unité

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1 unité
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	1 unité
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	1 unité
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	1 unité
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 unités
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unités
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 unités
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unités
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 unité
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 unité
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	1 unité
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	1 unité
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	1 unité
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	1 unité
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	1 unité
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	1 unité
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	1 unité
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	1 unité
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 unité
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 unité
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 unité
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unité
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unité
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unité
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 unité
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 unité
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 unités
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 unités
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 unités
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 unités

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumi-neux	Tempéra-ture de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nomi-nale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Faisceau intensif
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2.800 lm	2700 K	133 lm/W	80	Faisceau extensif
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	2.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	2.800 lm	4000 K	149 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	2.700 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	2.700 lm	3000 K	144 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2.600 lm	2700 K	111 lm/W	80	Faisceau semi-intensif
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	2.400 lm	3000 K	90,5 lm/W	90	Faisceau semi-intensif
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2.700 lm	2200 K	94,5 lm/W	80	Faisceau semi-intensif
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	2.400 lm	5000 K	117 lm/W	90	Faisceau semi-intensif
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	4.000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	4.000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3.800 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3.800 lm	3000 K	143 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	4.900 lm	3000 K	129 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1.900 lm	3000 K	95 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	2.600 lm	3000 K	102 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	2.700 lm	3000 K	110 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	3.500 lm	3000 K	111 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	5.400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	5.400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	8.000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	7.400 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	2.800 lm	4000 K	149 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	4.000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	1.950 lm	3000 K	108 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 12°
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	2.600 lm	3000 K	113 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 18°
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	2.700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	2.700 lm	3000 K	108 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 24°
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	2.700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 30°
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	3.600 lm	3000 K	109 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 30°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	3.600 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	3.600 lm	3000 K	113 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 36°
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1.900 lm	3000 K	101 lm/W	90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2.200 lm	2200 K	107 lm/W	80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	2.200 lm	3000 K	124 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	2.700 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	2.700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	3.900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	5.000 lm	3000 K	122 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	5.400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	8.000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	5.800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	7.600 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	220 à 240 V	20 W
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	220 à 240 V	21 W
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	18,8 W
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	220 à 240 V	18,8 W
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 à 240 V	17,4 W
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 à 240 V	18,8 W
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	220 à 240 V	23,5 W
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	220 à 240 V	26,5 W
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	220 à 240 V	28,5 W
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	220 à 240 V	20,5 W
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	28 W
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	220 à 240 V	30 W
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 à 240 V	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 à 240 V	26,5 W
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	38 W
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	210 à 240 V	20 W
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	210 à 240 V	25,5 W
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	210 à 240 V	24,5 W
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	210 à 240 V	31,5 W
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	40 W
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	220 à 240 V	44 W
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	59 W
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	220 à 240 V	58 W
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	220 à 240 V	18,8 W
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	220 à 240 V	28 W
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	210 à 240 V	18 W
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	210 à 240 V	23 W
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	210 à 240 V	22 W
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	210 à 240 V	25 W
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	210 à 240 V	23 W
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	210 à 240 V	33 W
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	210 à 240 V	30,5 W
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	210 à 240 V	32 W
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	220 à 240 V	18,8 W
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	220 à 240 V	20,5 W
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	220 à 240 V	17,8 W
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	220 à 240 V	21 W
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	220 à 240 V	23 W
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	220 à 240 V	28 W
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	220 à 240 V	34 W
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	220 à 240 V	41 W
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	40 W
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	59 W
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	220 à 240 V	44 W
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	220 à 240 V	58 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Non
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Non
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Non
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Non
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Non
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Oui
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Oui
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Oui
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Oui
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Non
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Oui
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Non
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Oui
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Non
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Non
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Non
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Non
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Non
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Non
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Oui
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Non
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Oui
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Non
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Non
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Non
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Non
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Non
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Non
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Non
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Non
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Non
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Non
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Oui
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Oui
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Non
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Non
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Non
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Non
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Non
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Non
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Non
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Non
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Oui
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Blanc
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Blanc
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Blanc
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Blanc
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Blanc
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Blanc
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Blanc
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Blanc
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Blanc
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Blanc
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Blanc
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Blanc
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Blanc
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Blanc
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Noir
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Noir
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Noir
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Noir
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Blanc
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Blanc
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Blanc
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Blanc
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Gris
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Gris
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Blanc
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Blanc
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Blanc
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Blanc
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Blanc
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Blanc
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Blanc
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Blanc
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Noir
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Noir
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Noir
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Noir
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Noir
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Noir
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Noir
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Noir
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Blanc
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Blanc
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Noir
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Noir

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	(0.422, 0.386)
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	ST333T
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	ST333T
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	ST333T
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	ST333T
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	ST333T
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	ST333T
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	ST333T
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	ST333T
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	ST333T
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	ST333T
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	ST333T
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	ST333T
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


PDiagramme photométrique polaire



910505104987

910505104985


910505104988




910505104984

910505104989


910505104983




910505104990




910505104996




910505104999




910505104997




910505104998




910505104986




ST333TI - 910505104625




ST333TI - 910505104610




ST333TI - 910505104594




ST333TI - 910505104616




ST333TI - 910505104607




ST333TI - 910505104615




ST333TI - 910505104602




ST333TI - 910505104592




ST333TI - 910505104606




ST333TI - 910505104599




ST333TI - 910505104609




ST333TI - 910505104593




ST333TI - 910505104597




ST333TI - 910505104624




ST333TI - 910505104608




ST333TI - 910505104604




ST333TI - 910505104614




ST333TI - 910505104620












ST333TI - 910505104605




ST333TI - 910505104601




ST333TI - 910505104618






ST333TI - 910505104613



ST333TI - 910505104619



ST333TI - 910505104621