



# Une solution polyvalente puissante et durable pour les applications de vente au détail

## Projecteur GreenSpace Evo

Le projecteur GreenSpace Evo est un projecteur puissant et flexible pour le commerce de détail avec un design subtil et neutre. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à sa haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo un choix de projecteur durable. Les réflecteurs PerfectAccent sont la garantie d'un effet lumineux avec un éclat accru et un confort visuel amélioré pour les clients. GreenSpace Evo est également disponible dans des variantes ultra-efficaces de pointe et s'intègre parfaitement aux rails 3C et DALI, CoreLine Trunking et Maxos fusion. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

### Avantages

- Se fond dans les magasins avec un design épuré et neutre
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

# Projecteur GreenSpace Evo

## Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une haute efficacité (versions ultra-efficaces disponibles)
- Équipé de réflecteurs PerfectAccent de pointe
- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA), géolocalisation intérieure (DIA-VLC) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

## Application

- Commerces alimentaires et grandes surfaces
- Mode
- Stations-service

## Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

## Versions




ST333T GreenSpace Evo Projector  
white




ST333X2 GreenSpace Evo  
Projector double spotlight for  
Maxos fusion, white

## Schéma dimensionnel

| Flux | CCT                              | B (mm) |
|------|----------------------------------|--------|
| 205  | 827/830/840/PW930/PW940/PC930    | 126    |
| 195  | FMT/Rowe                         |        |
| 275  | 827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930 |        |
| 395  | 827/CH/830/840/PW930/PW940       | 149    |
| 275  | FMT/Rowe/FR                      |        |
| 395  | FR/PC930                         |        |
| 495  | 827/830/840/PW930/PW940          |        |





| Flux | CCT                              | B (mm) |
|------|----------------------------------|--------|
| 205  | 827/830/840/PW930/PW940/PC930    | 126    |
| 195  | FMT/Rowe                         |        |
| 275  | 827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930 |        |
| 395  | 827/CH/830/840/PW930/PW940       | 149    |
| 275  | FMT/Rowe/FR                      |        |
| 395  | FR/PC930                         |        |
| 495  | 827/830/840/PW930/PW940          |        |



# Projecteur GreenSpace Evo

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



ST333T GreenSpace Evo Projector  
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector  
white



ST333T GreenSpace Evo Projector  
black

Projecteur GreenSpace Evo

| Informations générales                 |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Driver inclus                          | Oui                            |
| Fonctionnement et électricité          |                                |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II          |
| Fréquence linéaire                     | 50 to 60 Hz                    |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non applicable                 |
| Mécanique et boîtier                   |                                |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02                           |
| Indice de protection                   | IP20                           |
| Fonctionnement de secours              |                                |
| Secours centralisé                     | Non                            |
| Approbation et application             |                                |
| Gamme de températures ambiantes        | +10 à +25 °C                   |
| Marquage CE                            | Oui                            |
| Marquage ENEC                          | Marquage ENEC                  |
| Inflammabilité                         | -                              |
| Essai au fil incandescent              | Température 650 °C, durée 30 s |
| Performances initiales                 |                                |
| Tolérance de flux lumineux             | +/-10%                         |

Informations générales

| Order Code    | Full Product Name                     | Nombre d'appareillages |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | 1 unité                |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | 1 unité                |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | 1 unité                |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | 1 unité                |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | 1 unité                |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | 1 unité                |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | 1 unité                |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | 1 unité                |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | 1 unité                |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | 1 unité                |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | 1 unité                |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | 1 unité                |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | 1 unité                |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | 1 unité                |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | 1 unité                |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | 1 unité                |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | 1 unité                |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | 1 unité                |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | 1 unité                |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | 2 unités               |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | 2 unités               |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | 2 unités               |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | 2 unités               |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482        | 1 unité                |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482         | 1 unité                |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481      | 1 unité                |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481      | 1 unité                |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481      | 1 unité                |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481      | 1 unité                |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481      | 1 unité                |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481      | 1 unité                |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481      | 1 unité                |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481      | 1 unité                |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482          | 1 unité                |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482         | 1 unité                |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482        | 1 unité                |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482       | 1 unité                |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482     | 1 unité                |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482       | 1 unité                |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482         | 1 unité                |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482         | 1 unité                |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481          | 2 unités               |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481          | 2 unités               |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482       | 2 unités               |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482       | 2 unités               |

Données techniques de l'éclairage (1/2)

## Projecteur GreenSpace Evo

| Order Code    | Full Product<br>Name                            | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/<br>PC930 PSU<br>NB WH481            | 3000 K                                          | 90                                        | 103 lm/W                              | 2.100 lm         |
| 8720169590847 | ST333T<br>27S/827 PSU<br>WB WH481               | 2700 K                                          | 80                                        | 131 lm/W                              | 2.800 lm         |
| 8720169590854 | ST333T<br>27S/830 PSU<br>WB WH481               | 3000 K                                          | 80                                        | 143 lm/W                              | 2.700 lm         |
| 8720169590861 | ST333T<br>27S/840 PSU<br>WB WH481               | 4000 K                                          | 80                                        | 154 lm/W                              | 2.800 lm         |
| 8720169590885 | ST333T 27S/<br>PW930 UE<br>PSU HWB<br>WH481     | 3000 K                                          | 90                                        | 162 lm/W                              | 2.800 lm         |
| 8720169590892 | ST333T 27S/<br>PW930 UE<br>DIA-VLC HWB<br>WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 149 lm/W                              | 2.800 lm         |
| 8720169590922 | ST333T<br>27S/CH DIA<br>MB FG WH481             | 2700 K                                          | 80                                        | 121 lm/W                              | 2.800 lm         |
| 8720169590939 | ST333T<br>27S/FMT DIA<br>MB FG WH481            | 3000 K                                          | 90                                        | 75 lm/W                               | 2.600 lm         |
| 8720169590946 | ST333T 27S/<br>ROSE WIA MB<br>FG WH481          | 2200 K                                          | 80                                        | 85 lm/W                               | 2.600 lm         |
| 8720169590953 | ST333T<br>27S/FR WIA<br>MB FG WH481             | 5000 K                                          | 90                                        | 85 lm/W                               | 2.800 lm         |
| 8720169590960 | ST333T<br>39S/830 PSU<br>WB WH481               | 3000 K                                          | 80                                        | 143 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169590977 | ST333T<br>39S/830 DIA-<br>VLC WB<br>WH481       | 3000 K                                          | 80                                        | 133 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169835016 | ST333T 39S/<br>PW930 UE<br>PSU HWB<br>WH481     | 3000 K                                          | 90                                        | 159 lm/W                              | 3.900 lm         |
| 8720169835023 | ST333T 39S/<br>PW930 UE<br>DIA-VLC HWB<br>WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 147 lm/W                              | 3.900 lm         |

| Order Code    | Full Product<br>Name                    | Température<br>de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Indice<br>de rendu<br>de couleur<br>(IRC) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 8720169835030 | ST333T<br>49S/830 PSU<br>WB WH481       | 3000 K                                          | 80                                        | 135 lm/W                              | 4.900 lm         |
| 8720169838758 | ST333T 20S/<br>PC930 PSU<br>FPO12 BK482 | 3000 K                                          | 90                                        | 94 lm/W                               | 1.900 lm         |
| 8720169838772 | ST333T 27S/<br>PC930 PSU<br>FPO18 BK482 | 3000 K                                          | 90                                        | 102 lm/W                              | 2.600 lm         |
| 8720169838802 | ST333T 27S/<br>PC930 PSU<br>FPO24 BK482 | 3000 K                                          | 90                                        | 106 lm/W                              | 2.600 lm         |
| 8720169838901 | ST333T 35S/<br>PC930 PSU<br>FPO36 BK482 | 3000 K                                          | 90                                        | 111 lm/W                              | 3.500 lm         |
| 8720169835092 | ST333Y2<br>27S/830 PSU<br>WB WH481      | 3000 K                                          | 80                                        | 137 lm/W                              | 5.400 lm         |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/<br>PW930 DIA<br>HRCT WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 139 lm/W                              | 5.700 lm         |
| 8720169835115 | ST333Y2<br>39S/830 PSU<br>WB WH481      | 3000 K                                          | 80                                        | 134 lm/W                              | 7.900 lm         |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/<br>PW930 DIA<br>HRCT WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 136 lm/W                              | 7.700 lm         |
| 8720169590908 | ST333T 27S/<br>PW940 PSU<br>HMB GR482   | 4000 K                                          | 90                                        | 149 lm/W                              | 2.800 lm         |
| 8720169590991 | ST333T 39S/<br>PW940 PSU<br>WB GR482    | 4000 K                                          | 90                                        | 143 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169838741 | ST333T 20S/<br>PW930 PSU<br>FPO12 WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 109 lm/W                              | 1.950 lm         |
| 8720169838765 | ST333T 27S/<br>PW930 PSU<br>FPO18 WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 113 lm/W                              | 2.600 lm         |
| 8720169838789 | ST333T 27S/<br>PW930 PSU<br>FPO24 WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 118 lm/W                              | 2.600 lm         |
| 8720169838796 | ST333T 27S/<br>PW930 WIA<br>FPO24 WH481 | 3000 K                                          | 90                                        | 104 lm/W                              | 2.600 lm         |

Projecteur GreenSpace Evo

| Order Code    | Full Product Name                       | Température de couleur |  | Indice de rendu de couleur |                                 | Flux lumineux |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|
|               |                                         | corrélée (nom.)        |  | de couleur (IRC)           | Efficacité lumineuse (nominale) |               |
| 8720169838819 | ST333T 27S/<br>PW930 PSU<br>FPO30 WH481 | 3000 K                 |  | 90                         | 113 lm/W                        | 2.600 lm      |
| 8720169838871 | ST333T 35S/<br>PW930 PSU<br>FPO28 WH481 | 3000 K                 |  | 90                         | 110 lm/W                        | 3.500 lm      |
| 8720169838888 | ST333T 35S/<br>PW930 PSU<br>FPO36 WH481 | 3000 K                 |  | 90                         | 117 lm/W                        | 3.600 lm      |
| 8720169838895 | ST333T 35S/<br>PW930 WIA<br>FPO36 WH481 | 3000 K                 |  | 90                         | 113 lm/W                        | 3.600 lm      |
| 8720169590809 | ST333T<br>19S/FMT WIA<br>HMB BK482      | 3000 K                 |  | 90                         | 74 lm/W                         | 1.950 lm      |
| 8720169590816 | ST333T 19S/<br>ROSE WIA<br>HMB BK482    | 2200 K                 |  | 80                         | 90 lm/W                         | 1.900 lm      |
| 8720169590830 | ST333T 20S/<br>PW930 PSU<br>HNB BK482   | 3000 K                 |  | 90                         | 124 lm/W                        | 2.200 lm      |
| 8720169590878 | ST333T 27S/<br>PW930 PSU<br>HRCT BK482  | 3000 K                 |  | 90                         | 145 lm/W                        | 2.900 lm      |
| 8720169590915 | ST333T 27S/<br>PC930 PSU                | 3000 K                 |  | 90                         | 125 lm/W                        | 2.800 lm      |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code    | Full Product Name                        | Type d'optique                                                           |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB<br>WH481         | Faisceau intensif                                                        |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481              | Faisceau extensif                                                        |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481              | Faisceau extensif                                                        |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481              | Faisceau extensif                                                        |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB<br>WH481     | Réflecteur métallique haute<br>réflexion - faisceau extensif<br>40 à 80° |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC<br>HWB WH481 | Réflecteur métallique haute<br>réflexion - faisceau extensif<br>40 à 80° |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481            | Faisceau semi-intensif                                                   |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG<br>WH481        | Faisceau semi-intensif                                                   |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG<br>WH481       | Faisceau semi-intensif                                                   |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481            | Faisceau semi-intensif                                                   |

| Order Code    | Full Product Name                      | Température de couleur |  | Indice de rendu de couleur |                                 | Flux lumineux |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|
|               |                                        | corrélée (nom.)        |  | de couleur (IRC)           | Efficacité lumineuse (nominale) |               |
|               | HMB FG<br>BK482                        |                        |  |                            |                                 |               |
| 8720169590984 | ST333T 39S/<br>PW930 PSU<br>HRCT BK482 | 3000 K                 |  | 90                         | 135 lm/W                        | 3.900 lm      |
| 8720169835009 | ST333T 39S/<br>PC930 PSU<br>WB BK482   | 3000 K                 |  | 90                         | 118 lm/W                        | 3.900 lm      |
| 8720169835047 | ST333T 49S/<br>PW930 PSU<br>WB BK482   | 3000 K                 |  | 90                         | 122 lm/W                        | 5.000 lm      |
| 8720169835054 | ST333X2<br>27S/830 PSU<br>WB WH481     | 3000 K                 |  | 80                         | 137 lm/W                        | 5.400 lm      |
| 8720169835078 | ST333X2<br>39S/830 PSU<br>WB WH481     | 3000 K                 |  | 80                         | 134 lm/W                        | 7.900 lm      |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/<br>PW930 DIA<br>HMB BK482 | 3000 K                 |  | 90                         | 131 lm/W                        | 5.700 lm      |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/<br>PW930 DIA<br>HMB BK482 | 3000 K                 |  | 90                         | 131 lm/W                        | 7.700 lm      |

| Order Code    | Full Product Name                        | Type d'optique                                                           |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481              | Faisceau extensif                                                        |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB<br>WH481       | Faisceau extensif                                                        |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB<br>WH481     | Réflecteur métallique haute<br>réflexion - faisceau extensif<br>40 à 80° |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC<br>HWB WH481 | Réflecteur métallique haute<br>réflexion - faisceau extensif<br>40 à 80° |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481              | Faisceau extensif                                                        |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12<br>BK482      | Angle d'ouverture de faisceau 12°                                        |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18<br>BK482      | Angle d'ouverture de faisceau 18°                                        |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24<br>BK482      | Angle d'ouverture de<br>faisceau 24°                                     |

Projecteur GreenSpace Evo

| Order Code    | Full Product Name                | Type d'optique                                                          |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482 | Angle d'ouverture de faisceau 36°                                       |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481     | Faisceau extensif                                                       |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481 | Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire    |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481     | Faisceau extensif                                                       |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481 | Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire    |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482   | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482    | Faisceau extensif                                                       |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 12°                                       |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 18°                                       |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 24°                                       |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 24°                                       |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 30°                                       |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 30°                                       |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 36°                                       |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481 | Angle d'ouverture de faisceau 36°                                       |

| Order Code    | Full Product Name                 | Type d'optique                                                          |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°      |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire    |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire    |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | Faisceau extensif                                                       |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | Faisceau extensif                                                       |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | Faisceau extensif                                                       |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | Faisceau extensif                                                       |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                     | Consommation     |            |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|               |                                       | Tension d'entrée | électrique |
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | 220 à 240 V      | 20 W       |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | 220 à 240 V      | 21 W       |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | 220 à 240 V      | 18,8 W     |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | 220 à 240 V      | 18,8 W     |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | 220 à 240 V      | 17,4 W     |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | 220 à 240 V      | 18,8 W     |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | 220 à 240 V      | 23,5 W     |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | 220 à 240 V      | 35,5 W     |

| Order Code    | Full Product Name                     | Consommation     |            |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|               |                                       | Tension d'entrée | électrique |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | 220 à 240 V      | 30,5 W     |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | 220 à 240 V      | 33 W       |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | 220 à 240 V      | 28 W       |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | 220 à 240 V      | 30 W       |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | 220 à 240 V      | 24,5 W     |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | 220 à 240 V      | 26,5 W     |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | 220 à 240 V      | 38 W       |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | 210 à 240 V      | 20 W       |

Projecteur GreenSpace Evo

| Order Code    | Full Product Name                   | Consommation     |            |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------|
|               |                                     | Tension d'entrée | électrique |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU<br>FPO18 BK482 | 210 à 240 V      | 25,5 W     |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU<br>FPO24 BK482 | 210 à 240 V      | 24,5 W     |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU<br>FPO36 BK482 | 210 à 240 V      | 31,5 W     |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB<br>WH481     | 220 à 240 V      | 39,5 W     |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA<br>HRCT WH481 | 220 à 240 V      | 43,5 W     |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB<br>WH481     | 220 à 240 V      | 59 W       |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA<br>HRCT WH481 | 220 à 240 V      | 57,5 W     |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU<br>HMB GR482   | 220 à 240 V      | 18,8 W     |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU<br>WB GR482    | 220 à 240 V      | 28 W       |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU<br>FPO12 WH481 | 210 à 240 V      | 18 W       |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU<br>FPO18 WH481 | 210 à 240 V      | 23 W       |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU<br>FPO24 WH481 | 210 à 240 V      | 22 W       |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA<br>FPO24 WH481 | 210 à 240 V      | 25 W       |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU<br>FPO30 WH481 | 210 à 240 V      | 23 W       |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU<br>FPO28 WH481 | 210 à 240 V      | 33 W       |

| Order Code    | Full Product Name                    | Consommation     |            |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|
|               |                                      | Tension d'entrée | électrique |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU<br>FPO36 WH481  | 210 à 240 V      | 30,5 W     |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA<br>FPO36 WH481  | 210 à 240 V      | 32 W       |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB<br>BK482      | 220 à 240 V      | 26,5 W     |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB<br>BK482     | 220 à 240 V      | 21 W       |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU<br>HNB BK482    | 220 à 240 V      | 17,8 W     |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU<br>HRCT BK482   | 220 à 240 V      | 21 W       |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU<br>HMB FG BK482 | 220 à 240 V      | 23 W       |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU<br>HRCT BK482   | 220 à 240 V      | 28 W       |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB<br>BK482     | 220 à 240 V      | 34 W       |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU<br>WB BK482     | 220 à 240 V      | 41 W       |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB<br>WH481      | 220 à 240 V      | 39,5 W     |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB<br>WH481      | 220 à 240 V      | 59 W       |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA<br>HMB BK482   | 220 à 240 V      | 43,5 W     |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA<br>HMB BK482   | 220 à 240 V      | 57,5 W     |

Commandes et gradation

| Order Code    | Full Product Name                     | Variation de          |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
|               |                                       | l'intensité lumineuse |
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | Non                   |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | Non                   |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | Non                   |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | Non                   |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Non                   |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Oui                   |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | Oui                   |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | Oui                   |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | Oui                   |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | Oui                   |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | Non                   |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | Oui                   |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Non                   |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Oui                   |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | Non                   |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | Non                   |

| Order Code    | Full Product Name                | Variation de          |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|
|               |                                  | l'intensité lumineuse |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 | Non                   |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482 | Non                   |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482 | Non                   |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481     | Non                   |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481 | Oui                   |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481     | Non                   |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481 | Oui                   |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482   | Non                   |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482    | Non                   |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481 | Non                   |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 | Non                   |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 | Non                   |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 | Non                   |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481 | Non                   |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481 | Non                   |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481 | Non                   |

Projecteur GreenSpace Evo

| Order Code    | Full Product Name                 | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481  | Non                                |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | Oui                                |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | Oui                                |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | Non                                |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | Non                                |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Non                                |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | Non                                |

Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name                     | Couleur du corps |
|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | Blanc            |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | Blanc            |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | Blanc            |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | Blanc            |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Blanc            |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Blanc            |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | Blanc            |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | Blanc            |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | Blanc            |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | Blanc            |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | Blanc            |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | Blanc            |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Blanc            |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Blanc            |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | Blanc            |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | Noir             |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | Noir             |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | Noir             |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | Noir             |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | Blanc            |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | Blanc            |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | Blanc            |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | Blanc            |

Performances initiales

| Order Code    | Full Product Name                     | Chromaticité initiale |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | (0.458, 0.410)        |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | (0.434, 0.403)        |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | (0.382, 0.380)        |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | (0.458, 0.410)        |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | (0.457, 0.385)        |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | (0.457, 0.385)        |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | (0.343, 0.331)        |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | (0.434, 0.403)        |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | (0.434, 0.403)        |

| Order Code    | Full Product Name               | Variation de l'intensité lumineuse |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482   | Non                                |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482   | Non                                |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481    | Non                                |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481    | Non                                |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 | Oui                                |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 | Oui                                |

| Order Code    | Full Product Name                 | Couleur du corps |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482    | Gris             |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482     | Gris             |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481  | Blanc            |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481  | Blanc            |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481  | Blanc            |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481  | Blanc            |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481  | Blanc            |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481  | Blanc            |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481  | Blanc            |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481  | Blanc            |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | Noir             |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | Noir             |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | Noir             |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | Noir             |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Noir             |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | Noir             |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | Noir             |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | Noir             |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | Blanc            |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | Blanc            |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | Noir             |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | Noir             |

| Order Code    | Full Product Name                     | Chromaticité initiale |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | (0.434, 0.403)        |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | (0.434, 0.403)        |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | (0.434, 0.403)        |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482        | (0.374, 0.364)        |

Projecteur GreenSpace Evo

| Order Code    | Full Product Name                | Chromaticité initiale |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482    | (0.374,0.364)         |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482     | (0.457,0.385)         |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482    | (0.457,0.385)         |


| Order Code    | Full Product Name                 | Chromaticité initiale |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | (0.422, 0.386)        |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | (0.434, 0.403)        |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | (0.434, 0.403)        |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | (0.422, 0.386)        |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | (0.422, 0.386)        |

Données du produit


| Order Code    | Full Product Name                     | Code famille de produits |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | ST333T                   |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | ST333T                   |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | ST333T                   |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | ST333T                   |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | ST333T                   |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | ST333T                   |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | ST333T                   |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | ST333T                   |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | ST333T                   |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | ST333T                   |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | ST333T                   |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | ST333T                   |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | ST333T                   |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | ST333T                   |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | ST333T                   |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | ST333T                   |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | ST333T                   |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | ST333T                   |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | ST333T                   |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | ST333Y2                  |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | ST333Y2                  |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | ST333Y2                  |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | ST333Y2                  |

| Order Code    | Full Product Name                 | Code famille de produits |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482    | ST333T                   |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482     | ST333T                   |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481  | ST333T                   |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481  | ST333T                   |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481  | ST333T                   |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481  | ST333T                   |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481  | ST333T                   |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481  | ST333T                   |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481  | ST333T                   |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481  | ST333T                   |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | ST333T                   |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | ST333T                   |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | ST333T                   |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | ST333T                   |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | ST333T                   |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | ST333T                   |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | ST333T                   |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | ST333T                   |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | ST333X2                  |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | ST333X2                  |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | ST333X2                  |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | ST333X2                  |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104987




Polar Normal (separate) - 910505104985




Polar Normal (separate) - 910505104988




Polar Normal (separate) - 910505104984




Polar Normal (separate) - 910505104989




Polar Normal (separate) - 910505104983




Polar Normal (separate) - 910505104990




Polar Normal (separate) - 910505104996




Polar Normal (separate) - 910505104999



Polar Normal (separate) - 910505104997




Polar Normal (separate) - 910505104998




Polar Normal (separate) - 910505104986


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595






Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

