



En sterk og bærekraftig allrounder til bruksområder i butikker

GreenSpace Evo-projektor

GreenSpace Evo-lyskasteren er en kraftig og fleksibel lyskaster for butikker med en subtil og nøytral design. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo til et bærekraftig projektorvalg. PerfectAccent-reflektorene gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. GreenSpace Evo kommer også i toppmoderne ultraeffektive varianter og integreres sømløst på 3C- og DALI-skiner, CoreLine Trunking og Maxos fusion. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

- Passer inn i butikker med et rent og nøytralt design
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

Funksjoner

- Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonavtrykk på grunn av høy effektivitet (ultra-effektive versjoner tilgjengelig)
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektorer
- Veldig bred siktefleksibilitet, inkludert belysning vendt oppover
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA), innendørs posisjonering (DIA-VLC) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

Søknad

- Dagligvare- og storhandel
- Mote
- Bensinstasjoner og nærbutikker



Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske


Målskisse

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC			All	251
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/FR	126
395	FR/PC930	149
495		

GreenSpace Evo-projektor

Produkt detaljer



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +25 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 enhet
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 enhet
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 enhet
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 enhet
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 enhet
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 enhet
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 enhet
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 enhet
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 enhet
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhet
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert)		Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert)	
	Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse		Name	(nom.)	(CRI)	(Nom)	Lysytelse
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	103 lm/W	2 100 lm		MB FG WH481				
						910505104607	ST333T 27S/ROSE	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	131 lm/W	2 800 lm		WIA MB FG WH481				
						910505104608	ST333T 27S/FR	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	2 700 lm		WIA MB FG WH481				
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	154 lm/W	2 800 lm	910505104609	ST333T 39S/830 O PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	162 lm/W	2 800 lm						
						910505104610	ST333T 39S/830 O DIA-VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	149 lm/W	2 800 lm	910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	121 lm/W	2 800 lm	910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm
910505104606	ST333T 27S/FM T DIA	3000 K	90	75 lm/W	2 600 lm	910505104616	ST333T 49S/83	3000 K	80	135 lm/W	4 900 lm

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
	O PSU WB WH481						HNB BK482				
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm	910505104599	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	145 lm/W	2 900 lm
910505104623	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	139 lm/W	5 700 lm	910505104604	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	125 lm/W	2 800 lm
910505104624	ST333Y2 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7 900 lm	910505104611	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	135 lm/W	3 900 lm
910505104625	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	136 lm/W	7 700 lm	910505104613	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	118 lm/W	3 900 lm
910505104603	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm	910505104617	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
910505104612	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm	910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
910505104592	ST333T 19S/FM T WIA HMB BK482	3000 K	90	74 lm/W	1 950 lm	910505104620	ST333X2 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7 900 lm
910505104593	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	90 lm/W	1 900 lm	910505104619	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 700 lm
910505104595	ST333T 20S/ PW930 PSU	3000 K	90	124 lm/W	2 200 lm	910505104621	ST333X2 39S/ PW930 DIA	3000 K	90	131 lm/W	7 700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
	HMB BK482				

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Smalstrålet
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Mellomstrålet
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Mellomstrålet
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Mellomstrålet
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Mellomstrålet
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Bredstrålet
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Bredstrålet
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Høyreflekterende metallreflektor, rektangulær stråle
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Bredstrålet
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Bredstrålet
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålet
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	35,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	26,5 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nei
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nei
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nei
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nei
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nei
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Hvit
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Hvit
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Hvit
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hvit
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Hvit
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Hvit
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Hvit
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Hvit
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Hvit
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Hvit
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hvit
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Hvit

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	21 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nei
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nei
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nei
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nei
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nei
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nei
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nei
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nei
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nei
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Hvit
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Hvit
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grå
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grå
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Svart
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Svart
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Svart
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Svart
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Svart

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Svart
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Hvit
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Svart
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Svart

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




**Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104594**



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602


Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592

**Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104606**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604






Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595


Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

