



Výkonné a udržateľné všestranné zariadenie na použitie v maloobchode

GreenSpace Evo

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilný projektor pre maloobchod s elegantným a neutrálnym dizajnom. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svetidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo udržateľnú voľbu projektora. Reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a väčším pohodlím pre oči nakupujúcich. GreenSpace Evo sa dodáva aj v najmodernejších mimoriadne účinných verziách a možno ho bez problémov integrovať s lištami 3C a DALI, systémom CoreLine Trunking a Maxos fusion. Ďalšie prispôbenie farieb a textúr možno dosiahnuť prostredníctvom aplikácie Philips MyCreation.

Výhody

- Splynie s prostredným obchodom vďaka úhľadnému a neutrálnemu dizajnu
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

Vlastnosti

- Beznástrojový prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozširiteľné pomocou štandardných nástrojov
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti (k dispozícii sú mimoriadne efektívne verzie)
- Vybavené najmodernejšími reflektormi PerfectAccent
- Veľmi veľká flexibilita nastavenia vyžarovania vrátane nasvietenia zospodu
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA), vnútorné polohovanie (DIA-VLC) a bezdrôtové (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)

Aplikácie

- Potraviny a veľké reťazce
- Butiky
- Čerpace stanice a samoobslužné prevádzky

Varovanie a ochrana

- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Výrobok sa musí inštalovať mimo dosahu ruky. Keď je výrobok horúci, možno s ním manipulovať len pomocou izolovanej rukavice

Versions




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black

Rozmerový obrázok


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Všeobecné informácie	
Vrátane napájacia	Áno
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +25 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 jednotka
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 jednotka
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 jednotka
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 jednotka
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 jednotka
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 jednotka
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 jednotka
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 jednotka
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 jednotka
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 jednotka
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 jednotka
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 jednotka
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 jednotka
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 jednotka
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 jednotka
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 jednotka
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky

Svetelné technické (1/2)

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59082300	ST333T 20S/ PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	103 lm/W	2 100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	131 lm/W	2 800 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	2 700 lm

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	154 lm/W	2 800 lm
59088500	ST333T 27S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	162 lm/W	2 800 lm
59089200	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	149 lm/W	2 800 lm

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	121 lm/W	2 800 lm
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	75 lm/W	2 600 lm
59094600	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
59097700	ST333T 39S/830 DIA- VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	135 lm/W	4 900 lm
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	139 lm/W	5 700 lm
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7 900 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	136 lm/W	7 700 lm
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Úzke vyžarovanie
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	74 lm/W	1 950 lm
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	90 lm/W	1 900 lm
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	124 lm/W	2 200 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	145 lm/W	2 900 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	125 lm/W	2 800 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	135 lm/W	3 900 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	118 lm/W	3 900 lm
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7 900 lm
83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 700 lm
83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	7 700 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Stredné vyžarovanie
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Široké vyžarovanie
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	35,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Široké vyžarovanie
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Široké vyžarovanie
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Široké vyžarovanie
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Široké vyžarovanie
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Order Code	Full Product Name	Spotreba
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	26,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	21 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nie
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nie
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nie
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nie
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nie
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Áno
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Áno
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Áno
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Áno
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Áno
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nie
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Áno
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nie
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Áno
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nie
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nie
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nie
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Áno
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nie
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nie
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Áno
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Áno
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nie
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nie
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nie
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nie
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nie
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nie
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nie
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nie
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Áno
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Biela
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Biela
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Biela
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Biela
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Biela
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Biela
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Biela
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Biela
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Biela
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Biela
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Biela
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Biela
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Biela
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Biela
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Biela
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Biela
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Biela
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Biela
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Sivá
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Sivá
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Čierna
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Čierna
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Čierna
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Čierna
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Čierna
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Čierna
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Čierna
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Čierna
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Biela
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Biela
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Čierna
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Čierna

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

