



En kraftfull och hållbar allroundlösning för användning i butik

GreenSpace Evo-projektor

GreenSpace Evo-spotlight är en kraftfull och flexibel spotlight med en diskret och neutral design för butiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 55 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med sin höga energieffektivitet är GreenSpace Evo ett hållbart val. PerfectAccent-reflektorer ger en ljuseffekt för ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. GreenSpace Evo finns också i toppmoderna ultraeffektiva versioner och integreras sömlöst på 3C- och DALI-spår, CoreLine skensystem och Maxos fusion. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger och texturer.

Fördelar

- Den stilrena designen passar neutralt in i butiken
- PerfectAccent-reflektorer ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunden
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att ytterligare minska produktens koldioxidavtryck

GreenSpace Evo-projektor

Funktioner

- Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet (uttraeffektiva versioner tillgängligt)
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektortekniken
- Mycket bred flexibilitet för riktad belysning, inklusive uppåtriktad belysning
- Anslutningsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA), inomhuspositionering (DIA-VLC) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Livsmedel och stora butikskedjor
- Modebutiker
- Bensin- och livsbutiker

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Det är endast möjligt att hantera produkten med en isolerande handske när den är varm.

Versions



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black


GreenSpace Evo-projektor

Måttskiss


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trallo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	305	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOHL/H/OHL/V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL/V	171
DIA				251
DIA-VLC				253
WIA			All	224



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Produktinformation



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

GreenSpace Evo-projektor

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 enhet
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 enhet
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 enhet
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 enhet
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 enhet
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 enhet
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 enhet
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 enhet
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 enhet
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 enheter
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 enhet
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 enhet
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 enhet
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 enhet
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 enhet
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhet
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 enhet
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 enhet
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 enheter
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 enheter

Ljsteknik (1/2)

Full Korrelerad Ljusutbyte						Full Korrelerad Ljusutbyte					
Product		färgtemperatur		(märkvärde)		Product		färgtemperatur		(märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde	Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	103 lm/W	2 100 lm	910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	154 lm/W	2 800 lm
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	131 lm/W	2 800 lm	910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU	3000 K	90	162 lm/W	2 800 lm
910505104597	ST333T 27S/830	3000 K	80	143 lm/W	2 700 lm						

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505104602	HWB WH481 ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	149 lm/W	2 800 lm
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	121 lm/W	2 800 lm
910505104606	ST333T 27S/FM T DIA MB FG WH481	3000 K	90	75 lm/W	2 600 lm
910505104607	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
910505104609	ST333T 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
910505104610	ST333T 39S/83 O DIA- VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
910505104614	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
910505104615	ST333T 39S/ PW930 UE DIA-	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm
Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505104616	VLC HWB WH481 ST333T 49S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	135 lm/W	4 900 lm
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
910505104623	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	139 lm/W	5 700 lm
910505104624	ST333Y2 39S/83 O PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7 900 lm
910505104625	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	136 lm/W	7 700 lm
910505104603	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm
910505104612	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
910505104592	ST333T 19S/FM T WIA HMB BK482	3000 K	90	74 lm/W	1 950 lm
910505104593	ST333T 19S/ ROSE WIA	2200 K	80	90 lm/W	1 900 lm

	Full Product	Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)	
Order Code	Name	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
	HMB BK482				
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	124 lm/W	2 200 lm
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	145 lm/W	2 900 lm
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	125 lm/W	2 800 lm
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	135 lm/W	3 900 lm
910505104613	ST333T 39S/PC930	3000 K	90	118 lm/W	3 900 lm
	PSU WB BK482				
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
910505104620	ST333X2 39S/83 0 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	7 900 lm
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 700 lm
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	7 700 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Smalstrålande spridningsvinkel
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Medelstrålande spridningsvinkel
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Högrelekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Högrelekterande metallreflektor, rektangulär stråle
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Högrelekterande metallreflektor, rektangulär stråle

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Högrelekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Högrelekterande metallreflektor, rektangulär stråle

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	35,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nej
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nej
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nej
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nej
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Högrelekterande metallreflektor, rektangulär stråle
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	26,5 W
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	21 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nej
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nej

GreenSpace Evo-projektor

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nej
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nej
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nej
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nej
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Vit
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Vit
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Vit
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Vit
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Vit
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Vit
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Vit
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Vit
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Vit
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Vit
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Vit
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Vit
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nej
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nej
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nej
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Vit
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grå
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grå
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Svart
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Svart
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Svart
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Svart
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Svart
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Svart
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Svart
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Vit
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Svart
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Svart




Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104625

Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104610

Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104616


Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104607

Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104615


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

