



Потужний та екологічний універсальний пристрій для роздрібно́ї торгівлі

Проектор GreenSpace Evo — це потужний та гнучкий проектор для роздрібно́ї торгівлі з витонченим та нейтральним дизайном. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo екологічним проектором. Відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленням блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Технологія лінз OptiAccent (FPO) для максимального збільшення інтенсивності центрального світла. GreenSpace Evo також доступний у найсучасніших надефективних варіантах та бездоганно інтегрується з 3C- та DALI-рейками, CoreLine Trunking та Maxos fusion. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.

Переваги

- Поєднується з магазинами завдяки чистому та нейтральному дизайну
- Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки рефлекторам PerfectAccent
- Збільште термін служби продукту завдяки легкому обслуговуванню та можливості оновлення
- Перероблені матеріали та висока енергоефективність допомагають ще більше зменшити вуглецевий слід продукту

Applications

- Продовольчі крамниці та супермаркети
- Магазины одягу
- Бензин і зручність

Характеристики

- Доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла без використання інструментів.
- Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів
- Зменшений вуглецевий слід завдяки високій ефективності (доступні недефективні версії)

Версії



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

- Оснащені найсучаснішими відбивачами PerfectAccent або технологією лінз OptiAccent (FPO)
- Технологія лінз OptiAccent (FPO) для максимізації центральної інтенсивності, усунення розливної світла/гало порівняно з традиційною світлодіодною та рефлекторною оптичною системою, що забезпечує високу контрастність та акцентування, на відміну від плоского та розпливчастого світлового ефекту.
- Дуже широкі можливості регулювання напрямку світла, включно з висхідним напрямком
- Варіанти підключення: сумісний з Interact DALI (DIA), позиціонування в приміщенні (DIA-VLC) та бездротове (WIA)
- Додаткове переднє скло (рекомендовано для запилених середовищ)
- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black


Розміри

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	




ST333X2 27S/830 PSU WB WH481



ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA	All			251
DIA-VLC				253
WIA				224



ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482

Деталі по продукції



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +25 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
--	--------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 шт.
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 шт.
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 шт.
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 шт.
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 шт.
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 шт.
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 шт.
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 шт.
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 шт.
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 шт.
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 шт.
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 шт.
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 шт.

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 шт.
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 шт.
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 шт.
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 шт.
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 шт.
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 шт.
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 шт.
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 шт.
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 шт.
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 шт.
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 шт.
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 шт.
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 шт.
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 шт.
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 шт.
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 шт.

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Вузький промінь
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2 800 lm	2700 K	133 lm/W	80	Широкий промінь
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	2 700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	2 800 lm	4000 K	149 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	2 700 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	2 700 lm	3000 K	144 lm/W	>90	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2 600 lm	2700 K	111 lm/W	80	Середній промінь
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	2 400 lm	3000 K	90,5 lm/W	90	Середній промінь
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2 700 lm	2200 K	94,5 lm/W	80	Середній промінь
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	2 400 lm	5000 K	117 lm/W	90	Середній промінь
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	4 000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Широкий промінь

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловідадача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	4 000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3 800 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3 800 lm	3000 K	143 lm/W	>90	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	4 900 lm	3000 K	129 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	5 400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	5 400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	8 000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	7 400 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	2 800 lm	4000 K	149 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	4 000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Широкий промінь
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 900 lm	3000 K	101 lm/W	90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2 200 lm	2200 K	107 lm/W	80	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	2 200 lm	3000 K	124 lm/W	>90	Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	2 700 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	2 700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3 700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	3 900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Широкий промінь
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	5 000 lm	3000 K	122 lm/W	>90	Широкий промінь
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	5 400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	8 000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Широкий промінь
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	5 800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	7 600 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	26,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	28,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	20,5 W
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	44 W
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	58 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	18,8 W
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20,5 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	44 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	58 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Hi
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Hi
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Hi
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hi
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Так
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Так
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Так
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Так
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Так
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Так
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hi
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Так
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Так
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Так
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Hi
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Hi
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Так
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Так
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Hi
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Hi
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Hi
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Hi
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Hi
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Hi
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Так
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Так

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Білий
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Білий
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Білий
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Білий
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Білий
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Білий
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Білий
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Білий
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Білий
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Білий
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Білий
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Білий
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Білий
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Сірий
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Сірий
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Чорний
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Чорний
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Чорний
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Чорний
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Чорний
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Чорний
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Чорний
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Чорний
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Чорний
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Чорний

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає ІЕС)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar normal diagrams



ST333TI - 910505104625

ST333TI - 910505104610


ST333TI - 910505104594




ST333TI - 910505104616

ST333TI - 910505104607


ST333TI - 910505104615




ST333TI - 910505104602




ST333TI - 910505104592




ST333TI - 910505104606




ST333TI - 910505104599




ST333TI - 910505104609




ST333TI - 910505104593




ST333TI - 910505104597




ST333TI - 910505104624




ST333TI - 910505104608




ST333TI - 910505104604




ST333TI - 910505104614




ST333TI - 910505104620




ST333TI - 910505104605




ST333TI - 910505104601




ST333TI - 910505104618




ST333TI - 910505104611




ST333TI - 910505104623




ST333TI - 910505104612




ST333TI - 910505104595




ST333TI - 910505104622




ST333TI - 910505104598




ST333TI - 910505104603




ST333TI - 910505104596




ST333TI - 910505104617



ST333TI - 910505104613



ST333TI - 910505104619



ST333TI - 910505104621