



Потужний та екологічний універсальний пристрій для роздрібної торгівлі

Проектор GreenSpace Evo

Проектор GreenSpace Evo — це потужний та гнучкий проектор для роздрібної торгівлі з витонченим та нейтральним дизайном. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo екологічним проектором. Відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленим блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Технологія лінз OptiAccent (FPO) для максимального збільшення інтенсивності центрального світла. GreenSpace Evo також доступний у найсучасніших надфективних варіантах та бездоганно інтегрується з 3С- та DALI-рейками, CoreLine Trunking та Maxos fusion. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.

Переваги

- Поєднується з магазинами завдяки чистому та нейтральному дизайну
- Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки рефлекторам PerfectAccent
- Збільште термін служби продукту завдяки легкому обслуговуванню та можливості оновлення
- Перероблені матеріали та висока енергоефективність допомагають ще більше зменшити вуглецевий слід продукту

Проектор GreenSpace Evo

Характеристики

- Доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла без використання інструментів.
- Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів
- Зменшений вуглецевий слід завдяки високій ефективності (доступні недефективні версії)
- Оснащені найсучаснішими відбивачами PerfectAccent або технологією лінз OptiAccent (FPO)
- Технологія лінз OptiAccent (FPO) для максимізації центральної інтенсивності, усунення розливного світла/гало порівняно з традиційною світлодіодною та рефлекторною оптичною системою, що забезпечує високу контрастність та акцентування, на відміну від плоского та розпливчастого світлового ефекту.
- Дуже широкі можливості регулювання напрямку світла, включно з висхідним напрямком
- Варіанти підключення: сумісний з Interact DALI (DIA), позиціонування в приміщенні (DIA-VLC) та бездротове (WIA)
- Додаткове переднє скло (рекомендовано для запилених середовищ)

Застосування

- Продовольчі крамниці та супермаркети
- Магазины одягу
- Бензин і зручність

Попередження та безпека

- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках

Версії



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white


Проектор GreenSpace Evo

Розміри


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/FR/PVB/HOCL/H/NOVL/V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL/V	171
DIA			All	251
DIA/VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/FR	126
395	FR/PC930	149
495		

Деталі по продукції



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект Так

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC II клас безпеки
 Вхідна напруга Від 220 до 240 V
 Частота мережі 50 to 60 Hz
 Підходить для довільного перемикання Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Код захисту від механічного впливу IK02
 Код захисту від проникнення IP20

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення Ні

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля від +10 °C до +25 °C
 Знак CE Так
 Знак ENEC Знак ENEC
 Позначка займистості -
 Випробування на займання Температура 650 °C, тривалість 30 с

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 шт.
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 шт.
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 шт.
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 шт.
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 шт.
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 шт.
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 шт.
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 шт.
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 шт.
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 шт.
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 шт.
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 шт.
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 шт.
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 шт.
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 шт.
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 шт.
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 шт.
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 шт.
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 шт.
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 шт.
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 шт.
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 шт.
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 шт.
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 шт.
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 шт.
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 шт.
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 шт.
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 шт.
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 шт.
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 шт.

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача	
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світлова (ном.)	Світловий потік
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	>90	105 lm/W	2 100 lm
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача	
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світлова (ном.)	Світловий потік
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	144 lm/W	2 700 lm
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	>80	149 lm/W	2 800 lm
910505104601	ST333T 27S/	3000 K	>90	155 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (номінальна)	Світловий потік
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)		
	PW930 UE PSU HWB WH481				
910505104602	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	>90	144 lm/W	2 700 lm
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	111 lm/W	2 600 lm
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	90,5 lm/W	2 400 lm
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	94,5 lm/W	2 700 lm
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	117 lm/W	2 400 lm
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	143 lm/W	4 000 lm
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	>80	133 lm/W	4 000 lm
910505104614	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	>90	155 lm/W	3 800 lm
910505104615	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	>90	143 lm/W	3 800 lm
910505104616	ST333T 49S/830	3000 K	>80	129 lm/W	4 900 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (номінальна)	Світловий потік
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)		
	PSU WB WH481				
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	135 lm/W	5 400 lm
910505104623	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	>90	123 lm/W	5 400 lm
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	136 lm/W	8 000 lm
910505104625	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	>90	128 lm/W	7 400 lm
910505104603	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	>90	149 lm/W	2 800 lm
910505104612	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	>90	143 lm/W	4 000 lm
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	101 lm/W	1 900 lm
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	107 lm/W	2 200 lm
910505104595	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	>90	124 lm/W	2 200 lm
910505104599	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	129 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловідача (номінальна)	Світловий потік
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)		
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	>90	117 lm/W	2 700 lm
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	>90	132 lm/W	3 700 lm
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	3000 K	>90	115 lm/W	3 900 lm
910505104617	ST333T 49S/PW930	3000 K	>90	122 lm/W	5 000 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловідача (номінальна)	Світловий потік
		колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)		
	PSU WB BK482				
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	135 lm/W	5 400 lm
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	>80	136 lm/W	8 000 lm
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	132 lm/W	5 800 lm
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	3000 K	>90	131 lm/W	7 600 lm

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Вузкий промінь
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Середній промінь
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Середній промінь
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Середній промінь
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Середній промінь
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Широкий промінь

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Широкий промінь
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Широкий промінь

Проектор GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Широкий промінь
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Широкий промінь
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Широкий промінь
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	20 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	21 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	18,8 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	18,8 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	17,4 W
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	23,5 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	26,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	28,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	20,5 W
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	28 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	24,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	38 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	44 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	58 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	18,8 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	28 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	18,8 W
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20,5 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	17,8 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	21 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	23 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	28 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	34 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	40 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	44 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	58 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Ні
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Ні
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Ні
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Ні
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ні
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Так
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Так
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Так
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Так
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Ні
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Так
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ні
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Так

Проектор GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Так
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Так
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Hi
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Hi
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Так
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Так
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Hi
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Hi
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Hi
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Hi
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Hi
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Hi
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Так
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Так

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Білий
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Білий
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Білий
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Білий
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Білий
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Білий
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Білий
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Білий
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Білий
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Білий
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Білий
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Білий
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Білий
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Сірий
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Сірий
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Чорний
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Чорний
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Чорний
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Чорний
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Чорний
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Чорний
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Чорний
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Чорний
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Білий
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Чорний
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Чорний

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382, 0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343, 0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104594


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104606



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104593


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104620



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104618


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104598



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104617

Проектор GreenSpace Evo


Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104621

