



Proyector con diseño elegante para el segmento minorista

Proyector Truefashion GCGM

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Beneficios

- Diseño delgado y compacto con conductor de carril interior.
- Excelente calidad de luz con efecto perforado.
- Combinaciones de luces dedicadas para aplicaciones de moda y comida.
- Conectividad del sistema con Dali-VLC.

Características

- Paquetes de lúmenes (1.000/2.000/3.000/4.000 lm).
- 3 opciones de haces (NB/MB/WB).
- Control Dali-VLC.
- Versión de carril disponible en 1C, 3C.
- CB, EMC, CCC, CCA.
- Vida útil: 50.000 horas.

Aplicaciones

- Tiendas minoristas de moda
- Centro comercial
- Alimentos y grandes almacenes

Advertencias y seguridad

- 3 años

Projector Truefashion GCGM

Versions



RS700B LED10 LED20 BK



GD700B 1 head WH



GD700B 1 head BK



RS700B LED30 40 WH



RS700B LED10 LED20 WH







GD700B 2 heads WH







GD700B 2 heads BK

Plano de dimensiones



Proyector Truefashion GCGM

Plano de dimensiones



Información general

Etiqueta de Servicio Sí

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC Clase de seguridad II

Voltaje de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Controles y atenuación

Regulable No

Mecánica y carcasa

Código de protección de impacto mec. -

Código de protección de ingreso IP20

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Marca ENEC -

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Información general

| Order Code | Full Product Name | Controlador incluido | Fuente de luz reemplazable | Cantidad de unidades de equipos |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | - | - | - |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | - | - | - |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | - | - | - |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | - | - | - |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | - | - | - |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | - | - | - |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | - | - | - |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | - | - | - |
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | - | - | - |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | - | - | - |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | - | - | - |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | - | - | - |
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |

Proyector Truefashion GCGM

| Order Code | Full Product Name | Controlador incluido | Fuente de luz reemplazable | Cantidad de unidades de equipos |
|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | Sí | No | 1 unidad |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | Sí | No | 1 unidad |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | Sí | No | 1 unidad |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | Sí | No | 1 unidad |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | Sí | No | 1 unidad |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | - | - | - |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | - | - | - |

Información técnica sobre la luz (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Ángulo | | | | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|--------|-----|----------|
| | | de haz de la fuente de luz | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | de haz de la fuente de luz | | | | | | |
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | - | 3000 K | >90 | 79 lm/W | 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | - | 3000 K | >90 | 91 lm/W |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | - | 3000 K | >80 | 115 lm/W | 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | - | 4000 K | >90 | 100 lm/W |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | - | 3000 K | >90 | 79 lm/W | 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | - | 3000 K | >90 | 87 lm/W |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | - | 3000 K | >90 | 94 lm/W | 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | - | 4000 K | >90 | 100 lm/W |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | - | 3000 K | >90 | 91 lm/W | 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | - | 3000 K | >80 | 114 lm/W |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | - | 3000 K | >90 | 91 lm/W | 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | - | 3000 K | >80 | 108 lm/W |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | - | 3000 K | >80 | 115 lm/W | 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | - | 3000 K | >90 | 79 lm/W |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | - | 3000 K | >90 | 79 lm/W | 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | - | 3000 K | >90 | 75 lm/W |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | - | 3000 K | >90 | 92 lm/W | 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | - | 4000 K | >90 | 86 lm/W |

Proyector Truefashion GCGM

| Order Code | Full Product Name | Ángulo | Temperatura de | Índice de | Eficacia |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | de haz de la fuente de luz | color correlacionada (nominal) | producción de color (IRC) | luminica (promedio) (nominal) |
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >90 | 76 lm/W |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >90 | 76 lm/W |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >90 | 72 lm/W |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | 120 ° | 3000 K | >90 | 76 lm/W |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >90 | 83 lm/W |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >90 | 82 lm/W |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | 120 ° | 3000 K | >90 | 83 lm/W |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >90 | 83 lm/W |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >90 | 80 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Ángulo | Temperatura de | Índice de | Eficacia |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | de haz de la fuente de luz | color correlacionada (nominal) | producción de color (IRC) | luminica (promedio) (nominal) |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | 120 ° | 3000 K | >90 | 83 lm/W |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >80 | 107 lm/W |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | 120 ° | 3000 K | >80 | 107 lm/W |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | 120 ° | 3000 K | >80 | 92 lm/W |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | - | 3000 K | >80 | 114 lm/W |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | - | 3000 K | >90 | 79 lm/W |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | - | 3000 K | >80 | 114 lm/W |

Información técnica sobre la luz (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Flujo luminoso | Tipo óptico |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | 1,685 lm | - |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | 942 lm | - |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | 1,685 lm | - |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | 3,294 lm | - |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | 3,168 lm | - |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | 3,168 lm | - |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | 942 lm | - |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | 1,685 lm | - |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | 2,844 lm | - |

| Order Code | Full Product Name | Flujo luminoso | Tipo óptico |
|--------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | 2,809 lm | - |
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | 3,076 lm | - |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | 2,669 lm | - |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | 4,025 lm | - |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | 942 lm | - |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | 886 lm | - |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | 1,685 lm | - |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | 1,586 lm | - |
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | 1,829 lm | - |

Proyector Truefashion GCGM

| Order Code | Full Product Name | Flujo luminoso | Tipo óptico |
|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | 1,605 lm | Ángulo de haz de luz de 15° |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | 1,605 lm | Ángulo de haz de luz de 24° |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | 1,510 lm | Ángulo de haz de luz de 30° |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | 1,605 lm | Ángulo de haz de luz de 24° |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | 2,939 lm | Ángulo de haz de luz de 23° |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | 2,902 lm | Ángulo de haz de luz de 33° |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | 2,939 lm | Ángulo de haz de luz de 23° |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | 3,429 lm | Ángulo de haz de luz de 24° |

| Order Code | Full Product Name | Flujo luminoso | Tipo óptico |
|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | 3,299 lm | Ángulo de haz de luz de 34° |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | 3,429 lm | Ángulo de haz de luz de 24° |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | 1,079 lm | Ángulo de haz de luz de 30° |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | 1,079 lm | Ángulo de haz de luz de 30° |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | 1,930 lm | Ángulo de haz de luz de 30° |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | 1,884 lm | - |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | 3,369 lm | - |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | 1,884 lm | - |

Operación y aspectos eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio |
|--------------|----------------------------------|--------------------|---|
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | 21.2 W | - |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | 8.2 W | - |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | 21.2 W | - |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | 35 W | - |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | 35 W | - |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | 35 W | - |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | 8.2 W | - |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | 21.2 W | - |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | 30.8 W | - |
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | 30.8 W | - |
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | 30.8 W | - |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | 30.8 W | - |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | 40.3 W | - |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | 8.2 W | - |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | 8.2 W | - |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | 21.2 W | - |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | 21.2 W | - |

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | 21.2 W | - |
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | 21 W | No |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | 21 W | No |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | 21 W | No |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | 21 W | No |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | 35.4 W | No |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | 35.4 W | No |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | 35.4 W | No |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | 41.2 W | No |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | 41.2 W | No |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | 41.2 W | No |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | 10.1 W | No |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | 10.1 W | No |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | 21 W | No |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | 16.5 W | - |

Proyector Truefashion GCGM

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía | Apta para aplicaciones de alternado aleatorio |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---|
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | 42.4 W | - |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | 16.5 W | - |

Controles y atenuación

| Order Code | Full Product Name | Nivel de regulación máximo |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | - |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | - |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | - |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | - |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | - |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | - |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | - |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | - |
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | - |
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | - |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | - |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | - |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | - |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | - |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | - |

| Order Code | Full Product Name | Nivel de regulación máximo |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | - |
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | No aplica |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | No aplica |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | No aplica |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | No aplica |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | No aplica |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | No aplica |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | No aplica |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | No aplica |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | No aplica |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | No aplica |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | No aplica |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | No aplica |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | No aplica |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | - |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | - |

Mecánica y carcasa

| Order Code | Full Product Name | Tipo de cubierta óptica | Color de la carcasa |
|--------------|----------------------------------|---|---------------------|
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | Lente | Negro |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | Ángulo del haz de luz óptico de 24° atemporal | Blanco y negro |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal | Blanco y negro |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal | Blanco y negro |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | Lente | Negro |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | Lente | Negro |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |

| Order Code | Full Product Name | Tipo de cubierta óptica | Color de la carcasa |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |

Proyector Truefashion GCGM

| Order Code | Full Product Name | Tipo de cubierta óptica | Color de la carcasa |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | Lente | Negro |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | Lente | Negro |

| Order Code | Full Product Name | Tipo de cubierta óptica | Color de la carcasa |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | Lente | Negro |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | Lente | Negro |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | Lente | Blanco |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | Lente | Blanco RAL 9003 |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | Lente | Negro |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Rango de temperatura ambiente |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | -15 a +35 °C |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | -20 a +35 °C |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | -20 a +35 °C |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | -20 a +35 °C |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | -15 a +35 °C |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | -15 a +35 °C |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | -15 a +35 °C |
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | -15 a +35 °C |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | -15 a +35 °C |

| Order Code | Full Product Name | Rango de temperatura ambiente |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | -20 a +35 °C |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | -20 a +35 °C |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | -20 a +35 °C |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | -20 a +35 °C |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | -20 a +35 °C |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | -15 a +35 °C |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | -15 a +35 °C |

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

| Order Code | Full Product Name | Cromaticidad inicial |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | - |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | - |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | - |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | - |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | - |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | - |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | - |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | - |
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | - |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticidad inicial |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | - |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | - |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | - |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | - |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | - |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | - |
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | - |
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | (0.422, 0.386) SDCM<3 |

Proyector Truefashion GCGM

| Order Code | Full Product Name | Cromaticidad inicial |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | (0.422, 0.386) SDCM<3 |

| Order Code | Full Product Name | Cromaticidad inicial |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | (0.422, 0.386) SDCM<3 |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | (0.434, 0.403) SDCM<3 |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | (0.434, 0.403) SDCM<3 |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | (0.434, 0.403) SDCM<3 |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | - |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | - |

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

| Order Code | Full Product Name | Tasa de falla | Vida útil | Vida útil |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | del controlador a 5000 h | media L80B50 | media L90B50 |
| 911401520171 | RS700B LED20 930PW PSU NB BK | - | - | - |
| 911401518371 | GD700B LED10 830 PSU MB WH | - | - | - |
| 911401518571 | GD700B LED20 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401575561 | ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK | - | - | - |
| 911401576061 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK | - | - | - |
| 911401576261 | ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH | - | - | - |
| 911401518471 | GD700B LED10 830 PSU MB BK | - | - | - |
| 911401518671 | GD700B LED20 930PW PSU MB BK | - | - | - |
| 911401520771 | RS700B LED30 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401520871 | RS700B LED30 930PW PSU WB WH | - | - | - |
| 911401520971 | RS700B LED30 940PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401521471 | RS700B LED30 930PC PSU MB WH | - | - | - |
| 911401521771 | RS700B LED40 940PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401519471 | RS700B LED10 830 PSU MB WH | - | - | - |
| 911401519571 | RS700B LED10 830 PSU WB WH | - | - | - |
| 911401519871 | RS700B LED20 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401519971 | RS700B LED20 930PW PSU WB WH | - | - | - |

| Order Code | Full Product Name | Tasa de falla | Vida útil | Vida útil |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | del controlador a 5000 h | media L80B50 | media L90B50 |
| 911401520071 | RS700B LED20 940PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401546661 | ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH | 0.14 % | 50,000 hora(s) | 32,600 hora(s) |
| 911401546761 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH | 0.14 % | 50,000 hora(s) | 32,600 hora(s) |
| 911401546861 | ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH | 0.14 % | 50,000 hora(s) | 32,600 hora(s) |
| 911401547061 | ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK | 0.14 % | 50,000 hora(s) | 32,600 hora(s) |
| 911401547261 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH | 0.14 % | 45,000 hora(s) | 21,200 hora(s) |
| 911401547361 | ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH | 0.14 % | 45,000 hora(s) | 21,200 hora(s) |
| 911401547461 | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK | 0.14 % | 45,000 hora(s) | 21,200 hora(s) |
| 911401547661 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH | 0.23 % | 38,700 hora(s) | 18,200 hora(s) |
| 911401547761 | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH | 0.23 % | 38,700 hora(s) | 18,200 hora(s) |
| 911401547861 | ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK | 0.23 % | 38,700 hora(s) | 18,200 hora(s) |
| 911401561761 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH | 0.14 % | 50,000 hora(s) | 32,600 hora(s) |
| 911401561961 | ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK | 0.14 % | 50,000 hora(s) | 32,600 hora(s) |
| 911401562161 | ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH | 0.14 % | 50,000 hora(s) | 32,600 hora(s) |
| 911401518771 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH | - | - | - |
| 911401518971 | GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH | - | - | - |
| 911401518871 | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK | - | - | - |

Proyector Truefashion GCGM

