



Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο σε ποιότητα

TrueFashion

Το TrueFashion είναι η σειρά προβολών LED που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ελαχιστοποίησης των διαστάσεων και παρουσίασης εξειδικευμένων καταστημάτων. Πρώτον, αυτά τα μικροσκοπικά σποτ με καθαρές και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες προσφέρουν μοντέρνο σχεδιασμό και συνδυάζονται άψογα στο εσωτερικό του καταστήματός σας για μια εξατομικευμένη εμφάνιση. Δεύτερον, παρέχει εφέ ανάδειξης υψηλής ποιότητας χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO), η οποία παρέχει δέσμη υψηλότερης κεντρικής έντασης χωρίς απώλεια φωτισμού για μεγιστοποίηση της αναλογίας αντίθεσης και βελτιστοποίηση του εφέ ανάδειξης. Ειδικά σε απαιτητικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σποτ στενής δέσμης (12°) και σποτ (18°), η διαφορά μεταξύ του OptiAccent με τεχνολογία Chip-on-Board και των οπτικών συστημάτων με ανακλαστήρα είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Το OptiAccent μειώνει επίσης την άμεση θάμβωση 5 φορές περισσότερο για να προσφέρει ανώτερη οπτική άνεση. Τέλος, το TrueFashion φροντίζει επίσης τα φάσματα φωτός: οι ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις LED της Philips βελτιώνουν τα χρώματα (κορεσμός) και τα λευκά, ενώ προσφέρουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (>CRI90). Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το TrueFashion εξασφαλίζει μια ανώτερη εμπειρία φωτισμού για διάφορες εφαρμογές του καταστήματός σας.

Οφέλη

- Υψηλή επίδραση και δραματικό εφέ ανάδειξης
- Διακριτική και ευέλικτη εγκατάσταση φωτισμού
- Έντονα λευκά, καθαρά μαύρα, ζωηρά χρώματα
- Αυξημένη οπτική άνεση

Χαρακτηριστικά

- Μικροσκοπική κεφαλή σποτ με διάμετρο 66 mm για το Mini μέγεθος και 80 mm για το Compact μέγεθος
- Τεχνολογία φακών OptiAccent (FPO) για μεγιστοποίηση της κεντρικής έντασης (έως και 40%), που εξαλείφει την απώλεια φωτισμού/φωτοστέφανο σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό οπτικό σύστημα LED με τεχνολογία Chip-on-Board και ανακλαστήρα, προσφέροντας έτσι υψηλής αντίθεσης τονισμό αντίθετα με ένα μονότονο και ασαφές εφέ φωτισμού (μόνο σε Compact)
- Αποχρώσεις LED της Philips: PremiumWhite και PremiumColor, CRI>90 και 3000K (ρωτήστε τον υπεύθυνο πωλήσεων για διαφορετικά αιτήματα)
- Λείο φινίρισμα με βαφή πούδρας σε Λευκό ή Μαύρο χρώμα (ρωτήστε τον υπεύθυνο πωλήσεων για διαφορετικά αιτήματα)
- Σποτ με εξαιρετικά στενή δέσμη 6° με κεντρική δέσμη Candela 64K
- Πλήρες εύρος διάχυσης φωτισμού: 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36° (6° στο TrueFashion Highlight και 12°, 24°, 36° μόνο στο Compact)

Εφαρμογή

- Μόδα
- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Καταστήματα τροφίμων και Πολυκαταστήματα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη από το σημείο που φτάνει το χέρι
- Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις

Versions



ST714T BK 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



ST705T BK TrueFashion2 mini



ST715T WH TrueFashion2 compact







ST704T BK 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track

Versions



ST704T WH 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>90
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.422,0.386)<2
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	130 lm/W	2.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	130 lm/W	2.800 lm	Γωνία δέσμης 24°
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	100 lm/W	2.100 lm	Γωνία δέσμης 18°
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Γωνία δέσμης 12°
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	134 lm/W	2.700 lm	Γωνία δέσμης 18°
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	134 lm/W	2.700 lm	Γωνία δέσμης 24°
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	134 lm/W	2.700 lm	Γωνία δέσμης 30°
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	106 lm/W	2.000 lm	Γωνία δέσμης 18°
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	110 lm/W	2.100 lm	Γωνία δέσμης 18°
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	112 lm/W	2.100 lm	Γωνία δέσμης 12°
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	100 lm/W	2.100 lm	Γωνία δέσμης 12°
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	124 lm/W	2.800 lm	Γωνία δέσμης 18°
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	124 lm/W	2.800 lm	Γωνία δέσμης 24°
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	124 lm/W	2.800 lm	Γωνία δέσμης 36°
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	100 lm/W	2.100 lm	Γωνία δέσμης 18°
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	106 lm/W	2.000 lm	Γωνία δέσμης 18°
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	110 lm/W	2.100 lm	Γωνία δέσμης 30°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	21,5 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	21,5 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21,2 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,8 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	19,8 W
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	19,8 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	19,8 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,8 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	18,8 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,8 W
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	21,2 W
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	22,5 W
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	22,5 W
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	22,5 W
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	21,2 W
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,8 W
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,8 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Όχι
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Όχι
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Όχι
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Όχι
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Όχι
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Όχι
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Όχι
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Όχι
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Όχι
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Όχι
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Όχι
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Όχι
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Όχι
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Όχι
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Όχι
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Μαύρο
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Μαύρο
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Μαύρο
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Λευκό
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Λευκό
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Λευκό
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Λευκό
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Λευκό
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Λευκό




Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Λευκό
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Μαύρο
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Μαύρο
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Μαύρο
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Μαύρο
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Μαύρο
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Λευκό
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Λευκό

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102231

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102229




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102256



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102241

Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102251

Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102257




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102252


Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102246

Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102233


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102244




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102236




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102250




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102255




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102243



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102240



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102245



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102247

