



Bästa ljuskvalitet från spottar i miniformat för globala klädbutiker

TrueFashion

TrueFashion Gen.2 är en LED-spotserie som uppfyller klädbutikers specifika behov. De här spottarna i miniatyrformat med rena och fina detaljer ger ett modernt intryck och smälter in helt i butikens inredning för ett skräddarsytt utseende. Serien ger den bästa ljuskvaliteten tack vare de innovativa Philips Fashion Proof Optics (FPO). FPO-linserna skapar en stråle med hög intensitet utan spilljus och optimerar kontrasterna. Dessutom minimeras bländningen i butiken. De specialdesignade LED-ljuskällorna för mode från Philips framhäver färgerna och de visuella kvaliteterna. På det här sättet garanterar TrueFashion en överlägsen ljusupplevelse. Den här dedikerade modeserien stödjer dina globala expansionsplaner, eftersom den är förberedd för internationella certifieringar. Dessutom tillhandahåller vi dedikerad logistik och lokal närvaro över hela världen. TrueFashion Gen.2 skapar en optimal konsumentupplevelse som tilltalar och engagerar konsumenten och som samtidigt tar framtida ansluten belysning till butiken.

Fördelar

- Bästa möjliga ljuskvalitet tack vare Philips Fashion Proof Optics. Dessa eliminerar spilljus och bländning för att skapa en stråle med hög intensitet och väldefinierade kontraster som förstärker butikens design och möjliggör optimal presentation av kollektionen
- TrueFashion Gen.2-serien är spottar i miniformat som är utformade för att smälta in i butiksinredningen. De är små och har fina detaljer som ger ett modernt intryck och minskar dammbildning. Den infällda optiken minimerar bländning så att allt fokus hamnar på produkterna
- Den centrala I-gångjärnsdesignen möjliggör minimalt avstånd runt spotten. Det ger den bästa statiska jämvikten som förhindrar lutning av hela skensystemet.
- Integrerat driftdon, miniatyrstorlek och central I-gångjärnsdesign möjliggör installation av maximalt antal spottar per skena i användningsområden där många projektorer måste installeras med minimalt avstånd på en kort skena (t.ex. butiksfönster).

Funktioner

- Ljuskvalitet med dedikerad Philips Fashion Proof Optics som är designad för mode, med en hög intensitet i mittstrålen, god avbländning och inget spilljus
- Philips Fashion LED-utföranden: PremiumWhite CRI 90, 3 000, 3 500 eller 4 000K, PremiumColor and Denim, CRI 90, Ra >89 vid 3000K
- Miniaturspot med en diameter på 66 mm för minimal storlek och 80 mm för kompakt storlek
- Hela sortimentet av FPO-linsoptik som ger spridningsvinklar på 12 ° / 18 ° / 24 ° / 30 ° / 36 °

Användning

- Modebutiker
- Butik

specifikationer

Tillbehör	Avbländning ST710Z
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljusfördelningsarmatur	18°
Armaturens huvudfärg	Vit
Dimning	Nej
Driftdon	Strömförsörjningsenhet (PSU)
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim i %	0.1 %
Initial korrelerad färgtemperatur	3000 K

Initial ineffekt	24.5 W
Initialt LED-ljusutbyte	79 lm/W
Initialt ljusflöde	2000 lm
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220 till 240 V
Ingående ström (A)	18 A
Material	Armaturhus: aluminium
Optik	18 Spridningsvinkel 18°
Typ	ST705T
Garantitid	5 år

Versions



TrueFashion2 Mini - 3000 K

Produktinformation



ST705T WH TrueFashion2 mini
central hinge tilt



ST705T WH TrueFashion2 mini
Lens detail



ST705T WH TrueFashion2 mini
back detail



ST705T WH TrueFashion2 mini
front view

