



Philips StoreFlow: laadukasta ja tehokasta käytävävalaistusta

Philips StoreFlow on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen hylly- tai käytävävalaistus, jolla voidaan luoda viihtyisä tunnelma myymälätiloihin. Valaisimen luonnollinen ja virtaviivainen muotokieli sulautuu monenlaisiin myymälöihin. Epäsuora PerfectAccent-optiikka vähentää häikäisyä ja lisää valaistuksen energiatehokkuutta. Biopohjaisen muovin käyttö sekä LED-valaisimen, liitäntälaitteen ja optiikan helppo huollettavuus auttavat vähentämään StoreFlow-valaisimen hiilijalanjälkeä ja tukevat kiertotaloutta. Saatavilla on joko yhden spotin versio (ST761T), joka sopii ihanteellisesti myymälän reuna-alueille, ja kahden spotin versio, joka on erinomainen valinta käytävien valaisemiseen.

Hyödyt

- Optimaalinen valaistus sekä hyllyille että käytäville: silmien korkeudella olevat tuotteet korostuvat, hyllyt on valaistu tasaisesti, eikä valoa kohdistu lattialle turhaan
- Epäsuora PerfectAccent-optiikka vähentää häikäisyä ja lisää tilan viihtyisyyttä
- Valaisimen kompakti muotoilu sopii erilaisiin myymälöihin
- StoreFlow on ympäristöystävällinen valinta: runko on valmistettu biopohjaisesta muovista, ja valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

Applications

- Päivittäistavarakaupat
- Supermarketit ja hypermarketit
- Suuret vähittäismyymälät

Ominaisuudet

- 340°:n kääntö ja +/- 15°:n kallistus mahdollistavat mukautuvan ja tasaisen suuntaamisen
- Yhden tai kahden spotin versiot sopivat valaisemaan myymälän reuna-alueita sekä myymälän keskellä olevia käytäviä
- Suuri valotehokkuus, erinomainen värintoisto (CRI 90)
- Irrotettavat kuvut mahdollistavat helpon kunnossapidon sekä optiikan, liitäntälaitteen ja ledien päivityksen
- Langattomat tai DALI-pohjaiset ohjausjärjestelmät mahdollistavat valotasojen hienosäädön
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinneellä
- Vauriokertoimen osalta LED-valaisimet ovat parempia kuin perinteiset valonlähteet, mutta ne voivat kaikesta huolimatta aiheuttaa värien haalistumista, sillä vaikka valokeilassa ei ole infrapuna- tai ultraviolettisäteilyä, valo tuottaa kuitenkin itsessään energiaa. Riskin minimoimiseksi vältä yli 1 000 luksin valotasoa.
- Yhden spotin ST761T Storeflow tulee aina asentaa linjaan kiskon kanssa, jos ripustusvaijeria käytetään. Asennus kulmassa on sallittu vain kiskolle, jossa on kiinteä ripustus, sillä muuten kisko voi kallistua.

Versions



StoreFlow Double Spothead
ST762T in black



StoreFlow Double Spothead
ST762T in white



StoreFlow Single Spothead
ST761T in silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T in black




StoreFlow Double Spothead
ST762T in silver





StoreFlow Single Spothead
ST761T in white

Mittapiirros



ST761T 49S/PW940 DIA WH



ST762T 39S/840 PSU BK

Tuotetiedot



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service
due to its removable covers



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview black



Tilt indications make
consistent aiming of multiple
spotheads easy



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
-------------------------	-------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Enimmäishimmennystaso	1%
-----------------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskukestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,5
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteiden lukumäärä
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 yksikköä
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	2 yksikköä
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 yksikköä
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	2 yksikköä
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 yksikköä
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 yksikköä
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 yksikköä
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	2 yksikköä
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 yksikköä
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	2 yksikköä
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 yksikköä

Order Code	Full Product Name	Liitântälaitteiden lukumäärä
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	2 yksikköä
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 yksikköä
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 yksikkö
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 yksikkö
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 yksikkö
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 yksikkö
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 yksikköä
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 yksikköä
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 yksikköä
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 yksikkö
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	9 400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	5 400 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	6 200 lm	3500 K	136 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	8 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	8 200 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	9 600 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	5 800 lm	4000 K	153 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	6 000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	8 400 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	8 600 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	10 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	4 100 lm	3000 K	126 lm/W	>90	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	4 700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	4 800 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	6 000 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	8 400 lm	3500 K	129 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	9 400 lm	3000 K	119 lm/W	>90	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Epäsymmetrinen keilakulma
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	2 700 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Epäsymmetrinen keilakulma

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	77 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	37 W
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	45,5 W
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	61 W
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	64 W
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	77 W
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	77 W
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	38 W
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	45,5 W
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	61 W
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	65 W
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	76 W
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	77 W
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	32,5 W
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	38,5 W
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	38,5 W
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	38,5 W
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	45,5 W
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	65 W
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	79 W
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	38,5 W
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	19 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Kyllä
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Kyllä
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Kyllä
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Ei
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Kyllä
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Kyllä
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Kyllä
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Ei
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Kyllä
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Kyllä
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Kyllä
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Kyllä
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Kyllä
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Kyllä
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Kyllä
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Kyllä
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Kyllä
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Kyllä
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Ei
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Kyllä
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Musta
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Musta
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Musta
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Musta
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Musta
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Musta
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Musta
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Valkoinen
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Valkoinen
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Valkoinen
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Valkoinen
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Valkoinen
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Valkoinen
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Hopea
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Musta
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Musta
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Musta
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Hopea
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Hopea
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Hopea
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Valkoinen
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Polar normal diagrams



ST760TI - 910505102526

ST760TI - 910505102534


ST760TI - 910505102518



ST760TI - 910505102414

ST760TI - 910505102508


ST760TI - 910505102535




ST760TI - 910505102531

ST760TI - 910505102523


ST760TI - 910505102524




ST760TI - 910505102521




ST760TI - 910505102415




ST760TI - 910505102538




ST760TI - 910505102527




ST760TI - 910505102537




ST760TI - 910505102539




ST760TI - 910505102530




ST760TI - 910505102529




ST760TI - 910505102532




ST760TI - 910505102520



ST760TI - 910505102517



ST760TI - 910505102525



ST760TI - 910505102528