



StoreFlow: ett nytt koncept för belysning av kontrastrika gånger

Philips StoreFlow är utformad för att ge den optimala ljuseffekten för hyllbelysning eller gångbelysning, så att butikerna kan skapa en tilltalande miljö i butiken. Armaturens organiska, naturliga design smälter lätt in i butiksmiljön medan den indirekta PerfectAccent-optiken undviker bländning och ger en väldigt energieffektiv belysningsinstallation. StoreFlow hyllbelysning tillverkas med hjälp av biobaserade plaster och gör att LED, driftdon och optik är enkla att komma åt för service, vilket ger ett lågt koldioxidavtryck och uppfyller kraven i en cirkulär produkt. Den här högkontrastbelysningen är tillgänglig i enkel spotlight (ST761T) som är perfekt för perifera områden i butiken eller i en dubbel spotlight-version (ST762T) som är perfekt för gångbelysning.

Fördelar

- Optimal ljuseffekt för hyllor och gånger: produkter på hyllor i ögonhöjd sticker ut, medan resten av hyllan är jämnt belyst utan att onödigt ljus hamnar på golvet
- Undviker att kunderna distraheras av PerfectAccent indirekt optik för att minska bländning
- Den kompakta armaturdesignen smälter enkelt in i butikens layout
- StoreFlow kan minska ditt koldioxidavtryck: armaturhuset är tillverkat av biobaserad plast och produkten stöder cirkulär belysning tack vare enklare byten av komponenter och systemintegration

Applications

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor

Funktioner

- 340° rotation och +/- 15° lutning (med vinkelindikering) för perfekt, enhetligt ljusriktning
- Enkel eller dubbel spotlight-versioner till belysning i perifera butiksområden och allmänna gånger i butikens mittpunkt
- Hög armatureffektivitet – även med CRI 90 LED-lampor
- Avtagbara skydd för enkelt underhåll och uppgraderingar av optik, driftdon och LED
- Trådlösa eller DALI-baserade styrsystem för finjustering av ljusnivåerna

Versions

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. När produkten är varm ska den endast vidröras med en värmeisolerande handske.
- LED-armaturer har bättre skadefaktor än konventionella ljuskällor men kan alltså orsaka blekning i färger även utan IR eller UV i ljuset, eftersom ljus i sig själv är en energibärare. För att minimera risken, undvik ljusnivåer över 1000 lx.
- ST761T Storeflow med en spotlight ska alltid installeras i linje med skenan om upphängningsvajer används. Installation under en vinkel är endast tillåten på en skena med styvt upphängningssystem för att undvika lutning av skenan



StoreFlow Double Spothead
ST762T in black



StoreFlow Double Spothead
ST762T in white



StoreFlow Single Spothead
ST761T in silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T in black




StoreFlow Double Spothead
ST762T in silver




StoreFlow Single Spothead
ST761T in white

Måttskiss



ST761T 27S/830 PSU WH



ST762T 39S/PW935 WIA SI

Produktinformation



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service
due to its removable covers



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview black



Tilt indications make
consistent aiming of multiple
spotheads easy



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Max. dimringsnivå	1%
-------------------	----

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 enheter
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	2 enheter
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 enheter
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	2 enheter
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 enheter
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 enheter
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 enheter
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	2 enheter
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 enheter
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	2 enheter
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 enheter

Order Code	Full Product Name	Antal driftdotsenheter
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	2 enheter
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 enheter
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 enhet
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 enhet
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 enhet
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 enhet
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 enheter
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 enheter
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 enheter
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 enhet
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	1 enhet

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färg-temperatur (Nom)	Ljusutbyte (märk-värde) (nom)	Färgåtergiv-ningsindex	Optiktyp
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	9 400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	5 400 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	6 200 lm	3500 K	136 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	8 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	8 200 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	9 600 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	5 800 lm	4000 K	153 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	6 000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	8 400 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	8 600 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	10 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	4 100 lm	3000 K	126 lm/W	>90	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	4 700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	4 800 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	6 000 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	8 400 lm	3500 K	129 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	9 400 lm	3000 K	119 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	2 700 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Asymmetrisk spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	77 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	37 W
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	45,5 W
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	61 W
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	64 W
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	77 W
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	77 W
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	38 W
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	45,5 W
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	61 W
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	65 W
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	76 W
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	77 W
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	32,5 W
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	38,5 W
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	38,5 W
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	38,5 W
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	45,5 W
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	65 W
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	79 W
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	38,5 W
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	19 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Ja
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Ja
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Ja
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Nej
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Ja
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Ja
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Ja
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Nej
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Ja
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Ja
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Ja
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Ja
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Ja
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Ja
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Ja
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Ja
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Ja
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Ja
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Nej
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Ja
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Svart
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Svart
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Svart
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Svart
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Svart
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Svart
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Svart
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Vit
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Vit
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Vit
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Vit
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Vit
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Vit
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Silver
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Svart
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Svart
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Svart
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Silver
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Silver
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Silver
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Vit
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Polar normal diagrams



ST760TI - 910505102526

ST760TI - 910505102534


ST760TI - 910505102518



ST760TI - 910505102414

ST760TI - 910505102508










ST760TI - 910505102535




ST760TI - 910505102531


ST760TI - 910505102523

ST760TI - 910505102524







ST760TI - 910505102520



ST760TI - 910505102517



ST760TI - 910505102525



ST760TI - 910505102528