



StoreFlow: yüksek kontrastlı koridor aydınlatmasında yeni bir konsept

Philips StoreFlow, perakendecilerin mağazada çekici bir ambiyans yaratabilmeleri amacıyla raf aydınlatması veya koridor aydınlatması için optimum ışık etkisi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Armatürün organik ve doğal tasarımı mağaza ortamına kolayca uyum sağlarken, dolaylı PerfectAccent optikleri parlamayı önüyor ve yüksek enerji verimliliğine sahip bir aydınlatma kurulumunu destekliyor. StoreFlow raf aydınlatması, biyolojik bazlı plastikler kullanılarak üretilir ve LED, sürücü ve optiklerin kolay servis edilebilirliğini sağlayarak düşük karbon ayak izi oluşturur ve Döngüsel bir ürünün gereksinimlerini karşılar. Bu yüksek kontrastlı aydınlatma, mağazanın çevre alanları için ideal olan tek spot başlıklı (ST761T) veya koridor aydınlatması için mükemmel olan çift spot başlıklı (ST762T) versiyonuyla mevcuttur.

[BENEFITS]

- Raflar ve reyonlar için optimum ışık etkisi: Göz hizasındaki ürünler öne çıkarken rafın geri kalanı zeminde gereksiz ışık olmadan eşit şekilde aydınlatılır
- Parlamayı azaltmak için PerfectAccent dolaylı optikleriyle alışveriş yapanların dikkatinin dağılmasını önler

- Kompakt aydınlatma armatürü tasarımı mağaza düzenlerine kolayca uyum sağlar
- StoreFlow karbon ayak izinizi azaltabilir: Muhafaza biyolojik bazlı plastiklerden yapılmıştır ve kolay bileşen değişimi ve sistem entegrasyonu döngüsel aydınlatmayı destekler

[APPLICATIONS]

- Küçük marketler
- Süpermarketler ve hipermarketler
- Büyük perakende formatları

[FEATURES]

- Mükemmel ve tutarlı ışık hedeflemesi için 340° dönüş ve +/- 15° devirme (açı göstergesi ile)
- Mağazanın merkezindeki genel reyonların yanı sıra mağazanın çevre alanlarını aydınlatmak için tek veya çift spot başlıklı modeller
- Yüksek aydınlatma armatürü verimi - CRI 90 LED'lerle bile
- Kolay bakım ve optik, sürücü ve LED yükseltmeleri için çıkarılabilir kapaklar
- Işık seviyelerini ince ayarlamak için kablosuz veya DALI tabanlı kontroller

[VERSIONS]

- Optik temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürün ulaşılabilir mesafeden daha uzakta monte edilmelidir. Sıcakken ürüne müdahale etmek yalnızca yalıtımlı bir eldivenle mümkündür
- Hasar faktörü açısından LED armatürler geleneksel ışık kaynaklarına göre bir iyileştirme sunar, ancak ışık huzmesinde IR veya UV olmasa bile ışığın kendisi bir enerji kaynağı olduğundan yine de renk solmasına neden olabilir. Riski en aza indirmek için 1000 lx'in üzerindeki ışık seviyelerinden kaçınınız.
- 1 spot başlıklı ST761T Storeflow, bir askı teli kullanılıyorsa her zaman ray ile aynı hizada kurulmalıdır. Bir açının altına montaja yalnızca sert süspansiyonlu bir rayda izin verilir, böylece rayın eğilmesi önlenir



StoreFlow Double Spothead
ST762T in black



StoreFlow Double Spothead
ST762T in white



StoreFlow Single Spothead
ST761T in silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T in black




StoreFlow Double Spothead
ST762T in silver




StoreFlow Single Spothead
ST761T in white

[DIMENSIONALDRAWING]



ST761T 49S/PW940 DIA WH



ST762T 39S/PW930 DIA BK

[PRODUCTDETAILS]



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service
due to its removable covers



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview black



Tilt indications make
consistent aiming of multiple
spotheads easy



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
----------------------------	-------

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Maksimum dim seviyesi	1%
-----------------------	----

Mekanik ve Muhafaza

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2] standart]

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titretilme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Sürücü birimi sayısı
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 ünite
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	2 ünite
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 ünite
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	2 ünite
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 ünite
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 ünite
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 ünite
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	2 ünite
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 ünite
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	2 ünite
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 ünite

Order Code	Full Product Name	Sürücü birimi sayısı
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	2 ünite
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 ünite
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 ünite
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 ünite
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 ünite
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 ünite
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 ünite
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 ünite
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 ünite
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 ünite
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	1 ünite

İşık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Optik sistem türü
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	9.400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	5.400 lm	3000 K	144 lm/W	>80	İkili asimetrik optik
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	6.200 lm	3500 K	136 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	8.800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	İkili asimetrik optik
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	8.200 lm	3000 K	128 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	9.600 lm	3500 K	125 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	9.800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	5.800 lm	4000 K	153 lm/W	>80	İkili asimetrik optik
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	6.000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	8.400 lm	3000 K	137 lm/W	>80	İkili asimetrik optik
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	8.600 lm	4000 K	132 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	10.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	İkili asimetrik optik
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	9.800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	4.100 lm	3000 K	126 lm/W	>90	Asimetrik Işın açısı
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	4.700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Asimetrik Işın açısı
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	4.800 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Asimetrik Işın açısı
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	4.900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Asimetrik Işın açısı
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	6.000 lm	4000 K	132 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	8.400 lm	3500 K	129 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	9.400 lm	3000 K	119 lm/W	>90	İkili asimetrik optik
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	4.900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Asimetrik Işın açısı
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	2.700 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Asimetrik Işın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	77 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	37 W
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	45,5 W
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	61 W
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	64 W
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	77 W
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	77 W
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	38 W
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	45,5 W
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	61 W
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	65 W
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	76 W
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	77 W
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	32,5 W
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	38,5 W
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	38,5 W
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	38,5 W
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	45,5 W
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	65 W
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	79 W
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	38,5 W
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	19 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Evet
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Evet
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Evet
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Hayır
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Evet
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Evet
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Evet
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Hayır
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Evet
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Evet
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Evet
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Evet
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Evet
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Evet
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Evet
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Evet
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Evet
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Evet
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Hayır
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Evet
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Siyah
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	Siyah
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Siyah
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	Siyah
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Siyah
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Siyah
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Siyah
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	Beyaz
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Beyaz
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	Beyaz
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Beyaz
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	Beyaz
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Beyaz
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Gümüş
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Siyah
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Siyah
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Siyah
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Gümüş
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Gümüş
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Gümüş
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Beyaz
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	Beyaz

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)


Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
01434300	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
01161800	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
01164900	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
01167000	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
01168700	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
01175500	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
01176200	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
01162500	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
01163200	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
01166300	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
01170000	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T
01172400	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
01177900	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
01156400	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
01433600	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
01158800	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
01159500	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
01165600	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
01169400	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
01173100	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
01146500	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
01155700	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


[POLARNORMALDIAGRAMS]



ST760TI - 910505102526

ST760TI - 910505102534


ST760TI - 910505102518



ST760TI - 910505102414

ST760TI - 910505102508










ST760TI - 910505102535




ST760TI - 910505102531


ST760TI - 910505102523

ST760TI - 910505102524







ST760TI - 910505102520



ST760TI - 910505102517



ST760TI - 910505102525



ST760TI - 910505102528