



StoreFlow: нова концепція висококонтрастного освітлення проходів

Лінійку Philips StoreFlow розроблено для забезпечення оптимального світлового ефекту для освітлення полиць або проходів, щоб роздрібні продавці могли створити привабливу атмосферу в магазині. Органічний природний дизайн світильника легко вписується в середовище магазину, а непряма оптика PerfectAccent запобігає засліпленню і підтримує високоенергоєфективне освітлення. Освітлення полиць StoreFlow виготовлено з біопластику та забезпечує легке обслуговування світлодіодів, драйвера та оптики, що забезпечує низький викид парникових газів в атмосферу та відповідає вимогам до виробів замкнутого циклу. Це висококонтрастне освітлення доступне з односточною головкою (ST761T), яка ідеально підходить для периферійних зон магазину, або у вигляді двоточної головки (ST762T), яка чудово підходить для освітлення проходів.

Переваги

- Оптимальний світловий ефект для полиць і проходів: вироби на рівні очей виділяються, а решта полиці рівномірно освітлена без зайвого світла на підлозі
- Не відволікає увагу покупців завдяки непрямій оптиці PerfectAccent, яка зменшує засліплення
- Компактний дизайн світильника легко вписується в планування магазину
- Лінійка StoreFlow може зменшити викиди парникових газів: корпус виготовлено з біологічного пластику, а проста заміна компонентів і системна інтеграція підтримує освітлення замкнутого циклу

Applications

- Міні-маркети
- Супермаркети та гіпермаркети
- Крамниці великого формату

Характеристики

- Обертання на 340° і нахил +/- 15° (з індикацією кута) для ідеального, постійного регулювання світла
- Варіанти з одинарною або подвійною головкою точкового світильника для освітлення периферійних зон магазину, а також загальних проходів у центрі магазину
- Висока ефективність світильника — навіть зі світлодіодами з CRI 90
- Знімні кришки для легкого обслуговування та оновлення оптики, драйвера та світлодіодів
- Бездротові або DALI-елементи керування для точного налаштування рівня освітлення

- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Вириб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках
- Що стосується фактора пошкодження, то світлодіодні світильники пропонують кращі показники в порівнянні зі звичайними джерелами світла, але все одно можуть спричиняти вицвітання кольору, оскільки навіть без ІЧ- або УФ-випромінювання в світловому промені світло саме по собі є джерелом енергії. Щоб мінімізувати ризик, уникайте рівнів освітленості понад 1000 люкс.
- ST761T Storeflow з 1 головкою точкового світильника завжди слід встановлювати в лінію з треком, якщо використовується дрід для підвішування. Установка під кутом допускається тільки на доріжці з жорсткою підвіскою, щоб уникнути нахилу доріжки

Версії



StoreFlow Double Spothead
ST762T in black



StoreFlow Double Spothead
ST762T in white



StoreFlow Single Spothead
ST761T in silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T in black




StoreFlow Double Spothead
ST762T in silver




StoreFlow Single Spothead
ST761T in white

Розміри



ST761T 49S/PW930 DIA BK



ST762T 49S/PW930 DIA BK

Деталі по продукції



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview silver



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview black



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview silver



StoreFlow Double Spothead
ST762T frontview silver



StoreFlow is easy to service
due to its removable covers



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview black



Tilt indications make
consistent aiming of multiple
spotheads easy



StoreFlow Single Spothead
ST761T frontview black



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview white



StoreFlow Single Spothead
ST761T sideview white



StoreFlow Double Spothead
ST762T sideview black

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кут променю джерела світла	120 °
----------------------------	-------

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
--	----

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,5
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	2 шт.
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	2 шт.
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	2 шт.
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	2 шт.
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	2 шт.
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	2 шт.
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	2 шт.
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	2 шт.
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	2 шт.

Order Code	Full Product Name	Кількість розподільних коробок
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	2 шт.
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	2 шт.
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	2 шт.
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	2 шт.
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	1 шт.
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	1 шт.
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	1 шт.
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	1 шт.
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	2 шт.
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	2 шт.
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	2 шт.
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	1 шт.
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	1 шт.

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	9 400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	5 400 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Подвійна асиметрична оптика
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	6 200 lm	3500 K	136 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	8 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Подвійна асиметрична оптика
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	8 200 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	9 600 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	5 800 lm	4000 K	153 lm/W	>80	Подвійна асиметрична оптика
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	6 000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	8 400 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Подвійна асиметрична оптика
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	8 600 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	10 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	Подвійна асиметрична оптика
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	9 800 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	4 100 lm	3000 K	126 lm/W	>90	Асиметричний кут променю
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	4 700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Асиметричний кут променю
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	4 800 lm	3500 K	125 lm/W	>90	Асиметричний кут променю
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Асиметричний кут променю
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	6 000 lm	4000 K	132 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	8 400 lm	3500 K	129 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	9 400 lm	3000 K	119 lm/W	>90	Подвійна асиметрична оптика
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	4 900 lm	4000 K	128 lm/W	>90	Асиметричний кут променю
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	2 700 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Асиметричний кут променю

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	77 W
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	37 W
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	45,5 W
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	61 W
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	64 W
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	77 W
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	77 W
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	38 W
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	45,5 W
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	61 W
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	65 W
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	76 W
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	77 W
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	32,5 W
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	38,5 W
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	38,5 W
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	38,5 W
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	45,5 W
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	65 W
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	79 W
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	38,5 W
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	19 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Так
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Так
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Так
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Ні
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Так
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Так
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Так
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Ні
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Так
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Так
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Так
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Так
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Так
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Так
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Так
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Так
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Так
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Так
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Ні
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Так
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Ні

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	Чорний
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	Чорний
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	Чорний
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	Чорний
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	Чорний
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	Чорний
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	Чорний
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	Білий
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	Білий
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	Білий
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	Білий
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	Білий
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	Білий
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	Сріблястий
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	Чорний
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	Чорний
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	Чорний
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	Сріблястий
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	Сріблястий
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	Сріблястий
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	Білий
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	Білий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	(0.434,0.403)<3
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	(0.382,0.380)<3
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	(0.382,0.380)<3
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	(0.422,0.386)<2
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	(0.434,0.403)<3
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	(0.382,0.380)<3
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	(0.422,0.386)<2
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	(0.422,0.386)<2
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	(0.398,0.376)<2
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	(0.374,0.364)<2
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	(0.374,0.364)<2
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	(0.398,0.376)<2
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	(0.422,0.386)<2
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	(0.374,0.364)<2
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	(0.434,0.403)<3

Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102415	ST762T 49S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102523	ST762T 27S/830 DIA BK	ST762T
910505102526	ST762T 27S/PW935 WIA BK	ST762T
910505102529	ST762T 39S/840 PSU BK	ST762T
910505102530	ST762T 39S/PW930 DIA BK	ST762T
910505102537	ST762T 49S/PW935 DIA BK	ST762T
910505102538	ST762T 49S/PW940 DIA BK	ST762T
910505102524	ST762T 27S/840 PSU WH	ST762T
910505102525	ST762T 27S/PW930 DIA WH	ST762T
910505102528	ST762T 39S/830 DIA WH	ST762T
910505102532	ST762T 39S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102534	ST762T 49S/840 DIA WH	ST762T
910505102539	ST762T 49S/PW940 DIA WH	ST762T
910505102518	ST761T 39S/PW930 WIA SI	ST761T
910505102414	ST761T 49S/PW930 DIA BK	ST761T
910505102520	ST761T 49S/PW935 DIA BK	ST761T
910505102521	ST761T 49S/PW940 DIA BK	ST761T
910505102527	ST762T 27S/PW940 DIA SI	ST762T
910505102531	ST762T 39S/PW935 WIA SI	ST762T
910505102535	ST762T 49S/PW930 PSU SI	ST762T
910505102508	ST761T 49S/PW940 DIA WH	ST761T
910505102517	ST761T 27S/830 PSU WH	ST761T


Polar normal diagrams



ST760TI - 910505102526

ST760TI - 910505102534


ST760TI - 910505102518



ST760TI - 910505102414

ST760TI - 910505102508


ST760TI - 910505102535




ST760TI - 910505102531

ST760TI - 910505102523


ST760TI - 910505102524




ST760TI - 910505102521




ST760TI - 910505102415




ST760TI - 910505102538




ST760TI - 910505102527




ST760TI - 910505102537




ST760TI - 910505102539




ST760TI - 910505102530




ST760TI - 910505102529




ST760TI - 910505102532




ST760TI - 910505102520



ST760TI - 910505102517



ST760TI - 910505102525



ST760TI - 910505102528