



## Ultimative Flexibilität und Performance im Einzelhandel

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

### Vorteile

- Hochwertiges Licht für eine attraktive Umgebung und hohen Sehkomfort für Ihre Kunden  
Hochwertiges Licht zum Anlocken von Kundschaft und Sehkomfort
- Einfache Umrüstung der Leuchte für regelmäßige Neugestaltung im Geschäft
- Das OptiShield Konzept gewährleistet optimale Lichtqualität über die gesamte Nutzlebensdauer des Produkts

### Applications

- Supermärkte
- Kaufhäuser
- Sonstiger Einzelhandel

## Merkmale

- Austausch der Reflektoren ganz ohne Werkzeug
  - OptiShield Technologie schützt vor Insekten und Staub
  - Filterglas und Blendschutzklappen als Zubehör erhältlich
  - Bis zu 6.000 lm Lichtstrom für Installationen in großer Höhe
  - Auch mit ovalem oder rechteckigem Ausstrahlungswinkel für optimale Ausleuchtung von Ecken und Wortbildmarken oder Bannern
  - Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
  - Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
  - Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770B  
white, semi recessed



StyliD Evo Compact HR for  
maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770B  
black, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X  
white, Maxos fusion  
integrated



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact ST770X  
black, Maxos fusion  
integrated



StyliD Evo Performance  
ST780T white, track version



StyliD Evo Performance HR  
for maxos fusion



StyliD Evo Performance  
ST780S black, Maxos fusion  
version



StyliD Evo Compact ST770T  
silver, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance  
ST780T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S  
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S  
silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for  
maxos fusion



StyliD Evo Performance  
ST780S white, Maxos fusion  
version



StyliD Evo Compact ST770T  
white, track version



StyliD Evo Compact ST770T  
black, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR




StyliD Evo Compact HR for  
maxos fusion




StyliD Evo Performance HR  
for maxos fusion


## Abmessungsskizzen




ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK




ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH




ST770T 39S/830 PSU MB FG WH




ST780T 49S/930 PSU MB FG SI




ST770T LED49S/830 PSU HMB SI




ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI




ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH




ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK



ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH



ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK



ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH


## Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

## Allgemeine Informationen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lichtquelle austauschbar | Nein    |
| Anzahl Betriebsgeräte    | Einheit |
| Betriebsgerät inklusive  | Ja      |
| Service Tag              | Ja      |

## Lichttechnische Daten

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 Grad |
|-------------------------------------|----------|

## Betrieb und Elektrik

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Eingangsspannung                           | 220 bis 240 V |
| Netzfrequenz                               | 50 to 60 Hz   |
| Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten | Nein          |

## Lichtregelung und Dimmen

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Lichtregelung | Visible Light Communication |
|---------------|-----------------------------|

## Mechanik und Gehäuse

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Schutzart (IP)        | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 [0,2 J Standard]         |

## Genehmigung und Anwendung

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Glühfadentest                                        | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s                             |
| Entflammbarkeitszeichen                              | Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen) |
| CE-Zeichen                                           | Ja                                                          |
| ENEC-Zeichen                                         | ENEC-Zeichen                                                |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1                                                           |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,5                                                         |
| Umgebungstemperaturbereich                           | +10 bis +35 °C                                              |

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

## Lichttechnische Daten

| Order Code    | Full Product Name                 | Lichtstrom | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Farbwiedergabeindex (CRI) | Optik                                                                       |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8719514009967 | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI    | 2.700 lm   | 3000 K                    | 138 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8718699977115 | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | 3.900 lm   | 3000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl            |
| 8718699976538 | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | 1.700 lm   | 3000 K                    | 144 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976545 | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | 2.000 lm   | 3000 K                    | 120 lm/W                | >80                       | Tiefstrahlend (NB)                                                          |
| 8718699976583 | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | 2.700 lm   | 3000 K                    | 136 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976590 | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | 2.700 lm   | 4000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                         |
| 8718699976606 | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | 2.700 lm   | 3000 K                    | 132 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976613 | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | 2.700 lm   | 2700 K                    | 130 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976620 | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | 2.700 lm   | 3000 K                    | 78 lm/W                 | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976637 | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | 3.000 lm   | 5000 K                    | 94 lm/W                 | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976644 | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | 2.700 lm   | 3000 K                    | 114 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976651 | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | 2.700 lm   | 3000 K                    | 134 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976668 | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | 2.800 lm   | 2200 K                    | 90 lm/W                 | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976675 | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | 3.900 lm   | 2700 K                    | 132 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |
| 8718699976682 | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | 3.900 lm   | 3000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976699 | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | 3.900 lm   | 4000 K                    | 147 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                         |
| 8718699976828 | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | 3.900 lm   | 3000 K                    | 129 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad       |
| 8718699976552 | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | 2.700 lm   | 2700 K                    | 125 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |
| 8718699976569 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | 2.700 lm   | 3000 K                    | 131 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976576 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | 2.700 lm   | 3000 K                    | 131 lm/W                | >80                       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                           |
| 8718699977245 | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | 1.700 lm   | 3000 K                    | 144 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977252 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | 2.000 lm   | 3000 K                    | 121 lm/W                | >80                       | Tiefstrahlend (NB)                                                          |
| 8718699977269 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | 2.700 lm   | 2700 K                    | 130 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |
| 8718699977276 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | 2.700 lm   | 3000 K                    | 136 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977283 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | 2.700 lm   | 4000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                         |
| 8718699977290 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | 2.700 lm   | 3000 K                    | 133 lm/W                | >90                       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                           |
| 8718699977306 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | 2.700 lm   | 2700 K                    | 131 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977313 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | 2.700 lm   | 3000 K                    | 81 lm/W                 | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977320 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | 3.000 lm   | 5000 K                    | 95 lm/W                 | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977351 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | 2.800 lm   | 2200 K                    | 96 lm/W                 | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977368 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | 3.900 lm   | 3000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |

| Order Code    | Full Product Name                | Lichtstrom | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Farbwiedergabeindex (CRI) | Optik                                                                        |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8718699977375 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | 3.900 lm   | 3000 K                    | 128 lm/W                | >90                       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                            |
| 8719514010154 | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG  | 4.900 lm   | 2700 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 8719514010222 | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI     | 6.000 lm   | 2700 K                    | 138 lm/W                | >80                       |                                                                              |
| 8718699977337 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | 2.700 lm   | 3000 K                    | 116 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977344 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | 2.700 lm   | 3000 K                    | 134 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977481 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | 3.900 lm   | 2700 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Tiefstrahlend (NB)                                                           |
| 8718699977498 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | 3.900 lm   | 3000 K                    | 139 lm/W                | >80                       | Tiefstrahlend (NB)                                                           |
| 8718699977504 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | 3.900 lm   | 4000 K                    | 144 lm/W                | >80                       | Tiefstrahlend (NB)                                                           |
| 8718699977511 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | 3.900 lm   | 3000 K                    | 131 lm/W                | >90                       | Tiefstrahlend (NB)                                                           |
| 8718699977528 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | 4.900 lm   | 2700 K                    | 139 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                          |
| 8718699977542 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 4.900 lm   | 3000 K                    | 128 lm/W                | >80                       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                            |
| 8718699977559 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | 4.900 lm   | 3000 K                    | 139 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977566 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | 4.900 lm   | 4000 K                    | 139 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                          |
| 8718699977603 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | 6.000 lm   | 3000 K                    | 135 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977610 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | 6.000 lm   | 4000 K                    | 152 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977450 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | 6.000 lm   | 2700 K                    | 135 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad        |
| 8718699977467 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | 6.000 lm   | 3000 K                    | 139 lm/W                | >80                       |                                                                              |
| 8718699977474 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | 6.000 lm   | 4000 K                    | 146 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                          |
| 8718699977016 | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | 2.700 lm   | 3000 K                    | 132 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977054 | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | 2.700 lm   | 3000 K                    | 114 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977078 | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | 2.700 lm   | 3000 K                    | 134 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8719514010093 | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | 4.900 lm   | 3000 K                    | 139 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8718699977573 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | 4.900 lm   | 3000 K                    | 132 lm/W                | >90                       |                                                                              |
| 8718699977580 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | 4.900 lm   | 3000 K                    | 132 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699977597 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | 6.000 lm   | 2700 K                    | 138 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                          |
| 8718699976736 | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | 1.700 lm   | 2700 K                    | 138 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                          |
| 8718699976743 | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | 1.700 lm   | 3000 K                    | 144 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699976750 | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | 1.700 lm   | 4000 K                    | 150 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                          |
| 8718699976767 | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 2.700 lm   | 2700 K                    | 125 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                          |
| 8718699976774 | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 2.700 lm   | 3000 K                    | 131 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                      |
| 8718699976781 | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 2.700 lm   | 4000 K                    | 136 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                          |
| 8718699976866 | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | 3.900 lm   | 3000 K                    | 130 lm/W                | >90                       | Sehr breitstrahlend                                                          |

| Order Code    | Full Product Name                | Lichtstrom | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Farbwiedergabeindex (CRI) | Optik                                                                       |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8719514009899 | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | 2.000 lm   | 3000 K                    | 124 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad         |
| 8719514009905 | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | 2.700 lm   | 3000 K                    | 141 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514009912 | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | 2.700 lm   | 2700 K                    | 135 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad       |
| 8719514010024 | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | 3.900 lm   | 3000 K                    | 146 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514010031 | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | 3.900 lm   | 2700 K                    | 139 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad       |
| 8718699976972 | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | 2.700 lm   | 3000 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl            |
| 8718699977061 | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 2.700 lm   | 3000 K                    | 130 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8720169013360 | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | 3.900 lm   | 3000 K                    | 127 lm/W                | >90                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |
| 8718699976798 | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | 3.900 lm   | 2700 K                    | 129 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |
| 8718699976804 | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | 3.900 lm   | 3000 K                    | 138 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976811 | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | 3.900 lm   | 4000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                         |
| 8718699977191 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | 4.900 lm   | 3000 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Vertikaler Strahl              |
| 8718699977535 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | 4.900 lm   | 3000 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl            |
| 8718699976835 | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | 3.900 lm   | 3000 K                    | 116 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad        |
| 8718699976842 | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | 4.000 lm   | 3000 K                    | 134 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad        |
| 8718699976927 | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 4.900 lm   | 3000 K                    | 132 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8718699977399 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | 3.900 lm   | 2700 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Tiefstrahlend (NB)                                                          |
| 8718699977405 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 4.900 lm   | 2700 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |
| 8718699977412 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 4.900 lm   | 3000 K                    | 128 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977429 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 4.900 lm   | 4000 K                    | 133 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                         |
| 8718699976941 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | 2.000 lm   | 3000 K                    | 120 lm/W                | >80                       | Tiefstrahlend (NB)                                                          |
| 8718699976958 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | 2.700 lm   | 2700 K                    | 125 lm/W                | >80                       | Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel                                             |
| 8718699976965 | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | 2.700 lm   | 2700 K                    | 131 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |
| 8718699976989 | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 2.700 lm   | 3000 K                    | 131 lm/W                | >80                       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                           |
| 8718699976996 | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | 2.700 lm   | 3000 K                    | 136 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977009 | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | 2.700 lm   | 4000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Sehr breitstrahlend                                                         |
| 8718699977092 | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | 3.900 lm   | 2700 K                    | 129 lm/W                | >80                       | Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel                                             |
| 8718699977108 | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | 3.900 lm   | 2700 K                    | 132 lm/W                | >80                       | Breitstrahlend (WB)                                                         |

| Order Code    | Full Product Name               | Lichtstrom | Ähnlichste Farbtemperatur | Nennlichtausbeute (Nom) | Farbwiedergabeindex (CRI) | Optik                                                                       |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8718699977122 | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | 3.900 lm   | 3000 K                    | 138 lm/W                | >80                       | Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel                                           |
| 8718699977139 | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | 3.900 lm   | 3000 K                    | 142 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977146 | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | 3.900 lm   | 4000 K                    | 147 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699976934 | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | 1.700 lm   | 3000 K                    | 135 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977023 | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | 2.700 lm   | 2700 K                    | 131 lm/W                | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977030 | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | 2.700 lm   | 3000 K                    | 78 lm/W                 | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977047 | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | 3.000 lm   | 5000 K                    | 94 lm/W                 | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977085 | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | 2.800 lm   | 2200 K                    | 90 lm/W                 | >80                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977153 | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | 3.900 lm   | 3000 K                    | 127 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977160 | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | 3.900 lm   | 3000 K                    | 115 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8718699977177 | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | 3.900 lm   | 3000 K                    | 130 lm/W                | >90                       | Tiefbreitstrahlend (MB)                                                     |
| 8719514009882 | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | 1.700 lm   | 3000 K                    | 135 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514009974 | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | 2.700 lm   | 2700 K                    | 135 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514009981 | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | 2.700 lm   | 5000 K                    | 98 lm/W                 | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514009998 | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | 2.700 lm   | 3000 K                    | 81 lm/W                 | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514010130 | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | 3.900 lm   | 3000 K                    | 143 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad         |
| 8719514010147 | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | 4.900 lm   | 3000 K                    | 139 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514010215 | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | 6.000 lm   | 3000 K                    | 143 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8719514009875 | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | 1.700 lm   | 3000 K                    | 149 lm/W                | >80                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |
| 8718699977436 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | 4.900 lm   | 3000 K                    | 137 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad       |
| 8718699977443 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | 4.900 lm   | 3000 K                    | 132 lm/W                | >90                       | Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad |

## Betrieb und Elektrik

| Order Code    | Full Product Name                | Systemleistung | IEC-Schutzklasse |
|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 8719514009967 | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI   | 19,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977115 | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | 29,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976538 | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | 11,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976545 | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | 16,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976583 | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | 19,6 W         | Schutzklasse II  |

| Order Code    | Full Product Name                 | Systemleistung | IEC-Schutzklasse |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 8718699976590 | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | 19,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976606 | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | 19,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976613 | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | 19,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976620 | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | 35 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976637 | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | 32,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976644 | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | 24,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976651 | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | 19,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976668 | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | 31 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976675 | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | 31 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976682 | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976699 | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976828 | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | 31,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976552 | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976569 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976576 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977245 | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | 11,8 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977252 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | 16,4 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977269 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | 19,6 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977276 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | 19,6 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977283 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | 19,6 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977290 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | 19,8 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977306 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | 19,6 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977313 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | 34 W           | Schutzklasse I   |
| 8718699977320 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | 32 W           | Schutzklasse I   |
| 8718699977351 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | 29 W           | Schutzklasse I   |
| 8718699977368 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | 29 W           | Schutzklasse I   |
| 8718699977375 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | 30,5 W         | Schutzklasse I   |
| 8719514010154 | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | 37,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514010222 | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI      | 44 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977337 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | 24 W           | Schutzklasse I   |
| 8718699977344 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | 19,8 W         | Schutzklasse I   |
| 8718699977481 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH       | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977498 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH       | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977504 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH       | 27 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977511 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH       | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977528 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH       | 37,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977542 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH   | 39 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977559 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH       | 37,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977566 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH      | 37,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977603 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH       | 46 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977610 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH       | 39,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977450 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK     | 45 W           | Schutzklasse II  |

| Order Code    | Full Product Name                | Systemleistung | IEC-Schutzklasse |
|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 8718699977467 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | 45 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977474 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | 41 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977016 | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | 19,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977054 | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | 24,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977078 | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | 19,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514010093 | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | 37,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977573 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | 38 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977580 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | 38 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977597 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | 46 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976736 | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | 11,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976743 | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | 11,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976750 | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | 11,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976767 | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976774 | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976781 | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976866 | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | 31 W           | Schutzklasse II  |
| 8719514009899 | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | 16,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514009905 | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | 19,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514009912 | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | 19,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514010024 | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8719514010031 | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976972 | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977061 | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8720169013360 | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | 32 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976798 | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | 31,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976804 | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | 29,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976811 | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | 29,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977191 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | 39 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977535 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | 39 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976835 | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | 35,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976842 | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | 29,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976927 | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | 39,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977399 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977405 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | 39 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977412 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | 39 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977429 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | 39 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976941 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | 16,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976958 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976965 | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | 19,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976989 | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | 20,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699976996 | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | 19,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977009 | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | 19,6 W         | Schutzklasse II  |

| Order Code    | Full Product Name               | Systemleistung | IEC-Schutzklasse |
|---------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| 8718699977092 | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH | 31,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977108 | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | 31 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977122 | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | 29,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977139 | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977146 | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | 29 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699976934 | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | 11,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977023 | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | 19,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977030 | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | 35 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977047 | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | 32,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977085 | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | 31 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977153 | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | 31 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977160 | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | 35 W           | Schutzklasse II  |
| 8718699977177 | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | 31 W           | Schutzklasse II  |
| 8719514009882 | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | 11,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514009974 | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | 19,6 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514009981 | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | 28,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514009998 | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | 35 W           | Schutzklasse II  |
| 8719514010130 | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | 27 W           | Schutzklasse II  |
| 8719514010147 | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | 37,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8719514010215 | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | 44 W           | Schutzklasse II  |
| 8719514009875 | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | 11,8 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977436 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | 39,5 W         | Schutzklasse II  |
| 8718699977443 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | 39,5 W         | Schutzklasse II  |

## Lichtregelung und Dimmen

| Order Code    | Full Product Name                | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|---------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 8719514009967 | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977115 | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | Ja      | 1%                  |
| 8718699976538 | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976545 | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976583 | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976590 | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976606 | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976613 | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976620 | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976637 | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976644 | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976651 | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976668 | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976675 | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976682 | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |

| Order Code    | Full Product Name                 | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 8718699976699 | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976828 | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Ja      | 1%                  |
| 8718699976552 | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Ja      | 1%                  |
| 8718699976569 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Ja      | 1%                  |
| 8718699976576 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Ja      | 1%                  |
| 8718699977245 | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Ja      | 1%                  |
| 8718699977252 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | Ja      | 1%                  |
| 8718699977269 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | Ja      | 1%                  |
| 8718699977276 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | Ja      | 1%                  |
| 8718699977283 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | Ja      | 1%                  |
| 8718699977290 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | Ja      | 1%                  |
| 8718699977306 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | Ja      | 1%                  |
| 8718699977313 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | Ja      | 1%                  |
| 8718699977320 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | Ja      | 1%                  |
| 8718699977351 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | Ja      | 1%                  |
| 8718699977368 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | Ja      | 1%                  |
| 8718699977375 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | Ja      | 1%                  |
| 8719514010154 | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514010222 | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977337 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | Ja      | 1%                  |
| 8718699977344 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | Ja      | 1%                  |
| 8718699977481 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977498 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977504 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977511 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977528 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977542 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH   | Ja      | 1%                  |
| 8718699977559 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977566 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977603 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977610 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977450 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK     | Ja      | 1%                  |
| 8718699977467 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK     | Ja      | 1%                  |
| 8718699977474 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK  | Ja      | 1%                  |
| 8718699977016 | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977054 | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977078 | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514010093 | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977573 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977580 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977597 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976736 | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |

| Order Code    | Full Product Name                | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|---------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 8718699976743 | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976750 | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976767 | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699976774 | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699976781 | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Ja      | 1%                  |
| 8718699976866 | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009899 | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009905 | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009912 | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514010024 | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514010031 | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976972 | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Ja      | 1%                  |
| 8718699977061 | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Ja      | 1%                  |
| 8720169013360 | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | Ja      | Nicht anwendbar     |
| 8718699976798 | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Ja      | 1%                  |
| 8718699976804 | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Ja      | 1%                  |
| 8718699976811 | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Ja      | 1%                  |
| 8718699977191 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Ja      | 1%                  |
| 8718699977535 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Ja      | 1%                  |
| 8718699976835 | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Ja      | 1%                  |
| 8718699976842 | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Ja      | 1%                  |
| 8718699976927 | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699977399 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977405 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699977412 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699977429 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Ja      | 1%                  |
| 8718699976941 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976958 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699976965 | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976989 | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699976996 | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977009 | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977092 | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699977108 | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977122 | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Ja      | 1%                  |
| 8718699977139 | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977146 | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699976934 | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977023 | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977030 | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977047 | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977085 | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | Nein    | Nicht anwendbar     |

| Order Code    | Full Product Name               | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|---------------|---------------------------------|---------|---------------------|
| 8718699977153 | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977160 | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977177 | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009882 | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009974 | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009981 | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009998 | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514010130 | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514010147 | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514010215 | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8719514009875 | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 8718699977436 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | Ja      | 1%                  |
| 8718699977443 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | Ja      | 1%                  |

## Mechanik und Gehäuse

| Order Code    | Full Product Name                 | Gehäusefarbe |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 8719514009967 | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI    | Silber       |
| 8718699977115 | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | Silber       |
| 8718699976538 | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976545 | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976583 | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976590 | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | Weiß         |
| 8718699976606 | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976613 | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699976620 | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976637 | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699976644 | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | Weiß         |
| 8718699976651 | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | Weiß         |
| 8718699976668 | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | Weiß         |
| 8718699976675 | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976682 | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976699 | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | Weiß         |
| 8718699976828 | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | Schwarz      |
| 8718699976552 | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | Schwarz      |
| 8718699976569 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | Schwarz      |
| 8718699976576 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | Schwarz      |
| 8718699977245 | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 8718699977252 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | Weiß         |
| 8718699977269 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | Weiß         |
| 8718699977276 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 8718699977283 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | Weiß         |

| Order Code    | Full Product Name                | Gehäusefarbe |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| 8718699977290 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH      | Weiß         |
| 8718699977306 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 8718699977313 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977320 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | Weiß         |
| 8718699977351 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | Weiß         |
| 8718699977368 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977375 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | Weiß         |
| 8719514010154 | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG  | Silber       |
| 8719514010222 | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI     | Silber       |
| 8718699977337 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | Schwarz      |
| 8718699977344 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | Schwarz      |
| 8718699977481 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977498 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977504 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977511 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977528 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977542 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Weiß         |
| 8718699977559 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977566 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Weiß         |
| 8718699977603 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977610 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977450 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Schwarz      |
| 8718699977467 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Schwarz      |
| 8718699977474 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | Schwarz      |
| 8718699977016 | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Silber       |
| 8718699977054 | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Silber       |
| 8718699977078 | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Silber       |
| 8719514010093 | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | Silber       |
| 8718699977573 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Silber       |
| 8718699977580 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Silber       |
| 8718699977597 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Silber       |
| 8718699976736 | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Weiß         |
| 8718699976743 | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699976750 | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Weiß         |
| 8718699976767 | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Weiß         |
| 8718699976774 | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Weiß         |
| 8718699976781 | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Weiß         |
| 8718699976866 | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Weiß         |
| 8719514009899 | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | Weiß         |
| 8719514009905 | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | Weiß         |
| 8719514009912 | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | Weiß         |
| 8719514010024 | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | Weiß         |

| Order Code    | Full Product Name                | Gehäusefarbe |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| 8719514010031 | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | Weiß         |
| 8718699976972 | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Weiß         |
| 8718699977061 | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Weiß         |
| 8720169013360 | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | Schwarz      |
| 8718699976798 | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Silber       |
| 8718699976804 | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Silber       |
| 8718699976811 | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Silber       |
| 8718699977191 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Weiß         |
| 8718699977535 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Schwarz      |
| 8718699976835 | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Schwarz      |
| 8718699976842 | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Schwarz      |
| 8718699976927 | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Weiß         |
| 8718699977399 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977405 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Weiß         |
| 8718699977412 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Weiß         |
| 8718699977429 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Weiß         |
| 8718699976941 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | Weiß         |
| 8718699976958 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Weiß         |
| 8718699976965 | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | Weiß         |
| 8718699976989 | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Weiß         |
| 8718699976996 | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977009 | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | Weiß         |
| 8718699977092 | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Weiß         |
| 8718699977108 | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977122 | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Weiß         |
| 8718699977139 | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699977146 | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | Weiß         |
| 8718699976934 | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | Schwarz      |
| 8718699977023 | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Schwarz      |
| 8718699977030 | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Schwarz      |
| 8718699977047 | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Schwarz      |
| 8718699977085 | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | Schwarz      |
| 8718699977153 | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Schwarz      |
| 8718699977160 | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | Schwarz      |
| 8718699977177 | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Schwarz      |
| 8719514009882 | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK     | Schwarz      |
| 8719514009974 | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG   | Schwarz      |
| 8719514009981 | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK      | Schwarz      |
| 8719514009998 | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK     | Schwarz      |
| 8719514010130 | ST780T 39S/830 PSU HNB WH        | Weiß         |
| 8719514010147 | ST780T 49S/830 PSU HMB WH        | Weiß         |
| 8719514010215 | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH     | Weiß         |

| Order Code    | Full Product Name               | Gehäusefarbe |
|---------------|---------------------------------|--------------|
| 8719514009875 | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | Weiß         |
| 8718699977436 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | Weiß         |
| 8718699977443 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | Weiß         |

## Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code    | Full Product Name                 | Anfängliche Farbsättigung |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 8719514009967 | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699977115 | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976538 | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976545 | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976583 | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976590 | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699976606 | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699976613 | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976620 | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | (0.457,0.385)<3           |
| 8718699976637 | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | (0.343,0.331)<3           |
| 8718699976644 | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699976651 | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699976668 | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | (0.478,0.382)<2           |
| 8718699976675 | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976682 | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976699 | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699976828 | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699976552 | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976569 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976576 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977245 | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977252 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977269 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977276 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977283 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699977290 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699977306 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977313 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | (0.457,0.385)<3           |
| 8718699977320 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | (0.343,0.331)<3           |
| 8718699977351 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | (0.478,0.382)<2           |
| 8718699977368 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977375 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | (0.434,0.403)<2           |
| 8719514010154 | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | (0.458,0.410)<3           |
| 8719514010222 | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977337 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | (0.422,0.386)<2           |

| Order Code    | Full Product Name                | Anfängliche Farbsättigung |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| 8718699977344 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699977481 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977498 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977504 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699977511 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699977528 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977542 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977559 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977566 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699977603 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977610 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699977450 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977467 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977474 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699977016 | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699977054 | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699977078 | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 8719514010093 | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977573 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699977580 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699977597 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976736 | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976743 | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976750 | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699976767 | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976774 | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976781 | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699976866 | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | (0.422,0.386)<2           |
| 8719514009899 | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 8719514009905 | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 8719514009912 | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | (0.458,0.410)<3           |
| 8719514010024 | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 8719514010031 | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976972 | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977061 | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2           |
| 8720169013360 | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699976798 | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976804 | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976811 | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699977191 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977535 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976835 | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | (0.422,0.386)<2           |

| Order Code    | Full Product Name                | Anfängliche Farbsättigung |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| 8718699976842 | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HWWB BK | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699976927 | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699977399 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977405 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977412 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977429 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699976941 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976958 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976965 | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699976989 | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699976996 | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977009 | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699977092 | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977108 | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977122 | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977139 | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977146 | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH      | (0.382,0.380)<3           |
| 8718699976934 | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK      | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699977023 | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | (0.458,0.410)<3           |
| 8718699977030 | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | (0.457,0.385)<3           |
| 8718699977047 | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | (0.343,0.331)<3           |
| 8718699977085 | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK     | (0.478,0.382)<2           |
| 8718699977153 | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699977160 | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK    | (0.422,0.386)<2           |
| 8718699977177 | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | (0.422,0.386)<2           |
| 8719514009882 | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK     | (0.434,0.403)<2           |
| 8719514009974 | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG   | (0.458,0.410)<3           |
| 8719514009981 | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK      | (0.343,0.331)<3           |
| 8719514009998 | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK     | (0.457,0.385)<3           |
| 8719514010130 | ST780T 39S/830 PSU HNB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 8719514010147 | ST780T 49S/830 PSU HMB WH        | (0.434,0.403)<3           |
| 8719514010215 | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH     | (0.434,0.403)<3           |
| 8719514009875 | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG  | (0.434,0.403)<3           |
| 8718699977436 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | (0.434,0.403)<2           |
| 8718699977443 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2           |

## Produktdaten


| Order Code    | Full Product Name                | Produktfamiliencode |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 8719514009967 | ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI   | ST770T              |
| 8718699977115 | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | ST770T              |
| 8718699976538 | ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH    | ST770B              |

| Order Code    | Full Product Name                 | Produktfamiliencode |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 8718699976545 | ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH     | ST770B              |
| 8718699976583 | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 8718699976590 | ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH    | ST770B              |
| 8718699976606 | ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 8718699976613 | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH      | ST770B              |
| 8718699976620 | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 8718699976637 | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH      | ST770B              |
| 8718699976644 | ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH   | ST770B              |
| 8718699976651 | ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH   | ST770B              |
| 8718699976668 | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH    | ST770B              |
| 8718699976675 | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH     | ST770B              |
| 8718699976682 | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH     | ST770B              |
| 8718699976699 | ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH    | ST770B              |
| 8718699976828 | ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK     | ST770S              |
| 8718699976552 | ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK | ST770B              |
| 8718699976569 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK | ST770B              |
| 8718699976576 | ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK | ST770B              |
| 8718699977245 | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH       | ST770X              |
| 8718699977252 | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH       | ST770X              |
| 8718699977269 | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH       | ST770X              |
| 8718699977276 | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH       | ST770X              |
| 8718699977283 | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH      | ST770X              |
| 8718699977290 | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH       | ST770X              |
| 8718699977306 | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH        | ST770X              |
| 8718699977313 | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH       | ST770X              |
| 8718699977320 | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH        | ST770X              |
| 8718699977351 | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH      | ST770X              |
| 8718699977368 | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH       | ST770X              |
| 8718699977375 | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH       | ST770X              |
| 8719514010154 | ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG   | ST780T              |
| 8719514010222 | ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI      | ST780T              |
| 8718699977337 | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK     | ST770X              |
| 8718699977344 | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK     | ST770X              |
| 8718699977481 | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH       | ST780T              |
| 8718699977498 | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH       | ST780T              |
| 8718699977504 | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH       | ST780T              |
| 8718699977511 | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH       | ST780T              |
| 8718699977528 | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH       | ST780T              |
| 8718699977542 | ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH   | ST780T              |
| 8718699977559 | ST780T 49S/830 PSU MB FG WH       | ST780T              |
| 8718699977566 | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH      | ST780T              |
| 8718699977603 | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH       | ST780T              |


| Order Code    | Full Product Name                | Produktfamiliencode |
|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 8718699977610 | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | ST780T              |
| 8718699977450 | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | ST780S              |
| 8718699977467 | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | ST780S              |
| 8718699977474 | ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK | ST780S              |
| 8718699977016 | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | ST770T              |
| 8718699977054 | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | ST770T              |
| 8718699977078 | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | ST770T              |
| 8719514010093 | ST770T LED49S/830 PSU HMB SI     | ST770T              |
| 8718699977573 | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | ST780T              |
| 8718699977580 | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | ST780T              |
| 8718699977597 | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | ST780T              |
| 8718699976736 | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | ST770S              |
| 8718699976743 | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | ST770S              |
| 8718699976750 | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | ST770S              |
| 8718699976767 | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | ST770S              |
| 8718699976774 | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | ST770S              |
| 8718699976781 | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | ST770S              |
| 8718699976866 | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | ST770S              |
| 8719514009899 | ST770T 20S/830 PSU HNB WH        | ST770T              |
| 8719514009905 | ST770T 27S/830 PSU HMB WH        | ST770T              |
| 8719514009912 | ST770T LED27S/827 PSU HWB WH     | ST770T              |
| 8719514010024 | ST770T 39S/830 PSU HMB WH        | ST770T              |
| 8719514010031 | ST770T LED39S/827 PSU HWB WH     | ST770T              |
| 8718699976972 | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | ST770T              |
| 8718699977061 | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | ST770T              |
| 8720169013360 | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | ST770T              |
| 8718699976798 | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | ST770S              |
| 8718699976804 | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | ST770S              |
| 8718699976811 | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | ST770S              |
| 8718699977191 | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | ST770T              |
| 8718699977535 | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | ST780T              |
| 8718699976835 | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | ST770S              |
| 8718699976842 | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | ST770S              |
| 8718699976927 | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | ST770S              |
| 8718699977399 | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | ST780S              |
| 8718699977405 | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | ST780S              |
| 8718699977412 | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | ST780S              |
| 8718699977429 | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | ST780S              |
| 8718699976941 | ST770T 20S/830 PSU NB FG WH      | ST770T              |
| 8718699976958 | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | ST770T              |
| 8718699976965 | ST770T 27S/827 PSU WB FG WH      | ST770T              |
| 8718699976989 | ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | ST770T              |

| Order Code    | Full Product Name               | Produktfamiliencode |
|---------------|---------------------------------|---------------------|
| 8718699976996 | ST770T 27S/830 PSU MB FG WH     | ST770T              |
| 8718699977009 | ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH    | ST770T              |
| 8718699977092 | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH | ST770T              |
| 8718699977108 | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH     | ST770T              |
| 8718699977122 | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH | ST770T              |
| 8718699977139 | ST770T 39S/830 PSU MB FG WH     | ST770T              |
| 8718699977146 | ST770T 39S/840 PSU MB FG WH     | ST770T              |
| 8718699976934 | ST770T 17S/930 PSU MB FG BK     | ST770T              |
| 8718699977023 | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK      | ST770T              |
| 8718699977030 | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK     | ST770T              |
| 8718699977047 | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK      | ST770T              |
| 8718699977085 | ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK    | ST770T              |
| 8718699977153 | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK     | ST770T              |
| 8718699977160 | ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK   | ST770T              |
| 8718699977177 | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK   | ST770T              |
| 8719514009882 | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK    | ST770T              |
| 8719514009974 | ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG  | ST770T              |
| 8719514009981 | ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK     | ST770T              |
| 8719514009998 | ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK    | ST770T              |
| 8719514010130 | ST780T 39S/830 PSU HNB WH       | ST780T              |
| 8719514010147 | ST780T 49S/830 PSU HMB WH       | ST780T              |
| 8719514010215 | ST780T LED60S/830 PSU HMB WH    | ST780T              |
| 8719514009875 | ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG | ST770S              |
| 8718699977436 | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH   | ST780S              |
| 8718699977443 | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH | ST780S              |


## Lichtverteilungskurve




ST770TI - 910505101405




ST770TI - 910505101224




ST770TI - 910505101371




ST780TI - 910505101439




ST770TI - 910505101410




ST770TI - 910505101392




ST770TI - 910505101402




ST770TI - 910505101213




ST770TI - 910505101423




ST770TI - 910505101232




ST770TI - 910505101391




ST770TI - 910505101207




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101367




ST780TI - 910505101431




ST780TI - 910505101440




ST770TI - 910505101403




ST780TI - 910505101447




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101394




ST770TI - 910505101216




ST770TI - 910505100731




ST770TI - 910505101397




ST780TI - 910505101428




ST770TI - 910505101368




ST770TI - 910505101369




ST770TI - 910505101419




ST770TI - 910505101413




ST770TI - 910505101414




ST770TI - 910505101377




ST770TI - 910505101387




ST770TI - 910505101418




ST770TI - 910505101380




ST770TI - 910505101384




ST770TI - 910505101411




ST770TI - 910505101386




ST780TI - 910505101433




ST780TI - 910505101437




ST770TI - 910505101208




ST780TI - 910505101430




ST770TI - 910505101383




ST770TI - 910505101212




ST770TI - 910505101228




ST780TI - 910505101438




ST770TI - 910505101381




ST780TI - 910505101445




ST770TI - 910505101421




ST770TI - 910505102316




ST770TI - 910505101417




ST770TI - 910505101396




ST780TI - 910505101425




ST770TI - 910505101388




ST770TI - 910505101214




ST770TI - 910505101370




ST770TI - 910505101390




ST770TI - 910505101382




ST770TI - 910505101221




ST780TI - 910505101432




ST770TI - 910505101416




ST770TI - 910505101219




ST780TI - 910505101435




ST780TI - 910505101441




ST770TI - 910505101364




ST770TI - 910505101215




ST780TI - 910505101427




ST770TI - 910505100733




ST770TI - 910505101231




ST770TI - 910505101223




ST770TI - 910505101366




ST770TI - 910505101422




ST770TI - 910505101211




ST770TI - 910505101378




ST770TI - 910505101210




ST770TI - 910505101393




ST770TI - 910505101415




ST770TI - 910505101389




ST770TI - 910505101401




ST780TI - 910505101442




ST770TI - 910505101365




ST770TI - 910505101218




ST770TI - 910505101420




ST780TI - 910505101436




ST770TI - 910505101220




ST780TI - 910505101443




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398




ST770TI - 910505101399




ST780TI - 910505101429




ST770TI - 910505101209




ST770TI - 910505101217




ST770TI - 910505101230




ST770TI - 910505101229




ST770TI - 910505101385




ST770TI - 910505101412




ST780TI - 910505101434




ST780TI - 910505101444




ST780TI - 910505101446




ST770TI - 910505100723




ST770TI - 910505100721




ST770TI - 910505100722




ST770TI - 910505100724




ST770TI - 910505100725




ST770TI - 910505100730




ST770TI - 910505100732




ST770TI - 910505100743




ST780TI - 910505100747




ST780TI - 910505100748




ST770TI - 910505100737




ST770TI - 910505100736



ST780TI - 910505100755



ST780TI - 910505100756



ST780TI - 910505100749