



Ultimative Flexibilität und Performance im Einzelhandel

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

Vorteile

- Hochwertiges Licht für eine attraktive Umgebung und hohen Sehkomfort für Ihre Kunden
Hochwertiges Licht zum Anlocken von Kundschaft und Sehkomfort
- Einfache Umrüstung der Leuchte für regelmäßige Neugestaltung im Geschäft
- Das OptiShield Konzept gewährleistet optimale Lichtqualität über die gesamte Nutzlebensdauer des Produkts

Applications

- Supermärkte
- Kaufhäuser
- Sonstiger Einzelhandel

Merkmale

- Austausch der Reflektoren ganz ohne Werkzeug
 - OptiShield Technologie schützt vor Insekten und Staub
 - Filterglas und Blendschutzklappen als Zubehör erhältlich
 - Bis zu 6.000 lm Lichtstrom für Installationen in großer Höhe
 - Auch mit ovalem oder rechteckigem Ausstrahlungswinkel für optimale Ausleuchtung von Ecken und Wortbildmarken oder Bannern
 - Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
 - Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
 - Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770B
black, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X
white, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact ST770X
black, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S black, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
silver, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance
ST780T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S
silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S white, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
white, track version



StyliD Evo Compact ST770T
black, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR




StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion




StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion


Abmessungsskizzen




ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH




ST770X 27S/FR DIA MB FG WH




ST770T 27S/FR PSU MB FG BK




ST780T 49S/827 PSU WB FG WH




ST770T LED49S/830 PSU HMB SI




ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH




ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH




ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH



ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK



ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK



ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH


Produktdetails



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in
white, full rotation flexibility

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Lichtregelung und Dimmen

Lichtregelung	Visible Light Communication
---------------	-----------------------------

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	2.700 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3.900 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2.000 lm	3000 K	121 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	3.000 lm	5000 K	95 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2.800 lm	2200 K	96 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3.900 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Tiefstrahlend (NB)
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6.000 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6.000 lm	4000 K	152 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6.000 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	6.000 lm	3000 K	139 lm/W	>80	
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	6.000 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1.700 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1.700 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	136 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Sehr breitstrahlend

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	2.000 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	2.700 lm	3000 K	141 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2.700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3.900 lm	3000 K	146 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	3.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2.700 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	3.900 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Vertikaler Strahl
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3.900 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	4.000 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1.700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	1.700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2.700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	2.700 lm	5000 K	98 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3.900 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	6.000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	1.700 lm	3000 K	149 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4.900 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	IEC-Schutzklasse
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	19,8 W	Schutzklasse II
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29,5 W	Schutzklasse II
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	11,8 W	Schutzklasse II
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16,6 W	Schutzklasse II
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	19,6 W	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	IEC-Schutzklasse
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19,6 W	Schutzklasse II
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Schutzklasse II
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	19,8 W	Schutzklasse II
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W	Schutzklasse II
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W	Schutzklasse II
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W	Schutzklasse II
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Schutzklasse II
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	31 W	Schutzklasse II
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31 W	Schutzklasse II
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	31,5 W	Schutzklasse II
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	20,5 W	Schutzklasse II
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	20,5 W	Schutzklasse II
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	20,5 W	Schutzklasse II
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	11,8 W	Schutzklasse I
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	16,4 W	Schutzklasse I
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	19,6 W	Schutzklasse I
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	19,6 W	Schutzklasse I
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	19,6 W	Schutzklasse I
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	19,8 W	Schutzklasse I
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	19,6 W	Schutzklasse I
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	34 W	Schutzklasse I
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32 W	Schutzklasse I
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W	Schutzklasse I
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	29 W	Schutzklasse I
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	30,5 W	Schutzklasse I
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	37,5 W	Schutzklasse II
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	44 W	Schutzklasse II
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	24 W	Schutzklasse I
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	19,8 W	Schutzklasse I
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	27 W	Schutzklasse II
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W	Schutzklasse II
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	39 W	Schutzklasse II
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W	Schutzklasse II
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W	Schutzklasse II
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	46 W	Schutzklasse II
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	39,5 W	Schutzklasse II
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	45 W	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	IEC-Schutzklasse
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	45 W	Schutzklasse II
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	41 W	Schutzklasse II
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	19,8 W	Schutzklasse II
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	24,5 W	Schutzklasse II
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	19,8 W	Schutzklasse II
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	37,5 W	Schutzklasse II
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	38 W	Schutzklasse II
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	38 W	Schutzklasse II
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	46 W	Schutzklasse II
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	11,8 W	Schutzklasse II
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	11,8 W	Schutzklasse II
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	11,8 W	Schutzklasse II
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	20,5 W	Schutzklasse II
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	20,5 W	Schutzklasse II
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	20,5 W	Schutzklasse II
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	31 W	Schutzklasse II
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	16,6 W	Schutzklasse II
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	19,6 W	Schutzklasse II
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	19,6 W	Schutzklasse II
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	29 W	Schutzklasse II
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	29 W	Schutzklasse II
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	20,5 W	Schutzklasse II
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	20,5 W	Schutzklasse II
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	32 W	Schutzklasse II
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W	Schutzklasse II
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	29,5 W	Schutzklasse II
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	29,5 W	Schutzklasse II
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	39 W	Schutzklasse II
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	39 W	Schutzklasse II
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	35,5 W	Schutzklasse II
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	29,5 W	Schutzklasse II
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Schutzklasse II
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	39 W	Schutzklasse II
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	39 W	Schutzklasse II
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	39 W	Schutzklasse II
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W	Schutzklasse II
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	20,5 W	Schutzklasse II
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W	Schutzklasse II
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	20,5 W	Schutzklasse II
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W	Schutzklasse II
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	19,6 W	Schutzklasse II

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	IEC-Schutzklasse
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W	Schutzklasse II
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31 W	Schutzklasse II
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	29,5 W	Schutzklasse II
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W	Schutzklasse II
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	11,8 W	Schutzklasse II
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	19,6 W	Schutzklasse II
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W	Schutzklasse II
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W	Schutzklasse II
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W	Schutzklasse II
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	31 W	Schutzklasse II
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	35 W	Schutzklasse II
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	31 W	Schutzklasse II
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	11,8 W	Schutzklasse II
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	19,6 W	Schutzklasse II
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W	Schutzklasse II
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	35 W	Schutzklasse II
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	27 W	Schutzklasse II
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	37,5 W	Schutzklasse II
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	44 W	Schutzklasse II
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	11,8 W	Schutzklasse II
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	39,5 W	Schutzklasse II
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ja	1%
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Ja	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ja	1%
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Ja	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Ja	1%
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ja	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ja	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ja	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ja	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ja	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nein	Nicht anwendbar
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ja	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ja	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ja	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ja	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Ja	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nein	Nicht anwendbar
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nein	Nicht anwendbar
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ja	1%
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	1%
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ja	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ja	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ja	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ja	1%
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ja	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	1%
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nein	Nicht anwendbar
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nein	Nicht anwendbar
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nein	Nicht anwendbar
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nein	Nicht anwendbar
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Ja	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Silber
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Silber
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Weiß
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Weiß
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Weiß
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Weiß
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Weiß
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Schwarz
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Schwarz
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Schwarz
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Schwarz
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Weiß
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Weiß
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Weiß
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Weiß
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Weiß
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Weiß
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Weiß
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Weiß
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Weiß
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Weiß
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Weiß
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Silber
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Silber
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Schwarz
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Schwarz
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Weiß
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Weiß
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Weiß
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Weiß
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Weiß
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Weiß
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Weiß
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Weiß
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Weiß
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Schwarz
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Schwarz
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Schwarz
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Silber
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Silber
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Silber
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Silber
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Silber
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Silber
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Silber
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Weiß
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Weiß
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Weiß
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Weiß
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Weiß
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Weiß
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Weiß
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Weiß
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Weiß
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Weiß
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Weiß
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Weiß
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Weiß
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Schwarz
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Silber
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Silber
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Silber
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Weiß
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Schwarz
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Schwarz
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Schwarz
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Weiß
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Weiß
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Weiß
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Weiß
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Weiß
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Weiß
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Weiß
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Weiß
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Weiß
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Weiß
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Weiß
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Weiß
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Weiß
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Weiß
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Weiß
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Schwarz
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Schwarz
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Schwarz
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Schwarz
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Schwarz
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Schwarz
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Schwarz
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Schwarz
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Schwarz
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Schwarz
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Schwarz
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Schwarz
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Weiß
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Weiß
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Weiß
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Weiß
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458,0.410)<3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434,0.403)<3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HWWB BK	(0.422,0.386)<2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434,0.403)<2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458,0.410)<3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343,0.331)<3
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434,0.403)<3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Lichtverteilungskurve




ST770TI - 910505101405




ST770TI - 910505101224




ST770TI - 910505101371




ST780TI - 910505101439




ST770TI - 910505101410




ST770TI - 910505101392




ST770TI - 910505101402




ST770TI - 910505101213




ST770TI - 910505101423




ST770TI - 910505101232




ST770TI - 910505101391




ST770TI - 910505101207




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101367




ST780TI - 910505101431




ST780TI - 910505101440




ST770TI - 910505101403




ST780TI - 910505101447




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101394




ST770TI - 910505101216




ST770TI - 910505100731




ST770TI - 910505101397




ST780TI - 910505101428




ST770TI - 910505101368




ST770TI - 910505101369




ST770TI - 910505101419




ST770TI - 910505101413




ST770TI - 910505101414




ST770TI - 910505101377




ST770TI - 910505101387




ST770TI - 910505101418




ST770TI - 910505101380




ST770TI - 910505101384




ST770TI - 910505101411




ST770TI - 910505101386




ST780TI - 910505101433




ST780TI - 910505101437




ST770TI - 910505101208




ST780TI - 910505101430




ST770TI - 910505101383




ST770TI - 910505101212




ST770TI - 910505101228




ST780TI - 910505101438




ST770TI - 910505101381






ST780TI - 910505101445









ST770TI - 910505101421




ST770TI - 910505102316




ST780TI - 910505101425







ST780TI - 910505101432




ST770TI - 910505101416




ST770TI - 910505101219




ST780TI - 910505101435




ST780TI - 910505101441




ST770TI - 910505101364












ST770TI - 910505101215




ST780TI - 910505101427




ST770TI - 910505100733







ST770TI - 910505101389




ST770TI - 910505101401




ST780TI - 910505101442




ST770TI - 910505101365




ST770TI - 910505101218




ST770TI - 910505101420




ST780TI - 910505101436




ST770TI - 910505101220




ST780TI - 910505101443




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398




ST770TI - 910505101399




ST780TI - 910505101429




ST770TI - 910505101209




ST770TI - 910505101217




ST770TI - 910505101230




ST770TI - 910505101229




ST770TI - 910505101385




ST770TI - 910505101412




ST780TI - 910505101434




ST780TI - 910505101444




ST780TI - 910505101446




ST770TI - 910505100723




ST770TI - 910505100721




ST770TI - 910505100722




ST770TI - 910505100724




ST770TI - 910505100725




ST770TI - 910505100730




ST770TI - 910505100732




ST770TI - 910505100743




ST780TI - 910505100747




ST780TI - 910505100748




ST770TI - 910505100737




ST770TI - 910505100736



ST780TI - 910505100755



ST780TI - 910505100756



ST780TI - 910505100749