



Η απόλυτη ευελιξία και απόδοση σε εφαρμογές καταστημάτων

Με το StyliD Evo οι ιδιοκτήτες καταστημάτων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent σε μια σειρά ευέλικτων και διαχρονικών προβολέων. Οι προβολείς StyliD Evo είναι εύκολο να αναδιαμορφωθούν με γρήγορες και εύκολες αναβαθμίσεις των οπτικών συστημάτων, οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση εργαλείων. Υποστηρίζουν επίσης τις συχνές αλλαγές στη διαρρύθμιση των καταστημάτων, καθώς ο προβολέας StyliD Evo μπορεί εύκολα να επανατοποθετηθεί στη ράγα ή στον κορμό του συστήματος Maxos fusion. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών φωτισμού, από χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού έως εγκαταστάσεις σε οροφές μεγάλου ύψους στις οποίες απαιτείται πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού, ο προβολέας StyliD προσφέρει σχεδιαστική συνέχεια στο πλαίσιο του concept του καταστήματος. Το StyliD Evo μπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα 3C ή DALI (ST770T, ST780T), σε Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ή στην οροφή με χρήση της ημιχωνευτής έκδοσης (ST770B). Όλοι οι προβολείς StyliD Evo με ανακλαστήρες PerfectAccent είναι πιστοποιημένοι ως προϊόν κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των

τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

Οφέλη

- Προσελκύει τους αγοραστές με τη μεγαλύτερη λάμψη και την εξαιρετική άνεση για τα μάτια
- Εύκολη επανατοποθέτηση και αναβάθμιση για συχνές ανακαινίσεις του καταστήματος
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αειφόρος φωτισμός με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης

Applications

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Μεγάλα καταστήματα λιανικής

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση ή αναβάθμιση οπτικών συστημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Απόδοση φωτισμού έως 6000 lm για μεγάλα ύψη εγκατάστασης

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed

- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης συνδεσιμότητας
- Η οβάλ δέσμη υψηλής έντασης επιτρέπει αυξημένη απόσταση μεταξύ των φωτιστικών όταν φωτίζουν πάγκους φρέσκων τροφίμων ή λεκτικά σήματα στον τοίχο
- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών.
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι εφικτός μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια



StyliD Evo Compact ST770X
white, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Compact ST770X
black, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770T
silver, track version



StyliD Evo Performance
ST780T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S
silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion



StyliD Evo Performance ST780S white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770T white, track version




StyliD Evo Compact ST770T black, track version




StyliD Evo Performance HR for maxos fusion


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK




ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH




ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH




ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH




ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH




ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH




ST780S 39S/827 PSU NB FG WH



ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH



ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK



ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH


Λεπτομέρειες για το προϊόν



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white,
side view



StyliD Evo Compact black,
front view



StyliD Evo Performance white,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in
white, full rotation flexibility

Γενικές πληροφορίες

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
-----------------------------	---------------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Ενσωματωμένος έλεγχος	Επικοινωνία ορατού φωτός
-----------------------	--------------------------

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Τύπος οπτικού συστήματος
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2.000 lm	3000 K	121 lm/W	>80	Στενή δέσμη
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Πολύ ευρείας δέσμης
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	3.000 lm	5000 K	95 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2.800 lm	2200 K	96 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Στενή δέσμη
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Στενή δέσμη
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3.900 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Στενή δέσμη
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Στενή δέσμη
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Πολύ ευρείας δέσμης
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6.000 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6.000 lm	4000 K	152 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6.000 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	6.000 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Σχετική θερμokraσία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Τύπος οπτικού συστήματος
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1.700 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1.700 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Πολύ ευρείας δέσμης
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	136 lm/W	>80	Πολύ ευρείας δέσμης
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Πολύ ευρείας δέσμης
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2.700 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2.800 lm	2200 K	93 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Ευρείας δέσμης
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	3.900 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Πολύ ευρείας δέσμης
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - κάθετης δέσμης
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3.900 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	4.000 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Στενή δέσμη
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Πολύ ευρείας δέσμης
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Οβάλ κάθετη δέσμη
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Οβάλ κάθετη δέσμη
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Ευρείας δέσμης
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Οβάλ οριζόντια δέσμη
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Μεσαίας δέσμης
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Τύπος οπτικού συστήματος
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Μεσαίας δέσμης
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4.900 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατηγορία προστασίας IEC
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	19,6 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	19,8 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	31 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	29 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	11,8 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	16,4 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	19,6 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	19,6 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	19,6 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	19,8 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	19,6 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	34 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	29 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	30,5 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	24 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	19,8 W	Κατηγορία ασφαλείας I
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	27 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	29 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	46 W	Κατηγορία ασφαλείας II

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατηγορία προστασίας IEC
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	39,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	45 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	45 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	19,8 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	24,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	19,8 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	38 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	38 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	46 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	11,8 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	11,8 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	11,8 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	20,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	20,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	20,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	31 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	20,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	20,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	30 W	Κατηγορία ασφαλείας II
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	32 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	29,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	29,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	39 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	39 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	35,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	29,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	39 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	39 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	39 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	20,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	29,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	19,6 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	31 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	31 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	39,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Κατηγορία ασφαλείας II

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ναι	1%
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ναι	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ναι	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ναι	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ναι	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ναι	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ναι	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ναι	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ναι	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ναι	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ναι	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ναι	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ναι	1%
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ναι	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ναι	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ναι	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ναι	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ναι	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ναι	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ναι	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ναι	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ναι	1%
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ναι	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ναι	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ναι	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ναι	1%
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ναι	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ναι	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ναι	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ναι	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ναι	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ναι	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ναι	1%
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ναι	1%
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ναι	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ναι	1%
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Ναι	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ναι	1%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ασημί
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Λευκό
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Λευκό
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Λευκό
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Λευκό
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Λευκό
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Λευκό
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Λευκό
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Λευκό
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Λευκό
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Λευκό
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Λευκό
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Λευκό
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Λευκό
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Λευκό
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Λευκό
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Λευκό
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Λευκό
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Μαύρο
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Μαύρο
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Λευκό
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Λευκό
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Λευκό
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Λευκό
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Λευκό
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Λευκό
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Λευκό
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Λευκό
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Μαύρο
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Μαύρο
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Ασημί
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Ασημί
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Ασημί
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Ασημί
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Ασημί
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Ασημί
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Λευκό
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Λευκό
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Λευκό
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Λευκό
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Λευκό
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Λευκό
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Λευκό
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Λευκό
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Λευκό
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Μαύρο
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Μαύρο

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ασημί
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ασημί
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ασημί
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Λευκό
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Μαύρο
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HWVB BK	Μαύρο
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Μαύρο
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Λευκό
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Λευκό
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Λευκό
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Λευκό
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Λευκό
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Λευκό
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Λευκό
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Λευκό
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Λευκό
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Μαύρο
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Μαύρο
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Μαύρο
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Μαύρο
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Μαύρο
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Λευκό
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Λευκό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2



Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S

Polar normal diagrams







ST770TI - 910505101232




ST770TI - 910505101391




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101367




ST780TI - 910505101431




ST770TI - 910505101403




ST780TI - 910505101447




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101394




ST770TI - 910505101216




ST770TI - 910505101397




ST780TI - 910505101428




ST770TI - 910505101369




ST770TI - 910505101419




ST770TI - 910505101413












ST770TI - 910505101414




ST770TI - 910505101377




ST770TI - 910505101387







ST780TI - 910505101445




ST770TI - 910505101421




ST770TI - 910505102316




ST770TI - 910505101417




ST770TI - 910505101396




ST780TI - 910505101425




ST770TI - 910505101388




ST770TI - 910505101370




ST770TI - 910505101390




ST770TI - 910505101382




ST770TI - 910505101221




ST780TI - 910505101432




ST770TI - 910505101416




ST780TI - 910505101435




ST770TI - 910505101364




ST770TI - 910505101215




ST780TI - 910505101427




ST770TI - 910505101231




ST770TI - 910505101223




ST770TI - 910505101366




ST770TI - 910505101422




ST770TI - 910505101415




ST770TI - 910505101389




ST770TI - 910505101401




ST780TI - 910505101442




ST770TI - 910505102315




ST770TI - 910505101365




ST770TI - 910505101420




ST780TI - 910505101436




ST770TI - 910505101220




ST780TI - 910505101443




ST780TI - 910505101429




ST770TI - 910505101217




ST770TI - 910505101230




ST770TI - 910505101229




ST770TI - 910505101412



ST780TI - 910505101434



ST780TI - 910505101444



ST780TI - 910505101446