



# Η απόλυτη ευελιξία και απόδοση σε εφαρμογές καταστημάτων

## StyliD Evo

Με το StyliD Evo οι ιδιοκτήτες καταστημάτων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent σε μια σειρά ευέλικτων και διαχρονικών προβολέων. Οι προβολείς StyliD Evo είναι εύκολο να αναδιαμορφωθούν με γρήγορες και εύκολες αναβαθμίσεις των οπτικών συστημάτων, οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση εργαλείων. Υποστηρίζουν επίσης τις συχνές αλλαγές στη διαρρύθμιση των καταστημάτων, καθώς ο προβολέας StyliD Evo μπορεί εύκολα να επανατοποθετηθεί στη ράγα ή στον κορμό του συστήματος Maxos fusion. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών φωτισμού, από χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού έως εγκαταστάσεις σε οροφές μεγάλου ύψους στις οποίες απαιτείται πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού, ο προβολέας StyliD προσφέρει σχεδιαστική συνέχεια στο πλαίσιο του concept του καταστήματος. Το StyliD Evo μπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα 3C ή DALI (ST770T, ST780T), σε Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) ή στην οροφή με χρήση της ημιχωνευτής έκδοσης (ST770B). Όλοι οι προβολείς StyliD Evo με ανακλαστήρες PerfectAccent είναι πιστοποιημένοι ως προϊόν κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

### Οφέλη

- Προσελκύει τους αγοραστές με τη μεγαλύτερη λάμψη και την εξαιρετική άνεση για τα μάτια
- Εύκολη επανατοποθέτηση και αναβάθμιση για συχνές ανακαινίσεις του καταστήματος
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αειφόρος φωτισμός με ανακλαστές PerfectAccent υψηλής απόδοσης

### Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση ή αναβάθμιση οπτικών συστημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Διατίθεται με ανακλαστές PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Απόδοση φωτισμού έως 6000 lm για μεγάλα ύψη εγκατάστασης
- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης συνδεσιμότητας
- Η οβάλ δέσμη υψηλής έντασης επιτρέπει αυξημένη απόσταση μεταξύ των φωτιστικών όταν φωτίζουν πάγκους φρέσκων τροφίμων ή λεκτικά σήματα στον τοίχο

### Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Μεγάλα καταστήματα λιανικής

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών.
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι εφικτός μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

### Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance ST780T  
white, track version

## Versions



StyliD Evo Performance HR for  
maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770T silver,  
track version



StyliD Evo Performance ST780T  
silver, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance ST780S  
white, Maxos fusion version











StyliD Evo Compact ST770T white,  
track version





StyliD Evo Performance HR for  
maxos fusion

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




## Λεπτομέρειες για το προϊόν



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X  
Mounting interface



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view

## Λεπτομέρειες για το προϊόν



StyliD Evo ST770B semi recessed  
installation rim



OptiShield protects the optical  
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full  
rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front  
view



OptiShield protects the optical  
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for  
Indoor Positioning operation

## Λεπτομέρειες για το προϊόν



StyliD Evo Performance white,  
side view



StyliD Evo Compact black, front  
view



StyliD Evo Performance white,  
front view



OptiShield protects the optical  
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full  
rotation flexibility

Λεπτομέρειες για το προϊόν



StyliD Evo Performance in white,  
full rotation flexibility

| Γενικές πληροφορίες                   |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης    | Ναι                                            |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός            | Όχι                                            |
| Αριθμός οργάνων                       | 1 μονάδα                                       |
| Επκέτα σέρβις                         | Ναι                                            |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού       |                                                |
| Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής           | 120 μοίρα(ες)                                  |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας |                                                |
| Τάση εισόδου                          | 220 έως 240 V                                  |
| Line Frequency                        | 50 to 60 Hz                                    |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off | Όχι                                            |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα     |                                                |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις  | IK02                                           |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές     | IP20                                           |
| Έγκριση και Εφαρμογή                  |                                                |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος      | +10 έως +35 °C                                 |
| Σήμανση CE                            | Ναι                                            |
| Σήμανση ENEC                          | Σήμανση ENEC                                   |
| Σήμανση ευφλεκτότητας                 | Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες |
| Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση      | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s              |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)           | 1                                              |
| Στροβοσκοπικό εφέ                     | 0,5                                            |
| Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)       |                                                |
| Ανοχή φωτεινής ροής                   | +/-10%                                         |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

| Order Code | Full Product Name                | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | 3000 K                               | >80                               | 142 lm/W                                     | 3.900 lm    |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | 3000 K                               | >80                               | 136 lm/W                                     | 2.700 lm    |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | 2700 K                               | >80                               | 130 lm/W                                     | 2.700 lm    |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | 3000 K                               | >90                               | 78 lm/W                                      | 2.700 lm    |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | 5000 K                               | >90                               | 94 lm/W                                      | 3.000 lm    |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | 2200 K                               | >80                               | 90 lm/W                                      | 2.800 lm    |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | 2700 K                               | >80                               | 132 lm/W                                     | 3.900 lm    |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | 3000 K                               | >80                               | 142 lm/W                                     | 3.900 lm    |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH      | 3000 K                               | >80                               | 144 lm/W                                     | 1.700 lm    |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH      | 3000 K                               | >80                               | 121 lm/W                                     | 2.000 lm    |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH      | 2700 K                               | >80                               | 130 lm/W                                     | 2.700 lm    |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH      | 3000 K                               | >80                               | 136 lm/W                                     | 2.700 lm    |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH     | 4000 K                               | >80                               | 142 lm/W                                     | 2.700 lm    |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH      | 3000 K                               | >90                               | 133 lm/W                                     | 2.700 lm    |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | 2700 K                               | >80                               | 131 lm/W                                     | 2.700 lm    |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | 3000 K                               | >90                               | 81 lm/W                                      | 2.700 lm    |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | 5000 K                               | >90                               | 95 lm/W                                      | 3.000 lm    |

| Order Code | Full Product Name                | Σχετική<br>θερμοκρασία<br>χρώματος (ονομ.) | Δείκτης<br>χρωματικής<br>απόδοσης<br>(CRI) | Απόδοση φωτεινότητας<br>(διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB<br>FG WH  | 2200 K                                     | >80                                        | 96 lm/W                                         | 2.800 lm    |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB<br>FG WH   | 3000 K                                     | >80                                        | 142 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-<br>H WH  | 3000 K                                     | >90                                        | 128 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA<br>MB FG BK | 3000 K                                     | >90                                        | 116 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA<br>MB FG BK | 3000 K                                     | >90                                        | 134 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB<br>FG WH   | 2700 K                                     | >80                                        | 133 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB<br>FG WH   | 3000 K                                     | >80                                        | 139 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB<br>FG WH   | 4000 K                                     | >80                                        | 144 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB<br>FG WH   | 3000 K                                     | >90                                        | 131 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB<br>FG WH   | 2700 K                                     | >80                                        | 139 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU<br>VWB FG WH  | 4000 K                                     | >80                                        | 139 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB<br>FG WH   | 3000 K                                     | >80                                        | 135 lm/W                                        | 6.000 lm    |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB<br>FG WH   | 4000 K                                     | >80                                        | 152 lm/W                                        | 6.000 lm    |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC<br>HWP BK | 2700 K                                     | >80                                        | 135 lm/W                                        | 6.000 lm    |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC<br>HMB BK | 3000 K                                     | >80                                        | 139 lm/W                                        | 6.000 lm    |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                                     | >90                                        | 132 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU<br>MB FG SI | 3000 K                                     | >90                                        | 114 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU<br>MB FG SI | 3000 K                                     | >90                                        | 134 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB<br>FG SI   | 3000 K                                     | >90                                        | 132 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU<br>MB FG SI | 3000 K                                     | >90                                        | 132 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB<br>FG SI   | 2700 K                                     | >80                                        | 138 lm/W                                        | 6.000 lm    |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB<br>FG WH   | 2700 K                                     | >80                                        | 138 lm/W                                        | 1.700 lm    |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB<br>FG WH   | 3000 K                                     | >80                                        | 144 lm/W                                        | 1.700 lm    |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB<br>FG WH  | 4000 K                                     | >80                                        | 150 lm/W                                        | 1.700 lm    |

| Order Code | Full Product Name                    | Σχετική<br>θερμοκρασία<br>χρώματος (ονομ.) | Δείκτης<br>χρωματικής<br>απόδοσης<br>(CRI) | Απόδοση φωτεινότητας<br>(διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC<br>WB FG WH   | 2700 K                                     | >80                                        | 125 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC<br>MB FG WH   | 3000 K                                     | >80                                        | 131 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC<br>VWB FG WH  | 4000 K                                     | >80                                        | 136 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU<br>VWB FG WH    | 3000 K                                     | >90                                        | 130 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC<br>HOVL-H WH  | 3000 K                                     | >80                                        | 133 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-<br>VLC HMB WH  | 3000 K                                     | >90                                        | 130 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 01335300   | ST770T 27S/ROSE WIA WB<br>FG WH      | 2200 K                                     | >80                                        | 93 lm/W                                         | 2.800 lm    |
| 01336000   | ST770T 39S/PW930 WIA<br>WB WH        | 3000 K                                     | >90                                        | 127 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC<br>WB FG SI   | 2700 K                                     | >80                                        | 129 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC<br>MB FG SI   | 3000 K                                     | >80                                        | 138 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC<br>VWB FG SI  | 4000 K                                     | >80                                        | 142 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC<br>HOVL-V WH  | 3000 K                                     | >80                                        | 133 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC<br>HOVL-H BK  | 3000 K                                     | >80                                        | 133 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-<br>VLC HVWB BK | 3000 K                                     | >90                                        | 116 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-<br>VLC HVWB BK | 3000 K                                     | >90                                        | 134 lm/W                                        | 4.000 lm    |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-<br>VLC HMB WH  | 3000 K                                     | >90                                        | 132 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB<br>FG WH       | 2700 K                                     | >80                                        | 133 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC<br>WB FG WH   | 2700 K                                     | >80                                        | 133 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC<br>MB FG WH   | 3000 K                                     | >80                                        | 128 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC<br>VWB FG WH  | 4000 K                                     | >80                                        | 133 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC<br>OVL-V WH   | 2700 K                                     | >80                                        | 125 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC<br>OVL-V WH   | 2700 K                                     | >80                                        | 129 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB<br>FG WH       | 2700 K                                     | >80                                        | 132 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC<br>OVL-H WH   | 3000 K                                     | >80                                        | 138 lm/W                                        | 3.900 lm    |

| Order Code | Full Product Name                   | Σχετική<br>θερμοκρασία<br>χρώματος (ονομ.) | Δείκτης<br>χρωματικής<br>απόδοσης<br>(CRI) | Απόδοση φωτεινότητας<br>(διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB<br>FG BK       | 2700 K                                     | >80                                        | 131 lm/W                                        | 2.700 lm    |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB<br>FG BK      | 3000 K                                     | >90                                        | 78 lm/W                                         | 2.700 lm    |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB<br>FG BK       | 5000 K                                     | >90                                        | 94 lm/W                                         | 3.000 lm    |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB<br>FG BK      | 3000 K                                     | >90                                        | 127 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU<br>MB FG BK    | 3000 K                                     | >90                                        | 130 lm/W                                        | 3.900 lm    |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC<br>HWB WH    | 3000 K                                     | >90                                        | 137 lm/W                                        | 4.900 lm    |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-<br>VLC HMB WH | 3000 K                                     | >90                                        | 132 lm/W                                        | 4.900 lm    |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

| Order Code | Full Product Name                   | Τύπος οπτικού συστήματος                                                        |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H<br>SI | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής<br>ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας<br>δέσμης |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH       | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH        | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH       | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH        | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG<br>WH   | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH       | Ευρείας δέσμης                                                                  |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH       | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH         | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH         | Στενή δέσμη                                                                     |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH         | Ευρείας δέσμης                                                                  |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH         | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH        | Πολύ ευρείας δέσμης                                                             |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH         | Οβάλ οριζόντια δέσμη                                                            |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH          | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH         | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH          | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH        | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH         | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH         | Οβάλ οριζόντια δέσμη                                                            |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK       | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK       | Μεσαίας δέσμης                                                                  |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH         | Στενή δέσμη                                                                     |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH         | Στενή δέσμη                                                                     |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH         | Στενή δέσμη                                                                     |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH         | Στενή δέσμη                                                                     |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH         | Ευρείας δέσμης                                                                  |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH        | Πολύ ευρείας δέσμης                                                             |

| Order Code | Full Product Name                   | Τύπος οπτικού συστήματος                                                               |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH         | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH         | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK       | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής<br>ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40<br>έως 80 μοιρών |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK       | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής<br>ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20<br>έως 40 μοιρών |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI         | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI       | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI       | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI         | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI       | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI         | Ευρείας δέσμης                                                                         |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH         | Ευρείας δέσμης                                                                         |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH         | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH        | Πολύ ευρείας δέσμης                                                                    |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG<br>WH  | Ευρείας δέσμης                                                                         |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG<br>WH  | Μεσαίας δέσμης                                                                         |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG<br>WH | Πολύ ευρείας δέσμης                                                                    |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG<br>WH   | Πολύ ευρείας δέσμης                                                                    |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H<br>WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής<br>ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας<br>δέσμης        |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB<br>WH  | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής<br>ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20<br>έως 40 μοιρών |

| Order Code | Full Product Name                | Τύπος οπτικού συστήματος                                                         |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01335300   | ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH     | Ευρείας δέσμης                                                                   |
| 01336000   | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | Ευρείας δέσμης                                                                   |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Ευρείας δέσμης                                                                   |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Μεσαίας δέσμης                                                                   |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Πολύ ευρείας δέσμης                                                              |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - κάθετης δέσμης           |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης        |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών  |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών  |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Στενή δέσμη                                                                      |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Ευρείας δέσμης                                                                   |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name                | Κατηγορία προστασίας IEC | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29,5 W               |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 19,6 W               |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | Κατηγορία ασφαλείας II   | 19,8 W               |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 35 W                 |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | Κατηγορία ασφαλείας II   | 32,5 W               |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31 W                 |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31 W                 |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29 W                 |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας I    | 11,8 W               |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας I    | 16,4 W               |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας I    | 19,6 W               |

| Order Code | Full Product Name                | Τύπος οπτικού συστήματος                                                         |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Μεσαίας δέσμης                                                                   |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Πολύ ευρείας δέσμης                                                              |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Οβάλ κάθετη δέσμη                                                                |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Οβάλ κάθετη δέσμη                                                                |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Ευρείας δέσμης                                                                   |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Οβάλ οριζόντια δέσμη                                                             |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Μεσαίας δέσμης                                                                   |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Μεσαίας δέσμης                                                                   |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Μεσαίας δέσμης                                                                   |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Μεσαίας δέσμης                                                                   |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Μεσαίας δέσμης                                                                   |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών |

| Order Code | Full Product Name             | Κατηγορία προστασίας IEC | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH   | Κατηγορία ασφαλείας I    | 19,6 W               |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH  | Κατηγορία ασφαλείας I    | 19,6 W               |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH   | Κατηγορία ασφαλείας I    | 19,8 W               |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH    | Κατηγορία ασφαλείας I    | 19,6 W               |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH   | Κατηγορία ασφαλείας I    | 34 W                 |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH    | Κατηγορία ασφαλείας I    | 32 W                 |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH  | Κατηγορία ασφαλείας I    | 29 W                 |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH   | Κατηγορία ασφαλείας I    | 29 W                 |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH   | Κατηγορία ασφαλείας I    | 30,5 W               |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK | Κατηγορία ασφαλείας I    | 24 W                 |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK | Κατηγορία ασφαλείας I    | 19,8 W               |

| Order Code | Full Product Name                | Κατηγορία προστασίας IEC | Κατανάλωση<br>ενέργειας |
|------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29 W                    |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29 W                    |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 27 W                    |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29 W                    |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 37,5 W                  |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Κατηγορία ασφαλείας II   | 37,5 W                  |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 46 W                    |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39,5 W                  |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HVB BK    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 45 W                    |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 45 W                    |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 19,8 W                  |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 24,5 W                  |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 19,8 W                  |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 38 W                    |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 38 W                    |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 46 W                    |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 11,8 W                  |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 11,8 W                  |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Κατηγορία ασφαλείας II   | 11,8 W                  |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 20,5 W                  |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 20,5 W                  |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Κατηγορία ασφαλείας II   | 20,5 W                  |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31 W                    |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Κατηγορία ασφαλείας II   | 20,5 W                  |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 20,5 W                  |

| Order Code | Full Product Name                | Κατηγορία προστασίας IEC | Κατανάλωση<br>ενέργειας |
|------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01335300   | ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH     | Κατηγορία ασφαλείας II   | 30 W                    |
| 01336000   | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | Κατηγορία ασφαλείας II   | 32 W                    |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31,5 W                  |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29,5 W                  |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29,5 W                  |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39 W                    |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39 W                    |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Κατηγορία ασφαλείας II   | 35,5 W                  |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29,5 W                  |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39,5 W                  |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29 W                    |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39 W                    |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39 W                    |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39 W                    |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 20,5 W                  |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31,5 W                  |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31 W                    |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 29,5 W                  |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Κατηγορία ασφαλείας II   | 19,6 W                  |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 35 W                    |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Κατηγορία ασφαλείας II   | 32,5 W                  |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31 W                    |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 31 W                    |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HVB WH    | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39,5 W                  |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Κατηγορία ασφαλείας II   | 39,5 W                  |

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| Order Code | Full Product Name                    | Με<br>ρύθμιση<br>έντασης | Ενσωματωμένος<br>έλεγχος    | Μέγιστο επίπεδο<br>ρύθμισης<br>έντασης |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-<br>VLC HOVL-H SI | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E<br>MB FG WH     | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E<br>MB FG WH      | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E<br>MB FG WH     | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E<br>MB FG WH      | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-<br>E MB FG WH   | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E<br>WB FG WH     | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E<br>MB FG WH     | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB<br>FG WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB<br>FG WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB<br>FG WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB<br>FG WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA<br>VWB FG WH      | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA<br>OVL-H WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB<br>FG WH        | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA<br>MB FG WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB<br>FG WH        | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA<br>MB FG WH      | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB<br>FG WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA<br>OVL-H WH       | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA<br>MB FG BK     | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA<br>MB FG BK     | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB<br>FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU<br>NB FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU<br>NB FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |

| Order Code | Full Product Name                    | Με<br>ρύθμιση<br>έντασης | Ενσωματωμένος<br>έλεγχος    | Μέγιστο επίπεδο<br>ρύθμισης<br>έντασης |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU<br>NB FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU<br>WB FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU<br>VWB FG WH      | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU<br>MB FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU<br>MB FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-<br>VLC HWB BK    | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-<br>VLC HMB BK    | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU<br>MB FG SI       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU<br>MB FG SI     | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU<br>MB FG SI     | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU<br>MB FG SI       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930<br>PSU MB FG SI     | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU<br>WB FG SI       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB<br>FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB<br>FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU<br>VWB FG WH      | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-<br>VLC WB FG WH  | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-<br>VLC MB FG WH  | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-<br>VLC VWB FG WH | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU<br>VWB FG WH    | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-<br>VLC HOVL-H WH | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930<br>DIA-VLC HMB WH   | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 01335300   | ST770T 27S/ROSE WIA<br>WB FG WH      | Ναι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 01336000   | ST770T 39S/PW930 WIA<br>WB WH        | Ναι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-<br>VLC WB FG SI  | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |

| Order Code | Full Product Name                    | Με<br>ρύθμιση<br>έντασης | Ενσωματωμένος<br>έλεγχος    | Μέγιστο επίπεδο<br>ρύθμισης<br>έντασης |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-<br>VLC MB FG SI  | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-<br>VLC VWB FG SI | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-<br>VLC HOVL-V WH | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-<br>VLC HOVL-H BK | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-<br>VLC HVWB BK | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930<br>DIA-VLC HVWB BK  | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930<br>DIA-VLC HMB WH   | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB<br>FG WH       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-<br>VLC WB FG WH  | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-<br>VLC MB FG WH  | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-<br>VLC VWB FG WH | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |

| Order Code | Full Product Name                   | Με<br>ρύθμιση<br>έντασης | Ενσωματωμένος<br>έλεγχος    | Μέγιστο επίπεδο<br>ρύθμισης<br>έντασης |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-<br>VLC OVL-V WH | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-<br>VLC OVL-V WH | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU<br>WB FG WH      | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-<br>VLC OVL-H WH | Ναι                      | -                           | 1%                                     |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB<br>FG BK       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU<br>MB FG BK      | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB<br>FG BK       | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU<br>MB FG BK      | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU<br>MB FG BK    | Όχι                      | -                           | Δεν εφαρμόζεται                        |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-<br>VLC HWB WH   | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930<br>DIA-VLC HMB WH  | Ναι                      | Επικοινωνία ορατού<br>φωτός | 1%                                     |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

| Order Code | Full Product Name                | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | Ασημί              |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | Λευκό              |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | Λευκό              |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | Λευκό              |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | Λευκό              |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | Λευκό              |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | Λευκό              |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | Λευκό              |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH      | Λευκό              |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH      | Λευκό              |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH      | Λευκό              |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH      | Λευκό              |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH     | Λευκό              |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH      | Λευκό              |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | Λευκό              |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | Λευκό              |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | Λευκό              |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | Λευκό              |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | Λευκό              |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | Λευκό              |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | Μαύρο              |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | Μαύρο              |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | Λευκό              |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | Λευκό              |

| Order Code | Full Product Name                | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | Λευκό              |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | Λευκό              |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | Λευκό              |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | Λευκό              |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | Λευκό              |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | Λευκό              |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | Μαύρο              |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | Μαύρο              |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | Ασημί              |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | Ασημί              |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | Ασημί              |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | Ασημί              |
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | Ασημί              |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | Ασημί              |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | Λευκό              |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | Λευκό              |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | Λευκό              |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Λευκό              |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Λευκό              |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Λευκό              |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | Λευκό              |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | Λευκό              |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Λευκό              |
| 01335300   | ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH     | Μαύρο              |

| Order Code | Full Product Name                | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 01336000   | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | Μαύρο              |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | Ασημί              |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | Ασημί              |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | Ασημί              |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | Λευκό              |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | Μαύρο              |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | Μαύρο              |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | Μαύρο              |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Λευκό              |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | Λευκό              |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | Λευκό              |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | Λευκό              |

| Order Code | Full Product Name                | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | Λευκό              |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Λευκό              |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | Λευκό              |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | Λευκό              |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | Λευκό              |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | Μαύρο              |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | Μαύρο              |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | Μαύρο              |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | Μαύρο              |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | Μαύρο              |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | Λευκό              |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | Λευκό              |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| Order Code | Full Product Name                | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | (0.434,0.403)<3      |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | (0.434,0.403)<3      |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | (0.458,0.410)<3      |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | (0.457,0.385)<3      |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | (0.343,0.331)<3      |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | (0.478,0.382)<2      |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | (0.458,0.410)<3      |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | (0.434,0.403)<3      |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH      | (0.434,0.403)<3      |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH      | (0.434,0.403)<3      |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH      | (0.458,0.410)<3      |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH      | (0.434,0.403)<3      |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3      |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH      | (0.434,0.403)<2      |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | (0.458,0.410)<3      |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | (0.457,0.385)<3      |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | (0.343,0.331)<3      |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | (0.478,0.382)<2      |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | (0.434,0.403)<3      |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | (0.434,0.403)<2      |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | (0.422,0.386)<2      |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | (0.422,0.386)<2      |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3      |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<3      |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | (0.382,0.380)<3      |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | (0.434,0.403)<2      |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3      |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3      |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3      |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | (0.382,0.380)<3      |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | (0.458,0.410)<3      |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | (0.434,0.403)<3      |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2      |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2      |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2      |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | (0.434,0.403)<2      |


| Order Code | Full Product Name                | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | (0.422,0.386)<2      |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | (0.458,0.410)<3      |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3      |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | (0.434,0.403)<3      |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | (0.382,0.380)<3      |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3      |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3      |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3      |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | (0.422,0.386)<2      |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | (0.434,0.403)<3      |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2      |
| 01335300   | ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH     | (0.478,0.382)<2      |
| 01336000   | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | (0.422,0.386)<2      |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | (0.458,0.410)<3      |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | (0.434,0.403)<3      |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | (0.382,0.380)<3      |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | (0.434,0.403)<3      |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | (0.434,0.403)<3      |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | (0.422,0.386)<2      |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | (0.422,0.386)<2      |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2      |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | (0.458,0.410)<3      |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | (0.458,0.410)<3      |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | (0.434,0.403)<3      |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | (0.382,0.380)<3      |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3      |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | (0.458,0.410)<3      |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | (0.458,0.410)<3      |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | (0.434,0.403)<3      |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | (0.458,0.410)<3      |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | (0.457,0.385)<3      |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | (0.343,0.331)<3      |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | (0.434,0.403)<2      |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | (0.422,0.386)<2      |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | (0.434,0.403)<2      |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | (0.422,0.386)<2      |

Στοιχεία προϊόντος


| Order Code | Full Product Name                | Κωδικός ονομασίας σειράς |
|------------|----------------------------------|--------------------------|
| 97711500   | ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI | ST770T                   |
| 97658300   | ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH    | ST770B                   |
| 97661300   | ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH     | ST770B                   |
| 97662000   | ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH    | ST770B                   |
| 97663700   | ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH     | ST770B                   |
| 97666800   | ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH   | ST770B                   |
| 97667500   | ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH    | ST770B                   |
| 97668200   | ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH    | ST770B                   |
| 97724500   | ST770X 17S/830 DIA MB FG WH      | ST770X                   |
| 97725200   | ST770X 20S/830 DIA NB FG WH      | ST770X                   |
| 97726900   | ST770X 27S/827 DIA WB FG WH      | ST770X                   |
| 97727600   | ST770X 27S/830 DIA MB FG WH      | ST770X                   |
| 97728300   | ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH     | ST770X                   |
| 97729000   | ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH      | ST770X                   |
| 97730600   | ST770X 27S/CH DIA MB FG WH       | ST770X                   |
| 97731300   | ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH      | ST770X                   |
| 97732000   | ST770X 27S/FR DIA MB FG WH       | ST770X                   |
| 97735100   | ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH     | ST770X                   |
| 97736800   | ST770X 39S/830 DIA MB FG WH      | ST770X                   |
| 97737500   | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH      | ST770X                   |
| 97733700   | ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK    | ST770X                   |
| 97734400   | ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK    | ST770X                   |
| 97748100   | ST780T 39S/827 PSU NB FG WH      | ST780T                   |
| 97749800   | ST780T 39S/830 PSU NB FG WH      | ST780T                   |
| 97750400   | ST780T 39S/840 PSU NB FG WH      | ST780T                   |
| 97751100   | ST780T 39S/930 PSU NB FG WH      | ST780T                   |
| 97752800   | ST780T 49S/827 PSU WB FG WH      | ST780T                   |
| 97756600   | ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH     | ST780T                   |
| 97760300   | ST780T 60S/830 PSU MB FG WH      | ST780T                   |
| 97761000   | ST780T 60S/840 PSU MB FG WH      | ST780T                   |
| 97745000   | ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK    | ST780S                   |
| 97746700   | ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK    | ST780S                   |
| 97701600   | ST770T 27S/930 PSU MB FG SI      | ST770T                   |
| 97705400   | ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI    | ST770T                   |
| 97707800   | ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI    | ST770T                   |
| 97757300   | ST780T 49S/930 PSU MB FG SI      | ST780T                   |

| Order Code | Full Product Name                | Κωδικός ονομασίας σειράς |
|------------|----------------------------------|--------------------------|
| 97758000   | ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI    | ST780T                   |
| 97759700   | ST780T 60S/827 PSU WB FG SI      | ST780T                   |
| 97673600   | ST770S 17S/827 PSU WB FG WH      | ST770S                   |
| 97674300   | ST770S 17S/830 PSU MB FG WH      | ST770S                   |
| 97675000   | ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH     | ST770S                   |
| 97676700   | ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH  | ST770S                   |
| 97677400   | ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH  | ST770S                   |
| 97678100   | ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH | ST770S                   |
| 97686600   | ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH   | ST770S                   |
| 97697200   | ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH | ST770T                   |
| 97706100   | ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | ST770T                   |
| 01335300   | ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH     | ST770T                   |
| 01336000   | ST770T 39S/PW930 WIA WB WH       | ST770T                   |
| 97679800   | ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI  | ST770S                   |
| 97680400   | ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI  | ST770S                   |
| 97681100   | ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI | ST770S                   |
| 97719100   | ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH | ST770T                   |
| 97753500   | ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK | ST780T                   |
| 97683500   | ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK | ST770S                   |
| 97684200   | ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK | ST770S                   |
| 97692700   | ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | ST770S                   |
| 97739900   | ST780S 39S/827 PSU NB FG WH      | ST780S                   |
| 97740500   | ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH  | ST780S                   |
| 97741200   | ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH  | ST780S                   |
| 97742900   | ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH | ST780S                   |
| 97695800   | ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | ST770T                   |
| 97709200   | ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH  | ST770T                   |
| 97710800   | ST770T 39S/827 PSU WB FG WH      | ST770T                   |
| 97712200   | ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH  | ST770T                   |
| 97702300   | ST770T 27S/CH PSU MB FG BK       | ST770T                   |
| 97703000   | ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK      | ST770T                   |
| 97704700   | ST770T 27S/FR PSU MB FG BK       | ST770T                   |
| 97715300   | ST770T 39S/930 PSU MB FG BK      | ST770T                   |
| 97717700   | ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK    | ST770T                   |
| 97743600   | ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH    | ST780S                   |
| 97744300   | ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH  | ST780S                   |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101371




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101439




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101392




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101426




## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101367**

**Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101431**




**Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101403**



**Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101447**

**Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395**

**Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101394**




**Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216**


**Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101397**

**Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101369




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101419




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101387



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101380



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438






Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101223

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101366

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101389




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101401



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102315

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101365






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446

