



Monipuolista suorituskykyä vähittäismyymälöihin

StyliD Evo

StyliD Evo on monipuolinen ja tulevaisuudenkestävä kohdevalaisin, jonka ansiosta vähittäismyymälöissä on helppo siirtyä nauttimaan PerfectAccent-optiikan erinomaisesta valon laadusta ja markkinoiden johtavasta energiatehokkuudesta. StyliD Evo -kohdevalaisimen optiikkaa on helppo muuttaa ilman työkaluja, ja valaisimien paikkoja voidaan vaihtaa kätevästi kiskon tai Maxos fusion -järjestelmän ansiosta. StyliD -valaisimen laaja käyttökohteiden valikoima lähikauppojen alhaisemmasta valotasosta suurta valovirtaa vaativiin korkeisiin sisäkattoihin tuo vähittäismyyntikonsepteihin jatkuvuutta. StyliD Evo voidaan asentaa 3C- tai DALI-kiskoon (ST770T, ST780T), Maxos fusion -järjestelmään (ST770S, ST780S, ST770X) tai kattoon puoliuppoasennuksella (ST770B). Kaikki PerfectAccent-heijastimilla varustetut StyliD Evo -kohdevalaisimet on sertifioitu elinkaarivalaisimiksi, ja ne tarjoavat useita järjestelmäintegraatio- ja himmennysvaihtoehtoja, niin langallisia kuin langattomiakin. Saatavilla on elintarvikkeiden LED-valoreseptejä elintarvikkeiden säilyvyysaikojen pidentämiseksi ja ruoan paremman visuaalisen esillepanon varmistamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Lue lisää verkkosivuiltamme PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-vaihtoehtoista.

Hyödyt

- Houkuttelee shoppailijoita laadukkaalla ja silmiä miellyttävällä valaistuksella
- Tuotteen siirtäminen ja päivittäminen myymälän muutosten yhteydessä on helppoa
- Luokansa paras hyötysuhde hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen pienentämiseksi
- Sertifioitu elinkaarivalaistus ja tehokkaat PerfectAccent-heijastimet

Ominaisuudet

- Helppo optiikan vaihto tai päivitys ilman työkaluja
- Saatavana erittäin tehokkailla PerfectAccent-heijastimilla varustettuna
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)
- Jopa 6 000 lm:n valovirta suuriin asennuskorkeuksiin
- Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoresepteillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla
- Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja
- Voimakkaan ovaali valokeila mahdollistaa pidemmät valovälit elintarviketiskien ja seinällä olevien kylttien valaisuun

Käyttökohteet

- Päivittäistavarakaupat
- Supermarketit
- Suuret vähittäismyymälät

Rajoitukset ja turvallisuus


- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasiä. Valovirta heikkenee 3,5 % etulasiä käytettäessä.
- Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä. Elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja pölyisissä olosuhteissa on erittäin suositeltavaa käyttää valinnaista etulasiä. Se voidaan puhdistaa (kuivalla) mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

Versions



StyliD Evo Compact HR

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Musta
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,5
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	ST770T

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2 800 lm
910505102316	ST770T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3 900 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	30 W



Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	32 W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102316

Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102315

