



Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

Applications

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770B
black, semi recessed

- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur
- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant



StyliD Evo Compact ST770X
white, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact ST770X
black, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S black, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
silver, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance
ST780T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S
silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S white, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
white, track version



StyliD Evo Compact ST770T
black, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR




StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion




StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion


Schéma dimensionnel




ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH




ST770X 39S/830 DIA MB FG WH




ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI




ST780T 39S/840 PSU NB FG WH




ST770T LED49S/830 PSU HMB SI




ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI




ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH




ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK



ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH



ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK



ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH


Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white,
full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with
marking for Indoor
Positioning operation



StyliD Evo Performance white,
side view



StyliD Evo Compact black,
front view



StyliD Evo Performance white,
front view



StyliD Evo Performance black,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in
white, full rotation flexibility

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse 120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée 220 à 240 V
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire Non

Commandes et gradation

Commande intégrée Communication par la lumière visible

Mécanique et boîtier

Indice de protection IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE Oui
Marquage ENEC Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM) 1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM) 0.5
Gamme de températures ambiantes +10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux +/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumi-neux	Tempéra-ture de cou-leur corré-lée (nom.)	Efficacité lumi-neuse (nomi-nale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	2'700 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3'900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1'700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2'000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Faisceau intensif
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2'700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrigée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2'700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2'700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2'700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2'700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	3'000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2'700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2'700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2'800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3'900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3'900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	3'900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3'900 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2'700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2'700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2'700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Faisceau horizontal ovale
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1'700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2'000 lm	3000 K	121 lm/W	>80	Faisceau intensif
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2'700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2'700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2'700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2'700 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Faisceau horizontal ovale
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2'700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2'700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	3'000 lm	5000 K	95 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2'800 lm	2200 K	96 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3'900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3'900 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Faisceau horizontal ovale
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	4'900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	6'000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	2'700 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	2'700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3'900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau intensif
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3'900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Faisceau intensif
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3'900 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Faisceau intensif
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3'900 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Faisceau intensif
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4'900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4'900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Faisceau horizontal ovale
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4'900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4'900 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6'000 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6'000 lm	4000 K	152 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6'000 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	6'000 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	6'000 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2'700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	2'700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2'700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	4'900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	4'900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	4'900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	6'000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1'700 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1'700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1'700 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2'700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2'700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2'700 lm	4000 K	136 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3'900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Faisceau ultra-extensif
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	2'000 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	2'700 lm	3000 K	141 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2'700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3'900 lm	3000 K	146 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	3'900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2'700 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2'700 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3'900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3'900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3'900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	3'900 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	4'900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau vertical
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	4'900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3'900 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	4'000 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4'900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3'900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau intensif
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4'900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4'900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4'900 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2'000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Faisceau intensif
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2'700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Faisceau vertical ovale
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2'700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	2'700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Faisceau horizontal ovale
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2'700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2'700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3'900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Faisceau vertical ovale
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3'900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Faisceau extensif
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3'900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Faisceau horizontal ovale
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3'900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3'900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1'700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2'700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2'700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	3'000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2'800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3'900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3'900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3'900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	1'700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2'700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	2'700 lm	5000 K	98 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	2'700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3'900 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	4'900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	6'000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	1'700 lm	3000 K	149 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4'900 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4'900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection CEI
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	19.8 W	Classe de sécurité II
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29.5 W	Classe de sécurité II
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	11.8 W	Classe de sécurité II
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16.6 W	Classe de sécurité II
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	19.6 W	Classe de sécurité II
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19.6 W	Classe de sécurité II
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	19.8 W	Classe de sécurité II
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	19.8 W	Classe de sécurité II
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W	Classe de sécurité II
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32.5 W	Classe de sécurité II
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24.5 W	Classe de sécurité II
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19.8 W	Classe de sécurité II
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	31 W	Classe de sécurité II
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31 W	Classe de sécurité II
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	31.5 W	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection CEI
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	11.8 W	Classe électrique I
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	16.4 W	Classe électrique I
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	19.6 W	Classe électrique I
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	19.6 W	Classe électrique I
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	19.6 W	Classe électrique I
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	19.8 W	Classe électrique I
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	19.6 W	Classe électrique I
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	34 W	Classe électrique I
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32 W	Classe électrique I
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W	Classe électrique I
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	29 W	Classe électrique I
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	30.5 W	Classe électrique I
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	37.5 W	Classe de sécurité II
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	44 W	Classe de sécurité II
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	24 W	Classe électrique I
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	19.8 W	Classe électrique I
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	27 W	Classe de sécurité II
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37.5 W	Classe de sécurité II
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	39 W	Classe de sécurité II
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37.5 W	Classe de sécurité II
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37.5 W	Classe de sécurité II
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	46 W	Classe de sécurité II
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	39.5 W	Classe de sécurité II
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	45 W	Classe de sécurité II
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	45 W	Classe de sécurité II
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	41 W	Classe de sécurité II
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	19.8 W	Classe de sécurité II
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	24.5 W	Classe de sécurité II
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	19.8 W	Classe de sécurité II
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	37.5 W	Classe de sécurité II
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	38 W	Classe de sécurité II
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	38 W	Classe de sécurité II
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	46 W	Classe de sécurité II
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	11.8 W	Classe de sécurité II
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	11.8 W	Classe de sécurité II
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	11.8 W	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection CEI
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	31 W	Classe de sécurité II
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	16.6 W	Classe de sécurité II
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	19.6 W	Classe de sécurité II
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	19.6 W	Classe de sécurité II
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	29 W	Classe de sécurité II
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	20.5 W	Classe de sécurité II
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	32 W	Classe de sécurité II
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31.5 W	Classe de sécurité II
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	29.5 W	Classe de sécurité II
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	29.5 W	Classe de sécurité II
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	39 W	Classe de sécurité II
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	39 W	Classe de sécurité II
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	35.5 W	Classe de sécurité II
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	29.5 W	Classe de sécurité II
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39.5 W	Classe de sécurité II
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	39 W	Classe de sécurité II
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	39 W	Classe de sécurité II
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	39 W	Classe de sécurité II
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16.6 W	Classe de sécurité II
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19.6 W	Classe de sécurité II
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	20.5 W	Classe de sécurité II
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19.6 W	Classe de sécurité II
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	19.6 W	Classe de sécurité II
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31.5 W	Classe de sécurité II
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31 W	Classe de sécurité II
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	29.5 W	Classe de sécurité II
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	11.8 W	Classe de sécurité II
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	19.6 W	Classe de sécurité II
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W	Classe de sécurité II
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32.5 W	Classe de sécurité II
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W	Classe de sécurité II
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	31 W	Classe de sécurité II
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	35 W	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection CEI
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	31 W	Classe de sécurité II
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	11.8 W	Classe de sécurité II
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	19.6 W	Classe de sécurité II
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28.5 W	Classe de sécurité II
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	35 W	Classe de sécurité II
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	27 W	Classe de sécurité II
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	37.5 W	Classe de sécurité II
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	44 W	Classe de sécurité II
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	11.8 W	Classe de sécurité II
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	39.5 W	Classe de sécurité II
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39.5 W	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Non	Non applicable
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Oui	1%
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non	Non applicable
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non	Non applicable
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non	Non applicable
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non	Non applicable
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Oui	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Oui	1%
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Oui	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oui	1%
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Oui	1%
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Oui	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Oui	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Oui	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Oui	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oui	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Oui	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Oui	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Oui	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Oui	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oui	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Non	Non applicable
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Non	Non applicable
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Oui	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Oui	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non	Non applicable
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non	Non applicable
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Oui	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Oui	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Oui	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non	Non applicable
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non	Non applicable
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non	Non applicable
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Non	Non applicable
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non	Non applicable
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non	Non applicable
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non	Non applicable
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non	Non applicable
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non	Non applicable
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non	Non applicable
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Non	Non applicable
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Non	Non applicable
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Non	Non applicable
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Non	Non applicable
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Non	Non applicable
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	1%
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Oui	Non applicable
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Oui	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Oui	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Oui	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Oui	1%
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Oui	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Oui	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Oui	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui	1%
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non	Non applicable
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non	Non applicable
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non	Non applicable
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non	Non applicable
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Non	Non applicable
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Non	Non applicable
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Non	Non applicable
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Non	Non applicable
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Non	Non applicable
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Non	Non applicable
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Non	Non applicable
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Non	Non applicable
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Oui	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Argent
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argent
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanc
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Noir
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Noir
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Noir
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Noir
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanc
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanc
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanc
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanc
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanc
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanc
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanc
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanc
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanc
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanc
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanc
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanc
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Argent
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Argent
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Noir
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Noir
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Noir
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Noir
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Noir
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argent
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Argent
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argent
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argent
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanc
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanc
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Blanc
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Blanc
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Blanc
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanc
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Noir
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argent
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argent
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argent
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanc
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Noir
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HWB BK	Noir
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Noir
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanc
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanc
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanc
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanc
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanc
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Noir
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Noir
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Noir
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Noir
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Noir
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Noir
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Noir
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Noir
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Noir
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Noir
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Noir
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Noir
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Blanc
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Blanc
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Blanc
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Blanc
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458,0.410)<3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434,0.403)<3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434,0.403)<2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458,0.410)<3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343,0.331)<3
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434,0.403)<3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Diagramme photométrique polaire




ST770TI - 910505101405

ST770TI - 910505101224

ST770TI - 910505101371




ST780TI - 910505101439




ST770TI - 910505101410


ST770TI - 910505101392




ST770TI - 910505101402




ST770TI - 910505101213




ST770TI - 910505101423




ST770TI - 910505101232




ST770TI - 910505101391




ST770TI - 910505101207




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101367




ST780TI - 910505101431




ST780TI - 910505101440




ST770TI - 910505101403




ST780TI - 910505101447




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101394




ST770TI - 910505101216




ST770TI - 910505100731




ST770TI - 910505101397




ST780TI - 910505101428




ST770TI - 910505101368




ST770TI - 910505101369




ST770TI - 910505101419




ST770TI - 910505101413




ST770TI - 910505101414




ST770TI - 910505101377




ST770TI - 910505101387




ST770TI - 910505101418




ST770TI - 910505101380




ST770TI - 910505101384




ST770TI - 910505101411




ST770TI - 910505101386




ST780TI - 910505101433




ST780TI - 910505101437




ST770TI - 910505101208




ST780TI - 910505101430




ST770TI - 910505101383




ST770TI - 910505101212




ST770TI - 910505101228




ST780TI - 910505101438




ST770TI - 910505101381




ST780TI - 910505101445




ST770TI - 910505101421




ST770TI - 910505102316




ST770TI - 910505101417




ST770TI - 910505101396




ST780TI - 910505101425




ST770TI - 910505101388




ST770TI - 910505101214




ST770TI - 910505101370




ST770TI - 910505101390




ST770TI - 910505101382




ST770TI - 910505101221




ST780TI - 910505101432




ST770TI - 910505101416




ST770TI - 910505101219




ST780TI - 910505101435




ST780TI - 910505101441




ST770TI - 910505101364




ST770TI - 910505101215




ST780TI - 910505101427




ST770TI - 910505100733












ST770TI - 910505101231




ST770TI - 910505101223




ST770TI - 910505101366







ST770TI - 910505101365




ST770TI - 910505101218




ST770TI - 910505101420




ST780TI - 910505101436




ST770TI - 910505101220




ST780TI - 910505101443




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398




ST770TI - 910505101399




ST780TI - 910505101429




ST770TI - 910505101209




ST770TI - 910505101217




ST770TI - 910505101230




ST770TI - 910505101229




ST770TI - 910505101385




ST770TI - 910505101412




ST780TI - 910505101434




ST780TI - 910505101444




ST780TI - 910505101446




ST770TI - 910505100723




ST770TI - 910505100721




ST770TI - 910505100722




ST770TI - 910505100724




ST770TI - 910505100725




ST770TI - 910505100730




ST770TI - 910505100732




ST770TI - 910505100743




ST780TI - 910505100747




ST780TI - 910505100748




ST770TI - 910505100737




ST770TI - 910505100736



ST780TI - 910505100755



ST780TI - 910505100756



ST780TI - 910505100749