



Het toppunt in flexibiliteit en prestaties voor winkels.

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Winkelklanten aantrekken met sprankelend licht en superieur oogcomfort
- Eenvoudig te herplaatsen en te upgraden voor regelmatige winkelvernieuwing
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent

Applications

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkeloppervlakken

Kenmerken

- Eenvoudige vervanging of upgrades van optieken zonder gereedschap
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent

Versions

- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken voor vers voedsel en woordmerken op de muur
- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770B
black, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X
white, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact ST770X
black, Maxos fusion
integrated



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S black, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
silver, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance
ST780T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S
silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S white, Maxos fusion
version



StyliD Evo Compact ST770T
white, track version



StyliD Evo Compact ST770T
black, track version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR




StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion




StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion


Maatschets




ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK




ST770X 20S/830 DIA NB FG WH




ST770T LED27S/827 PSU HWB WH




ST780T 39S/840 PSU NB FG WH




ST770T LED49S/830 PSU HMB SI




ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI




ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH




ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH



ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH



ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK



ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH


Productgegevens



Aiming indication, with
marking for Indoor
Positioning operation



StyliD Evo Compact black,
side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black,
side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white,
full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with
marking for Indoor
Positioning operation



StyliD Evo Performance white,
side view



StyliD Evo Compact black,
front view



StyliD Evo Performance white,
front view



StyliD Evo Performance black,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in
white, full rotation flexibility

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Aantal lichtbronnen	1
Bundelhoek lichtbron	120 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Dimbaarheid en regelsystemen

Ingebouwde regeling	zichtbaar licht communicatie
---------------------	------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2] standaard]
Type lichtkap	-

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	1 %
--------------------------------------	-----

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleur- temperatuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleurweer- gave-index (CRI)	Optiektype
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	2.700 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Ovale horizontale bundel
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Ovale horizontale bundel
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleur- temperatuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleurweer- gave-index (CRI)	Optiektype
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Brede bundel
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3.900 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Brede bundel
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Ovale horizontale bundel
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	2.000 lm	3000 K	121 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2.700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Brede bundel
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Ovale horizontale bundel
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	3.000 lm	5000 K	95 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	2.800 lm	2200 K	96 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Ovale horizontale bundel
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	3.900 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3.900 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Smalle bundel
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	4.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Brede bundel
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Ovale horizontale bundel
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleur- temperatuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleurweer- gave-index (CRI)	Optiektype
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	6.000 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6.000 lm	4000 K	152 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6.000 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	6.000 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	6.000 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2.700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Brede bundel
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1.700 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Brede bundel
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1.700 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Brede bundel
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	136 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Zeer brede bundel
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	2.000 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	2.700 lm	3000 K	141 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	2.700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3.900 lm	3000 K	146 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	3.900 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2.700 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	2.700 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2.800 lm	2200 K	93 lm/W	>80	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleur- temperatuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleurweer- gave-index (CRI)	Optiektype
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Brede bundel
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Brede bundel
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	3.900 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, verticale bundel
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	4.900 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	3.900 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	4.000 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4.900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Brede bundel
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	4.900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4.900 lm	4000 K	133 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2.700 lm	2700 K	125 lm/W	>80	Ovale verticale bundel
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Brede bundel
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Ovale horizontale bundel
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2.700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3.900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Ovale verticale bundel
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3.900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Brede bundel
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3.900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Ovale horizontale bundel
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3.900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3.900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1.700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2.700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	2.700 lm	3000 K	78 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	3.000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2.800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Optiektype
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	1.700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	2.700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	2.700 lm	5000 K	98 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	2.700 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3.900 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	4.900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	6.000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	1.700 lm	3000 K	149 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	4.900 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4.900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	IEC beschermingsklasse
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	19,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	29,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	31 W	Veiligheidsklasse II
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	11,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	19,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	35 W	Veiligheidsklasse II
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	32,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	31 W	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	IEC beschermingsklasse
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31 W	Veiligheidsklasse II
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	31,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	11,8 W	Veiligheidsklasse I
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	16,4 W	Veiligheidsklasse I
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse I
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse I
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse I
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	19,8 W	Veiligheidsklasse I
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse I
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	34 W	Veiligheidsklasse I
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	32 W	Veiligheidsklasse I
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse I
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse I
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	30,5 W	Veiligheidsklasse I
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	37,5 W	Veiligheidsklasse II
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	44 W	Veiligheidsklasse II
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	24 W	Veiligheidsklasse I
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	19,8 W	Veiligheidsklasse I
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	27 W	Veiligheidsklasse II
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	37,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	39 W	Veiligheidsklasse II
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	37,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	37,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	46 W	Veiligheidsklasse II
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	39,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	45 W	Veiligheidsklasse II
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	45 W	Veiligheidsklasse II
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	41 W	Veiligheidsklasse II
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	19,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	24,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	19,8 W	Veiligheidsklasse II
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	37,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	38 W	Veiligheidsklasse II
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	38 W	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	IEC beschermingsklasse
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	46 W	Veiligheidsklasse II
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	11,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	11,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	11,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	31 W	Veiligheidsklasse II
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	16,6 W	Veiligheidsklasse II
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	30 W	Veiligheidsklasse II
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	32 W	Veiligheidsklasse II
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	29,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	29,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	39 W	Veiligheidsklasse II
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	39 W	Veiligheidsklasse II
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	35,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	29,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	39 W	Veiligheidsklasse II
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	39 W	Veiligheidsklasse II
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	39 W	Veiligheidsklasse II
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	20,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31 W	Veiligheidsklasse II
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	29,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W	Veiligheidsklasse II
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	11,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	19,6 W	Veiligheidsklasse II

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	IEC beschermingsklasse
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	35 W	Veiligheidsklasse II
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W	Veiligheidsklasse II
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	31 W	Veiligheidsklasse II
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	35 W	Veiligheidsklasse II
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	31 W	Veiligheidsklasse II
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	11,8 W	Veiligheidsklasse II
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	19,6 W	Veiligheidsklasse II
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	28,5 W	Veiligheidsklasse II
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	35 W	Veiligheidsklasse II
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	27 W	Veiligheidsklasse II
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	37,5 W	Veiligheidsklasse II
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	44 W	Veiligheidsklasse II
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	11,8 W	Veiligheidsklasse II
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	39,5 W	Veiligheidsklasse II
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nee	Niet van toepassing
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Ja	1%
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Nee	-
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Nee	-
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Ja	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Ja	1%
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Ja	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Ja	1%
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ja	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ja	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ja	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ja	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ja	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ja	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nee	Niet van toepassing
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nee	Niet van toepassing
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ja	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ja	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ja	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ja	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Ja	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nee	Niet van toepassing
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nee	Niet van toepassing
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nee	Niet van toepassing
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nee	Niet van toepassing
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nee	Niet van toepassing
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nee	Niet van toepassing
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nee	Niet van toepassing
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nee	Niet van toepassing
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nee	Niet van toepassing
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nee	Niet van toepassing
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ja	1%
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	1%
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ja	Niet van toepassing
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	Niet van toepassing
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ja	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ja	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ja	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ja	1%
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ja	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	1%
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Ja	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nee	Niet van toepassing
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nee	Niet van toepassing
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nee	Niet van toepassing
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nee	Niet van toepassing
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nee	Niet van toepassing
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nee	Niet van toepassing
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Ja	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Zilver
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Zilver
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Wit
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Wit
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Zwart
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Zwart
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Zwart
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Zwart
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Wit
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Wit
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Wit
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Wit
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Wit
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Wit
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Wit
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Wit
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Wit
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Wit
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Wit
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Zilver
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Zilver
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Zwart
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Zwart
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Wit
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Wit
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Wit
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Wit
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Wit
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Wit
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Zwart
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Zwart
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Zwart
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Zilver
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Zilver
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Wit
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Wit
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Wit
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Wit
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Wit
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Wit
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Zwart

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Zwart
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Zilver
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Zilver
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Zilver
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Wit
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Zwart
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Wit
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Wit
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Wit
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Wit
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Zwart
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Zwart
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Zwart
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Zwart
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Zwart
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Zwart
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Zwart
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Zwart
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Zwart
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Zwart
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Zwart
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Zwart
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Wit
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Wit
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Wit
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458,0.410)<3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434,0.403)<3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434,0.403)<2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458,0.410)<3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343,0.331)<3
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434,0.403)<3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	ST770B
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	ST770B
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Polar normal diagrammen




ST770TI - 910500465998




ST770TI - 910505101405




ST770TI - 910505101224




ST770TI - 910505101371




ST780TI - 910505101439




ST770TI - 910505101410




ST770TI - 910505101392




ST770TI - 910505101402




ST770TI - 910505101213




ST770TI - 910505101423




ST770TI - 910505101232




ST770TI - 910505101391




ST770TI - 910505101207




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101367




ST780TI - 910505101431




ST780TI - 910505101440




ST770TI - 910505101403




ST780TI - 910505101447




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101394




ST770TI - 910505101216




ST770TI - 910505100731




ST770TI - 910505101397




ST780TI - 910505101428




ST770TI - 910505101368




ST770TI - 910505101369












ST770TI - 910505101419




ST770TI - 910505101413




ST770TI - 910505101414







ST770TI - 910505101208




ST780TI - 910505101430




ST770TI - 910505101383




ST770TI - 910505101212




ST770TI - 910505101228




ST780TI - 910505101438




ST770TI - 910505101381




ST780TI - 910505101445




ST770TI - 910505101421




ST770TI - 910505102316




ST770TI - 910505101417




ST770TI - 910505101396




ST780TI - 910505101425




ST770TI - 910505101388




ST770TI - 910505101214




ST770TI - 910505101370




ST770TI - 910505101390




ST770TI - 910505101382




ST770TI - 910505101221




ST780TI - 910505101432




ST770TI - 910505101416




ST770TI - 910505101219




ST780TI - 910505101435




ST780TI - 910505101441












ST770TI - 910505101364




ST770TI - 910505101215




ST780TI - 910505101427







ST770TI - 910505101415




ST770TI - 910505101389




ST770TI - 910505101401




ST780TI - 910505101442




ST770TI - 910505102315




ST770TI - 910505101365




ST770TI - 910505101218




ST770TI - 910505101420




ST780TI - 910505101436




ST770TI - 910505101220




ST780TI - 910505101443




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398




ST770TI - 910505101399




ST780TI - 910505101429




ST770TI - 910505101209




ST770TI - 910505101217




ST770TI - 910505101230




ST770TI - 910505101229




ST770TI - 910505101385




ST770TI - 910505101412




ST780TI - 910505101434




ST780TI - 910505101444




ST780TI - 910505101446




ST770TI - 910505100014




ST770TI - 910505100723




ST770TI - 910505100721




ST770TI - 910505100722




ST770TI - 910505100724




ST770TI - 910505100725




ST770TI - 910505100730




ST770TI - 910505100732




ST770TI - 910505100743




ST780TI - 910505100747




ST780TI - 910505100748




ST770TI - 910505100737




ST770TI - 910505100736



ST780TI - 910505100755



ST780TI - 910505100756



ST780TI - 910505100749