



Het toppunt in flexibiliteit en prestaties voor winkels.

StyliD Evo

Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in buurtwinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Winkelklanten aantrekken met sprankelend licht en superieur oogcomfort
- Eenvoudig te herplaatsen en te upgraden voor regelmatige winkelvernieuwing
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent

Kenmerken

- Eenvoudige vervanging of upgrades van optieken zonder gereedschap
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken voor vers voedsel en woordmerken op de muur

Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkeloppervlakken

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions



StyliD Evo Compact HR for maxos
fusion



StyliD Evo Performance HR

StyliD Evo

Versions



StyliD Evo Compact ST770X black,
Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance ST780S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770T black,
track version







StyliD Evo

Versions






StyliD Evo Compact HR for maxos fusion



Maatschets



Maatschets



Productgegevens




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation




StyliD Evo Compact black, side view

StyliD Evo

Productgegevens



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side
view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for
Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side
view



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust

StyliD Evo

Productgegevens



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR

StyliD Evo

Productgegevens



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Performance black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

StyliD Evo

Productgegevens



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
----------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap	-
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770X 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770X 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770X 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement	
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm	8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm	8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm	8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm	8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm	8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm	8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
8718699976583	ST770B 27S/830	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm						

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom		Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699976651	ST770B 27S/ PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm	8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
						8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.000 lm
8718699976668	ST770B 27S/ ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm	8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	130 lm/W	2.700 lm
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm	8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
						8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm	8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	133 lm/W	2.700 lm
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm	8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3000 K	>90	129 lm/W	3.900 lm	8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA- VLC-E WB FG BK	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm	8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	95 lm/W	3.000 lm
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E MB FG BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm	8718699977351	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
						8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E OVL-H BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm	8718699977375	ST770X 39S/930 DIA	3000 K	>90	128 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom		Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	OVL-H WH						PSU MB FG WH				
8719514010154	ST780T LED49S/ 827 PSU HWB SI FG	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm	8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm	8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
8718699977337	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	116 lm/W	2.700 lm	8718699977610	ST780T 60S/84 0 PSU MB FG WH	4000 K	>80	152 lm/W	6.000 lm
8718699977344	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm	8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	2700 K	>80	135 lm/W	6.000 lm
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm	8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	3000 K	>80	139 lm/W	6.000 lm
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	139 lm/W	3.900 lm	8718699977474	ST780S 60S/84 0 DIA- VLC VWB FG BK	4000 K	>80	146 lm/W	6.000 lm
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	144 lm/W	3.900 lm	8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	131 lm/W	3.900 lm	8718699977054	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4.900 lm	8718699977078	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm	8719514010093	ST770T LED49S/ 830 PSU HMB SI	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8718699977559	ST780T 49S/830	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm	8718699977573	ST780T 49S/930	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm

Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtrendement	
	Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom		Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	PSU MB FG SI					8719514009905	ST770T 27S/830	3000 K	>80	141 lm/W	2.700 lm
8718699977580	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm		PSU HMB WH				
						8719514009912	ST770T LED27S/ 827 PSU HWB WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	>80	138 lm/W	6.000 lm						
						8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	146 lm/W	3.900 lm
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	138 lm/W	1.700 lm						
						8719514010031	ST770T LED39S/ 827 PSU HWB WH	2700 K	>80	139 lm/W	3.900 lm
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm						
						8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.700 lm
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	150 lm/W	1.700 lm						
						8718699977061	ST770T 27S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	130 lm/W	2.700 lm
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm						
						8720169013353	ST770T 27S/ ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.800 lm
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm						
						8720169013360	ST770T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm						
						8718699976866	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm
8718699976866	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm						
						8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	3000 K	>80	124 lm/W	2.000 lm						
						8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement		Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtrendement	
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
	MB FG SI					8718699977429	ST780S 49S/840	4000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm		DIA-VLC VWB FG WH				
						8718699976941	ST770T 20S/830	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm		PSU NB FG WH				
						8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	>80	133 lm/W	4.900 lm		OVL-V WH				
						8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699976835	ST770S 39S/ PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	116 lm/W	3.900 lm		ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
						8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699976842	ST770S 39S/ PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	134 lm/W	4.000 lm	8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
						8718699977009	ST770T 27S/840	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm
8718699976927	ST770S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm		PSU VWB FG WH				
						8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC	2700 K	>80	129 lm/W	3.900 lm
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.900 lm		OVL-V WH				
						8718699977108	ST770T 39S/827	2700 K	>80	132 lm/W	3.900 lm
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	133 lm/W	4.900 lm		PSU WB FG WH				
						8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC	3000 K	>80	138 lm/W	3.900 lm
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	128 lm/W	4.900 lm		OVL-H WH				
						8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	142 lm/W	3.900 lm

Full						Gecorreleerde					
Product		kleurtemperatuur		Lichtrendement		Product		kleurtemperatuur		Lichtrendement	
Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom	Order Code	Name	(nom.)	index (CRI)	(nom.)	Lichtstroom
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	147 lm/W	3.900 lm		CH PSU HMB BK FG				
						8719514009981	ST770T	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm		27S/FR PSU HMB FG BK				
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	>80	131 lm/W	2.700 lm	8719514009998	ST770T	3000 K	>90	81 lm/W	2.700 lm
							27S/FMT PSU HMB FG BK				
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	>90	78 lm/W	2.700 lm						
						8719514010130	ST780T	3000 K	>80	143 lm/W	3.900 lm
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	94 lm/W	3.000 lm		39S/830 PSU HNB WH				
						8719514010147	ST780T	3000 K	>80	139 lm/W	4.900 lm
8718699977085	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	2200 K	>80	90 lm/W	2.800 lm		49S/830 PSU HMB WH				
						8719514010215	ST780T	3000 K	>80	143 lm/W	6.000 lm
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm		LED60S /830 PSU HMB WH				
						8719514009875	ST770S	3000 K	>80	149 lm/W	1.700 lm
8718699977160	ST770T 39S/ PC930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	115 lm/W	3.900 lm		LED17S/ 830 PSU HMB WH FG				
						8718699977436	ST780S	3000 K	>90	137 lm/W	4.900 lm
8718699977177	ST770T 39S/ PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	130 lm/W	3.900 lm		49S/930 DIA-VLC HWB WH				
						8718699977443	ST780S	3000 K	>90	132 lm/W	4.900 lm
8719514009882	ST770T LED17S/ 930 PSU HMB BK	3000 K	>90	135 lm/W	1.700 lm		49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH				
8719514009974	ST770T LED27S/	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm						

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Aantal	
		lichtbronnen	Optiektype
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	Ovale horizontale bundel
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Ovale horizontale bundel
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-	Brede bundel
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-	Ovale horizontale bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal	
		lichtbronnen	Optiektype
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal	
		lichtbronnen	Optiektype
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-	Zeer brede bundel
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-	Brede bundel
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden

Order Code	Full Product Name	Aantal	
		lichtbronnen	Optiektype
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HNB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HNB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA- VLC HMB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-	Brede bundel
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-	Brede bundel
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-	Brede bundel
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-	Middelbrede bundel
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-	Zeer brede bundel
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, verticale bundel
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA- VLC HVWB BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA- VLC HVWB BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector,

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
			middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-	Smalle bundel
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	Zeer brede bundel
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Ovale verticale bundel
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	Brede bundel
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Ovale horizontale bundel
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	Middelbrede bundel
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	Middelbrede bundel
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Veiligheidsklasse II	19,8 W

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Veiligheidsklasse II	29,5 W

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Veiligheidsklasse II	31 W
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	11,8 W
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Veiligheidsklasse II	16,6 W
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,8 W
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,8 W
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	35 W
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	32,5 W
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	24,5 W
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,8 W
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	31 W
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Veiligheidsklasse II	31 W
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Veiligheidsklasse II	31,5 W
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I	11,8 W
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Veiligheidsklasse I	16,4 W
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Veiligheidsklasse I	19,6 W
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I	19,6 W
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Veiligheidsklasse I	19,6 W
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Veiligheidsklasse I	19,8 W

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I	19,6 W
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I	34 W
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I	32 W
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I	29 W
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Veiligheidsklasse I	29 W
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Veiligheidsklasse I	30,5 W
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Veiligheidsklasse II	37,5 W
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Veiligheidsklasse II	44 W
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Veiligheidsklasse I	24 W
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Veiligheidsklasse I	19,8 W
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II	27 W
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II	37,5 W
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II	39 W
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II	37,5 W
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	37,5 W
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II	46 W
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II	39,5 W
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Veiligheidsklasse II	45 W
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Veiligheidsklasse II	45 W
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Veiligheidsklasse II	41 W
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II	19,8 W
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II	24,5 W
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II	19,8 W

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Veiligheidsklasse II	37,5 W
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II	38 W
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Veiligheidsklasse II	38 W
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Veiligheidsklasse II	46 W
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II	11,8 W
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II	11,8 W
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	11,8 W
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	31 W
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Veiligheidsklasse II	16,6 W
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Veiligheidsklasse II	30 W
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Veiligheidsklasse II	32 W
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Veiligheidsklasse II	31,5 W
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Veiligheidsklasse II	29,5 W
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Veiligheidsklasse II	29,5 W
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Veiligheidsklasse II	39 W
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Veiligheidsklasse II	39 W
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Veiligheidsklasse II	35,5 W

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Veiligheidsklasse II	29,5 W
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II	39,5 W
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Veiligheidsklasse II	39 W
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Veiligheidsklasse II	39 W
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	39 W
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Veiligheidsklasse II	16,6 W
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II	20,5 W
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Veiligheidsklasse II	31,5 W
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Veiligheidsklasse II	31 W
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Veiligheidsklasse II	29,5 W
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Veiligheidsklasse II	29 W
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	11,8 W
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	35 W
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	32,5 W
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	31 W
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	31 W
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	35 W
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Veiligheidsklasse II	31 W
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Veiligheidsklasse II	11,8 W

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Veiligheidsklasse II	19,6 W
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Veiligheidsklasse II	28,5 W
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Veiligheidsklasse II	35 W
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Veiligheidsklasse II	27 W
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II	37,5 W

Order Code	Full Product Name	IEC beschermingsklasse	Energieverbruik
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Veiligheidsklasse II	44 W
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Veiligheidsklasse II	11,8 W
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Veiligheidsklasse II	39,5 W
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	Veiligheidsklasse II	39,5 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA- VLC HOVL-H SI	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Nee	-	-
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Nee	-	-
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU- E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA- VLC HWB BK	Ja	-	1%
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA- VLC-E WB FG BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E MB FG BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E OVL-H BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Ja	-	1%
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Ja	-	1%
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Ja	-	1%
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Ja	-	1%
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Ja	-	1%
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Ja	-	1%
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Ja	-	1%
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Ja	-	1%
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Ja	-	1%
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Ja	-	1%
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Ja	-	1%
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Ja	-	1%
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Nee	-	Niet van toepassing
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Ja	-	1%
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Ja	-	1%
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Nee	-	Niet van toepassing
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling	Maximaal dimniveau
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	-	1%
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	-	1%
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ja	-	Niet van toepassing
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	-	Niet van toepassing
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Ja	-	1%
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Ja	-	1%
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	-	1%
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Ja	-	1%
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA- VLC OVL-V WH	Ja	-	1%
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA- VLC OVL-H WH	Ja	-	1%
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA- VLC OVL-V WH	Ja	-	1%
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA- VLC OVL-H WH	Ja	-	1%
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Nee	-	Niet van toepassing
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde		Maximaal dimniveau
		Dimbaar	regeling	
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nee	-	Niet van toepassing
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Nee	-	Niet van toepassing
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Nee	-	Niet van toepassing
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA- VLC HNB WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HNB WH	Ja	zichtbaar licht communicatie	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	Zilver
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Zilver
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Wit
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Wit
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Wit
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Wit
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HNB BK	Zwart
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Zwart
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Zwart
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Zwart
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Wit
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Wit
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Wit
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Wit
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Wit
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Wit
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Wit
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Wit
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Wit
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Wit
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Wit
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	Zilver
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	Zilver
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Zwart
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Zwart
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Wit
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Wit
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Wit
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Wit
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Wit
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Wit
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Zwart
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Zwart
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Zwart
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	Zilver
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Zilver
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Zilver
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Wit
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Wit
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	Wit
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	Wit
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	Wit
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Wit
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Zwart
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Zwart
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Zilver

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Zilver
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Zilver
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Wit
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Zwart
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Zwart
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Wit
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Wit
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Wit
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Wit
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Wit
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Wit
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Wit
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Wit
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Wit
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Wit
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Wit
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Zwart
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Zwart
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Zwart
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Zwart
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Zwart
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Zwart
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Zwart
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Zwart
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	Zwart
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	Zwart
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	Zwart
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Zwart
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Wit
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	Wit
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	Wit
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Wit
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	(0.422,0.386)<2
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478.0.382)<2
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434.0.403)<2
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458.0.410)<3
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434.0.403)<3
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434.0.403)<3
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434.0.403)<2
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457.0.385)<3
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343.0.331)<3
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478.0.382)<2
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434.0.403)<2
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	(0.458.0.410)<3
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	(0.458.0.410)<3
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422.0.386)<2
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422.0.386)<2
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434.0.403)<2
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434.0.403)<3
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458.0.410)<3
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434.0.403)<3
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382.0.380)<3
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434.0.403)<2
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422.0.386)<2
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422.0.386)<2
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	(0.434.0.403)<3
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434.0.403)<2
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422.0.386)<2
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458.0.410)<3
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422.0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	(0.434.0.403)<3
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434.0.403)<3
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	(0.458.0.410)<3
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	(0.434.0.403)<3
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	(0.458.0.410)<3
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434.0.403)<3
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422.0.386)<2
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478.0.382)<2
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422.0.386)<2
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458.0.410)<3
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434.0.403)<3
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382.0.380)<3
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434.0.403)<3
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434.0.403)<3
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422.0.386)<2
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422.0.386)<2
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422.0.386)<2
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458.0.410)<3
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434.0.403)<3
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458.0.410)<3
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458.0.410)<3
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434.0.403)<3
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434.0.403)<3
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382.0.380)<3
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434.0.403)<2
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458.0.410)<3
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457.0.385)<3
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343.0.331)<3
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478.0.382)<2
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434.0.403)<2
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422.0.386)<2
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422.0.386)<2
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	(0.434.0.403)<2
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	(0.458.0.410)<3
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	(0.343.0.331)<3
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457.0.385)<3
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434.0.403)<3
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	(0.434.0.403)<3
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	(0.434.0.403)<3
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	(0.434.0.403)<3
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434.0.403)<2
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422.0.386)<2

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	-
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	-
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	-
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	-
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	-
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	-
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	-
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	-
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	-
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	-
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	-
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-

Order Code	Full Product Name	Uitvalpercentage driver na 5.000 uur
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	-
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	-
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	-
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	-
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Productgegevens




Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514009967	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	ST770T
8718699977115	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
8718699962074	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	ST770B
8718699962227	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	ST770B
8718699976538	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976545	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
8718699976583	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976590	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976606	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976613	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976620	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976637	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976644	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976651	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976668	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976675	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
8718699976682	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
8718699976699	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
8718699976828	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
8718699976552	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
8718699976569	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
8718699976576	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
8718699977245	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977252	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
8718699977269	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
8718699977276	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977283	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
8718699977290	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8718699977306	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
8718699977313	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
8718699977320	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
8718699977351	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
8718699977368	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
8718699977375	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
8719514010154	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	ST780T
8719514010222	ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI	ST780T
8718699977337	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977344	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
8718699977481	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977498	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699977504	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977511	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
8718699977528	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
8718699977542	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
8718699977559	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977566	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
8718699977603	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977610	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
8718699977450	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
8718699977467	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
8718699977474	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
8718699977016	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977054	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
8718699977078	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
8719514010093	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	ST770T
8718699977573	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977580	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
8718699977597	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
8718699976736	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
8718699976743	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
8718699976750	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
8718699976767	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
8718699976774	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
8718699976781	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
8718699976866	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
8719514009899	ST770T 20S/830 PSU HNB WH	ST770T
8719514009905	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514009912	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	ST770T
8719514010024	ST770T 39S/830 PSU HMB WH	ST770T
8719514010031	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	ST770T
8718699976972	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
8718699977061	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
8720169013353	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
8720169013360	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
8718699976798	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
8718699976804	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
8718699976811	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
8718699977191	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
8718699977535	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
8718699976835	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699976842	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
8718699976927	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
8718699977399	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
8718699977405	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
8718699977412	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
8718699977429	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
8718699976941	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
8718699976958	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699976965	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699976989	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699976996	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977009	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
8718699977092	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
8718699977108	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
8718699977122	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
8718699977139	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
8718699977146	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
8718699976934	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699977023	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
8718699977030	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
8718699977047	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
8718699977085	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
8718699977153	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977160	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
8718699977177	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
8719514009882	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	ST770T
8719514009974	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	ST770T
8719514009981	ST770T 27S/FR PSU HMB FG BK	ST770T
8719514009998	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
8719514010130	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T
8719514010147	ST780T 49S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514010215	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	ST780T
8719514009875	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	ST770S
8718699977436	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
8718699977443	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910500465998

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101405

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101224




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101371


Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101439

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101410


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101392




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101402




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101207




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101367


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101431




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101440




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101447




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101394



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100731




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101397


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101368




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101369




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101419




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101387




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101380




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101433




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101383


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101441




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100733




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101223


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101366




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101211




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101378




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101210




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101393



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101389




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101401


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102315




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101365




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101209




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100014




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100723




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100721



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100722




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100724




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100725


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100730




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100743




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100747




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100748




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100737



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100736




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100755



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505100756

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - ST780TI -
910505100749**

