



Perakende esnekliği ve performansında en üstün üründür

StyliD Evo

Perakendeciler, StyliD Evo ile bir dizi esnek ve geleceğe hazır projektörde, PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesinin ve pazar lideri enerji verimliliğinin keyfini çıkarabilir. StyliD Evo projektörlerin alet gerektirmeyen hızlı ve kolay optik yükseltmelerle yeniden yapılandırılması kolaydır. Ayrıca, StyliD Evo projektör ray üzerinde veya Maxos fusion omurgasında kolayca yeniden konumlandırılabilirdiğinden mağaza düzenlerinde sık sık yapılan değişiklikleri de destekler. Çeşitli marketlerdeki düşük ışık seviyelerinden oldukça yüksek ışık çıkışının gerekli olduğu ortamlardaki yüksek tavan kurulumlarına kadar geniş bir aydınlatma uygulaması yelpazesi sunan StyliD, tüm perakende konseptleri için süreklilik sunar. StyliD Evo, 3C veya DALI rayına (ST770T, ST780T), Maxos fusion'a (ST770S, ST780S, ST770X) veya yarı gömülü modellerle (ST770B) tavana monte edilebilir. PerfectAccent reflektörlere sahip tüm StyliD Evo projektörler, döngüsel aydınlatma ürünü olarak onaylanmıştır, kablolu ve kablosuz dahil olmak üzere çoklu sistem entegrasyonu ve dim etme seçenekleri sunar. Gıdaların daha uzun raf ömrü ve görsel olarak daha iyi temsiliyle gıda israfının azaltılmasını ve satışların arttırılmasını sağlayan taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

Faydaları

- Daha fazla ısıltı ve üstün görüş konforuyla alışveriş yapanları mağazanıza çekin
- Mağazada sık sık değişiklik yapmak için yeniden konumlandırılması ve yükseltilmesi kolaydır
- Karbon ayak izini azaltmak ve enerji kullanımından tasarruf etmek için sınıfının en iyisi verimlilik
- PerfectAccent yüksek verimli reflektörlerle döngüsel aydınlatma olarak onaylanmıştır

Özellikler

- Alet gerektirmeyen kolay optik değiştirme veya yükseltmeleri
- Yüksek verimliliğe sahip PerfectAccent reflektörlerle birlikte sunulur
- İsteğe bağlı ön cam (tozlu ortamlarda tavsiye edilir)
- Yüksek kurulumlar için 6000 lm değerine kadar çıkış özelliği
- Taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri ve LED çeşitleri mevcuttur
- Kablolu (DALI) ve kablosuz bağlantı seçenekleri
- Yüksek yoğunluklu oval ışın, taze gıda reyonlarını veya tabelaları aydınlatırken armatür aralıklarında daha fazla mesafe sağlar

Uygulama

- Küçük marketler
- Süpermarketler ve hipermarketler
- Büyük Perakende çeşitleri

Güvenlik ve uyarılar


- Tüm fotometrik veriler isteğe bağlı ön cam olmadan hesaplanır. Ön cam kullanılırken ışık akısı %3,5 oranında azaltılmalıdır
- Optik temizliği yalnızca basınçlı havayla yapılmalıdır. LED'e veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyesinin yüksek olduğu alanlar için isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir çünkü ön cam (kuru) mikrofiber bezle temizlenebilir.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

Versions



StyliD Evo Compact ST770B black,
semi recessed

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
----------------------------	-------

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	-
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	ST770B
------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Aydınlatma	
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Aydınlatma	
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	144 lm/W	1.700 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Aydınlatma	
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	132 lm/W	2.700 lm
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	114 lm/W	2.700 lm
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	134 lm/W	2.700 lm
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	>80	125 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Renk	Aydınlatma	
		Sıcaklığı (Nom.)	oluşturma dizini (CRI)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı	
		sayısı	Optik sistem türü
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	Oval yatay ışın
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Oval yatay ışın
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-	Orta genişlikte ışın
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-	Dar ışın
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Çok geniş ışın
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-	Orta genişlikte ışın

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı	
		sayısı	Optik sistem türü
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-	Orta genişlikte ışın
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-	Orta genişlikte ışın
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-	Geniş ışın
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-	Orta genişlikte ışın
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-	Oval yatay ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	19,6 W
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	31 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	11,8 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16,6 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19,6 W
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	19,8 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19,8 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	20,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	20,5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	20,5 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim	Yerleşik	Maksimum
		Edilebilir	kontrol	dim seviyesi
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Hayır	-	-
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Hayır	-	-
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Hayır	-	Yok
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Hayır	-	Yok
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Hayır	-	Yok
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Hayır	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim	Yerleşik	Maksimum
		Edilebilir	kontrol	dim seviyesi
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Hayır	-	Yok
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Hayır	-	Yok
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Evet	Görünür ışık iletişimi	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Evet	Görünür ışık iletişimi	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Evet	Görünür ışık iletişimi	1%

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Beyaz
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Beyaz
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Beyaz
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Beyaz
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Beyaz
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Beyaz

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Beyaz
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Beyaz
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Siyah
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Siyah
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Siyah

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2


Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)


Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910500465998




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101207


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101208




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101219




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101211




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101210



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101218



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101209



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505100014

